

# Hortum PUN-H-12X2-TSW

Ürün numarası: 8048713

FESTO



 General operating condition

## Veri sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	12 mm
akışla ilgili bükülme yarıçapı	62 mm
İç çap	8 mm
Min. bükme yarıçapı	33 mm
Uygulama notu	TPE-U eter bazlı
Hortum özellikleri	enerji zincirleri için uygun
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa ... 0.6 MPa
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.95 bar ... 6 bar
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-13.775 psi ... 87 psi
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.095 MPa ... 1 MPa
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.95 bar ... 10 bar
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-13.775 psi ... 145 psi
Çalışma basıncına ilişkin not	Su: sıcaklığa bağlı çalışma basıncı, şemaya bakın, 0 - 60 °C'de maksimum 0,3 MPa
Ruhsat	TÜV
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	B 013277 0527 00
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava Su (sıvı, buzsuz)
Yangın testi malzeme	UL94 HB
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Düşük Cu/Zn/Ni değerlerine sahip batarya üretimi için uygundur (F1a)
Temiz oda uygunluğu, aşağıdakilere göre ölçülür ISO 14644-14	Statik monte eleman, ISO 14644-1 uyarınca anlamlı bir değerlendirme mümkün değil
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklığı	-35 °C ... 60 °C
Uzunluğa göre ürün ağırlığı	0.0729 kg/m
Pnömatik bağlantı	dış çapı Ø 12 mm olan soket bağlantısı için
Renk	yarı saydam siyah
Shore sertliği	D 52 +/- 3
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Hortum malzemesi	TPE-U(PU)