


# Paralel Kit EAMM-U-70-S48-70AA-96

Ürün numarası: 8058970

FESTO



 General operating condition

## Veri sayfası

| Özellik                    | Değer                 |
|----------------------------|-----------------------|
| Boyut                      | 70                    |
| Montaj konumu              | İstenildiği gibi      |
| Redüktör oranı             | 1:1                   |
| Maks. devir                | 5000 1/dak            |
| LABS uygunluğu             | VDMA24364 Bölge III   |
| Depolama sıcaklığı         | -25 °C ... 60 °C      |
| Bağıl nem                  | %0 - 95               |
| Koruma türü                | IP40                  |
| Ortam sıcaklığı            | -10 °C ... 60 °C      |
| Kütle atalet momenti       | 118 kgmm <sup>2</sup> |
| Boşta çalışma tahrik torku | 0.18 Nm               |
| Aktarılabılır tork         | 7 Nm                  |
| Ürün ağırlığı              | 1720 g                |
| Aktüatör arayüz kodu       | S48                   |
| Arayüz kodu motor In       | 70AA<br>70AB          |
| Malzeme hakkında not       | RoHS uyumlu           |