



Paralel Kit EAMM-U-86-S48-70AA-102

Ürün numarası: 8058999

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	86
Montaj konumu	herhangi bir
Redüktör oranı	1:1
Maks. devir	5000 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-25 °C ... 60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Kütle atalet momenti	175 kgmm ²
Boşta çalışma tahrik torku	0.25 Nm
Aktarılabılır tork	9.5 Nm
Ürün ağırlığı	2430 g
Aktüatör arayüz kodu	S48
Arayüz kodu motor In	70AA 70AB
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu