

Giảm âm
U-3/8
Số bộ phận: 2309

FESTO



[General operating condition](#)

Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Biểu tượng	00991473
Áp suất vận hành	0 MPA ... 1 MPA
Áp suất vận hành	0 bar ... 10 bar
Lưu lượng ngược với không khí	6000 l/ph
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Mức áp suất âm thanh	82 dB(A)
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C ... 70 °C
trọng lượng sản phẩm	29.6 g
Cổng nối khí nén	G3/8
Vật liệu bộ giảm chấn	PE
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS