
Utični vijčani spoj QS



karakteristike

Na prvi pogled

Standardna serija
- Svestran: širok izbor za maksimalnu fleksibilnost u standardnim primjenama
- PBT i mesing, poniklani
- Radni mediji komprimirani zrak, vakuum, voda

Napomena: Svi R navoji su premazani brtvilom. Ovaj premaz zamjenjuje konvencionalni brtveni prsten. Jednostavno uvrnite R navoj rukom i zategnite 1 do 2 okreta viljuškastim ključem. Vijčani spoj se može ponovno zavrnuti do pet puta. Prilikom višestrukog uvrtanja R navoja, pazite da abrazija premaza brtvila ne može dospjeti u sustav komprimiranog zraka.

Dodatni dokumenti

Veza qs

Dodatni dokument PUSH-IN-FITTINGS-ADD sadrži dodatne informacije o kombinacijama spojnica za crijeva i vrstama navoja, kao i upute za montažu.


Grafikoni

Veza qs


Dijagrami prikazani u ovom dokumentu također su dostupni na internetu. Tamo je moguće prikazati precizne vrijednosti.

Dizajn


[C] Zaporni čep




[L] L oblik




[LL] L-oblik, duga verzija




[S] Pregradni konektor




[T] T oblik




[TL] T-oblik, dodatni priključak utikača, uzdužno




[W] 45° lakat



[X] X oblik




[Y] Y-oblik



karakteristike

Pneumatski priključak 1



Utisni priključci za različite vanjske promjere crijeva mogu se kombinirati s utisnim priključcima, utisnim rukavcima, metričkim vanjskim navojima, R i G vanjskim navojima.

Koji vijak odgovara kojem navoju?

- Metrički navoj: navoji su usporedivi s G navojima i sastavljeni su u metričke cilindrične navoje. Nepropusnost je osigurana O-prstenom s komorama.
- G-navoj prema ISO 228-1: kraći navoj, konstantna dubina ugradnje, izmjenjivi brtveni prsten, prednja brtva, može se koristiti nekoliko puta zahvaljujući izmjenjivom brtvenom prstenu.
- R-navoj prema EN 10226-1 i ISO 7/1: samoblokirajući navoj, brtvljenje na navoju, nije potrebna dodatna brtvena površina, manje ugradbene dimenzije jer nema stepenice za brtvenu površinu, ponovno upotrebljiv do 5 puta. U kombinaciji vanjskog R-navoja i unutarnjeg G-navoja, može doći do propuštanja ako je unutarnji G-navoj loše izrađen ili se nalazi unutar nepovoljnog raspona tolerancije. U tom slučaju potrebno je dodatno brtvljenje, npr. brtvenom trakom.

Prsten za otpuštanje

Montaža crijeva:

Preduvjet za sigurno držanje i zaštitu od oštećenja unutarnje brtve je da je crijevo ravno izrezano na željenu duljinu i da su skinute srhe.

- Umetnite crijevo do krajnjeg graničnika priključka. Provjerite da je crijevo umetnuto u unutarnji brtveni prsten. Ovisno o toleranciji crijeva i brtve, kontakt između crijeva i brtve može se pogrešno protumačiti kao graničnik.
- Laganim povlačenjem crijeva provjerite je li spoj crijeva čvrst.

Demontaža crijeva:

- Crijevo se otpušta jednostavnim potiskivanjem i držanjem prstena za otpuštanje. Pažljivo izvucite crijevo iz vijčanog spoja.
- Prije ponovne uporabe crijeva, uklonite oštećeni dio tako što ćete ga odrezati.

Unesite kod

001	Serija	
QS	Utični vijčani priključak QS	
QSC	Utični vijčani spoj QSC	
QSF	Utični vijčani spoj QSF	
QSH	Utični vijčani priključak QSH	
QSL	Utični spoj, L-oblik QSL	
QSLF	Utični spoj, L-oblik QSLF	
QSLL	Utični spoj, L-oblik QSLL	
QSLV	Utični spoj, T/L-oblik, podesivi QSLV	
QSM	Utični vijčani priključak QSM	
QSMC	Utični vijčani spoj QSMC	
QSMF	Utični vijčani priključak QSMF	
QSML	Utični spoj, Mini, L-oblik QSML	
QSMLL	Utični spoj, Mini, L-oblik QSMLL	
QSMLLV	Utični spoj, Mini, L-oblik QSMLLV	
QSMLV	Utični spoj, Mini, L-oblik QSMLV	
QSMP	Utični spoj, Mini QSMP	
QSMS	Utični spoj, Mini QSMS	
QSMT	Utični spoj, Mini QSMT	
QSMTL	Utični spoj, Mini QSMTL	
QSMX	Utični spoj, Mini QSMX	
QSMY	Utični spoj, Mini QSMY	
QSYLV	Utični spoj, L-oblik, 2-struki, podesivi QSYLV	
QSX	Utični spoj, X-oblik QSX	
QST	Utični spoj, T-oblik QST	
QSYL	Utični spoj, L-oblik, 2-struki, QSYL	
QSS	Utisni pregradni spoj QSS	
QSTL	Utični spoj T/L oblika, podesivi QSTL	
QSY	Utični spoj, Y-oblik QSY	
QSTF	Utični spoj, T-oblik, podesivi QSTF	
QSW	Utični vijčani priključak QSW	
QSSF	Utisni pregradni spoj s unutarnjim navojem QSSF	

002	Dizajn	
	Ravni oblik	
C	Zaporni čep	
L	L oblik	
LL	L-oblik, duga verzija	
S	Pregradni konektor	
T	T oblik	
TL	T-oblik, dodatni priključak utikača, uzdužno	
W	45° lakat	
X	X oblik	
Y	Y-oblik	

003	Pneumatski priključak 1	
1/8	Vanjski navoj R1/8	
1/4	Vanjski navoj R1/4	
3/8	Vanjski navoj R3/8	
1/2	Vanjski navoj R1/2	
2	Utični priključak 2 mm	
2H	Utisna čahura 2 mm	
3	Utični priključak 3 mm	
3H	Utični tuljak 3 mm	
4	Utični priključak 4 mm	
4H	Utisna plosnata čahura 4 mm	
6	Utični priključak 6 mm	
6H	Utisna čahura 6 mm	
8	Utični priključak 8 mm	
8H	Utični tuljak 8 mm	
10	Utični priključak 10 mm	
10H	Utisna plosnata čahura 10 mm	
12	Utični priključak 12 mm	
12H	Utični tuljak 12 mm	
16	Utični spoj mm	
16H	Utični tuljak 16 mm	
G1/8	Vanjski navoj G1/8	
G1/4	Vanjski navoj G1/4	
G3/8	Vanjski navoj G3/8	
G1/2	Vanjski navoj G1/2	
G3/4	Vanjski navoj G3/4	
M3	Vanjski navoj M3	
M5	Vanjski navoj M5	
M6	Vanjski navoj M6	
M6x0,75	Vanjski navoj M6x0,75	
M7	Vanjski navoj M7	
M8x0,75	Vanjski navoj M8x0,75	
M8x1,25	Vanjski navoj M8x1,25	

004	Pneumatski priključak 2	
	Ista veličina priključka utikača kao i pneumatski priključak 1	
2	Utični priključak 2 mm	
3	Utični priključak 3 mm	
4	Utični priključak 4 mm	
6	Utični priključak 6 mm	
8	Utični priključak 8 mm	
10	Utični priključak 10 mm	
12	Utični priključak 12 mm	
16	Utični priključak 16 mm	
22	Utični priključak 22 mm	

005	Vrsta montaže	
	Standard	
I	Unutarnji šesterokut	
V	Banjo vijak s vanjskim šesterokutom	

006	Dodatno svojstvo	
	Bez	
F	S fiksnim pojasom	
R	Okrugli prsten za oslobađanje	
Y	Izlaz 2 puta, paralelan	

Unesite kod

007	Jedinica pakiranja [komada]	
1	1	
10	10	

007	Jedinica pakiranja [komada]	
20	20	
50	50	
100	100	

podatkovni list

Opći tehnički podaci – metrički i G vanjski navoj

Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj M5	Vanjski navoj G1/8	Vanjski navoj G1/4	Vanjski navoj G3/8	Vanjski navoj G1/2	Vanjski navoj G3/4
Konstruktivna struktura	Push-pull princip					
Položaj montaže	bilo koji					
Vrsta brtve na uvrtnoj spojnici	Brtveni prsten					
Nazivni moment zatezanja	1,2 Nm	5,4 Nm	9 Nm	15,5 Nm	26 Nm	20 Nm
Tolerancija na nazivni moment zatezanja	± 20%					
Nazivna veličina	1,8 ... 2,4 mm	2,6 ... 6 mm	3,1 ... 8,5 mm	4,2 ... 11 mm	6,4 ... 13 mm	20 mm
Dubina umetanja crijeva[1)]	14,9 ... 17 mm	14,9 ... 20,7 mm	17 ... 23,4 mm	18,1 ... 24,8 mm	23,3 ... 24,8 mm	27,54 mm
Težina proizvoda	8 ... 13 g	7,7 ... 31 g	13 ... 48 g	20 ... 97 g	33 ... 158 g	91,2 g

1) Navedene dubine umetanja crijeva su referentne vrijednosti i mogu malo varirati ovisno o vrsti.

Opći tehnički podaci – R vanjski navoj

Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj R1/8	Vanjski navoj R1/4	Vanjski navoj R3/8
Konstruktivna struktura	Push-pull princip		
Položaj montaže	bilo koji		
Vrsta brtve na uvrtnoj spojnici	Premaz		
Nazivna veličina	2,4 ... 6 mm	2,8 ... 13 mm	4,2 ... 11 mm
Dubina umetanja crijeva[1)]	11,6 ... 20,7 mm	11,9 ... 24,8 mm	17 ... 24,8 mm

1) Navedene dubine umetanja crijeva su referentne vrijednosti i mogu malo varirati ovisno o vrsti.

Opći tehnički podaci – G unutarnji navoj

Pneumatski priključak 1	Unutarnji navoj G1/4	Unutarnji navoj G3/8	Unutarnji navoj G1/2
Konstruktivna struktura	Push-pull princip		
Položaj montaže	bilo koji		
Vrsta brtve na uvrtnoj spojnici	Premaz		
Nazivna veličina	3 ... 11 mm	2,8 ... 11 mm	11 ... 15 mm

Opći tehnički podaci– utična čahura

Pneumatski priključak 1	Utisna čahura Ø 4 mm	Utisna čahura Ø 6 mm	Utisna čahura Ø 8 mm	Utisna čahura Ø 10 mm	Utisna čahura Ø 12 mm	Utisna čahura Ø 16 mm
Konstruktivna struktura	Push-pull princip					
Položaj montaže	bilo koji					
Nazivna veličina	2,5 mm	2,3 ... 4 mm	2,3 ... 6 mm	3,8 ... 7,5 mm	3,7 ... 9 mm	7,8 ... 11 mm

Opći tehnički podaci – za crijeva vanjskog Ø

Pneumatski priključak 1	za crijevo vanjski Ø 4 mm	za crijevo vanjski Ø 6 mm	za crijevo vanjski Ø 8 mm	za crijevo vanjski Ø 10 mm	za crijevo vanjski Ø 12 mm	za crijevo vanjski Ø 16 mm
Konstruktivna struktura	Push-pull princip					
Položaj montaže	bilo koji					
Vrsta brtve na uvrtnoj spojnici	–					Premaz
Nazivna veličina	2,8 mm	2,8 ... 4,3 mm	2,8 ... 7 mm	4,3 ... 9 mm	6,2 ... 11 mm	13 mm

Dubine umetanja crijeva

Pneumatski priključak 2	za crijevo vanjski Ø 4 mm	za crijevo vanjski Ø 6 mm	za crijevo vanjski Ø 8 mm	za crijevo vanjskog Ø 10 mm	za crijevo vanjski Ø 12 mm	za crijevo vanjski Ø 16 mm	za crijevo vanjski Ø 22 mm
Dubina umetanja crijeva[1)]	14,9 mm	17 mm	18,2 mm	20,7 mm	23,3 mm	24,8 mm	27,54 mm

1) Navedene dubine umetanja crijeva su referentne vrijednosti i mogu malo varirati ovisno o vrsti.

Dubine umetanja crijeva QSC

Pneumatski priključak 1	za crijevo vanjski Ø 4 mm	za crijevo vanjski Ø 6 mm	za crijevo vanjski Ø 8 mm	za crijevo vanjski Ø 10 mm	za crijevo vanjski Ø 12 mm
Dubina umetanja crijeva[1)]	14,9 mm	17 mm	18,1 mm	20,7 mm	22,9 mm

1) Navedene dubine umetanja crijeva su referentne vrijednosti i mogu malo varirati ovisno o vrsti.

podatkovni list

Uvjeti rada i okoliša

Radni tlak za puni temperaturni raspon	–0,95 ... 6 bar
Radni tlak ovisan o temperaturi	–0,95 ... 14 bar
Napomena o radnom tlaku	Voda: maksimalno 0,6 MPa pri maksimalno 50°C
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] Voda (tekuća, bez leda)
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Može se pogoniti uljem. Voda: G navoj moguć samo s brtvenim prstenom tipa OL kao dodatnim priborom
Temperatura okoline	–10 ... 80°C
Klasa otpornosti na koroziju CRC[1)]	1 - mala izloženost koroziji
Pomorska klasifikacija	vidi potvrdu


1) Više informacija na www.festo.com/x/topic/kbk

Uvjeti rada i okoliša QS-G3/4-22

Radni tlak za puni temperaturni raspon	–0,95 ... 14 bar
Radni tlak ovisan o temperaturi	–0,95 ... 14 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] Voda (tekuća, bez leda)
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Može se pogoniti uljem. Voda: G navoj moguć samo s brtvenim prstenom tipa OL kao dodatnim priborom
Temperatura okoline	–20 ... 80°C
Klasa otpornosti na koroziju CRC[1)]	1 - mala izloženost koroziji

1) Dodatne informacije www.festo.com/x/topic/kbk

Radni tlak p u ovisnosti o temperaturi t (osim QS-G3/4-22)



Materijali


Materijal za kućište	Aluminij, eloksirani, Mjed, niklani, PBT
Prsten za oslobađanje materijala	POM
Prsten za otpuštanje u boji	plava
Materijal za brtvljenje crijeva	NBR
Materijal segmenta obujmice crijeva	visokolegirani nehrđajući čelik
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal matica	Mjed niklani
Materijal banjo vijaka	Mjed, niklani
Prikladnost za čiste prostore, mjereno prema ISO 14644-14[1)]	Klasa 4 prema ISO 14644-1 Statički ugrađen element, nije moguća značajna evaluacija prema ISO 14644-1

1) Nije moguće smisleno vrednovanje prema ISO 14644-1 (statički ugrađeni elementi) za utične rukavce QSH i slijepe utikače QSC-...H

Dimenzije

Dimenzije – Utični vijčani spoj QS, R navoj


Preuzmite CAD podatke www.festo.com



	D1	D2	L1	L2	L3	⊂
QS-1/8-4	R1/8	4	21	8	17	10
QS-1/8-4-100						
QS-1/8-6		6	22,3	8	18,3	12
QS-1/8-6-100						
QS-1/8-8		8	27,9	8	23,9	14
QS-1/8-8-50						
QS-1/8-10		10	30,3	8	26,3	17
QS-1/4-4	R1/4	4	22,5	11	16,5	14
QS-1/4-6		6	23,7	11	17,6	14
QS-1/4-6-100						
QS-1/4-8		8	26,6	11	20,6	14
QS-1/4-8-50						
QS-1/4-10		10	29,8	11	23,8	17
QS-1/4-10-50						
QS-1/4-12		12	35,9	11	29,9	21
QS-1/4-12-20						
QS-3/8-6	R3/8	6	24,5	12	18,1	17
QS-3/8-8		8	25,5	12	19,2	17
QS-3/8-8-50						
QS-3/8-10		10	29,3	12	23	17
QS-3/8-10-50						
QS-3/8-12		12	31,9	12	25,6	21
QS-3/8-12-20						
QS-1/2-10	R1/2	10	30,4	15	22,2	21
QS-1/2-10-50						
QS-1/2-12		12	33,9	15	25,7	21
QS-1/2-12-20						
QS-1/2-16		16	41,3	15	33,1	24
QS-1/2-16-20						

Dimenzije

Dimenzije – Utični spoj QS-3/8-16, R navoj Preuzmite CAD podatke www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	L1	L2	L3	⫧
QS-3/8-16	R3/8	16	23,8	41,1	12	34,8	22

Dimenzije

Dimenzije – Utični vijčani spoj QS, G navoj s brtvenim prstenom (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2)

Preuzmite CAD podatke www.festo.com




[1] Brtveni prsten

	D1	D2	L1	L2	L5	⫧
QS-G1/8-4	G1/8	4	19,5	4,2	1,9	13
QS-G1/8-4-100						
QS-G1/8-6		6	20,6	4,2	1,9	13
QS-G1/8-6-100						
QS-G1/8-8		8	25,8	4,2	1,9	14
QS-G1/8-8-50						
QS-G1/4-6	G1/4	6	21,2	4,8	1,9	17
QS-G1/4-6-100						
QS-G1/4-8		8	21,9	4,8	1,9	17
QS-G1/4-8-50						
QS-G1/4-10		10	28,9	4,8	1,9	17
QS-G1/4-10-50						
QS-G1/4-12		12	34,1	4,8	1,9	21
QS-G1/4-12-20						
QS-G3/8-8	G3/8	8	21,7	5,8	2,4	19
QS-G3/8-8-50						
QS-G3/8-10		10	25,4	5,8	2,4	19
QS-G3/8-10-50						
QS-G3/8-12		12	31,5	5,8	2,4	21
QS-G3/8-12-20						
QS-G1/2-12	G1/2	12	28	6,8	2,4	24
QS-G1/2-12-20						
QS-G1/2-16		16	35,3	6,8	2,4	24
QS-G1/2-16-20						

Dimenzije

Dimenzije – Utični spoj QS-G3/8-16, G navoj s brtvenim prstenom Preuzmite CAD podatke www.festo.com




[1] Brtveni prsten

	D1	D2 Ø	L1	L2	L5	L6	⊂1
QS-G3/8-16	G3/8A	16	37,3	5,8	2,4	9,6	22

Dimenzije


Dimenzije – Utični vijčani spoj QS, G navoj s brtvenim prstenom (G3/4) Preuzmite CAD podatke www.festo.com



	D1	D	D2 ø	L1	L2	L3	T1 ø	⬡ 1
QS-G3/4-22	G3/4	22	32	42,1	31,1	11	~27,5	32

Dimenzije


Dimenzije – Utični vijčani spoj QS-...-I, R navoj Preuzmite CAD podatke www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	D6 ø	L1	L2	L3	L4	⫧
QS-1/8-4-I	R1/8	4	9,7	9,9	20	8	16	14,9	2,5
QS-1/8-4-I-100									
QS-1/8-6-I		6	11,8	11,8	22,1	8	18,1	17	4
QS-1/8-6-I-100									
QS-1/8-8-I		8	13,7	13,8	25,9	8	21,9	18,2	5
QS-1/8-8-I-50									
QS-1/8-10-I		10	17,5	16,8	30,3	8	26,3	20,7	5
QS-1/4-6-I	R1/4	6	13,7	11,8	21,3	11	15,2	17	4
QS-1/4-6-I-100									
QS-1/4-8-I		8	13,7	13,8	25,1	11	19,1	18,2	6
QS-1/4-8-I-50									
QS-1/4-10-I		10	17,5	16,8	29,8	11	23,8	20,7	6
QS-1/4-10-I-50									
QS-1/4-12-I		12	20,8	19,8	35,9	11	29,9	23,3	6
QS-3/8-8-I	R3/8	8	16,8	13,8	22,2	12	15,9	18,2	6
QS-3/8-10-I		10	17,5	16,8	29,3	12	23	20,7	6
QS-3/8-12-I		12	20,8	19,8	31,9	12	25,6	23,3	8
QS-1/2-10-I	R1/2	10	20,8	16,8	30,3	15	22,1	20,7	6
QS-1/2-12-I		12	20,8	19,8	33,9	15	25,7	23,3	8

Dimenzije

Dimenzije – Utični vijčani spoj QS-...-I, G navoj Preuzmite CAD podatke www.festo.com




[1] Brtveni prsten

	D1	D2	D5 ø	D6 ø	L1	L2	L4	L5	⫧
QS-G1/8-4-I	G1/8	4	13	9,9	19,5	4,2	14,9	1,9	2,5
QS-G1/8-4-I-100									
QS-G1/8-6-I		6	13	11,8	21,6	4,2	17	1,9	4
QS-G1/8-6-I-100									
QS-G1/8-8-I		8	13,7	13,8	25,8	4,2	18,2	1,9	5
QS-G1/8-8-I-100									
QS-G1/8-10-I		10	17	16,8	28,3	4,2	20,7	1,9	5
QS-G1/8-10-I-100									
QS-G1/4-6-I	G1/4	6	17	11,8	20,2	4,8	17	1,9	4
QS-G1/4-8-I		8	17	13,8	24,4	4,8	18,2	1,9	6
QS-G1/4-10-I		10	17	16,8	28,9	4,8	20,7	1,9	7
QS-G3/8-8-I	G3/8	8	19	13,8	23,9	5,8	18,2	2,4	6
QS-G3/8-10-I		10	19	16,8	26,4	5,8	20,7	2,4	7
QS-G3/8-12-I		12	20,8	19,8	31,5	5,8	23,3	2,4	8
QS-G1/2-12-I	G1/2	12	24	19,8	28	6,8	23,3	2,4	8

Dimenzije


Dimenzije – Utični spoj QSF, G navoj Preuzmite CAD podatke www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	L1	L2	
QSF-1/8-4-B	G1/8	4	9,7	23,9	7	14
QSF-1/8-4-B-100						
QSF-1/8-6-B		6	11,8	26	7	14
QSF-1/8-6-B-100						
QSF-1/8-8-B		8	13,7	27,2	7	14
QSF-1/8-8-B-50						
QSF-1/4-4-B	G1/4	4	9,7	26,9	9,5	17
QSF-1/4-6-B		6	11,8	29	9,5	17
QSF-1/4-6-B-100						
QSF-1/4-8-B		8	13,7	30,2	9,5	17
QSF-1/4-8-B-50						
QSF-1/4-10-B		10	17,5	32,7	9,5	17
QSF-1/4-10-B-50						
QSF-1/4-12-B		12	20,8	34,8	9,5	21
QSF-3/8-6-B	G3/8	6	11,8	30,5	11	21
QSF-3/8-8-B		8	13,7	31,7	11	21
QSF-3/8-8-B-50						
QSF-3/8-10-B		10	17,5	34,2	11	21
QSF-3/8-10-B-50						
QSF-3/8-12-B		12	20,8	36,8	11	21
QSF-3/8-12-B-20						
QSF-1/2-12-B	G1/2	12	20,8	40,1	14	24
QSF-1/2-16-B		16	25	41,6	14	25

Dimenzije

Dimenzije – Utični spoj QS Preuzmite CAD podatke www.festo.com




	D1	D2	D5 Ø	D6	L1
QS-4	4	4	10	–	30,8
QS-4-100					
QS-6	6	6	12,5	–	34,9
QS-6-100					
QS-8	8	8	14,5	–	37,8
QS-8-50					
QS-10	10	10	17,5	–	41,4
QS-10-50					
QS-12	12	12	21	–	47,8
QS-12-20					
QS-16	16	16	25	–	50
QS-16-20					
QS-6-4	6	4	12,5	12,5	34,4
QS-6-4-100					
QS-8-4	8	4	10,7	14,5	36,6
QS-8-6		6	14,5	14,5	37,9
QS-8-6-50					
QS-10-6	10	6	13	17,5	39,8
QS-10-8		8	17,5	17,5	41,1
QS-10-8-50					
QS-12-8	12	8	14,5	21	44
QS-12-10		10	21	21	47,6
QS-12-10-20					

Dimenzije

Dimenzije – Pregradni utični konektor QSS


Preuzmite CAD podatke www.festo.com



	D1	D5	D6 ø	L1	L2	L3	L4	⫧
QSS-4	4	M12x1	10,8	30,8	14,8	9,5	4	14
QSS-4-100								
QSS-6	6	M14x1	12,5	34,9	19	9,5	4	17
QSS-6-100								
QSS-8	8	M16x1	14,6	37,4	19,4	10,5	4	19
QSS-8-50								
QSS-10	10	M20x1	18,5	42,4	21,6	11,9	5	24
QSS-10-50								
QSS-12	12	M22x1	20,4	47,6	24,2	13,2	6	27
QSS-12-20								

Dimenzije


Dimenzije – Pregradni utični konektor QSS-...-F, s fiksnim prstenom Preuzmite CAD podatke www.festo.com



	D1	D5	D6 ø	L1	L2	L3	⫧
QSS-4-F	4	M12x1	9,9	33	13	max. 10	14
QSS-6-F	6	M14x1	11,8	34,9	14,4	max. 10	17
QSS-8-F	8	M16x1	13,8	38,4	15,2	max. 13	19
QSS-10-F	10	M20x1	16,8	47,1	20,3	max. 15	24
QSS-12-F	12	M22x1	19,8	48,5	18,9	max. 17,5	27

Dimenzije


Dimenzije – Pregradni utični spoj QSSF Preuzmite CAD podatke www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	L1	L2	L4	L5	L6	L7	⫧1	⫧2
QSSF-1/8-4-B	G1/8	4	M12x1	24,2	7	4	5	9	9	14	14
QSSF-1/8-6-B		6	M14x1	26,4	7	4	6	10	10,2	17	17
QSSF-1/8-8-B		8	M16x1	27	7	4	6	10	9,8	19	19
QSSF-1/4-4-B	G1/4	4	M12x1	27,5	9,5	4	6	12,3	9	17	14
QSSF-1/4-6-B		6	M14x1	28,7	9,5	4	6	12,3	10,2	17	17
QSSF-1/4-8-B		8	M16x1	30	9,5	4	6	13	9,8	19	19
QSSF-1/4-10-B		10	M20x1	32,7	9,5	5	7	13	11,1	24	24
QSSF-3/8-6-B	G3/8	6	M14x1	30,9	11	4	6,5	14,5	10,2	21	17
QSSF-3/8-8-B		8	M16x1	31,5	11	4	6,5	14,5	9,8	21	19
QSSF-3/8-10-B		10	M20x1	34,2	11	5	7	14,5	11,1	24	24
QSSF-3/8-12-B		12	M22x1	36,8	11	6	7	14,5	12,4	24	27
QSSF-1/2-12-B	G1/2	12	M22x1	40,1	14	6	7	17,8	12,4	24	27
QSSF-1/2-16-B		16	M27x1,5	42,6	14	9	8,5	17,3	15,4	29	32

Dimenzije

Dimenzije – Utična kapa QSC Preuzmite CAD podatke www.festo.com




	D1 ø	D5 ø	L1
QSC-4	4	10	16,4
QSC-4-100			
QSC-6	6	12,5	18,5
QSC-6-100			
QSC-8	8	14,5	19,9
QSC-8-50			
QSC-10	10	17,5	22,3
QSC-10-50			
QSC-12	12	21	24,9
QSC-12-20			

Dimenzije

Dimenzije – Utični spoj QS-...H


Preuzmite CAD podatke www.festo.com



	D1	D2	D3 ø	D5 ø	L1	L2
QS-6H-4	QS-6	4	10	9,9	37,7	15,2
QS-6H-4-100						
QS-8H-4	QS-8	4	12,5	9,9	40,2	16,7
QS-8H-6		6	12,5	11,8	40,8	17,3
QS-8H-6-50						
QS-10H-6	QS-10	6	12,5	11,8	43,8	18,8
QS-10H-8		8	14,5	13,8	43,7	18,7
QS-10H-8-50						
QS-12H-6	QS-12	6	14,5	11,8	48,8	19,8
QS-12H-8		8	14,5	13,8	49,7	20,7
QS-12H-10		10	17,5	16,8	50	21
QS-12H-10-20						

Dimenzije

Dimenzije – Utična čahura QSH Preuzmite CAD podatke www.festo.com




	D1	L1	L2
QSH-4	QS-4	34,8	11,3
QSH-4-100			
QSH-6	QS-6	38,2	11,3
QSH-6-100			
QSH-8	QS-8	41,4	12,1
QSH-8-50			
QSH-10	QS-10	46,2	13
QSH-10-50			
QSH-12	QS-12	52,8	17,5
QSH-12-20			
QSH-16	QS-16	55,6	18

Dimenzije

Dimenzije – Utična čahura QSH, redukcijska

Preuzmite CAD podatke www.festo.com





	D1	D2	L1
QSH-6-4	QS-6	QS-4	36,7
QSH-6-4-100			
QSH-8-4	QS-8	QS-4	41,1
QSH-8-6		QS-6	40,5
QSH-8-6-50			
QSH-10-6	QS-10	QS-6	43,7
QSH-10-8		QS-8	44
QSH-10-8-50			
QSH-12-8	QS-12	QS-8	47,5
QSH-12-10		QS-10	49,6
QSH-12-10-20			
QSH-16-12	QS-16	QS-12	54,4
QSH-16-12-20			

Dimenzije

Dimenzije – Slijepi čep QSC-...4H

Preuzmite CAD podatke www.festo.com






	B1	D1 ø ±0,1	D5 ø	D6 ø	L1	L2
QSC-4H	2,1	4	5	3	27,5	15
QSC-4H-100						
QSC-6H	3	6	7	3	32,5	17
QSC-6H-100						
QSC-8H	4	8	9	4	36,5	18,1
QSC-8H-50						

Dimenzije

Dimenzije – Slijepi čep QSC-...6H/8H/10H/12H/16H Preuzmite CAD podatke www.festo.com




	D1 ø ±0,1	D5 ø	D6 ø	L1	L2
QSC-10H	10	11	5	42	20,2
QSC-10H-50					
QSC-12H	12	13	6	44	23,4
QSC-12H-20					
QSC-16H	16	17	8	46	24,1

Dimenzije

Dimenzije – L utični spoj QSL, R navoj


Preuzmite CAD podatke www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	⫷
QSL-1/8-4	R1/8	4	10	22	8	23	18,7	10
QSL-1/8-4-100								
QSL-1/8-6		6	12,5	22,5	8	24,8	20,3	10
QSL-1/8-6-100								
QSL-1/8-8		8	14,5	24	8	27,3	22,7	12
QSL-1/8-8-50								
QSL-1/8-10		10	17,5	25	8	29,8	25,5	12
QSL-1/4-4	R1/4	4	10	29	11	28	20,7	14
QSL-1/4-6		6	12,5	28	11	28,2	21,8	14
QSL-1/4-6-100								
QSL-1/4-8		8	14,5	28	11	29,2	23,7	14
QSL-1/4-8-50								
QSL-1/4-10		10	17,5	28,5	11	31,2	26	14
QSL-1/4-10-50								
QSL-1/4-12		12	21	29,8	11	34,2	29	14
QSL-1/4-12-20								
QSL-3/8-6	R3/8	6	12,5	31,5	12	31,4	23,8	17
QSL-3/8-8		8	14,5	31	12	31,9	24,7	17
QSL-3/8-8-50								
QSL-3/8-10		10	17,5	32	12	34,4	27	17
QSL-3/8-10-20								
QSL-3/8-12		12	21	32,5	12	36,7	29,7	17
QSL-3/8-12-20								
QSL-1/2-10	R1/2	10	17,5	36	15	36,6	27,5	21
QSL-1/2-10-50								
QSL-1/2-12		12	21	36,5	15	38,8	30,7	21
QSL-1/2-12-20								

Dimenzije


Dimenzije – L utični vijčani spoj QSL-...-16, R navoj Preuzmite CAD podatke www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	⫧
QSL-3/8-16	R3/8	16	25	47	11	53,2	33,1	22
QSL-1/2-16	R1/2	16	25	51	15	55,3	33,1	22
QSL-1/2-16-20								

Dimenzije

Dimenzije – L utični vijčani spoj QSL, G navoj s brtvenim prstenom Preuzmite CAD podatke www.festo.com




[1] Brtveni prsten

	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H5	L1	⫧
QSL-G1/8-4	G1/8	4	10	21,1	4,2	1,9	18,7	13
QSL-G1/8-4-100								
QSL-G1/8-6		6	12,5	21,6	4,2	1,9	20,3	13
QSL-G1/8-6-100								
QSL-G1/8-8		8	14,5	22,1	4,2	1,9	22,7	13
QSL-G1/8-8-50								
QSL-G1/4-6	G1/4	6	12,5	24,7	4,8	1,9	21,8	17
QSL-G1/4-6-100								
QSL-G1/4-8		8	14,5	24,7	4,8	1,9	23,7	17
QSL-G1/4-8-50								
QSL-G1/4-10		10	17,5	25,2	4,8	1,9	26	17
QSL-G1/4-10-50								
QSL-G1/4-12		12	21	26,5	4,8	1,9	29	17
QSL-G1/4-12-20								
QSL-G3/8-8	G3/8	8	14,5	27,2	5,8	2,4	24,7	19
QSL-G3/8-8-50								
QSL-G3/8-10		10	17,5	28,2	5,8	2,4	27	19
QSL-G3/8-10-20								
QSL-G3/8-12		12	21	28,7	5,8	2,4	29,7	19
QSL-G3/8-12-20								
QSL-G1/2-12	G1/2	12	21	32,2	6,8	2,4	30,7	24
QSL-G1/2-12-20								

Dimenzije

Dimenzije – L utični spoj QSL-...-16, G navoj s brtvenim prstenom Preuzmite CAD podatke www.festo.com




[1] Brtveni prsten

	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H5	L1	⫧
QSL-G3/8-16	G3/8	16	25	44,2	5,8	2,4	33,1	24
QSL-G1/2-16	G1/2	16	25	45,2	6,8	2,4	33,1	24
QSL-G1/2-16-20								

Dimenzije


Dimenzije – Utični L spoj, dugački, QSLL, R navoj Preuzmite CAD podatke www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	H1	L1	L2	L3	⫧
QSLL-1/8-4	R1/8	4	10	18,7	34	8	35	10
QSLL-1/8-6		6	12,5	20,3	37	8	39,3	10
QSLL-1/8-8		8	14,5	22,7	40,5	8	43,8	12
QSLL-1/4-4	R1/4	4	10	20,7	41	11	40	14
QSLL-1/4-6		6	12,5	21,8	42,5	11	42,7	14
QSLL-1/4-8		8	14,5	23,7	44,5	11	45,7	14
QSLL-1/4-10		10	17,5	26	48	11	50,7	14
QSLL-3/8-6	R3/8	6	12,5	23,8	46	12	45,9	17
QSLL-3/8-8		8	14,5	24,7	47,5	12	48,4	17
QSLL-3/8-10		10	17,5	27	51,5	12	53,9	17
QSLL-3/8-12		12	21	29,7	55,5	12	59,7	17
QSLL-1/2-10	R1/2	10	17,5	27	55,5	15	56,1	21
QSLL-1/2-12		12	21	29,7	59,5	15	61,8	21

Dimenzije

Dimenzije – L utični vijčani spoj, dugački, QSLL, G navoj s brtvenim prstenom Preuzmite CAD podatke www.festo.com




[1] Brtveni prsten

	D1	D2	D5 ø	H1	L1	L2	L6	⫧
QSLL-G1/8-4	G1/8	4	10	18,7	33,1	4,2	1,9	13
QSLL-G1/8-4-100								
QSLL-G1/8-6		6	12,5	20,3	36,1	4,2	1,9	13
QSLL-G1/8-6-100								
QSLL-G1/8-8		8	14,5	22,7	38,6	4,2	1,9	13
QSLL-G1/8-8-100								
QSLL-G1/4-6	G1/4	6	12,5	21,8	39,2	4,8	1,9	17
QSLL-G1/4-8		8	14,5	23,7	41,2	4,8	1,9	17
QSLL-G1/4-10		10	17,5	26	44,7	4,8	1,9	17
QSLL-G1/4-12		12	21	29	49,5	4,8	1,9	17
QSLL-G3/8-8	G3/8	8	14,5	24,7	43,7	5,8	2,4	19
QSLL-G3/8-10		10	17,5	27	47,7	5,8	2,4	19
QSLL-G3/8-12		12	21	29,7	51,7	5,8	2,4	19
QSLL-G1/2-12	G1/2	12	21	29,7	55,2	6,8	2,4	24

Dimenzije

Dimenzije – L utični vijčani spoj, dugački, QSLL-...-16, G navoj s brtvenim prstenom

Preuzmite CAD podatke www.festo.com




[1] Brtveni prsten

	D1	D2	D5 ø	H1	L1	L2	L6	⫧
QSLL-G1/2-16	G1/2	16	25	33,1	72,2	6,8	2,4	24

Dimenzije

Dimenzije – L utični vijčani spoj QSLF, G navoj Preuzmite CAD podatke www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	D6 ø	H1	H2	H3	L1	L2	⫷
QSLF-1/8-4-B	G1/8	4	10	9,9	25	20	7	18,7	14,9	14
QSLF-1/8-6-B		6	12,5	11,8	26,8	20,5	7	20,3	17	14
QSLF-1/8-8-B		8	14,5	13,8	28,3	21	7	22,7	18,1	14
QSLF-1/4-6-B	G1/4	6	12,5	11,8	31,3	25	9,5	21,8	17	17
QSLF-1/4-8-B		8	14,5	13,8	32,3	25	9,5	23,7	18,1	17
QSLF-1/4-10-B		10	17,5	16,8	34,3	25,5	9,5	26	20,2	17
QSLF-3/8-8-B	G3/8	8	14,5	13,8	34,8	27,5	11	24,7	18,1	21
QSLF-3/8-10-B		10	17,5	16,8	37,3	28,5	11	27	20,2	21

Dimenzije

Dimenzije – L utični vijčani spoj QSLV-...-I, R navoj


Preuzmite CAD podatke www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	D6 ø	D7 ø	H1	H2	H3	H4	L1	L2	⫧
QSLV-1/8-6-I	R1/8	6	13	14,3	11,8	24	8	11,5	20	23,7	17	5
QSLV-1/8-8-I		8	14	17,9	13,8	27	8	12	23	26,7	18,1	8
QSLV-1/4-6-I	R1/4	6	13	14,3	11,8	27	11	12,5	21	23,7	17	5
QSLV-1/4-8-I		8	14	17,9	13,8	30	11	13	24	26,7	18,1	8
QSLV-1/4-10-I		10	18	21,3	16,8	34	11	15	28	30,7	20,7	10
QSLV-3/8-8-I	R3/8	8	14	17,9	13,8	31	12	13,7	24,7	26,7	18,1	8
QSLV-3/8-10-I		10	18	21,3	16,8	35	12	15,7	28,7	30,7	20,7	10
QSLV-3/8-12-I		12	21	26,3	19,8	39	12	17,7	32,7	36,4	23,4	12
QSLV-1/2-12-I	R1/2	12	21	26,3	19,8	42	15	18,8	33,8	36,4	23,4	12

Dimenzije


Dimenzije – L utični vijčani spoj QSLV-...-I, G navoj Preuzmite CAD podatke www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	⫧
QSLV-G1/8-6-I	G1/8	6	13	23	5,1	14,5	23,7	5
QSLV-G1/8-8-I		8	14	26	5,1	15	26,7	8
QSLV-G1/4-6-I	G1/4	6	13	23,5	5,6	15	23,7	5
QSLV-G1/4-8-I		8	14	26,5	5,6	15,5	26,7	8
QSLV-G1/4-10-I		10	18	30,5	5,6	17,5	30,7	10
QSLV-G3/8-8-I	G3/8	8	14	28	6,6	17	26,7	8
QSLV-G3/8-10-I		10	18	32	6,6	19	30,7	10
QSLV-G3/8-12-I		12	21	36	6,6	21	36,4	12
QSLV-G1/2-12-I	G1/2	12	21	37	7,6	22	36,4	12

Dimenzije

Dimenzije – L utični vijčani spoj QSLV, metrički navoj s brtvenim prstenom Preuzmite CAD podatke www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	⫧ 1
QSLV-M5-6	M5	6	12,5	17,2	3	7,4	23,1	8

Dimenzije

Dimenzije – L utični vijčani spoj QSLV, R navoj


Preuzmite CAD podatke www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	⊂ 1
QSLV-1/8-4	R1/8	4	10	27	8	12	22,2	14
QSLV-1/8-4-100								
QSLV-1/8-6		6	12,5	27	8	12	24,2	14
QSLV-1/8-6-100								
QSLV-1/8-8		8	14,5	27	8	12,3	26,2	14
QSLV-1/8-8-50								
QSLV-1/4-6	R1/4	6	12,5	31,5	11	13,5	26,8	17
QSLV-1/4-6-100								
QSLV-1/4-8		8	14,5	31,5	11	13,5	28,2	17
QSLV-1/4-8-50								
QSLV-1/4-10		10	17,5	31,5	11	15	30,5	17
QSLV-1/4-10-50								
QSLV-3/8-8	R3/8	8	14,5	36	12	15,7	30,2	21
QSLV-3/8-10		10	18	36	12	15,7	32,5	21
QSLV-3/8-12		12	21	36	12	17,2	35,2	21
QSLV-1/2-12	R1/2	12	21	40,2	13	16,5	38,2	24
QSLV-1/2-16		16	25	48,3	15	21,6	36,6	24

Dimenzije

Dimenzije – L utični spoj QSLV, G navoj s brtvenim prstenom Preuzmite CAD podatke www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	⫃1
QSLV-G1/8-4	G1/8	4	10	23,7	5,1	8,7	23,4	14
QSLV-G1/8-4-100								
QSLV-G1/8-6		6	12,4	23,7	5,1	9	25,5	14
QSLV-G1/8-6-100								
QSLV-G1/8-8		8	14,4	23,7	5,1	10	28,4	14
QSLV-G1/8-8-50								
QSLV-G1/4-6	G1/4	6	14,5	28,6	5,6	10,4	29	19
QSLV-G1/4-6-100								
QSLV-G1/4-8		8	14,5	28,6	5,6	10,4	28,9	19
QSLV-G1/4-8-50								
QSLV-G1/4-10		10	17,6	28,6	5,6	11,7	31,2	19
QSLV-G1/4-10-50								
QSLV-G3/8-8	G3/8	8	14,4	33,1	6,6	12,6	31	24
QSLV-G3/8-10		10	17,6	33,1	6,6	12,6	33,6	24
QSLV-G3/8-12		12	21	33,1	6,6	14,3	36,4	24
QSLV-G1/2-12	G1/2	12	21	34	7,6	14,3	37,9	27
QSLV-G1/2-16		16	25	43,1	7,6	17,2	38,1	27

Dimenzije

Dimenzije – L utični spoj QSL


Preuzmite CAD podatke www.festo.com



	D1	D5 ø	D6 ø	H1	H2
QSL-4	4	10	3,2	16,9	6,5
QSL-4-100					
QSL-6	6	12,5	3,2	20,1	8
QSL-6-100					
QSL-8	8	15	4,2	22,4	10
QSL-8-50					
QSL-10	10	17,5	4,2	26,2	12
QSL-10-50					
QSL-12	12	21	4,2	29,4	14
QSL-12-20					
QSL-16	16	25	4,2	33,1	12
QSL-16-20					

Dimenzije


Dimenzije – L utični spoj QSL -... H s utičnom čahurom Preuzmite CAD podatke www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	H1	L1
QSL-4H	QS-4	4	10	25	16,8
QSL-4H-100					
QSL-6H	QS-6	6	12,5	28,5	19,8
QSL-6H-100					
QSL-8H	QS-8	8	14,5	30,7	21,8
QSL-8H-50					
QSL-10H	QS-10	10	17,5	33,7	24,9
QSL-10H-50					
QSL-12H	QS-12	12	21	39	28,9
QSL-6H-4	QS-6	4	12,5	28,5	17,7
QSL-8H-6	QS-8	6	14,5	30,7	21,9
QSL-10H-8	QS-10	8	17,5	33,7	24,6
QSL-12H-10	QS-12	10	21	39	28,7

Dimenzije

Dimenzije – L-utični spoj QSL-...H s dugačkom utičnom čahurom Preuzmite CAD podatke www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	H1	L1
QSL-4HL	QS-4	4	10	36	16,8
QSL-6HL	QS-6	6	12,5	42	19,8
QSL-8HL	QS-8	8	14,5	46,7	21,8
QSL-10HL	QS-10	10	17,5	51,7	24,9
QSL-12HL	QS-12	12	21	59,5	28,95

Dimenzije

Dimenzije – T utični vijčani spoj QST, R navoj

Preuzmite CAD podatke www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	⇔
QST-1/8-4	R1/8	4	10	22	8	23	37,4	10
QST-1/8-4-100								
QST-1/8-6		6	12,5	22,5	8	24,8	40,5	10
QST-1/8-6-100								
QST-1/8-8		8	14,5	24	8	27,3	45,4	12
QST-1/8-8-50								
QST-1/8-10		10	17,5	25	8	29,8	51	12
QST-1/4-4	R1/4	4	10	29	11	28	41,4	14
QST-1/4-6		6	12,5	28	11	28,2	43,5	14
QST-1/4-6-100								
QST-1/4-8		8	14,5	28	11	29,2	47,4	14
QST-1/4-8-50								
QST-1/4-10		10	17,5	28,5	11	31,2	52	14
QST-1/4-10-50								
QST-1/4-12		12	21	29,8	11	34,2	57,9	14
QST-3/8-6	R3/8	6	12,5	31,5	12	31,4	47,5	17
QST-3/8-8		8	14,5	31	12	31,9	49,4	17
QST-3/8-8-50								
QST-3/8-10		10	17,5	32	12	34,4	54	17
QST-3/8-10-20								
QST-3/8-12		12	21	32,5	12	36,7	59,4	17
QST-3/8-12-20								
QST-1/2-10	R1/2	10	17,5	36	15	36,6	55	21
QST-1/2-12		12	21	36,5	15	38,8	61,4	21

Dimenzije

Dimenzije – T utični vijčani spoj QST-...-16, R navoj


Preuzmite CAD podatke www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	D6 ø	H1	H2	H3	L1	L2	L3	⬡
QST-3/8-16	R3/8	16	25	4,2	47	11	53,2	66,2	24	12	22
QST-1/2-16	R1/2	16	25	4,2	51	15	55,3	66,2	24	12	22

Dimenzije

Dimenzije – T utični vijčani spoj QST, G navoj s brtvenim prstenom Preuzmite CAD podatke www.festo.com




[1] Brtveni prsten

	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H6	L1	⫧
QST-G1/8-4	G1/8	4	10	21,1	4,2	1,9	37,4	13
QST-G1/8-4-100								
QST-G1/8-6		6	12,5	21,6	4,2	1,9	40,5	13
QST-G1/8-6-100								
QST-G1/8-8		8	14,5	22,1	4,2	1,9	45,4	13
QST-G1/8-8-50								
QST-G1/4-6	G1/4	6	12,5	24,7	4,8	1,9	43,5	17
QST-G1/4-6-100								
QST-G1/4-8		8	14,5	24,7	4,8	1,9	47,4	17
QST-G1/4-8-50								
QST-G1/4-10		10	17,5	25,2	4,8	1,9	52	17
QST-G1/4-10-50								
QST-G1/4-12		12	21	26,5	4,8	1,9	57,9	17
QST-G3/8-8	G3/8	8	14,5	27,2	5,8	2,4	49,4	19
QST-G3/8-8-50								
QST-G3/8-10		10	17,5	28,2	5,8	2,4	54	19
QST-G3/8-10-20								
QST-G3/8-12		12	21	28,7	5,8	2,4	59,4	19
QST-G3/8-12-20								
QST-G1/2-12	G1/2	12	21	32,2	6,8	2,4	61,4	24

Dimenzije

Dimenzije – T utični spoj QST-...-16, G navoj s brtvenim prstenom Preuzmite CAD podatke www.festo.com




[1] Brtveni prsten

	D1	D2	D5 ø	D6 ø	H1	H2	H6	L1	L2	L3	⫧
QST-G3/8-16	G3/8	16	25	4,2	44,2	5,8	2,4	66,2	24	12	24
QST-G1/2-16	G1/2	16	25	4,2	45,2	6,8	2,4	66,2	24	12	24

Dimenzije

Dimenzije – T utični spoj QST

Preuzmite CAD podatke www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	D6 ø	B1	H1	H2	L1	L2
QST-4	4	4	10	3,2	10,4	17,2	6,5	34,4	13
QST-4-100									
QST-6	6	6	13	3,2	13,5	20,1	8	40,2	16
QST-6-100									
QST-8	8	8	15	3,2	15,6	22,2	9	44,4	18
QST-8-50									
QST-10	10	10	17,5	4,2	18,2	25,2	12	50,4	24
QST-10-50									
QST-12	12	12	21	4,2	21,7	28,4	14	56,8	28
QST-12-20									
QST-16	16	16	25	4,2	25,6	33,1	12	66,2	24
QST-6-4	6	4	13	3,2	13	19,5	8	40,1	16
QST-6-4-100									
QST-8-4	8	4	14,5	3,2	15,1	21,7	9	44,4	18
QST-8-6		6	14,5	3,2	15,1	22,3	9	44,4	18
QST-8-6-50									
QST-10-6	10	6	17,5	4,2	18,2	25	12	50,4	24
QST-10-8		8	17,5	4,2	18,2	24,9	12	50,4	24
QST-10-8-50									
QST-12-8	12	8	21	4,2	21,7	27,7	14	56,8	28
QST-12-10		10	21	4,2	21,7	28	14	56,8	28
QST-12-10-20									
QST-16-12	16	12	25	4,2	25,7	33,2	12	66,2	24

Dimenzije

Dimenzije – T utični spoj QSTF, R navoj


Preuzmite CAD podatke www.festo.com



	D1	D2	D3	D5 ø	H1	H2	H3	L1	T1	⫧1
QSTF-1/8-4-B	R1/8	4	G1/8	10	32,5	8	12	22,2	7	14
QSTF-1/8-6-B		6	G1/8	12,5	32,5	8	12	24,2	7	14
QSTF-1/8-8-B		8	G1/8	14,5	32,5	8	12,3	26,2	7	14
QSTF-1/4-6-B	R1/4	6	G1/4	12,5	38,5	11	13,5	26,8	9,5	17
QSTF-1/4-8-B		8	G1/4	14,5	38,5	11	13,5	28,2	9,5	17
QSTF-1/4-10-B		10	G1/4	17,5	38,5	11	15	30,5	9,5	17
QSTF-3/8-8-B	R3/8	8	G3/8	14,5	44,5	12	15,7	30,2	11	21
QSTF-3/8-10-B		10	G3/8	18	44,5	12	15,7	32,5	11	21
QSTF-3/8-12-B		12	G3/8	21	44,5	12	17,2	35,2	11	21
QSTF-1/2-12-B	R1/2	12	G1/2	21	52,2	13	16,5	38,2	14	24

Dimenzije

Dimenzije – T utični spoj QSTF, G navoj s brtvenim prstenom Preuzmite CAD podatke www.festo.com




	D1	D2	D3	D5 ø	H1	H2	H3	L1	T1	⫧ 1
QSTF-G1/8-4	G1/8	4	G1/8	10	26	5,1	8,7	23,4	7	14
QSTF-G1/8-6		6	G1/8	12,4	26	5,1	9	25,5	7	14
QSTF-G1/8-8		8	G1/8	14,4	26	5,1	10	28,4	7	14
QSTF-G1/4-6	G1/4	6	G1/4	14,5	33,2	5,6	10,4	29	9,5	19
QSTF-G1/4-8		8	G1/4	14,5	33,2	5,6	10,4	28,9	9,5	19
QSTF-G1/4-10		10	G1/4	17,6	33,2	5,6	11,7	31,2	9,5	19
QSTF-G3/8-8	G3/8	8	G3/8	14,4	38,1	6,6	12,6	31	11	24
QSTF-G3/8-10		10	G3/8	17,6	38,1	6,6	12,6	33,6	11	24
QSTF-G3/8-12		12	G3/8	21	38,1	6,6	14,3	36,4	11	24
QSTF-G1/2-12	G1/2	12	G1/2	21	42,8	7,6	14,3	37,9	14	27

Dimenzije

Dimenzije – T utični spoj QSTL, R-navoj


Preuzmite CAD podatke www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	H4	L1	⫧
QSTL-1/8-4	R1/8	4	10	40,2	8	36,2	19	17,2	10
QSTL-1/8-4-100									
QSTL-1/8-6		6	12,5	43,3	8	39,3	18,8	20,5	10
QSTL-1/8-6-100									
QSTL-1/8-8		8	14,5	46,9	8	42,9	20	22,9	12
QSTL-1/8-8-50									
QSTL-1/4-6	R1/4	6	12,5	48,8	11	42,7	22,2	20,5	14
QSTL-1/4-6-100									
QSTL-1/4-8		8	14,5	51,7	11	45,7	22,8	22,9	14
QSTL-1/4-8-50									
QSTL-1/4-10		10	17,5	54,7	11	48,7	22,5	26,2	14
QSTL-1/4-10-50									
QSTL-3/8-8	R3/8	8	14,5	55,4	12	49,1	26,2	22,9	17
QSTL-3/8-10		10	17,5	58,2	12	51,9	25,7	26,2	17
QSTL-3/8-12		12	21	63,5	12	57,2	26,7	30,5	17
QSTL-1/2-12	R1/2	12	21	67,5	15	59,3	28,8	30,7	21

Dimenzije


Dimenzije – T utični spoj QSTL-...-16, R navoj Preuzmite CAD podatke www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	D6 ø	H1	H2	H3	H4	L1	L2	L3	⬡
QSTL-1/2-16	R1/2	16	25	4,2	84,1	15	75,9	42,8	33,1	24	12	22

Dimenzije

Dimenzije – T utični spoj QSTL, G navoj s brtvenim prstenom Preuzmite CAD podatke www.festo.com




[1] Brtveni prsten

	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	H6	L1	⫧
QSTL-G1/8-4	G1/8	4	10	39,3	4,2	22,1	1,9	17,2	13
QSTL-G1/8-4-100									
QSTL-G1/8-6		6	12,5	42,4	4,2	21,9	1,9	20,5	13
QSTL-G1/8-6-100									
QSTL-G1/8-8		8	14,5	45	4,2	22,1	1,9	22,9	13
QSTL-G1/8-8-50									
QSTL-G1/4-6	G1/4	6	12,5	45,5	4,8	25	1,9	20,5	17
QSTL-G1/4-6-100									
QSTL-G1/4-8		8	14,5	48,4	4,8	25,5	1,9	22,9	17
QSTL-G1/4-8-50									
QSTL-G1/4-10		10	17,5	51,4	4,8	25,2	1,9	26,2	17
QSTL-G1/4-10-50									
QSTL-G3/8-8	G3/8	8	14,5	51,6	5,8	28,7	2,4	22,9	19
QSTL-G3/8-10		10	17,5	54,4	5,8	28,2	2,4	26,2	19
QSTL-G3/8-12		12	21	59,7	5,8	29,2	2,4	30,5	19
QSTL-G1/2-12	G1/2	12	21	63,2	6,8	32,7	2,4	30,7	24

Dimenzije

Dimenzije – T utični spoj QSTL-...-16, G navoj s brtvenim prstenom Preuzmite CAD podatke www.festo.com




[1] Brtveni prsten

	D1	D2	D5 ø	D6 ø	H1	H2	H3	H6	L1	L2	L3	⬡
QSTL-G1/2-16	G1/2	16	25	4,2	78,3	6,8	45,2	2,4	33,1	24	12	24

Dimenzije

Dimenzije – Utični spoj QSW, R navoj Preuzmite CAD podatke www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	⫧
QSW-1/8-4	R1/8	4	8	14,8	8	23	10
QSW-1/8-6		6	10,5	16,4	8	25,3	10
QSW-1/8-8		8	14,5	24	8	39,2	12
QSW-1/4-6	R1/4	6	10,5	21,4	11	28,2	14
QSW-1/4-8		8	14,5	28	11	41,2	14
QSW-1/4-10		10	17,5	28,5	11	44,9	14
QSW-3/8-10	R3/8	10	17,5	33	12	49,1	17
QSW-3/8-12		12	21	32,5	12	53,2	17
QSW-1/2-12	R1/2	12	21	36,5	15	55,4	21

Dimenzije

Dimenzije – Utični spoj QSW-...-16, R navoj


Preuzmite CAD podatke www.festo.com



	D1	D2	D1	D2	H2	H3	⫧
QSW-1/2-16	R1/2	16	25	47	15	67,6	22

Dimenzije


Dimenzije – Konektor QSW-...HL s utičnom čahurom Preuzmite CAD podatke www.festo.com



	D1	D2	D5	D6	H1	H2
QSW-4HL	QS-4	4	8	8	21,8	15
QSW-6HL	QS-6	6	10,5	8	24,6	17,3
QSW-8HL	QS-8	8	14,5	10	28,5	25,7
QSW-10HL	QS-10	10	17,5	11	31,5	30,5
QSW-12HL	QS-12	12	21	14	35,5	36,3

Dimenzije


Dimenzije – X utikač QSX Preuzmite CAD podatke www.festo.com



	D1	D5 ø	D6 ø	H1	H2	L1	L2
QSX-8	8	15	3,5	23,5	9	47	18
QSX-10	10	17,5	4,5	27,5	11	55	22
QSX-12	12	21	4,5	31	12	62	24

Dimenzije

Dimenzije – Y utični spoj QSY, metrički navoj s brtvenim prstenom Preuzmite CAD podatke www.festo.com




[1] Brtveni prsten

	D1	D2	D5 ø	H1	L1	L2	L3	L4	L5	⫧
QSY-M5-4	M5x0,8	4	10	10,3	32,9	2,8	30,1	14,9	0,5	8
QSY-M5-6		6	12,5	12,5	38,3	2,8	35,5	17	0,5	10

Dimenzije

Dimenzije – Y utični spoj QSY, R navoj


Preuzmite CAD podatke www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	H1	L1	L2	L3	L4	⫧
QSY-1/8-4	R1/8	4	10	10,3	38,4	8	34,4	14,9	10
QSY-1/8-6		6	12,5	12,5	41,3	8	37,3	17	10
QSY-1/8-8		8	14,5	14,5	46,1	8	42,1	18,1	12
QSY-1/4-4	R1/4	4	10	10,3	43,4	11	37,4	14,9	14
QSY-1/4-6		6	12,5	12,5	48,3	11	42,2	17	14
QSY-1/4-8		8	14,5	14,5	49,3	11	43,3	18,1	14
QSY-1/4-10		10	17,5	17,5	53,6	11	47,6	20,2	14
QSY-3/8-8	R3/8	8	14,5	14,5	52,5	12	46,2	18,1	17
QSY-3/8-10		10	17,5	17,5	56,7	12	50,4	20,2	17
QSY-3/8-12		12	21	21	60,6	12	54,3	23,4	17
QSY-1/2-10	R1/2	10	17,5	17,5	60,2	15	52	20,2	21
QSY-1/2-12		12	21	21	64,7	15	56,5	23,4	21

Dimenzije

Dimenzije – Y utični spoj QSY, G navoj s brtvenim prstenom Preuzmite CAD podatke www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	H1	L1	L2	L4	L5	⫧
QSY-G1/8-4	G1/8	4	10	10,3	37,5	4,2	14,9	1,9	13
QSY-G1/8-6		6	12,5	12,5	40,4	4,2	17	1,9	13
QSY-G1/8-8		8	14,5	14,5	44,2	4,2	18,1	1,9	13
QSY-G1/4-6	G1/4	6	12,5	12,5	45	4,8	17	1,9	17
QSY-G1/4-8		8	14,5	14,5	46	4,8	18,1	1,9	17
QSY-G1/4-10		10	17,5	17,5	50,3	4,8	20,2	1,9	17
QSY-G3/8-8	G3/8	8	14,5	14,5	48,7	5,8	18,1	2,4	19
QSY-G3/8-10		10	17,5	17,5	52,9	5,8	20,2	2,4	19
QSY-G3/8-12		12	21	21	56,8	5,8	23,4	2,4	19
QSY-G1/2-12	G1/2	12	21	21	60,4	6,8	23,4	2,4	24

Dimenzije

Dimenzije – Y konektor QSY

Preuzmite CAD podatke www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	D8 ø	D9 ø	H1	L1	L2	L3
QSY-4	4	4	10	10	3,2	11	32,8	14,1	14,9
QSY-4-100									
QSY-6	6	6	13	12,5	3,4	12	37,7	15,8	17
QSY-6-100									
QSY-8	8	8	15	14,5	3,4	14	42,4	17,2	18,1
QSY-8-50									
QSY-10	10	10	17,5	17,5	4,2	18	48,4	19,5	20,7
QSY-10-20									
QSY-12	12	12	21	21	4,2	20	54,9	22,3	23,4
QSY-12-20									
QSY-16	16	16	25	25	4,5	24	62,2	22,1	24,1

Dimenzije

Dimenzije – Y konektor QSY, redukcijski


Preuzmite CAD podatke www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	D6 ø	D7 ø	D8 ø	D9 ø	H1	L1	L2	L3	L4
QSY-6-4	6	4	13	11,8	9,9	12,5	3,4	12	37,2	15,2	17	14,9
QSY-6-4-100												
QSY-8-4	8	4	14,5	13,8	9,9	12,5	3,4	14	41,9	16,7	18,1	14,9
QSY-8-6		6	14,5	13,8	11,8	12,5	3,4	14	42,5	17,3	18,1	17
QSY-8-6-50												
QSY-10-6	10	6	17,5	16,8	11,8	14,5	4,5	18	48,2	19,3	20,2	17
QSY-10-8		8	17,5	16,8	13,8	14,5	4,5	18	48,1	19,2	20,2	18,1
QSY-10-8-20												
QSY-12-8	12	8	21	19,8	13,8	17,5	4,5	20	54,3	21,7	23,4	18,1
QSY-12-10		10	21	19,8	16,8	17,5	4,5	20	54,6	22	23,4	20,2
QSY-12-10-20												
QSY-16-12	16	12	25	23	19,8	25	4,5	24	62,3	22,2	24,1	23,4

Dimenzije


Dimenzije – Y utični spoj QSY-...H s utičnom čahurom Preuzmite CAD podatke www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	D6 ø	D7 ø	H1	L1	L2	L3	L4
QSY-4H	QS-4	4	10	3,2	10	11	48,7	19	14,1	14,9
QSY-6H-4	QS-6	4	10	3,2	10	11	50,9	22	14,1	14,9

Dimenzije

Dimenzije – Y utični spoj QSY-...HB s utičnom čahurom Preuzmite CAD podatke www.festo.com




	D1	D2	D7 ø	H1	L1	L2	L4
QSY-6H-B	QS-6	6	12,5	12	53,2	22,5	17
QSY-8H-B	QS-8	8	14,5	14	56,1	23,5	18,1
QSY-10H-B	QS-10	10	17,5	18	63,2	25	20,2
QSY-12H-B	QS-12	12	21	20	71,3	29	23,4
QSY-8H-6-B	QS-8	6	12,5	12	54,2	23,5	17
QSY-10H-8-B	QS-10	8	14,5	14	57,6	25	18,1
QSY-12H-10-B	QS-12	10	17,5	18	67,2	29	20,2

Dimenzije

Dimenzije – Y utični spoj QSYL, R navoj


Preuzmite CAD podatke www.festo.com



	D1	D2	B1	D5 ø	H1	L1	L2	L3	⫧
QSYL-1/8-4	R1/8	4	10,3	10	18,2	23	8	24	10
QSYL-1/8-6		6	12,5	12,5	19,8	23,5	8	25,8	10
QSYL-1/8-8		8	14,5	14,5	22,7	25	8	28,3	12
QSYL-1/4-6	R1/4	6	12,5	12,5	21,8	29	11	29,2	14
QSYL-1/4-8		8	14,5	14,5	23,7	29	11	30,2	14
QSYL-1/4-10		10	17,5	17,5	26	29,5	11	32,2	14
QSYL-3/8-8	R3/8	8	14,5	14,5	24,7	32	12	32,9	17
QSYL-3/8-10		10	17,5	17,5	27	32,5	12	34,9	17
QSYL-3/8-12		12	21	21	29,2	33,5	12	37,7	17
QSYL-1/2-12	R1/2	12	21	21	30,2	38	15	40,3	21

Dimenzije

Dimenzije – Y utični spoj QSYL, G navoj s brtvenim prstenom Preuzmite CAD podatke www.festo.com




[1] Brtveni prsten


	D1	D2	B1	D5 ⌀	H1	L1	L2	L5	⌀C
QSYL-G1/8-4	G1/8	4	10,3	10	18,2	22,1	4,2	1,9	13
QSYL-G1/8-6		6	12,5	12,5	19,8	22,6	4,2	1,9	13
QSYL-G1/8-8		8	14,5	14,5	22,7	23,1	4,2	1,9	13
QSYL-G1/4-6	G1/4	6	12,5	12,5	21,8	25,7	4,8	1,9	17
QSYL-G1/4-8		8	14,5	14,5	23,7	25,7	4,8	1,9	17
QSYL-G1/4-10		10	17,5	17,5	26	26,2	4,8	1,9	17
QSYL-G3/8-8	G3/8	8	14,5	14,5	24,7	28,2	5,8	2,4	19
QSYL-G3/8-10		10	17,5	17,5	27	28,7	5,8	2,4	19
QSYL-G3/8-12		12	21	21	29,2	29,7	5,8	2,4	19
QSYL-G1/2-12	G1/2	12	21	21	30,2	33,7	6,8	2,4	24

Dimenzije

Dimenzije – Y utični spoj QSYLV, R navoj

Preuzmite CAD podatke www.festo.com






	D1	D2	B1	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	L1	L2	⫧
QSYLV-1/8-6	R1/8	6	12	12,5	3,2	27	8	11	26	10,5	14
QSYLV-1/4-8	R1/4	8	14	14,5	3,2	31,5	11	12,5	29	12,5	17
QSYLV-3/8-10	R3/8	10	17	17,5	4,2	36	12	14,5	33,5	15	21
QSYLV-1/2-12	R1/2	12	20	21	4,2	40	15	17,5	37,5	17	24

Dimenzije

Dimenzije – Y utični spoj QSYLV, G navoj s brtvenim prstenom Preuzmite CAD podatke www.festo.com



	D1	D2	B1	D5 ø	D6 ø	H1	H2	H3	L1	L2	
QSYLV-G1/8-6	G1/8	6	12	12,4	3,2	26,2	5,1	15,2	27,5	12	17
QSYLV-G1/4-8	G1/4	8	14	14,4	3,2	28,4	5,6	16,4	30,9	14	19
QSYLV-G3/8-10	G3/8	10	17	17,6	4,2	33,4	6,6	19,4	34	15,5	21
QSYLV-G1/2-12	G1/2	12	20	21	4,2	37,4	7,6	21,9	38,9	18,5	27

Detalji narudžbe

Detalji narudžbe – utični spoj QS, R navoj



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak 2	Nazivna veličina	Veličina spremnika	Br. dijela	Tip
Vanjski navoj R1/8	za crijevo vanjski Ø 4 mm	3 mm	10	**153001**	**QS-1/8-4**
			100	**130674**	**QS-1/8-4-100**
	za crijevo vanjski Ø 6 mm	5 mm	10	**153002**	**QS-1/8-6**
			100	**130675**	**QS-1/8-6-100**
	za crijevo vanjski Ø 8 mm	6 mm	10	**153004**	**QS-1/8-8**
			50	**130676**	**QS-1/8-8-50**
	za crijevo vanjskog Ø 10 mm		10	**190643**	**QS-1/8-10**
Vanjski navoj R1/4	za crijevo vanjski Ø 4 mm	3 mm		**190644**	**QS-1/4-4**
	za crijevo vanjski Ø 6 mm	5 mm		**153003**	**QS-1/4-6**
			100	**130677**	**QS-1/4-6-100**
	za crijevo vanjski Ø 8 mm	7 mm	10	**153005**	**QS-1/4-8**
			50	**130678**	**QS-1/4-8-50**
	za crijevo vanjskog Ø 10 mm	8,5 mm	10	**153007**	**QS-1/4-10**
			50	**130679**	**QS-1/4-10-50**
	za crijevo vanjski Ø 12 mm		10	**164980**	**QS-1/4-12**
			20	**130680**	**QS-1/4-12-20**
Vanjski navoj R3/8	za crijevo vanjski Ø 6 mm	5 mm	10	**190645**	**QS-3/8-6**
	za crijevo vanjski Ø 8 mm	7 mm		**153006**	**QS-3/8-8**
			50	**130681**	**QS-3/8-8-50**
	za crijevo vanjskog Ø 10 mm	9 mm	10	**153008**	**QS-3/8-10**
			50	**130682**	**QS-3/8-10-50**
	za crijevo vanjski Ø 12 mm	11 mm	10	**153009**	**QS-3/8-12**
			20	**130683**	**QS-3/8-12-20**
	za crijevo vanjski Ø 16 mm		1	**164957**	**QS-3/8-16**
Vanjski navoj R1/4	za crijevo vanjskog Ø 10 mm	9 mm		**190646**	**QS-1/2-10**
			50	**133189**	**QS-1/2-10-50**
	za crijevo vanjski Ø 12 mm	11 mm	1	**153010**	**QS-1/2-12**
			20	**130684**	**QS-1/2-12-20**
	za crijevo vanjski Ø 16 mm	13 mm	1	**153011**	**QS-1/2-16**
			20	**130685**	**QS-1/2-16-20**

Detalji narudžbe – utični spoj QS, G navoj s brtvenim prstenom



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak 2	Nazivna veličina	Veličina spremnika	Br. dijela	Tip
Vanjski navoj G1/8	za crijevo vanjski Ø 4 mm	3 mm	10	**186095**	**QS-G1/8-4**
			100	**132036**	**QS-G1/8-4-100**
	za crijevo vanjski Ø 6 mm	5 mm	10	**186096**	**QS-G1/8-6**
			100	**132037**	**QS-G1/8-6-100**
	za crijevo vanjski Ø 8 mm	6 mm	10	**186098**	**QS-G1/8-8**
			50	**132038**	**QS-G1/8-8-50**
Vanjski navoj G1/4	za crijevo vanjski Ø 6 mm	5 mm	10	**186097**	**QS-G1/4-6**
			100	**132039**	**QS-G1/4-6-100**
	za crijevo vanjski Ø 8 mm	7 mm	10	**186099**	**QS-G1/4-8**
			50	**132040**	**QS-G1/4-8-50**
	za crijevo vanjskog Ø 10 mm	8,5 mm	10	**186101**	**QS-G1/4-10**
			50	**132041**	**QS-G1/4-10-50**
	za crijevo vanjski Ø 12 mm		10	**186350**	**QS-G1/4-12**
			20	**132042**	**QS-G1/4-12-20**
Vanjski navoj G3/8	za crijevo vanjski Ø 8 mm	7 mm	10	**186100**	**QS-G3/8-8**
			50	**132043**	**QS-G3/8-8-50**

Detalji narudžbe

Detalji narudžbe – utični spoj QS, G navoj s brtvenim prstenom



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak 2	Nazivna veličina	Veličina spremnika	Br. dijela	Tip
Vanjski navoj G3/8	za crijevo vanjskog Ø 10 mm	9 mm	10	**186102**	**QS-G3/8-10**
			50	**132044**	**QS-G3/8-10-50**
	za crijevo vanjski Ø 12 mm	11 mm	10	**186103**	**QS-G3/8-12**
			20	**132045**	**QS-G3/8-12-20**
	za crijevo vanjski Ø 16 mm		1	**186347**	**QS-G3/8-16**
Vanjski navoj G1/2	za crijevo vanjski Ø 12 mm			**186104**	**QS-G1/2-12**
			20	**132046**	**QS-G1/2-12-20**
	za crijevo vanjski Ø 16 mm	13 mm	1	**186105**	**QS-G1/2-16**
			20	**132047**	**QS-G1/2-16-20**
Vanjski navoj G3/4	za crijevo vanjski Ø 22 mm	20 mm	1	**8040613**	**QS-G3/4-22**

Detalji narudžbe – utični vijčani spoj QS-...-I, R navoj



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak 2	Nazivna veličina	Veličina spremnika	Br. dijela	Tip
Vanjski navoj R1/8	za crijevo vanjski Ø 4 mm	2,6 mm	10	**153012**	**QS-1/8-4-I**
			100	**133191**	**QS-1/8-4-I-100**
	za crijevo vanjski Ø 6 mm	4,2 mm	10	**153013**	**QS-1/8-6-I**
			100	**133186**	**QS-1/8-6-I-100**
	za crijevo vanjski Ø 8 mm	5,3 mm	10	**153015**	**QS-1/8-8-I**
			50	**133187**	**QS-1/8-8-I-50**
	za crijevo vanjskog Ø 10 mm		10	**190647**	**QS-1/8-10-I**
Vanjski navoj R1/4	za crijevo vanjski Ø 6 mm	4,2 mm		**153014**	**QS-1/4-6-I**
			100	**133193**	**QS-1/4-6-I-100**
	za crijevo vanjski Ø 8 mm	6,3 mm	10	**153016**	**QS-1/4-8-I**
			50	**133190**	**QS-1/4-8-I-50**
	za crijevo vanjskog Ø 10 mm		10	**153018**	**QS-1/4-10-I**
			50	**133188**	**QS-1/4-10-I-50**
	za crijevo vanjski Ø 12 mm		10	**190649**	**QS-1/4-12-I**
Vanjski navoj R3/8	za crijevo vanjski Ø 8 mm			**153017**	**QS-3/8-8-I**
	za crijevo vanjskog Ø 10 mm			**153019**	**QS-3/8-10-I**
	za crijevo vanjski Ø 12 mm	8,4 mm		**153020**	**QS-3/8-12-I**
Vanjski navoj R1/4	za crijevo vanjskog Ø 10 mm	6,3 mm	1	**190648**	**QS-1/2-10-I**
	za crijevo vanjski Ø 12 mm	8,4 mm		**153021**	**QS-1/2-12-I**

Detalji narudžbe – utični spoj QS-...-I, G navoj s brtvenim prstenom



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak 2	Nazivna veličina	Veličina spremnika	Br. dijela	Tip
Vanjski navoj G1/8	za crijevo vanjski Ø 4 mm	2,6 mm	10	**186106**	**QS-G1/8-4-I**
			100	**133008**	**QS-G1/8-4-I-100**
	za crijevo vanjski Ø 6 mm	4,2 mm	10	**186107**	**QS-G1/8-6-I**
			100	**133009**	**QS-G1/8-6-I-100**
	za crijevo vanjski Ø 8 mm	5,3 mm	10	**186109**	**QS-G1/8-8-I**
			100	**133010**	**QS-G1/8-8-I-100**
	za crijevo vanjskog Ø 10 mm		10	**132999**	**QS-G1/8-10-I**
			100	**133000**	**QS-G1/8-10-I-100**

Detalji narudžbe

Detalji narudžbe – utični spoj QS-...-I, G navoj s brtvenim prstenom



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak 2	Nazivna veličina	Veličina spremnika	Br. dijela	Tip
Vanjski navoj G1/4	za crijevo vanjski Ø 6 mm	4,2 mm	10	**186108**	**QS-G1/4-6-I**
	za crijevo vanjski Ø 8 mm	6,3 mm		**186110**	**QS-G1/4-8-I**
	za crijevo vanjskog Ø 10 mm	7,3 mm		**186112**	**QS-G1/4-10-I**
Vanjski navoj G3/8	za crijevo vanjski Ø 8 mm	6,3 mm		**186111**	**QS-G3/8-8-I**
	za crijevo vanjskog Ø 10 mm	7,3 mm		**186113**	**QS-G3/8-10-I**
	za crijevo vanjski Ø 12 mm	8,4 mm		**186114**	**QS-G3/8-12-I**
Vanjski navoj G1/2			1	**186115**	**QS-G1/2-12-I**

Detalji narudžbe – utični spoj QSF, G navoj



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak 2	Nazivna veličina	Veličina spremnika	Br. dijela	Tip
Unutarnji navoj G3/8	za crijevo vanjski Ø 4 mm	3 mm	10	**153022**	**QSF-1/8-4-B**
			100	**130709**	**QSF-1/8-4-B-100**
	za crijevo vanjski Ø 6 mm	5 mm	10	**153023**	**QSF-1/8-6-B**
			100	**130710**	**QSF-1/8-6-B-100**
	za crijevo vanjski Ø 8 mm	7 mm	10	**153025**	**QSF-1/8-8-B**
			50	**130711**	**QSF-1/8-8-B-50**
Unutarnji navoj G1/4	za crijevo vanjski Ø 4 mm	3 mm	10	**190650**	**QSF-1/4-4-B**
	za crijevo vanjski Ø 6 mm	5 mm		**153024**	**QSF-1/4-6-B**
			100	**130712**	**QSF-1/4-6-B-100**
	za crijevo vanjski Ø 8 mm	7 mm	10	**153026**	**QSF-1/4-8-B**
			50	**130713**	**QSF-1/4-8-B-50**
	za crijevo vanjskog Ø 10 mm	9 mm	10	**153028**	**QSF-1/4-10-B**
			50	**130714**	**QSF-1/4-10-B-50**
	za crijevo vanjski Ø 12 mm	11 mm	10	**190651**	**QSF-1/4-12-B**
Unutarnji navoj G3/8	za crijevo vanjski Ø 6 mm	5 mm		**190652**	**QSF-3/8-6-B**
	za crijevo vanjski Ø 8 mm	7 mm		**153027**	**QSF-3/8-8-B**
			50	**130715**	**QSF-3/8-8-B-50**
	za crijevo vanjskog Ø 10 mm	9 mm	10	**153029**	**QSF-3/8-10-B**
			50	**130716**	**QSF-3/8-10-B-50**
	za crijevo vanjski Ø 12 mm	11 mm	10	**153030**	**QSF-3/8-12-B**
			20	**130717**	**QSF-3/8-12-B-20**
Unutarnji navoj G1/2			1	**190653**	**QSF-1/2-12-B**
	za crijevo vanjski Ø 16 mm	15 mm		**190654**	**QSF-1/2-16-B**

Detalji narudžbe – utični spoj QS



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak 2	Nazivna veličina	Veličina spremnika	Br. dijela	Tip
za crijevo vanjski Ø 4 mm	za crijevo vanjski Ø 4 mm	2,8 mm	10	**153031**	**QS-4**
			100	**130686**	**QS-4-100**
za crijevo vanjski Ø 6 mm	za crijevo vanjski Ø 6 mm	4,3 mm	10	**153032**	**QS-6**
			100	**130687**	**QS-6-100**
za crijevo vanjski Ø 8 mm	za crijevo vanjski Ø 8 mm	7 mm	10	**153033**	**QS-8**
			50	**130688**	**QS-8-50**
za crijevo vanjski Ø 10 mm	za crijevo vanjskog Ø 10 mm	9 mm	10	**153034**	**QS-10**

Detalji narudžbe

Detalji narudžbe – utični spoj QS



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak 2	Nazivna veličina	Veličina spremnika	Br. dijela	Tip
za crijevo vanjski Ø 10 mm	za crijevo vanjskog Ø 10 mm	9 mm	50	**130689**	**QS-10-50**
za crijevo vanjski Ø 12 mm	za crijevo vanjski Ø 12 mm	11 mm	10	**153035**	**QS-12**
			20	**130690**	**QS-12-20**
za crijevo vanjski Ø 16 mm	za crijevo vanjski Ø 16 mm	13 mm	1	**153036**	**QS-16**
			20	**133195**	**QS-16-20**

Detalji narudžbe – utični spoj QS, redukcijski



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak 2	Nazivna veličina	Veličina spremnika	Br. dijela	Tip
za crijevo vanjski Ø 6 mm	za crijevo vanjski Ø 4 mm	2,8 mm	10	**153037**	**QS-6-4**
			100	**130691**	**QS-6-4-100**
za crijevo vanjski Ø 8 mm			10	**130606**	**QS-8-4**
	za crijevo vanjski Ø 6 mm	4,3 mm		**153038**	**QS-8-6**
			50	**130692**	**QS-8-6-50**
za crijevo vanjski Ø 10 mm			10	**130607**	**QS-10-6**
	za crijevo vanjski Ø 8 mm	6,5 mm		**153039**	**QS-10-8**
			50	**130693**	**QS-10-8-50**
za crijevo vanjski Ø 12 mm		6,2 mm	10	**130608**	**QS-12-8**
	za crijevo vanjskog Ø 10 mm	9 mm		**153040**	**QS-12-10**
			20	**130694**	**QS-12-10-20**

Detalji narudžbe – pregradni konektor QSS



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak 2	Nazivna veličina	Veličina spremnika	Br. dijela	Tip
za crijevo vanjski Ø 4 mm	za crijevo vanjski Ø 4 mm	3 mm	10	**153157**	**QSS-4**
			100	**130788**	**QSS-4-100**
za crijevo vanjski Ø 6 mm	za crijevo vanjski Ø 6 mm	5 mm	10	**153158**	**QSS-6**
			100	**130789**	**QSS-6-100**
za crijevo vanjski Ø 8 mm	za crijevo vanjski Ø 8 mm	7 mm	10	**153159**	**QSS-8**
			50	**130790**	**QSS-8-50**
za crijevo vanjski Ø 10 mm	za crijevo vanjskog Ø 10 mm	9 mm	10	**153160**	**QSS-10**
			50	**130791**	**QSS-10-50**
za crijevo vanjski Ø 12 mm	za crijevo vanjski Ø 12 mm	11 mm	10	**153161**	**QSS-12**
			20	**130792**	**QSS-12-20**

Detalji narudžbe

Detalji narudžbe – pregradni utični konektor QSS-...-F, s fiksnim prstenom



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak 2	Nazivna veličina	Veličina spremnika	Br. dijela	Tip
za crijevo vanjski Ø 4 mm	za crijevo vanjski Ø 4 mm	2,6 mm	10	**193950**	**QSS-4-F**
za crijevo vanjski Ø 6 mm	za crijevo vanjski Ø 6 mm	4 mm		**193951**	**QSS-6-F**
za crijevo vanjski Ø 8 mm	za crijevo vanjski Ø 8 mm	5,5 mm		**130642**	**QSS-8-F**
za crijevo vanjski Ø 10 mm	za crijevo vanjskog Ø 10 mm	6,5 mm		**130643**	**QSS-10-F**
za crijevo vanjski Ø 12 mm	za crijevo vanjski Ø 12 mm	7,5 mm		**130644**	**QSS-12-F**

Detalji narudžbe – pregradni utični spoj QSSF



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak 2	Nazivna veličina	Veličina spremnika	Br. dijela	Tip
Unutarnji navoj G3/8	za crijevo vanjski Ø 4 mm	3 mm	10	**153162**	**QSSF-1/8-4-B**
	za crijevo vanjski Ø 6 mm	5 mm		**153163**	**QSSF-1/8-6-B**
	za crijevo vanjski Ø 8 mm	7 mm		**153165**	**QSSF-1/8-8-B**
Unutarnji navoj G1/4	za crijevo vanjski Ø 4 mm	3 mm		**190655**	**QSSF-1/4-4-B**
	za crijevo vanjski Ø 6 mm	5 mm		**153164**	**QSSF-1/4-6-B**
	za crijevo vanjski Ø 8 mm	7 mm		**153166**	**QSSF-1/4-8-B**
	za crijevo vanjskog Ø 10 mm	9 mm		**153168**	**QSSF-1/4-10-B**
Unutarnji navoj G3/8	za crijevo vanjski Ø 6 mm	5 mm		**190656**	**QSSF-3/8-6-B**
	za crijevo vanjski Ø 8 mm	7 mm		**153167**	**QSSF-3/8-8-B**
	za crijevo vanjskog Ø 10 mm	9 mm		**153169**	**QSSF-3/8-10-B**
	za crijevo vanjski Ø 12 mm	11 mm		**153170**	**QSSF-3/8-12-B**
Unutarnji navoj G1/2			1	**153171**	**QSSF-1/2-12-B**
	za crijevo vanjski Ø 16 mm	15 mm		**190657**	**QSSF-1/2-16-B**

Detalji narudžbe – utična kapa QSC



Pneumatski priključak 1	Težina proizvoda	Veličina spremnika	Br. dijela	Tip
za crijevo vanjski Ø 4 mm	2,4 g	10	**153262**	**QSC-4**
		100	**130704**	**QSC-4-100**
za crijevo vanjski Ø 6 mm	3,3 g	10	**153263**	**QSC-6**
		100	**130705**	**QSC-6-100**
za crijevo vanjski Ø 8 mm	4,7 g	10	**153264**	**QSC-8**
		50	**130706**	**QSC-8-50**
za crijevo vanjski Ø 10 mm	7,8 g	10	**153265**	**QSC-10**
		50	**130707**	**QSC-10-50**
za crijevo vanjski Ø 12 mm	12 g	10	**153266**	**QSC-12**
		20	**130708**	**QSC-12-20**

Detalji narudžbe

Detalji narudžbe – utični spoj QS-...H



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak 2	Nazivna veličina	Veličina spremnika	Br. dijela	Tip
Utisna čahura Ø 6 mm	za crijevo vanjski Ø 4 mm	2,5 mm	10	**153041**	**QS-6H-4**
			100	**130695**	**QS-6H-4-100**
Utisna čahura Ø 8 mm		2,4 mm	10	**130622**	**QS-8H-4**
	za crijevo vanjski Ø 6 mm	3,8 mm		**153042**	**QS-8H-6**
			50	**130696**	**QS-8H-6-50**
Utisna čahura Ø 10 mm			10	**130623**	**QS-10H-6**
	za crijevo vanjski Ø 8 mm	5,4 mm		**153043**	**QS-10H-8**
			50	**130697**	**QS-10H-8-50**
Utisna čahura Ø 12 mm	za crijevo vanjski Ø 6 mm	3,7 mm	10	**132981**	**QS-12H-6**
	za crijevo vanjski Ø 8 mm	5,4 mm		**130624**	**QS-12H-8**
	za crijevo vanjskog Ø 10 mm	6,3 mm		**153044**	**QS-12H-10**
			20	**130698**	**QS-12H-10-20**

Detalji narudžbe – utična čahura QSH



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak 2	Nazivna veličina	Veličina spremnika	Br. dijela	Tip
Utisna čahura Ø 4 mm	Utisna čahura Ø 4 mm	2,5 mm	10	**153251**	**QSH-4**
			100	**130723**	**QSH-4-100**
Utisna čahura Ø 6 mm	Utisna čahura Ø 6 mm	4 mm	10	**153252**	**QSH-6**
			100	**130724**	**QSH-6-100**
Utisna čahura Ø 8 mm	Utisna čahura Ø 8 mm	6 mm	10	**153253**	**QSH-8**
			50	**130725**	**QSH-8-50**
Utisna čahura Ø 10 mm	Utisna čahura Ø 10 mm	7,5 mm	10	**153254**	**QSH-10**
			50	**130726**	**QSH-10-50**
Utisna čahura Ø 12 mm	Utisna čahura Ø 12 mm	9 mm	10	**153255**	**QSH-12**
			20	**130727**	**QSH-12-20**
Utisna čahura Ø 16 mm	Utisna čahura Ø 16 mm	11 mm	1	**153256**	**QSH-16**

Detalji narudžbe – utična čahura QSH, redukcijska



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak 2	Nazivna veličina	Veličina spremnika	Br. dijela	Tip
Utisna čahura Ø 6 mm	Utisna čahura Ø 4 mm	2,3 mm	10	**153257**	**QSH-6-4**
			100	**130718**	**QSH-6-4-100**
Utisna čahura Ø 8 mm			10	**130625**	**QSH-8-4**
	Utisna čahura Ø 6 mm	3,8 mm		**153258**	**QSH-8-6**
			50	**130719**	**QSH-8-6-50**
Utisna čahura Ø 10 mm			10	**130626**	**QSH-10-6**
	Utisna čahura Ø 8 mm	4,9 mm		**153259**	**QSH-10-8**
			50	**130720**	**QSH-10-8-50**
Utisna čahura Ø 12 mm			10	**130627**	**QSH-12-8**
	Utisna čahura Ø 10 mm	7,1 mm		**153260**	**QSH-12-10**
			20	**130721**	**QSH-12-10-20**
Utisna čahura Ø 16 mm	Utisna čahura Ø 12 mm	7,8 mm	1	**153261**	**QSH-16-12**
			20	**130722**	**QSH-16-12-20**

Detalji narudžbe

Detalji narudžbe – slijepi čepovi QSC-...H



Pneumatski priključak 1	Veličina spremnika	Br. dijela	Tip
Utisna čahura Ø 4 mm	10	**153267**	**QSC-4H**
	100	**130699**	**QSC-4H-100**
Utisna čahura Ø 6 mm	10	**153268**	**QSC-6H**
	100	**130700**	**QSC-6H-100**
Utisna čahura Ø 8 mm	10	**153269**	**QSC-8H**
	50	**130701**	**QSC-8H-50**
Utisna čahura Ø 10 mm	10	**153270**	**QSC-10H**
	50	**130702**	**QSC-10H-50**
Utisna čahura Ø 12 mm	10	**153271**	**QSC-12H**
	20	**130703**	**QSC-12H-20**
Utisna čahura Ø 16 mm	1	**153272**	**QSC-16H**

Detalji narudžbe – L utični spoj QSL, R navoj



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak 2	Nazivna veličina	Veličina spremnika	Br. dijela	Tip
Vanjski navoj R1/8	za crijevo vanjski Ø 4 mm	2,8 mm	10	**153045**	**QSL-1/8-4**
			100	**130728**	**QSL-1/8-4-100**
	za crijevo vanjski Ø 6 mm	4,2 mm	10	**153046**	**QSL-1/8-6**
			100	**130729**	**QSL-1/8-6-100**
	za crijevo vanjski Ø 8 mm	6 mm	10	**153048**	**QSL-1/8-8**
			50	**130730**	**QSL-1/8-8-50**
	za crijevo vanjskog Ø 10 mm		10	**190658**	**QSL-1/8-10**
Vanjski navoj R1/4	za crijevo vanjski Ø 4 mm	2,8 mm		**190659**	**QSL-1/4-4**
	za crijevo vanjski Ø 6 mm	4,3 mm		**153047**	**QSL-1/4-6**
			100	**130731**	**QSL-1/4-6-100**
	za crijevo vanjski Ø 8 mm	6,7 mm	10	**153049**	**QSL-1/4-8**
			50	**130732**	**QSL-1/4-8-50**
	za crijevo vanjskog Ø 10 mm	8 mm	10	**153051**	**QSL-1/4-10**
			50	**130733**	**QSL-1/4-10-50**
	za crijevo vanjski Ø 12 mm		10	**164981**	**QSL-1/4-12**
			20	**130734**	**QSL-1/4-12-20**
Vanjski navoj R3/8	za crijevo vanjski Ø 6 mm	4,3 mm	10	**190660**	**QSL-3/8-6**
	za crijevo vanjski Ø 8 mm	6,7 mm		**153050**	**QSL-3/8-8**
			50	**130735**	**QSL-3/8-8-50**
	za crijevo vanjskog Ø 10 mm	8,3 mm	10	**153052**	**QSL-3/8-10**
			20	**130736**	**QSL-3/8-10-20**
	za crijevo vanjski Ø 12 mm	10 mm	10	**153053**	**QSL-3/8-12**
			20	**130737**	**QSL-3/8-12-20**
	za crijevo vanjski Ø 16 mm	11 mm	1	**164958**	**QSL-3/8-16**
Vanjski navoj R1/4	za crijevo vanjskog Ø 10 mm	8,3 mm		**190661**	**QSL-1/2-10**
			50	**133192**	**QSL-1/2-10-50**
	za crijevo vanjski Ø 12 mm	10,3 mm	1	**153054**	**QSL-1/2-12**
			20	**130738**	**QSL-1/2-12-20**
	za crijevo vanjski Ø 16 mm	13 mm	1	**153055**	**QSL-1/2-16**
			20	**130739**	**QSL-1/2-16-20**

Detalji narudžbe

Detalji narudžbe – L utični spoj QSL, G navoj s brtvenim prstenom



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak 2	Nazivna veličina	Veličina spremnika	Br. dijela	Tip
Vanjski navoj G1/8	za crijevo vanjski Ø 4 mm	2,8 mm	10	**186116**	**QSL-G1/8-4**
			100	**132048**	**QSL-G1/8-4-100**
	za crijevo vanjski Ø 6 mm	4,2 mm	10	**186117**	**QSL-G1/8-6**
			100	**132049**	**QSL-G1/8-6-100**
	za crijevo vanjski Ø 8 mm	6 mm	10	**186119**	**QSL-G1/8-8**
			50	**132050**	**QSL-G1/8-8-50**
Vanjski navoj G1/4	za crijevo vanjski Ø 6 mm	4,3 mm	10	**186118**	**QSL-G1/4-6**
			100	**132051**	**QSL-G1/4-6-100**
	za crijevo vanjski Ø 8 mm	6,7 mm	10	**186120**	**QSL-G1/4-8**
			50	**132052**	**QSL-G1/4-8-50**
	za crijevo vanjskog Ø 10 mm	8 mm	10	**186122**	**QSL-G1/4-10**
			50	**132053**	**QSL-G1/4-10-50**
	za crijevo vanjski Ø 12 mm		10	**186351**	**QSL-G1/4-12**
			20	**132054**	**QSL-G1/4-12-20**
Vanjski navoj G3/8	za crijevo vanjski Ø 8 mm	6,7 mm	10	**186121**	**QSL-G3/8-8**
			50	**132055**	**QSL-G3/8-8-50**
	za crijevo vanjskog Ø 10 mm	8,3 mm	10	**186123**	**QSL-G3/8-10**
			20	**132056**	**QSL-G3/8-10-20**
	za crijevo vanjski Ø 12 mm	10 mm	10	**186124**	**QSL-G3/8-12**
			20	**132057**	**QSL-G3/8-12-20**
	za crijevo vanjski Ø 16 mm	11 mm	1	**186348**	**QSL-G3/8-16**
Vanjski navoj G1/2	za crijevo vanjski Ø 12 mm	10,3 mm		**186125**	**QSL-G1/2-12**
			20	**132058**	**QSL-G1/2-12-20**
	za crijevo vanjski Ø 16 mm	13 mm	1	**186126**	**QSL-G1/2-16**
			20	**132059**	**QSL-G1/2-16-20**

Detalji narudžbe – L utični spoj, dugački, QSLL, R navoj



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak 2	Nazivna veličina	Veličina spremnika	Br. dijela	Tip
Vanjski navoj R1/8	za crijevo vanjski Ø 4 mm	2,8 mm	10	**153076**	**QSLL-1/8-4**
	za crijevo vanjski Ø 6 mm	4,3 mm		**153077**	**QSLL-1/8-6**
	za crijevo vanjski Ø 8 mm	6 mm		**153079**	**QSLL-1/8-8**
Vanjski navoj R1/4	za crijevo vanjski Ø 4 mm	2,8 mm		**190662**	**QSLL-1/4-4**
	za crijevo vanjski Ø 6 mm	4,3 mm		**153078**	**QSLL-1/4-6**
	za crijevo vanjski Ø 8 mm	6,7 mm		**153080**	**QSLL-1/4-8**
	za crijevo vanjskog Ø 10 mm	8 mm		**153082**	**QSLL-1/4-10**
Vanjski navoj R3/8	za crijevo vanjski Ø 6 mm	4,3 mm		**190663**	**QSLL-3/8-6**
	za crijevo vanjski Ø 8 mm	6,7 mm		**153081**	**QSLL-3/8-8**
	za crijevo vanjskog Ø 10 mm	8,3 mm		**153083**	**QSLL-3/8-10**
	za crijevo vanjski Ø 12 mm	10 mm		**153084**	**QSLL-3/8-12**
Vanjski navoj R1/4	za crijevo vanjskog Ø 10 mm	8,3 mm	1	**190664**	**QSLL-1/2-10**
	za crijevo vanjski Ø 12 mm	10,3 mm		**153085**	**QSLL-1/2-12**

Detalji narudžbe

Detalji narudžbe – utični L spoj, dugački, QSLL, G navoj s brtvenim prstenom



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak 2	Nazivna veličina	Veličina spremnika	Br. dijela	Tip
Vanjski navoj G1/8	za crijevo vanjski Ø 4 mm	2,8 mm	10	**186127**	**QSLL-G1/8-4**
			100	**133015**	**QSLL-G1/8-4-100**
	za crijevo vanjski Ø 6 mm	4,3 mm	10	**186128**	**QSLL-G1/8-6**
			100	**133016**	**QSLL-G1/8-6-100**
	za crijevo vanjski Ø 8 mm	6 mm	10	**186130**	**QSLL-G1/8-8**
			100	**133017**	**QSLL-G1/8-8-100**
Vanjski navoj G1/4	za crijevo vanjski Ø 6 mm	4,3 mm	10	**186129**	**QSLL-G1/4-6**
	za crijevo vanjski Ø 8 mm	6,7 mm		**186131**	**QSLL-G1/4-8**
	za crijevo vanjskog Ø 10 mm	8 mm		**186133**	**QSLL-G1/4-10**
	za crijevo vanjski Ø 12 mm		1	**132596**	**QSLL-G1/4-12**
Vanjski navoj G3/8	za crijevo vanjski Ø 8 mm	6,7 mm	10	**186132**	**QSLL-G3/8-8**
	za crijevo vanjskog Ø 10 mm	8,3 mm		**186134**	**QSLL-G3/8-10**
	za crijevo vanjski Ø 12 mm	10 mm		**186135**	**QSLL-G3/8-12**
Vanjski navoj G1/2		10,3 mm	1	**186136**	**QSLL-G1/2-12**
	za crijevo vanjski Ø 16 mm	13 mm		**190665**	**QSLL-G1/2-16**

Detalji narudžbe – L utični spoj QSLF, G navoj



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak 2	Nazivna veličina	Veličina spremnika	Br. dijela	Tip
Unutarnji navoj G3/8	za crijevo vanjski Ø 4 mm	2,8 mm	10	**153273**	**QSLF-1/8-4-B**
	za crijevo vanjski Ø 6 mm	4,2 mm		**153274**	**QSLF-1/8-6-B**
	za crijevo vanjski Ø 8 mm	6 mm		**153276**	**QSLF-1/8-8-B**
Unutarnji navoj G1/4	za crijevo vanjski Ø 6 mm	4,3 mm		**153275**	**QSLF-1/4-6-B**
	za crijevo vanjski Ø 8 mm	6,7 mm		**153277**	**QSLF-1/4-8-B**
	za crijevo vanjskog Ø 10 mm	8 mm		**153279**	**QSLF-1/4-10-B**
Unutarnji navoj G3/8	za crijevo vanjski Ø 8 mm	6,7 mm		**153278**	**QSLF-3/8-8-B**
	za crijevo vanjskog Ø 10 mm	8,3 mm		**153280**	**QSLF-3/8-10-B**

Detalji narudžbe – L utični vijčani spoj QSLV-...-I, R navoj



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak 2	Nazivna veličina	Veličina spremnika	Br. dijela	Tip
Vanjski navoj R1/8	za crijevo vanjski Ø 6 mm	3 mm	10	**153097**	**QSLV-1/8-6-I**
	za crijevo vanjski Ø 8 mm	4,2 mm		**153099**	**QSLV-1/8-8-I**
Vanjski navoj R1/4	za crijevo vanjski Ø 6 mm	3,1 mm		**153098**	**QSLV-1/4-6-I**
	za crijevo vanjski Ø 8 mm	4 mm		**153100**	**QSLV-1/4-8-I**
	za crijevo vanjskog Ø 10 mm	5,4 mm		**153102**	**QSLV-1/4-10-I**
Vanjski navoj R3/8	za crijevo vanjski Ø 8 mm	4,2 mm		**153101**	**QSLV-3/8-8-I**
	za crijevo vanjskog Ø 10 mm	5,4 mm		**153103**	**QSLV-3/8-10-I**
	za crijevo vanjski Ø 12 mm	6,9 mm		**153104**	**QSLV-3/8-12-I**
Vanjski navoj R1/4		6,4 mm	1	**153105**	**QSLV-1/2-12-I**

Detalji narudžbe

Detalji narudžbe – L utični vijčani spoj QSLV-...-I, G navoj



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak 2	Nazivna veličina	Veličina spremnika	Br. dijela	Tip
Vanjski navoj G1/8	za crijevo vanjski Ø 6 mm	3 mm	10	**186148**	**QSLV-G1/8-6-I**
	za crijevo vanjski Ø 8 mm	4,2 mm		**186150**	**QSLV-G1/8-8-I**
Vanjski navoj G1/4	za crijevo vanjski Ø 6 mm	3,1 mm		**186149**	**QSLV-G1/4-6-I**
	za crijevo vanjski Ø 8 mm	4 mm		**186151**	**QSLV-G1/4-8-I**
	za crijevo vanjskog Ø 10 mm	5,4 mm		**186153**	**QSLV-G1/4-10-I**
Vanjski navoj G3/8	za crijevo vanjski Ø 8 mm	4,2 mm		**186152**	**QSLV-G3/8-8-I**
	za crijevo vanjskog Ø 10 mm	5,4 mm		**186154**	**QSLV-G3/8-10-I**
	za crijevo vanjski Ø 12 mm	6,9 mm		**186155**	**QSLV-G3/8-12-I**
Vanjski navoj G1/2		6,4 mm	1	**186156**	**QSLV-G1/2-12-I**

Detalji narudžbe – L utični vijčani spoj QSLV, metrički navoj s brtvenim prstenom



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak 2	Nazivna veličina	Veličina spremnika	Br. dijela	Tip
Vanjski navoj M5	za crijevo vanjski Ø 6 mm	1,8 mm	10	**190666**	**QSLV-M5-6**

Detalji narudžbe – L utični vijčani spoj QSLV, R navoj



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak 2	Nazivna veličina	Veličina spremnika	Br. dijela	Tip
Vanjski navoj R1/8	za crijevo vanjski Ø 4 mm	2,4 mm	100	**130749**	**QSLV-1/8-4-100**
		2,8 mm	10	**153086**	**QSLV-1/8-4**
	za crijevo vanjski Ø 6 mm	3,7 mm	100	**130750**	**QSLV-1/8-6-100**
		4,6 mm	10	**153087**	**QSLV-1/8-6**
	za crijevo vanjski Ø 8 mm	4,4 mm	50	**130751**	**QSLV-1/8-8-50**
		5,5 mm	10	**153089**	**QSLV-1/8-8**
Vanjski navoj R1/4	za crijevo vanjski Ø 6 mm	3,8 mm	100	**130752**	**QSLV-1/4-6-100**
		4,3 mm	10	**153088**	**QSLV-1/4-6**
	za crijevo vanjski Ø 8 mm	5 mm	50	**130753**	**QSLV-1/4-8-50**
		6 mm	10	**153090**	**QSLV-1/4-8**
	za crijevo vanjskog Ø 10 mm	5,4 mm	50	**130754**	**QSLV-1/4-10-50**
		7,1 mm	10	**153092**	**QSLV-1/4-10**
Vanjski navoj R3/8	za crijevo vanjski Ø 8 mm	6 mm		**153091**	**QSLV-3/8-8**
	za crijevo vanjskog Ø 10 mm	8 mm		**153093**	**QSLV-3/8-10**
	za crijevo vanjski Ø 12 mm	9,3 mm		**153094**	**QSLV-3/8-12**
Vanjski navoj R1/4		10 mm	1	**153095**	**QSLV-1/2-12**
	za crijevo vanjski Ø 16 mm	13 mm		**153096**	**QSLV-1/2-16**

Detalji narudžbe

Detalji narudžbe – L utični vijčani spoj QSLV, G navoj s brtvenim prstenom



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak 2	Nazivna veličina	Veličina spremnika	Br. dijela	Tip
Vanjski navoj G1/8	za crijevo vanjski Ø 4 mm	3 mm	10	**186137**	**QSLV-G1/8-4**
			100	**132060**	**QSLV-G1/8-4-100**
	za crijevo vanjski Ø 6 mm	4 mm	10	**186138**	**QSLV-G1/8-6**
			100	**132061**	**QSLV-G1/8-6-100**
	za crijevo vanjski Ø 8 mm	5,6 mm	10	**186140**	**QSLV-G1/8-8**
			50	**132062**	**QSLV-G1/8-8-50**
Vanjski navoj G1/4	za crijevo vanjski Ø 6 mm	5 mm	10	**186139**	**QSLV-G1/4-6**
			100	**132063**	**QSLV-G1/4-6-100**
	za crijevo vanjski Ø 8 mm	6 mm	10	**186141**	**QSLV-G1/4-8**
			50	**132064**	**QSLV-G1/4-8-50**
	za crijevo vanjskog Ø 10 mm	7 mm	10	**186143**	**QSLV-G1/4-10**
			50	**132065**	**QSLV-G1/4-10-50**
Vanjski navoj G3/8	za crijevo vanjski Ø 8 mm	6 mm	10	**186142**	**QSLV-G3/8-8**
	za crijevo vanjskog Ø 10 mm	8 mm		**186144**	**QSLV-G3/8-10**
	za crijevo vanjski Ø 12 mm	8,7 mm		**186145**	**QSLV-G3/8-12**
Vanjski navoj G1/2			1	**186146**	**QSLV-G1/2-12**
	za crijevo vanjski Ø 16 mm	13 mm		**186147**	**QSLV-G1/2-16**

Detalji narudžbe – L utični spoj QSL



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak 2	Nazivna veličina	Veličina spremnika	Br. dijela	Tip
za crijevo vanjski Ø 4 mm	za crijevo vanjski Ø 4 mm	2,8 mm	10	**153070**	**QSL-4**
			100	**130740**	**QSL-4-100**
za crijevo vanjski Ø 6 mm	za crijevo vanjski Ø 6 mm	5 mm	10	**153071**	**QSL-6**
			100	**130741**	**QSL-6-100**
za crijevo vanjski Ø 8 mm	za crijevo vanjski Ø 8 mm	7,2 mm	10	**153072**	**QSL-8**
			50	**130742**	**QSL-8-50**
za crijevo vanjski Ø 10 mm	za crijevo vanjskog Ø 10 mm	8,3 mm	10	**153073**	**QSL-10**
			50	**130743**	**QSL-10-50**
za crijevo vanjski Ø 12 mm	za crijevo vanjski Ø 12 mm	10 mm	10	**153074**	**QSL-12**
			20	**130744**	**QSL-12-20**
za crijevo vanjski Ø 16 mm	za crijevo vanjski Ø 16 mm	13 mm	1	**153075**	**QSL-16**
			20	**133194**	**QSL-16-20**

Detalji narudžbe – L utični spoj QSL-...H s utičnim rukavcem



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak 2	Nazivna veličina	Veličina spremnika	Br. dijela	Tip
Utisna čahura Ø 4 mm	za crijevo vanjski Ø 4 mm	2 mm	10	**153056**	**QSL-4H**
			100	**130745**	**QSL-4H-100**
Utisna čahura Ø 6 mm	za crijevo vanjski Ø 6 mm	3,2 mm	10	**153057**	**QSL-6H**
			100	**130746**	**QSL-6H-100**
Utisna čahura Ø 8 mm	za crijevo vanjski Ø 8 mm	4,7 mm	10	**153058**	**QSL-8H**
			50	**130747**	**QSL-8H-50**
Utisna čahura Ø 10 mm	za crijevo vanjskog Ø 10 mm	5,7 mm	10	**153059**	**QSL-10H**
			50	**130748**	**QSL-10H-50**
Utisna čahura Ø 12 mm	za crijevo vanjski Ø 12 mm	6,8 mm	10	**153060**	**QSL-12H**

Detalji narudžbe

Detalji narudžbe – L utični spoj QSL-...H s utičnim rukavcem, redukcijski



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak 2	Nazivna veličina	Veličina spremnika	Br. dijela	Tip
Utisna čahura Ø 6 mm	za crijevo vanjski Ø 4 mm	2,4 mm	10	**153061**	**QSL-6H-4**
Utisna čahura Ø 8 mm	za crijevo vanjski Ø 6 mm	3,5 mm		**153062**	**QSL-8H-6**
Utisna čahura Ø 10 mm	za crijevo vanjski Ø 8 mm	4,9 mm		**153063**	**QSL-10H-8**
Utisna čahura Ø 12 mm	za crijevo vanjskog Ø 10 mm	6,1 mm		**153064**	**QSL-12H-10**

Detalji narudžbe – L utični spoj QSL-...H s dugačkim utičnim rukavcem



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak 2	Nazivna veličina	Veličina spremnika	Br. dijela	Tip
Utisna čahura Ø 4 mm	za crijevo vanjski Ø 4 mm	2 mm	10	**153065**	**QSL-4HL**
Utisna čahura Ø 6 mm	za crijevo vanjski Ø 6 mm	3,1 mm		**153066**	**QSL-6HL**
Utisna čahura Ø 8 mm	za crijevo vanjski Ø 8 mm	4,5 mm		**153067**	**QSL-8HL**
Utisna čahura Ø 10 mm	za crijevo vanjskog Ø 10 mm	5,6 mm		**153068**	**QSL-10HL**
Utisna čahura Ø 12 mm	za crijevo vanjski Ø 12 mm	6,7 mm		**153069**	**QSL-12HL**

Detalji narudžbe – T utični spoj QST, R navoj



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak 2	Nazivna veličina	Veličina spremnika	Br. dijela	Tip
Vanjski navoj R1/8	za crijevo vanjski Ø 4 mm	2,8 mm	10	**153106**	**QST-1/8-4**
			100	**130793**	**QST-1/8-4-100**
	za crijevo vanjski Ø 6 mm	4,2 mm	10	**153107**	**QST-1/8-6**
			100	**130794**	**QST-1/8-6-100**
	za crijevo vanjski Ø 8 mm	6 mm	10	**153109**	**QST-1/8-8**
			50	**130795**	**QST-1/8-8-50**
	za crijevo vanjskog Ø 10 mm		10	**190667**	**QST-1/8-10**
Vanjski navoj R1/4	za crijevo vanjski Ø 4 mm	2,8 mm		**190668**	**QST-1/4-4**
	za crijevo vanjski Ø 6 mm	4,3 mm		**153108**	**QST-1/4-6**
			100	**130796**	**QST-1/4-6-100**
	za crijevo vanjski Ø 8 mm	6,7 mm	10	**153110**	**QST-1/4-8**
			50	**130797**	**QST-1/4-8-50**
	za crijevo vanjskog Ø 10 mm	8 mm	10	**153112**	**QST-1/4-10**
			50	**130798**	**QST-1/4-10-50**
	za crijevo vanjski Ø 12 mm		10	**190669**	**QST-1/4-12**
Vanjski navoj R3/8	za crijevo vanjski Ø 6 mm	4,3 mm		**190670**	**QST-3/8-6**
	za crijevo vanjski Ø 8 mm	6,7 mm		**153111**	**QST-3/8-8**
			50	**130799**	**QST-3/8-8-50**
	za crijevo vanjskog Ø 10 mm	8,3 mm	10	**153113**	**QST-3/8-10**
			20	**130800**	**QST-3/8-10-20**
	za crijevo vanjski Ø 12 mm	10 mm	10	**153114**	**QST-3/8-12**
			20	**130801**	**QST-3/8-12-20**
	za crijevo vanjski Ø 16 mm	11 mm	1	**164959**	**QST-3/8-16**
Vanjski navoj R1/4	za crijevo vanjskog Ø 10 mm	8,3 mm		**190672**	**QST-1/2-10**
	za crijevo vanjski Ø 12 mm	10,3 mm		**153115**	**QST-1/2-12**
	za crijevo vanjski Ø 16 mm	13 mm		**153116**	**QST-1/2-16**

Detalji narudžbe

Detalji narudžbe – T utični spoj QST, G navoj s brtvenim prstenom



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak 2	Nazivna veličina	Veličina spremnika	Br. dijela	Tip
Vanjski navoj G1/8	za crijevo vanjski Ø 4 mm	2,8 mm	10	**186157**	**QST-G1/8-4**
			100	**132066**	**QST-G1/8-4-100**
	za crijevo vanjski Ø 6 mm	4,2 mm	10	**186158**	**QST-G1/8-6**
			100	**132067**	**QST-G1/8-6-100**
	za crijevo vanjski Ø 8 mm	6 mm	10	**186160**	**QST-G1/8-8**
			50	**132068**	**QST-G1/8-8-50**
Vanjski navoj G1/4	za crijevo vanjski Ø 6 mm	4,3 mm	10	**186159**	**QST-G1/4-6**
			100	**132069**	**QST-G1/4-6-100**
	za crijevo vanjski Ø 8 mm	6,7 mm	10	**186161**	**QST-G1/4-8**
			50	**132070**	**QST-G1/4-8-50**
	za crijevo vanjskog Ø 10 mm	8 mm	10	**186163**	**QST-G1/4-10**
			50	**132071**	**QST-G1/4-10-50**
	za crijevo vanjski Ø 12 mm		1	**132597**	**QST-G1/4-12**
Vanjski navoj G3/8	za crijevo vanjski Ø 8 mm	6,7 mm	10	**186162**	**QST-G3/8-8**
			50	**132072**	**QST-G3/8-8-50**
	za crijevo vanjskog Ø 10 mm	8,3 mm	10	**186164**	**QST-G3/8-10**
			20	**132073**	**QST-G3/8-10-20**
	za crijevo vanjski Ø 12 mm	10 mm	10	**186165**	**QST-G3/8-12**
			20	**132074**	**QST-G3/8-12-20**
	za crijevo vanjski Ø 16 mm	11 mm	1	**186349**	**QST-G3/8-16**
Vanjski navoj G1/2	za crijevo vanjski Ø 12 mm	10,3 mm		**186166**	**QST-G1/2-12**
	za crijevo vanjski Ø 16 mm	13 mm		**186167**	**QST-G1/2-16**

Detalji narudžbe – T utični spoj QST



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak 2	Nazivna veličina	Veličina spremnika	Br. dijela	Tip
za crijevo vanjski Ø 4 mm	za crijevo vanjski Ø 4 mm	2,8 mm	10	**153128**	**QST-4**
			100	**130802**	**QST-4-100**
za crijevo vanjski Ø 6 mm	za crijevo vanjski Ø 6 mm	4,8 mm	10	**153129**	**QST-6**
			100	**130803**	**QST-6-100**
za crijevo vanjski Ø 8 mm	za crijevo vanjski Ø 8 mm	6,2 mm	10	**153130**	**QST-8**
			50	**130804**	**QST-8-50**
za crijevo vanjski Ø 10 mm	za crijevo vanjskog Ø 10 mm	8,1 mm	10	**153131**	**QST-10**
			50	**130805**	**QST-10-50**
za crijevo vanjski Ø 12 mm	za crijevo vanjski Ø 12 mm	10 mm	10	**153132**	**QST-12**
			20	**130806**	**QST-12-20**
za crijevo vanjski Ø 16 mm	za crijevo vanjski Ø 16 mm	13 mm	1	**153133**	**QST-16**

Detalji narudžbe

Detalji narudžbe – T utični spoj QST, reducijski



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak 2	Nazivna veličina	Veličina spremnika	Br. dijela	Tip
za crijevo vanjski Ø 6 mm	za crijevo vanjski Ø 4 mm	2,3 mm	10	**153134**	**QST-6-4**
			100	**130820**	**QST-6-4-100**
za crijevo vanjski Ø 8 mm			10	**130613**	**QST-8-4**
	za crijevo vanjski Ø 6 mm	3,5 mm		**153135**	**QST-8-6**
			50	**130821**	**QST-8-6-50**
za crijevo vanjski Ø 10 mm		3,7 mm	10	**130614**	**QST-10-6**
	za crijevo vanjski Ø 8 mm	4,9 mm		**153136**	**QST-10-8**
			50	**130822**	**QST-10-8-50**
za crijevo vanjski Ø 12 mm		5,1 mm	10	**130615**	**QST-12-8**
	za crijevo vanjskog Ø 10 mm	6,1 mm		**153137**	**QST-12-10**
			20	**130823**	**QST-12-10-20**
za crijevo vanjski Ø 16 mm	za crijevo vanjski Ø 12 mm	7,6 mm	1	**130616**	**QST-16-12**

Detalji narudžbe – T utični spoj QSTF, R navoj



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak 2	Nazivna veličina	Veličina spremnika	Br. dijela	Tip
Vanjski navoj R1/8	Unutarnji navoj G1/8, za crijevo vanjski Ø 4 mm	2,8 mm	1	**153182**	**QSTF-1/8-4-B**
	Unutarnji navoj G1/8, za crijevo vanjski Ø 6 mm	4,6 mm		**153183**	**QSTF-1/8-6-B**
	Unutarnji navoj G1/8, za crijevo vanjski Ø 8 mm	5,5 mm		**153185**	**QSTF-1/8-8-B**
Vanjski navoj R1/4	Unutarnji navoj G1/4, za crijevo vanjski Ø 6 mm	4,3 mm		**153184**	**QSTF-1/4-6-B**
	Unutarnji navoj G1/4, za crijevo vanjski Ø 8 mm	6 mm		**153186**	**QSTF-1/4-8-B**
	Unutarnji navoj G1/4, za crijevo vanjskog Ø 10 mm	7,1 mm		**153188**	**QSTF-1/4-10-B**
Vanjski navoj R3/8	Unutarnji navoj G3/8, za crijevo vanjski Ø 8 mm	6 mm		**153187**	**QSTF-3/8-8-B**
	Unutarnji navoj G3/8, za crijevo vanjskog Ø 10 mm	8 mm		**153189**	**QSTF-3/8-10-B**
	Unutarnji navoj G3/8, za crijevo vanjski Ø 12 mm	9,3 mm		**153190**	**QSTF-3/8-12-B**
Vanjski navoj R1/4	Unutarnji navoj G1/2, za crijevo vanjski Ø 12 mm	10 mm		**153191**	**QSTF-1/2-12-B**

Detalji narudžbe

Detalji narudžbe – T utični spoj QSTF, G navoj s brtvenim prstenom



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak 2	Nazivna veličina	Veličina spremnika	Br. dijela	Tip
Vanjski navoj G1/8	Unutarnji navoj G1/8, za crijevo vanjski Ø 4 mm	3 mm	1	**186199**	**QSTF-G1/8-4**
	Unutarnji navoj G1/8, za crijevo vanjski Ø 6 mm	4 mm		**186200**	**QSTF-G1/8-6**
	Unutarnji navoj G1/8, za crijevo vanjski Ø 8 mm	5,6 mm		**186202**	**QSTF-G1/8-8**
Vanjski navoj G1/4	Unutarnji navoj G1/4, za crijevo vanjski Ø 6 mm	5 mm		**186201**	**QSTF-G1/4-6**
	Unutarnji navoj G1/4, za crijevo vanjski Ø 8 mm	6 mm		**186203**	**QSTF-G1/4-8**
	Unutarnji navoj G1/4, za crijevo vanjskog Ø 10 mm	7 mm		**186205**	**QSTF-G1/4-10**
Vanjski navoj G3/8	Unutarnji navoj G3/8, za crijevo vanjski Ø 8 mm	6 mm		**186204**	**QSTF-G3/8-8**
	Unutarnji navoj G3/8, za crijevo vanjskog Ø 10 mm	8 mm		**186206**	**QSTF-G3/8-10**
	Unutarnji navoj G3/8, za crijevo vanjski Ø 12 mm	8,7 mm		**186207**	**QSTF-G3/8-12**
Vanjski navoj G1/2	Unutarnji navoj G1/2, za crijevo vanjski Ø 12 mm			**186208**	**QSTF-G1/2-12**

Detalji narudžbe – T utični spoj QSTL, R navoj



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak 2	Nazivna veličina	Veličina spremnika	Br. dijela	Tip
Vanjski navoj R1/8	za crijevo vanjski Ø 4 mm	2,8 mm	10	**153117**	**QSTL-1/8-4**
			100	**130824**	**QSTL-1/8-4-100**
	za crijevo vanjski Ø 6 mm	4,3 mm	10	**153118**	**QSTL-1/8-6**
			100	**130825**	**QSTL-1/8-6-100**
	za crijevo vanjski Ø 8 mm	6 mm	10	**153120**	**QSTL-1/8-8**
			50	**130826**	**QSTL-1/8-8-50**
Vanjski navoj R1/4	za crijevo vanjski Ø 6 mm	4,3 mm	10	**153119**	**QSTL-1/4-6**
			100	**130827**	**QSTL-1/4-6-100**
	za crijevo vanjski Ø 8 mm	6,7 mm	10	**153121**	**QSTL-1/4-8**
			50	**130828**	**QSTL-1/4-8-50**
	za crijevo vanjskog Ø 10 mm	8 mm	10	**153123**	**QSTL-1/4-10**
			50	**130829**	**QSTL-1/4-10-50**
Vanjski navoj R3/8	za crijevo vanjski Ø 8 mm	6,7 mm	10	**153122**	**QSTL-3/8-8**
	za crijevo vanjskog Ø 10 mm	8,3 mm		**153124**	**QSTL-3/8-10**
	za crijevo vanjski Ø 12 mm	10 mm		**153125**	**QSTL-3/8-12**
Vanjski navoj R1/4		10,3 mm	1	**153126**	**QSTL-1/2-12**
	za crijevo vanjski Ø 16 mm	13 mm		**153127**	**QSTL-1/2-16**

Detalji narudžbe

Detalji narudžbe – T utični spoj QSTL, G navoj s brtvenim prstenom



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak 2	Nazivna veličina	Veličina spremnika	Br. dijela	Tip
Vanjski navoj G1/8	za crijevo vanjski Ø 4 mm	2,8 mm	10	**186168**	**QSTL-G1/8-4**
			100	**132075**	**QSTL-G1/8-4-100**
	za crijevo vanjski Ø 6 mm	4,3 mm	10	**186169**	**QSTL-G1/8-6**
			100	**132076**	**QSTL-G1/8-6-100**
	za crijevo vanjski Ø 8 mm	6 mm	10	**186171**	**QSTL-G1/8-8**
			50	**132077**	**QSTL-G1/8-8-50**
Vanjski navoj G1/4	za crijevo vanjski Ø 6 mm	4,3 mm	10	**186170**	**QSTL-G1/4-6**
			100	**132078**	**QSTL-G1/4-6-100**
	za crijevo vanjski Ø 8 mm	6,7 mm	10	**186172**	**QSTL-G1/4-8**
			50	**132079**	**QSTL-G1/4-8-50**
	za crijevo vanjskog Ø 10 mm	8 mm	10	**186174**	**QSTL-G1/4-10**
			50	**132080**	**QSTL-G1/4-10-50**
Vanjski navoj G3/8	za crijevo vanjski Ø 8 mm	6,7 mm	10	**186173**	**QSTL-G3/8-8**
	za crijevo vanjskog Ø 10 mm	8,3 mm		**186175**	**QSTL-G3/8-10**
	za crijevo vanjski Ø 12 mm	10 mm		**186176**	**QSTL-G3/8-12**
Vanjski navoj G1/2		10,3 mm	1	**186177**	**QSTL-G1/2-12**
	za crijevo vanjski Ø 16 mm	13 mm		**186178**	**QSTL-G1/2-16**

Detalji narudžbe – utični spoj QSW, R navoj



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak 2	Nazivna veličina	Veličina spremnika	Br. dijela	Tip
Vanjski navoj R1/8	za crijevo vanjski Ø 4 mm	2,5 mm	10	**130596**	**QSW-1/8-4**
	za crijevo vanjski Ø 6 mm	3,3 mm		**130597**	**QSW-1/8-6**
	za crijevo vanjski Ø 8 mm	6 mm		**130598**	**QSW-1/8-8**
Vanjski navoj R1/4	za crijevo vanjski Ø 6 mm	3,3 mm		**130599**	**QSW-1/4-6**
	za crijevo vanjski Ø 8 mm	6,7 mm		**130600**	**QSW-1/4-8**
	za crijevo vanjskog Ø 10 mm	8 mm		**130601**	**QSW-1/4-10**
Vanjski navoj R3/8		8,3 mm		**130602**	**QSW-3/8-10**
	za crijevo vanjski Ø 12 mm	9,5 mm		**130603**	**QSW-3/8-12**
Vanjski navoj R1/4		10,3 mm	1	**130604**	**QSW-1/2-12**
	za crijevo vanjski Ø 16 mm	13 mm		**130605**	**QSW-1/2-16**

Detalji narudžbe – konektor QSW-...HL s utičnom čahurom



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak 2	Nazivna veličina	Veličina spremnika	Br. dijela	Tip
Utisna čahura Ø 4 mm	za crijevo vanjski Ø 4 mm	2 mm	10	**130617**	**QSW-4HL**
Utisna čahura Ø 6 mm	za crijevo vanjski Ø 6 mm	2,7 mm		**130618**	**QSW-6HL**
Utisna čahura Ø 8 mm	za crijevo vanjski Ø 8 mm	5 mm		**130619**	**QSW-8HL**


Detalji narudžbe

Detalji narudžbe – konektor QSW-...HL s utičnom čahurom



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak 2	Nazivna veličina	Veličina spremnika	Br. dijela	Tip
Utisna čahura Ø 10 mm	za crijevo vanjskog Ø 10 mm	6,3 mm	10	**130620**	**QSW-10HL**
Utisna čahura Ø 12 mm	za crijevo vanjski Ø 12 mm	6,9 mm		**130621**	**QSW-12HL**

Detalji narudžbe – X konektor QSX



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak 2	Nazivna veličina	Veličina spremnika	Br. dijela	Tip
za crijevo vanjski Ø 8 mm	za crijevo vanjski Ø 8 mm	4,7 mm	10	**153285**	**QSX-8**
za crijevo vanjski Ø 10 mm	za crijevo vanjskog Ø 10 mm	6,1 mm		**153286**	**QSX-10**
za crijevo vanjski Ø 12 mm	za crijevo vanjski Ø 12 mm	7,5 mm		**153287**	**QSX-12**

Detalji narudžbe – Y utični spoj QSY, metrički navoj s brtvenim prstenom



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak 2	Nazivna veličina	Veličina spremnika	Br. dijela	Tip
Vanjski navoj M5	za crijevo vanjski Ø 4 mm	2,4 mm	10	**190673**	**QSY-M5-4**
	za crijevo vanjski Ø 6 mm			**190674**	**QSY-M5-6**

Detalji narudžbe – Y utični spoj QSY, R navoj



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak 2	Nazivna veličina	Veličina spremnika	Br. dijela	Tip
Vanjski navoj R1/8	za crijevo vanjski Ø 4 mm	3,1 mm	10	**153138**	**QSY-1/8-4**
	za crijevo vanjski Ø 6 mm	4,2 mm		**153139**	**QSY-1/8-6**
	za crijevo vanjski Ø 8 mm	5,9 mm		**153141**	**QSY-1/8-8**
Vanjski navoj R1/4	za crijevo vanjski Ø 4 mm	3,3 mm		**190675**	**QSY-1/4-4**
	za crijevo vanjski Ø 6 mm	4,8 mm		**153140**	**QSY-1/4-6**
	za crijevo vanjski Ø 8 mm	6,2 mm		**153142**	**QSY-1/4-8**
	za crijevo vanjskog Ø 10 mm	7,2 mm		**153144**	**QSY-1/4-10**
Vanjski navoj R3/8	za crijevo vanjski Ø 8 mm	6,6 mm		**153143**	**QSY-3/8-8**
	za crijevo vanjskog Ø 10 mm	7,4 mm		**153145**	**QSY-3/8-10**
	za crijevo vanjski Ø 12 mm	8,4 mm		**153146**	**QSY-3/8-12**
Vanjski navoj R1/4	za crijevo vanjskog Ø 10 mm	7,8 mm	1	**133196**	**QSY-1/2-10**
	za crijevo vanjski Ø 12 mm	8,3 mm		**153147**	**QSY-1/2-12**

Detalji narudžbe

Detalji narudžbe – Y utični spoj QSY, G navoj s brtvenim prstenom



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak 2	Nazivna veličina	Veličina spremnika	Br. dijela	Tip
Vanjski navoj G1/8	za crijevo vanjski Ø 4 mm	3,1 mm	10	**186179**	**QSY-G1/8-4**
	za crijevo vanjski Ø 6 mm	4,2 mm		**186180**	**QSY-G1/8-6**
	za crijevo vanjski Ø 8 mm	5,9 mm		**186182**	**QSY-G1/8-8**
Vanjski navoj G1/4	za crijevo vanjski Ø 6 mm	4,8 mm		**186181**	**QSY-G1/4-6**
	za crijevo vanjski Ø 8 mm	6,2 mm		**186183**	**QSY-G1/4-8**
	za crijevo vanjskog Ø 10 mm	7,2 mm		**186185**	**QSY-G1/4-10**
Vanjski navoj G3/8	za crijevo vanjski Ø 8 mm	6,6 mm		**186184**	**QSY-G3/8-8**
	za crijevo vanjskog Ø 10 mm	7,4 mm		**186186**	**QSY-G3/8-10**
	za crijevo vanjski Ø 12 mm	8,4 mm		**186187**	**QSY-G3/8-12**
Vanjski navoj G1/2		8,3 mm	1	**186188**	**QSY-G1/2-12**

Detalji narudžbe – Y konektor QSY



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak 2	Nazivna veličina	Veličina spremnika	Br. dijela	Tip
za crijevo vanjski Ø 4 mm	za crijevo vanjski Ø 4 mm	2,6 mm	10	**153148**	**QSY-4**
			100	**130807**	**QSY-4-100**
za crijevo vanjski Ø 6 mm	za crijevo vanjski Ø 6 mm	4,3 mm	10	**153149**	**QSY-6**
			100	**130808**	**QSY-6-100**
za crijevo vanjski Ø 8 mm	za crijevo vanjski Ø 8 mm	5,7 mm	10	**153150**	**QSY-8**
			50	**130809**	**QSY-8-50**
za crijevo vanjski Ø 10 mm	za crijevo vanjskog Ø 10 mm	6,7 mm	10	**153151**	**QSY-10**
			20	**130810**	**QSY-10-20**
za crijevo vanjski Ø 12 mm	za crijevo vanjski Ø 12 mm	8 mm	10	**153152**	**QSY-12**
			20	**130811**	**QSY-12-20**
za crijevo vanjski Ø 16 mm	za crijevo vanjski Ø 16 mm	12,7 mm	1	**130609**	**QSY-16**

Detalji narudžbe – Y utični spoj QSY, redukcijski



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak 2	Nazivna veličina	Veličina spremnika	Br. dijela	Tip
za crijevo vanjski Ø 6 mm	za crijevo vanjski Ø 4 mm	2,3 mm	10	**153153**	**QSY-6-4**
			100	**130812**	**QSY-6-4-100**
za crijevo vanjski Ø 8 mm		1,7 mm	10	**130610**	**QSY-8-4**
	za crijevo vanjski Ø 6 mm	3,2 mm		**153154**	**QSY-8-6**
			50	**130813**	**QSY-8-6-50**
za crijevo vanjski Ø 10 mm		3,3 mm	10	**130611**	**QSY-10-6**
	za crijevo vanjski Ø 8 mm	4,5 mm		**153155**	**QSY-10-8**
			20	**130814**	**QSY-10-8-20**
za crijevo vanjski Ø 12 mm			10	**130612**	**QSY-12-8**
	za crijevo vanjskog Ø 10 mm	5,8 mm		**153156**	**QSY-12-10**
			20	**130815**	**QSY-12-10-20**
za crijevo vanjski Ø 16 mm	za crijevo vanjski Ø 12 mm	7 mm	1	**190708**	**QSY-16-12**

Detalji narudžbe

Detalji narudžbe – Y utični spoj QSY-...H s utičnom čahurom




Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak 2	Nazivna veličina	Veličina spremnika	Br. dijela	Tip
Utisna čahura Ø 4 mm	za crijevo vanjski Ø 4 mm	1,6 mm	10	**130628**	**QSY-4H**

Detalji narudžbe – Y utični spoj QSY-...H s utičnom čahurom, redukcijski




Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak 2	Nazivna veličina	Veličina spremnika	Br. dijela	Tip
Utisna čahura Ø 6 mm	za crijevo vanjski Ø 4 mm	2,3 mm	10	**130633**	**QSY-6H-4**

Detalji narudžbe – Y utični spoj QSY-...HB s utičnim rukavcem



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak 2	Nazivna veličina	Veličina spremnika	Br. dijela	Tip
Utisna čahura Ø 6 mm	za crijevo vanjski Ø 6 mm	3,1 mm	10	**133145**	**QSY-6H-B**
Utisna čahura Ø 8 mm	za crijevo vanjski Ø 8 mm	4,6 mm		**133146**	**QSY-8H-B**
Utisna čahura Ø 10 mm	za crijevo vanjskog Ø 10 mm	5,9 mm		**133148**	**QSY-10H-B**
Utisna čahura Ø 12 mm	za crijevo vanjski Ø 12 mm	7,3 mm		**133150**	**QSY-12H-B**

Detalji narudžbe – Y utični spoj QSY-...H-B s utičnim rukavcem, redukcijski



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak 2	Nazivna veličina	Veličina spremnika	Br. dijela	Tip
Utisna čahura Ø 8 mm	za crijevo vanjski Ø 6 mm	3,6 mm	10	**133147**	**QSY-8H-6-B**
Utisna čahura Ø 10 mm	za crijevo vanjski Ø 8 mm	4,6 mm		**133149**	**QSY-10H-8-B**
Utisna čahura Ø 12 mm	za crijevo vanjskog Ø 10 mm	5,9 mm		**133151**	**QSY-12H-10-B**

Detalji narudžbe – Y utični spoj QSYL, R navoj



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak 2	Nazivna veličina	Veličina spremnika	Br. dijela	Tip
Vanjski navoj R1/8	za crijevo vanjski Ø 4 mm	3,9 mm	1	**153172**	**QSYL-1/8-4**
	za crijevo vanjski Ø 6 mm	4,2 mm		**153173**	**QSYL-1/8-6**
	za crijevo vanjski Ø 8 mm	5,7 mm		**153175**	**QSYL-1/8-8**
Vanjski navoj R1/4	za crijevo vanjski Ø 6 mm	5,3 mm		**153174**	**QSYL-1/4-6**
	za crijevo vanjski Ø 8 mm	7,3 mm		**153176**	**QSYL-1/4-8**
	za crijevo vanjskog Ø 10 mm	8 mm		**153178**	**QSYL-1/4-10**
Vanjski navoj R3/8	za crijevo vanjski Ø 8 mm	7,3 mm		**153177**	**QSYL-3/8-8**

Detalji narudžbe

Detalji narudžbe – Y utični spoj QSYL, R navoj



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak 2	Nazivna veličina	Veličina spremnika	Br. dijela	Tip
Vanjski navoj R3/8	za crijevo vanjskog Ø 10 mm	9,2 mm	1	**153179**	**QSYL-3/8-10**
	za crijevo vanjski Ø 12 mm	9,7 mm		**153180**	**QSYL-3/8-12**
Vanjski navoj R1/4		10,6 mm		**153181**	**QSYL-1/2-12**

Detalji narudžbe – Y utični spoj QSYL, G navoj s brtvenim prstenom



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak 2	Nazivna veličina	Veličina spremnika	Br. dijela	Tip
Vanjski navoj G1/8	za crijevo vanjski Ø 4 mm	3,9 mm	1	**186189**	**QSYL-G1/8-4**
	za crijevo vanjski Ø 6 mm	4,2 mm		**186190**	**QSYL-G1/8-6**
	za crijevo vanjski Ø 8 mm	5,7 mm		**186192**	**QSYL-G1/8-8**
Vanjski navoj G1/4	za crijevo vanjski Ø 6 mm	5,3 mm		**186191**	**QSYL-G1/4-6**
	za crijevo vanjski Ø 8 mm	7,3 mm		**186193**	**QSYL-G1/4-8**
	za crijevo vanjskog Ø 10 mm	8 mm		**186195**	**QSYL-G1/4-10**
Vanjski navoj G3/8	za crijevo vanjski Ø 8 mm	7,3 mm		**186194**	**QSYL-G3/8-8**
	za crijevo vanjskog Ø 10 mm	9,2 mm		**186196**	**QSYL-G3/8-10**
	za crijevo vanjski Ø 12 mm	9,7 mm		**186197**	**QSYL-G3/8-12**
Vanjski navoj G1/2		10,6 mm		**186198**	**QSYL-G1/2-12**

Detalji narudžbe – Y utični spoj QSYLV, R navoj



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak 2	Nazivna veličina	Veličina spremnika	Br. dijela	Tip
Vanjski navoj R1/8	za crijevo vanjski Ø 6 mm	4,2 mm	1	**153192**	**QSYLV-1/8-6**
Vanjski navoj R1/4	za crijevo vanjski Ø 8 mm	6 mm		**153193**	**QSYLV-1/4-8**
Vanjski navoj R3/8	za crijevo vanjskog Ø 10 mm	8 mm		**153194**	**QSYLV-3/8-10**
Vanjski navoj R1/4	za crijevo vanjski Ø 12 mm	10 mm		**153195**	**QSYLV-1/2-12**

Detalji narudžbe – Y utični spoj QSYLV, G navoj s brtvenim prstenom



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak 2	Nazivna veličina	Veličina spremnika	Br. dijela	Tip
Vanjski navoj G1/8	za crijevo vanjski Ø 6 mm	3,5 mm	1	**186209**	**QSYLV-G1/8-6**
Vanjski navoj G1/4	za crijevo vanjski Ø 8 mm	4,7 mm		**186210**	**QSYLV-G1/4-8**
Vanjski navoj G3/8	za crijevo vanjskog Ø 10 mm	5,2 mm		**186211**	**QSYLV-G3/8-10**
Vanjski navoj G1/2	za crijevo vanjski Ø 12 mm	7 mm		**186212**	**QSYLV-G1/2-12**

oprema

Alat za otpuštanje QSO



Skraćenica tipa	Izvedbena veličina	Težina proizvoda	Br. dijela	Tip
QSO	za crijevo vanjskog Ø 4 mm za crijevo vanjskog Ø 6 mm za crijevo vanjskog Ø 8 mm za crijevo vanjskog Ø 10 mm	13 g	**158419**	**QSO**