
Raccordo a innesto rapido QS



Caratteristiche

In sintesi

Serie standard
- Numerose varianti: ampia scelta per la massima flessibilità per le applicazioni standard
- PBT e ottone nichelato
- Fluidi di lavoro aria compressa, vuoto, acqua

Nota: tutti i filetti R sono rivestiti con materiale di tenuta. Questo rivestimento sostituisce l'anello di tenuta tradizionale. Avvitare il filetto R a mano e serrarlo di 1-2 giri con una chiave a estremità aperta. Il raccordo filettato può essere avvitato fino a cinque volte. Quando si avvitano più volte i filetti R, assicurarsi che l'abrasione del rivestimento sigillante non possa penetrare nel sistema di aria compressa.

Documento supplementare

Link qs

Il documento supplementare PUSH-IN-FITTINGS-ADD contiene informazioni aggiuntive sulle combinazioni di raccordi per tubi flessibili e sui tipi di filetti, nonché le istruzioni di montaggio.


Diagrammi

Link qs


Gli schemi illustrati in questo documento sono disponibili anche online. È possibile visualizzare valori precisi.

Progettazione


[C] Tappo di chiusura




[L] Forma a L




[LL] Forma a L, versione lunga




[S] Raccordo passante a innesto rapido




[T] Forma a T




[TL] Forma a T,connettore a innesto supplementare, in direzione della lunghezza




[W] Raccordo angolare 45°



[X] Forma a X




[Y] Forma a Y



Caratteristiche

Connessione pneumatica 1



I raccordi a innesto rapido per diversi diametri esterni dei tubi possono essere combinati con raccordi a innesto rapido, bussole a innesto, filetti maschio metrici, filetti R e G maschio.

Quale raccordo filettato si inserisce in quale filettatura?

- Filettatura metrica: le filettature sono paragonabili ai filetti G e sono montati in filettature cilindriche metriche. La tenuta è garantita da un o-ring a camera.
- Filetto G secondo ISO 228-1: filetto più corto, profondità di installazione costante, anello di tenuta sostituibile, tenuta sul lato frontale, riutilizzabile più volte grazie all'anello di tenuta sostituibile.
- Filettatura R secondo EN 10226-1 e ISO 7/1: filettatura autobloccante, tenuta sulla filettatura, non è necessaria una superficie di tenuta aggiuntiva, dimensioni di installazione ridotte poiché non è necessario uno spallamento per la superficie di tenuta, riutilizzabile fino a 5 volte. Nella combinazione di filettatura R maschio e filettatura G femmina, possono verificarsi perdite se la filettatura G femmina non è prodotta correttamente o rientra in una tolleranza limite sfavorevole. In questo caso è necessaria un'ulteriore sigillatura, ad esempio con nastro adesivo.

Ghiera di rilascio

Montaggio del tubo:

Per garantire una tenuta sicura e proteggere la guarnizione interna da danneggiamento, il tubo deve essere tagliato a misura e sbavato.

- Inserire il tubo fino a raggiungere la battuta di arresto del raccordo. È necessario assicurarsi che il tubo sia inserito nella guarnizione interna. A seconda dei margini di tolleranza del tubo flessibile e della guarnizione, il contatto tra il tubo flessibile e la guarnizione può essere erroneamente interpretato come un arresto meccanico.
- Controllare che il collegamento del tubo con il raccordo sia sicuro tirando delicatamente il tubo.

Smontaggio del tubo:

- Per sbloccare il tubo flessibile è sufficiente premere e tenere premuta la ghiera di rilascio. Estrarre con cautela il tubo dal raccordo filettato.
- Prima di utilizzare nuovamente il tubo, tagliarne via la parte danneggiata.

Codice tipo

001	Serie	
QS	Raccordo a innesto, serie standard	
QSC	Raccordo a innesto rapido, serie standard	
QSF	Raccordo a innesto rapido, serie standard	
QSH	Raccordo a innesto, serie standard	
QSL	Raccordo a innesto rapido, forma a L QSL	
QSLF	Raccordo a innesto rapido, forma a L QSLF	
QSLL	Raccordo a innesto rapido, forma a L QSLL	
QSLV	Raccordo a innesto, forma a L, allineabile QSLV	
QSM	Raccordo a innesto, serie mini	
QSMC	Raccordo a innesto rapido, mini serie	
QSMF	Raccordo a innesto, serie mini	
QSML	Raccordo a innesto rapido, Mini, forma a L QSML	
QSMLL	Raccordo a innesto rapido, Mini, forma a L QSMLL	
QSMLLV	Raccordo a innesto rapido, Mini, forma a L QSMLLV	
QSMLV	Raccordo a innesto rapido, Mini, forma a L QSMLV	
QSMP	Raccordo a innesto rapido, Mini QSMP	
QSMS	Raccordo a innesto rapido, Mini QSMS	
QSMT	Raccordo a innesto rapido, Mini QSMT	
QSMTL	Raccordo a innesto rapido, Mini QSMTL	
QSMX	Raccordo a innesto rapido, Mini QSMX	
QSMY	Raccordo a innesto rapido, Mini QSMY	
QSYLV	Raccordo a innesto, forma a L, a 2 vie, allineabile QSYLV	
QSX	Raccordo a innesto rapido, forma a X QSX	
QST	Raccordo a innesto, forma a T QST	
QSYL	Raccordo a innesto, forma a L, a 2 vie QSYL	
QSS	Raccordo a innesto passa-parete QSS	
QSTL	Raccordo a innesto forma T/L, allineabile QSTL	
QSY	Raccordo a innesto rapido, forma a Y QSY	
QSTF	Raccordo a innesto, forma a T, allineabile QSTF	
QSW	Raccordo a innesto, serie standard	
QSSF	Raccordo a innesto passa-parete, con filetto femmina QSSF	

002	Progettazione	
	Forma diritta	
C	Tappo di chiusura	
L	Forma a L	
LL	Forma a L, versione lunga	
S	Raccordo passante a innesto rapido	
T	Forma a T	
TL	Forma a T,connettore a innesto supplementare, in direzione della lunghezza	
W	Raccordo angolare 45°	
X	Forma a X	
Y	Forma a Y	

003	Connessione pneumatica 1	
1/8	Filetto maschio R1/8	
1/4	Filetto maschio R1/4	
3/8	Filetto maschio R3/8	
1/2	Filetto maschio R1/2	
2	Attacco a innesto da 2 mm	
2H	Bussola a innesto 2 mm	
3	Attacco a innesto da 3 mm	
3H	Bussola a innesto 3 mm	
4	Attacco a innesto da 4 mm	
4H	Bussola a innesto 4 mm	
6	Attacco a innesto da 6 mm	
6H	Bussola a innesto rapido 6 mm	
8	Attacco a innesto da 8 mm	
8H	Bussola a innesto rapido 8 mm	
10	Attacco a innesto da 10 mm	
10H	Bussola a innesto rapido 10 mm	
12	Attacco a innesto da 12 mm	
12H	Bussola a innesto rapido 12 mm	
16	Attacco a innesto mm	
16H	Bussola a innesto rapido 16 mm	
G1/8	Filetto maschio G1/8	
G1/4	Filetto maschio G1/4	
G3/8	Filetto maschio G3/8	
G1/2	Filetto maschio G1/2	
G3/4	Filetto maschio G 3/4	
M3	Filetto maschio M3	
M5	Filetto maschio M5	
M6	Filetto maschio M6	
M6x0,75	Filetto maschio M6x0,75	
M7	Filetto maschio M7	
M8x0,75	Filetto maschio M8x0,75	
M8x1,25	Filetto maschio M8x1,25	

004	Connessione pneumatica 2	
	Connettore a innesto delle stesse dimensioni del collegamento pneumatico 1	
2	Connettore a innesto 2 mm	
3	Raccordo a innesto rapido 3 mm	
4	Connettore a innesto 4 mm	
6	Raccordo a innesto rapido 6 mm	
8	Connettore a innesto 8 mm	
10	Raccordo a innesto rapido 10 mm	
12	Connettore a innesto 12 mm	
16	Connettore a innesto 16 mm	
22	Raccordo a innesto rapido 22 mm	

005	Metodo di montaggio	
	Standard	
I	Esagono incassato	
V	Vite cava con esagono esterno	

006	Caratteristiche aggiuntive	
	Nessuno	
F	Con collare fisso	
R	Anello di smontaggio rotondo	
Y	Uscita, a 2 vie, parallela	

Codice tipo

007	Unità di imballaggio [unità]	
1	1	
10	10	

007	Unità di imballaggio [unità]	
20	20	
50	50	
100	100	

Foglio dati

Dati tecnici generali – filettatura esterna metrica e G

Collegamento pneumatico, porta 1	Filetto maschio M5	Filetto maschio G1/8	Filetto maschio G1/4	Filetto maschio G3/8	Filetto maschio G1/2	Filetto maschio G3/4
Design	Principio push-pull					
Posizione di montaggio	Qualsiasi					
Tipo di guarnizione sul tappo filettato	Anello di tenuta					
Coppia nominale	1,2 Nm	5,4 Nm	9 Nm	15,5 Nm	26 Nm	20 Nm
Tolleranza della coppia di serraggio nominale	± 20%					
Dimensione nominale	1,8 ... 2,4 mm	2,6 ... 6 mm	3,1 ... 8,5 mm	4,2 ... 11 mm	6,4 ... 13 mm	20 mm
Profondità di inserimento del tubo[1)]	14,9 ... 17 mm	14,9 ... 20,7 mm	17 ... 23,4 mm	18,1 ... 24,8 mm	23,3 ... 24,8 mm	27,54 mm
Peso prodotto	8 ... 13 g	7,7 ... 31 g	13 ... 48 g	20 ... 97 g	33 ... 158 g	91,2 g

1) Le profondità di inserimento specificate per tubi flessibili sono valori indicativi e possono variare di poco a seconda del tipo.

Dati tecnici generali – Filettatura esterna R

Collegamento pneumatico, porta 1	Filetto maschio R1/8	Filetto maschio R1/4	Filetto maschio R3/8	Filetto maschio R1/2
Design	Principio push-pull			
Posizione di montaggio	Qualsiasi			
Tipo di guarnizione sul tappo filettato	Rivestimento			
Dimensione nominale	2,4 ... 6 mm	2,8 ... 8,5 mm	4,2 ... 11 mm	6,3 ... 13 mm
Profondità di inserimento del tubo[1)]	11,6 ... 20,7 mm	11,9 ... 23,4 mm	17 ... 24,8 mm	20,2 ... 24,8 mm

1) Le profondità di inserimento specificate per tubi flessibili sono valori indicativi e possono variare di poco a seconda del tipo.

Dati tecnici generali - Filetto femmina G

Collegamento pneumatico, porta 1	Filetto femmina G1/8	Filetto femmina G1/4	Filetto femmina G3/8	Filetto femmina G1/2
Design	Principio push-pull			
Posizione di montaggio	Qualsiasi			
Tipo di guarnizione sul tappo filettato	Rivestimento			
Dimensione nominale	2,8 ... 7 mm	3 ... 11 mm	5 ... 11 mm	11 ... 15 mm

Dati tecnici generali – manicotto a innesto

Collegamento pneumatico, porta 1	Raccordo a innesto Ø 4 mm	Raccordo a innesto Ø 6 mm	Raccordo a innesto Ø 8 mm	Raccordo a innesto Ø 10 mm	Raccordo a innesto Ø 12 mm	Raccordo a innesto Ø 16 mm
Design	Principio push-pull					
Posizione di montaggio	Qualsiasi					
Dimensione nominale	2,5 mm	2,3 ... 4 mm	2,3 ... 6 mm	3,8 ... 7,5 mm	3,7 ... 9 mm	7,8 ... 11 mm

Dati tecnici generali – per tubi flessibili con diametro esterno Ø

Collegamento pneumatico, porta 1	Per diametro esterno tubazione di 4 mm	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	Per diametro esterno tubazione di 8 mm	Per diametro esterno tubazione di 10 mm	Per diametro esterno tubazione di 12 mm	Per diametro esterno tubazione di 16 mm
Design	Principio push-pull					
Posizione di montaggio	Qualsiasi					
Tipo di guarnizione sul tappo filettato	–					Rivestimento
Dimensione nominale	2,8 mm	2,8 ... 4,3 mm	2,8 ... 7 mm	4,3 ... 9 mm	6,2 ... 11 mm	13 mm

Foglio dati

Profondità di inserimento dei tubi

Collegamento pneumatico, porta 2	Per diametro esterno della tubazione di 4 mm	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	Per diametro esterno tubazione di 12 mm	Per diametro esterno della tubazione di 16 mm	Per diametro esterno della tubazione di 22 mm
Profondità di inserimento del tubo[1)]	14,9 mm	17 mm	18,2 mm	20,7 mm	23,3 mm	24,8 mm	27,54 mm

1) Le profondità di inserimento specificate per tubi flessibili sono valori indicativi e possono variare di poco a seconda del tipo.

Profondità di inserimento dei tubi flessibili QSC

Collegamento pneumatico, porta 1	Per diametro esterno tubazione di 4 mm	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	Per diametro esterno tubazione di 8 mm	Per diametro esterno tubazione di 10 mm	Per diametro esterno tubazione di 12 mm
Profondità di inserimento del tubo[1)]	14,9 mm	17 mm	18,1 mm	20,7 mm	22,9 mm

1) Le profondità di inserimento specificate per tubi flessibili sono valori indicativi e possono variare di poco a seconda del tipo.

Condizioni di esercizio e ambientali

Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura	-0,95 ... 6 bar
Pressione operativa in funzione della temperatura	-0,95 ... 14 bar
Nota sulla pressione operativa	Acqua: max 0,6 MPa a max 50°C
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua (liquida, senza ghiaccio)
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Funzionamento lubrificato possibile Acqua: filettatura G possibile solo con anello di tenuta tipo OL come accessorio supplementare
Temperatura ambiente	-10 ... 80°C
Classe di resistenza alla corrosione CRC[1)]	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Classificazione marittima	Vedere certificato

1) Per ulteriori informazioni consultare il sito www.festo.com/x/topic/kbk


Condizioni di esercizio e ambientali QS-G3/4-22

Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura	-0,95 ... 14 bar
Pressione operativa in funzione della temperatura	-0,95 ... 14 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua (liquida, senza ghiaccio)
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Funzionamento lubrificato possibile Acqua: filettatura G possibile solo con anello di tenuta tipo OL come accessorio supplementare
Temperatura ambiente	-20 ... 80°C
Classe di resistenza alla corrosione CRC[1)]	1 - Bassa corrosione o sollecitazione

1) Per ulteriori informazioni consultare il sito www.festo.com/x/topic/kbk

Foglio dati

Pressione d'esercizio p in funzione della temperatura t (eccetto QS-G3/4-22)



Materiali


Materiale corpo	Alluminio, anodizzato, Ottone nichelato, PBT
Materiale anello di smontaggio	POM
Colore dell'anello di rilascio	Blu
Materiale della guarnizione del tubo	Gomma nitrilica
Materiale tubo elemento di bloccaggio	Acciaio inossidabile altolegato
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale dado	Ottone nichelato
Materiale vite cava	Ottone nichelato
Idoneità della camera bianca, misurata in base a ISO 14644-14[1)]	Classe 4 secondo ISO 14644-1 Elemento installato staticamente, nessuna valutazione significativa possibile secondo ISO 14644-1

1) Per le bussole a innesto QSH e i tappi di chiusura QSC-...H non è possibile una valutazione pertinente secondo la norma ISO 14644-1 (elementi installati staticamente)

Dimensioni

Dimensioni – Raccordo a innesto rapido QS, filettatura R

Download dati CAD www.festo.com




	D1	D2	L1	L2	L3	⊂
QS-1/8-4	R1/8	4	21	8	17	10
QS-1/8-4-100						
QS-1/8-6		6	22,3	8	18,3	12
QS-1/8-6-100						
QS-1/8-8		8	27,9	8	23,9	14
QS-1/8-8-50						
QS-1/8-10		10	30,3	8	26,3	17
QS-1/4-4	R1/4	4	22,5	11	16,5	14
QS-1/4-6		6	23,7	11	17,6	14
QS-1/4-6-100						
QS-1/4-8		8	26,6	11	20,6	14
QS-1/4-8-50						
QS-1/4-10		10	29,8	11	23,8	17
QS-1/4-10-50						
QS-1/4-12		12	35,9	11	29,9	21
QS-1/4-12-20						
QS-3/8-6	R3/8	6	24,5	12	18,1	17
QS-3/8-8		8	25,5	12	19,2	17
QS-3/8-8-50						
QS-3/8-10		10	29,3	12	23	17
QS-3/8-10-50						
QS-3/8-12		12	31,9	12	25,6	21
QS-3/8-12-20						
QS-1/2-10	R1/2	10	30,4	15	22,2	21
QS-1/2-10-50						
QS-1/2-12		12	33,9	15	25,7	21
QS-1/2-12-20						
QS-1/2-16		16	41,3	15	33,1	24
QS-1/2-16-20						

Dimensioni

Dimensioni – Raccordo a innesto QS-3/8-16, filettatura R

Download dati CAD www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	L1	L2	L3	⫧
QS-3/8-16	R3/8	16	23,8	41,1	12	34,8	22

Dimensioni

Dimensioni – Raccordo a innesto rapido QS, filettatura G con guarnizione di tenuta (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2)

Download dati CAD www.festo.com




[1] Anello di tenuta

	D1	D2	L1	L2	L5	⌀
QS-G1/8-4	G1/8	4	19,5	4,2	1,9	13
QS-G1/8-4-100						
QS-G1/8-6		6	20,6	4,2	1,9	13
QS-G1/8-6-100						
QS-G1/8-8		8	25,8	4,2	1,9	14
QS-G1/8-8-50						
QS-G1/4-6	G1/4	6	21,2	4,8	1,9	17
QS-G1/4-6-100						
QS-G1/4-8		8	21,9	4,8	1,9	17
QS-G1/4-8-50						
QS-G1/4-10		10	28,9	4,8	1,9	17
QS-G1/4-10-50						
QS-G1/4-12		12	34,1	4,8	1,9	21
QS-G1/4-12-20						
QS-G3/8-8	G3/8	8	21,7	5,8	2,4	19
QS-G3/8-8-50						
QS-G3/8-10		10	25,4	5,8	2,4	19
QS-G3/8-10-50						
QS-G3/8-12		12	31,5	5,8	2,4	21
QS-G3/8-12-20						
QS-G1/2-12	G1/2	12	28	6,8	2,4	24
QS-G1/2-12-20						
QS-G1/2-16		16	35,3	6,8	2,4	24
QS-G1/2-16-20						

Dimensioni

Dimensioni – Raccordo a innesto QS-G3/8-16, filettatura G con anello di tenuta

Download dati CAD www.festo.com




[1] Anello di tenuta

	D1	D2 Ø	L1	L2	L5	L6	1
QS-G3/8-16	G3/8A	16	37,3	5,8	2,4	9,6	22

Dimensioni

Dimensioni – Raccordo a innesto QS, filettatura G con anello di tenuta (G3/4)


Download dati CAD www.festo.com



	D1	D	D2 ø	L1	L2	L3	T1 ø	=⊂ 1
QS-G3/4-22	G3/4	22	32	42,1	31,1	11	~27,5	32

Dimensioni


Dimensioni – Raccordo a innesto QS-...-I, filettatura R Download dati CAD www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	D6 ø	L1	L2	L3	L4	⫧
QS-1/8-4-I	R1/8	4	9,7	9,9	20	8	16	14,9	2,5
QS-1/8-4-I-100									
QS-1/8-6-I		6	11,8	11,8	22,1	8	18,1	17	4
QS-1/8-6-I-100									
QS-1/8-8-I		8	13,7	13,8	25,9	8	21,9	18,2	5
QS-1/8-8-I-50									
QS-1/8-10-I		10	17,5	16,8	30,3	8	26,3	20,7	5
QS-1/4-6-I	R1/4	6	13,7	11,8	21,3	11	15,2	17	4
QS-1/4-6-I-100									
QS-1/4-8-I		8	13,7	13,8	25,1	11	19,1	18,2	6
QS-1/4-8-I-50									
QS-1/4-10-I		10	17,5	16,8	29,8	11	23,8	20,7	6
QS-1/4-10-I-50									
QS-1/4-12-I		12	20,8	19,8	35,9	11	29,9	23,3	6
QS-3/8-8-I	R3/8	8	16,8	13,8	22,2	12	15,9	18,2	6
QS-3/8-10-I		10	17,5	16,8	29,3	12	23	20,7	6
QS-3/8-12-I		12	20,8	19,8	31,9	12	25,6	23,3	8
QS-1/2-10-I	R1/2	10	20,8	16,8	30,3	15	22,1	20,7	6
QS-1/2-12-I		12	20,8	19,8	33,9	15	25,7	23,3	8

Dimensioni

Dimensioni – Raccordo a innesto QS-...-I, filettatura G Download dati CAD www.festo.com




[1] Anello di tenuta

	D1	D2	D5 ø	D6 ø	L1	L2	L4	L5	⫧
QS-G1/8-4-I	G1/8	4	13	9,9	19,5	4,2	14,9	1,9	2,5
QS-G1/8-4-I-100									
QS-G1/8-6-I		6	13	11,8	21,6	4,2	17	1,9	4
QS-G1/8-6-I-100									
QS-G1/8-8-I		8	13,7	13,8	25,8	4,2	18,2	1,9	5
QS-G1/8-8-I-100									
QS-G1/8-10-I		10	17	16,8	28,3	4,2	20,7	1,9	5
QS-G1/8-10-I-100									
QS-G1/4-6-I	G1/4	6	17	11,8	20,2	4,8	17	1,9	4
QS-G1/4-8-I		8	17	13,8	24,4	4,8	18,2	1,9	6
QS-G1/4-10-I		10	17	16,8	28,9	4,8	20,7	1,9	7
QS-G3/8-8-I	G3/8	8	19	13,8	23,9	5,8	18,2	2,4	6
QS-G3/8-10-I		10	19	16,8	26,4	5,8	20,7	2,4	7
QS-G3/8-12-I		12	20,8	19,8	31,5	5,8	23,3	2,4	8
QS-G1/2-12-I	G1/2	12	24	19,8	28	6,8	23,3	2,4	8

Dimensioni

Dimensioni – Raccordo a innesto QSF, filettatura G

Download dati CAD www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	L1	L2	⫧
QSF-1/8-4-B	G1/8	4	9,7	23,9	7	14
QSF-1/8-4-B-100						
QSF-1/8-6-B		6	11,8	26	7	14
QSF-1/8-6-B-100						
QSF-1/8-8-B		8	13,7	27,2	7	14
QSF-1/8-8-B-50						
QSF-1/4-4-B	G1/4	4	9,7	26,9	9,5	17
QSF-1/4-6-B		6	11,8	29	9,5	17
QSF-1/4-6-B-100						
QSF-1/4-8-B		8	13,7	30,2	9,5	17
QSF-1/4-8-B-50						
QSF-1/4-10-B		10	17,5	32,7	9,5	17
QSF-1/4-10-B-50						
QSF-1/4-12-B		12	20,8	34,8	9,5	21
QSF-3/8-6-B	G3/8	6	11,8	30,5	11	21
QSF-3/8-8-B		8	13,7	31,7	11	21
QSF-3/8-8-B-50						
QSF-3/8-10-B		10	17,5	34,2	11	21
QSF-3/8-10-B-50						
QSF-3/8-12-B		12	20,8	36,8	11	21
QSF-3/8-12-B-20						
QSF-1/2-12-B	G1/2	12	20,8	40,1	14	24
QSF-1/2-16-B		16	25	41,6	14	25

Dimensioni

Dimensioni – Raccordo a innesto QS

Download dati CAD www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	D6	L1
QS-4	4	4	10	–	30,8
QS-4-100					
QS-6	6	6	12,5	–	34,9
QS-6-100					
QS-8	8	8	14,5	–	37,8
QS-8-50					
QS-10	10	10	17,5	–	41,4
QS-10-50					
QS-12	12	12	21	–	47,8
QS-12-20					
QS-16	16	16	25	–	50
QS-16-20					
QS-6-4	6	4	12,5	12,5	34,4
QS-6-4-100					
QS-8-4	8	4	10,7	14,5	36,6
QS-8-6		6	14,5	14,5	37,9
QS-8-6-50					
QS-10-6	10	6	13	17,5	39,8
QS-10-8		8	17,5	17,5	41,1
QS-10-8-50					
QS-12-8	12	8	14,5	21	44
QS-12-10		10	21	21	47,6
QS-12-10-20					

Dimensioni

Dimensioni – Raccordo a innesto rapido passa-parete QSS

Download dati CAD www.festo.com




	D1	D5	D6 ø	L1	L2	L3	L4	⫧
QSS-4	4	M12x1	10,8	30,8	14,8	9,5	4	14
QSS-4-100								
QSS-6	6	M14x1	12,5	34,9	19	9,5	4	17
QSS-6-100								
QSS-8	8	M16x1	14,6	37,4	19,4	10,5	4	19
QSS-8-50								
QSS-10	10	M20x1	18,5	42,4	21,6	11,9	5	24
QSS-10-50								
QSS-12	12	M22x1	20,4	47,6	24,2	13,2	6	27
QSS-12-20								

Dimensioni

Dimensioni – Raccordo a innesto rapido passa-parete QSS-...-F, con collare fisso


Download dati CAD www.festo.com



	D1	D5	D6 ø	L1	L2	L3	⫧
QSS-4-F	4	M12x1	9,9	33	13	max. 10	14
QSS-6-F	6	M14x1	11,8	34,9	14,4	max. 10	17
QSS-8-F	8	M16x1	13,8	38,4	15,2	max. 13	19
QSS-10-F	10	M20x1	16,8	47,1	20,3	max. 15	24
QSS-12-F	12	M22x1	19,8	48,5	18,9	max. 17,5	27

Dimensioni


Dimensioni – Raccordo a innesto rapido passa-parete QSSF Download dati CAD www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	L1	L2	L4	L5	L6	L7	⇔1	⇔2
QSSF-1/8-4-B	G1/8	4	M12x1	24,2	7	4	5	9	9	14	14
QSSF-1/8-6-B		6	M14x1	26,4	7	4	6	10	10,2	17	17
QSSF-1/8-8-B		8	M16x1	27	7	4	6	10	9,8	19	19
QSSF-1/4-4-B	G1/4	4	M12x1	27,5	9,5	4	6	12,3	9	17	14
QSSF-1/4-6-B		6	M14x1	28,7	9,5	4	6	12,3	10,2	17	17
QSSF-1/4-8-B		8	M16x1	30	9,5	4	6	13	9,8	19	19
QSSF-1/4-10-B		10	M20x1	32,7	9,5	5	7	13	11,1	24	24
QSSF-3/8-6-B	G3/8	6	M14x1	30,9	11	4	6,5	14,5	10,2	21	17
QSSF-3/8-8-B		8	M16x1	31,5	11	4	6,5	14,5	9,8	21	19
QSSF-3/8-10-B		10	M20x1	34,2	11	5	7	14,5	11,1	24	24
QSSF-3/8-12-B		12	M22x1	36,8	11	6	7	14,5	12,4	24	27
QSSF-1/2-12-B	G1/2	12	M22x1	40,1	14	6	7	17,8	12,4	24	27
QSSF-1/2-16-B		16	M27x1,5	42,6	14	9	8,5	17,3	15,4	29	32

Dimensioni

Dimensioni – Calotta a innesto QSC Download dati CAD www.festo.com




	D1 ø	D5 ø	L1
QSC-4 QSC-4-100	4	10	16,4
QSC-6 QSC-6-100	6	12,5	18,5
QSC-8 QSC-8-50	8	14,5	19,9
QSC-10 QSC-10-50	10	17,5	22,3
QSC-12 QSC-12-20	12	21	24,9

Dimensioni

Dimensioni – Raccordo a innesto rapido QS-...H

Download dati CAD www.festo.com




	D1	D2	D3 ø	D5 ø	L1	L2
QS-6H-4	QS-6	4	10	9,9	37,7	15,2
QS-6H-4-100						
QS-8H-4	QS-8	4	12,5	9,9	40,2	16,7
QS-8H-6		6	12,5	11,8	40,8	17,3
QS-8H-6-50						
QS-10H-6	QS-10	6	12,5	11,8	43,8	18,8
QS-10H-8		8	14,5	13,8	43,7	18,7
QS-10H-8-50						
QS-12H-6	QS-12	6	14,5	11,8	48,8	19,8
QS-12H-8		8	14,5	13,8	49,7	20,7
QS-12H-10		10	17,5	16,8	50	21
QS-12H-10-20						

Dimensioni

Dimensioni – Bussola a innesto QSH


Download dati CAD www.festo.com



	D1	L1	L2
QSH-4	QS-4	34,8	11,3
QSH-4-100			
QSH-6	QS-6	38,2	11,3
QSH-6-100			
QSH-8	QS-8	41,4	12,1
QSH-8-50			
QSH-10	QS-10	46,2	13
QSH-10-50			
QSH-12	QS-12	52,8	17,5
QSH-12-20			
QSH-16	QS-16	55,6	18

Dimensioni

Dimensioni – Bussola a innesto QSH, per riduzione Download dati CAD www.festo.com





	D1	D2	L1
QSH-6-4	QS-6	QS-4	36,7
QSH-6-4-100			
QSH-8-4	QS-8	QS-4	41,1
QSH-8-6		QS-6	40,5
QSH-8-6-50			
QSH-10-6	QS-10	QS-6	43,7
QSH-10-8		QS-8	44
QSH-10-8-50			
QSH-12-8	QS-12	QS-8	47,5
QSH-12-10		QS-10	49,6
QSH-12-10-20			
QSH-16-12	QS-16	QS-12	54,4
QSH-16-12-20			

Dimensioni

Dimensioni – Tappo di chiusura QSC-...4H

Download dati CAD www.festo.com






	B1	D1 Ø ±0,1	D5 Ø	D6 Ø	L1	L2
QSC-4H	2,1	4	5	3	27,5	15
QSC-4H-100						
QSC-6H	3	6	7	3	32,5	17
QSC-6H-100						
QSC-8H	4	8	9	4	36,5	18,1
QSC-8H-50						

Dimensioni

Dimensioni – Tappo di chiusura QSC-...6H/8H/10H/12H/16H Download dati CAD www.festo.com




	D1 ø ±0,1	D5 ø	D6 ø	L1	L2
QSC-10H	10	11	5	42	20,2
QSC-10H-50					
QSC-12H	12	13	6	44	23,4
QSC-12H-20					
QSC-16H	16	17	8	46	24,1

Dimensioni

Dimensioni – Raccordo a innesto a L QSL, filettatura R


Download dati CAD www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	⫷
QSL-1/8-4	R1/8	4	10	22	8	23	18,7	10
QSL-1/8-4-100								
QSL-1/8-6		6	12,5	22,5	8	24,8	20,3	10
QSL-1/8-6-100								
QSL-1/8-8		8	14,5	24	8	27,3	22,7	12
QSL-1/8-8-50								
QSL-1/8-10		10	17,5	25	8	29,8	25,5	12
QSL-1/4-4	R1/4	4	10	29	11	28	20,7	14
QSL-1/4-6		6	12,5	28	11	28,2	21,8	14
QSL-1/4-6-100								
QSL-1/4-8		8	14,5	28	11	29,2	23,7	14
QSL-1/4-8-50								
QSL-1/4-10		10	17,5	28,5	11	31,2	26	14
QSL-1/4-10-50								
QSL-1/4-12		12	21	29,8	11	34,2	29	14
QSL-1/4-12-20								
QSL-3/8-6	R3/8	6	12,5	31,5	12	31,4	23,8	17
QSL-3/8-8		8	14,5	31	12	31,9	24,7	17
QSL-3/8-8-50								
QSL-3/8-10		10	17,5	32	12	34,4	27	17
QSL-3/8-10-20								
QSL-3/8-12		12	21	32,5	12	36,7	29,7	17
QSL-3/8-12-20								
QSL-1/2-10	R1/2	10	17,5	36	15	36,6	27,5	21
QSL-1/2-10-50								
QSL-1/2-12		12	21	36,5	15	38,8	30,7	21
QSL-1/2-12-20								

Dimensioni

Dimensioni – Raccordo a innesto a L QSL-...-16, filettatura R Download dati CAD www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	⫧
QSL-3/8-16	R3/8	16	25	47	11	53,2	33,1	22
QSL-1/2-16	R1/2	16	25	51	15	55,3	33,1	22
QSL-1/2-16-20								

Dimensioni

Dimensioni – Raccordo a innesto rapido a L QSL, filettatura G con guarnizione di tenuta

Download dati CAD www.festo.com




[1] Anello di tenuta

	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H5	L1	⫧
QSL-G1/8-4	G1/8	4	10	21,1	4,2	1,9	18,7	13
QSL-G1/8-4-100								
QSL-G1/8-6		6	12,5	21,6	4,2	1,9	20,3	13
QSL-G1/8-6-100								
QSL-G1/8-8		8	14,5	22,1	4,2	1,9	22,7	13
QSL-G1/8-8-50								
QSL-G1/4-6	G1/4	6	12,5	24,7	4,8	1,9	21,8	17
QSL-G1/4-6-100								
QSL-G1/4-8		8	14,5	24,7	4,8	1,9	23,7	17
QSL-G1/4-8-50								
QSL-G1/4-10		10	17,5	25,2	4,8	1,9	26	17
QSL-G1/4-10-50								
QSL-G1/4-12		12	21	26,5	4,8	1,9	29	17
QSL-G1/4-12-20								
QSL-G3/8-8	G3/8	8	14,5	27,2	5,8	2,4	24,7	19
QSL-G3/8-8-50								
QSL-G3/8-10		10	17,5	28,2	5,8	2,4	27	19
QSL-G3/8-10-20								
QSL-G3/8-12		12	21	28,7	5,8	2,4	29,7	19
QSL-G3/8-12-20								
QSL-G1/2-12	G1/2	12	21	32,2	6,8	2,4	30,7	24
QSL-G1/2-12-20								

Dimensioni

Dimensioni – Raccordo a innesto a L QSL-...-16, filettatura G con anello di tenuta

Download dati CAD www.festo.com




[1] Anello di tenuta

	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H5	L1	⬡
QSL-G3/8-16	G3/8	16	25	44,2	5,8	2,4	33,1	24
QSL-G1/2-16	G1/2	16	25	45,2	6,8	2,4	33,1	24
QSL-G1/2-16-20								

Dimensioni

Dimensioni – Raccordo a innesto a L, lungo QSLL, filettatura R

Download dati CAD www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	H1	L1	L2	L3	⫷
QSLL-1/8-4	R1/8	4	10	18,7	34	8	35	10
QSLL-1/8-6		6	12,5	20,3	37	8	39,3	10
QSLL-1/8-8		8	14,5	22,7	40,5	8	43,8	12
QSLL-1/4-4	R1/4	4	10	20,7	41	11	40	14
QSLL-1/4-6		6	12,5	21,8	42,5	11	42,7	14
QSLL-1/4-8		8	14,5	23,7	44,5	11	45,7	14
QSLL-1/4-10		10	17,5	26	48	11	50,7	14
QSLL-3/8-6	R3/8	6	12,5	23,8	46	12	45,9	17
QSLL-3/8-8		8	14,5	24,7	47,5	12	48,4	17
QSLL-3/8-10		10	17,5	27	51,5	12	53,9	17
QSLL-3/8-12		12	21	29,7	55,5	12	59,7	17
QSLL-1/2-10	R1/2	10	17,5	27	55,5	15	56,1	21
QSLL-1/2-12		12	21	29,7	59,5	15	61,8	21

Dimensioni

Dimensioni – Raccordo a innesto a L, lungo QSLL, filettatura G con anello di tenuta

Download dati CAD www.festo.com




[1] Anello di tenuta

	D1	D2	D5 ø	H1	L1	L2	L6	⫧
QSLL-G1/8-4	G1/8	4	10	18,7	33,1	4,2	1,9	13
QSLL-G1/8-4-100								
QSLL-G1/8-6		6	12,5	20,3	36,1	4,2	1,9	13
QSLL-G1/8-6-100								
QSLL-G1/8-8		8	14,5	22,7	38,6	4,2	1,9	13
QSLL-G1/8-8-100								
QSLL-G1/4-6	G1/4	6	12,5	21,8	39,2	4,8	1,9	17
QSLL-G1/4-8		8	14,5	23,7	41,2	4,8	1,9	17
QSLL-G1/4-10		10	17,5	26	44,7	4,8	1,9	17
QSLL-G1/4-12		12	21	29	49,5	4,8	1,9	17
QSLL-G3/8-8	G3/8	8	14,5	24,7	43,7	5,8	2,4	19
QSLL-G3/8-10		10	17,5	27	47,7	5,8	2,4	19
QSLL-G3/8-12		12	21	29,7	51,7	5,8	2,4	19
QSLL-G1/2-12	G1/2	12	21	29,7	55,2	6,8	2,4	24

Dimensioni

Dimensioni – Raccordo a innesto a L, lungo QSLL-...-16, filettatura G con anello di tenuta

Download dati CAD www.festo.com




[1] Anello di tenuta

	D1	D2	D5 ø	H1	L1	L2	L6	⫰
QSLL-G1/2-16	G1/2	16	25	33,1	72,2	6,8	2,4	24

Dimensioni

Dimensioni – Raccordo a innesto a L QSLF, filettatura G

Download dati CAD www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	D6 ø	H1	H2	H3	L1	L2	⫷
QSLF-1/8-4-B	G1/8	4	10	9,9	25	20	7	18,7	14,9	14
QSLF-1/8-6-B		6	12,5	11,8	26,8	20,5	7	20,3	17	14
QSLF-1/8-8-B		8	14,5	13,8	28,3	21	7	22,7	18,1	14
QSLF-1/4-6-B	G1/4	6	12,5	11,8	31,3	25	9,5	21,8	17	17
QSLF-1/4-8-B		8	14,5	13,8	32,3	25	9,5	23,7	18,1	17
QSLF-1/4-10-B		10	17,5	16,8	34,3	25,5	9,5	26	20,2	17
QSLF-3/8-8-B	G3/8	8	14,5	13,8	34,8	27,5	11	24,7	18,1	21
QSLF-3/8-10-B		10	17,5	16,8	37,3	28,5	11	27	20,2	21

Dimensioni

Dimensioni – Raccordo a innesto rapido a L QSLV-...-I, filettatura R


Download dati CAD www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	D6 ø	D7 ø	H1	H2	H3	H4	L1	L2	⫧
QSLV-1/8-6-I	R1/8	6	13	14,3	11,8	24	8	11,5	20	23,7	17	5
QSLV-1/8-8-I		8	14	17,9	13,8	27	8	12	23	26,7	18,1	8
QSLV-1/4-6-I	R1/4	6	13	14,3	11,8	27	11	12,5	21	23,7	17	5
QSLV-1/4-8-I		8	14	17,9	13,8	30	11	13	24	26,7	18,1	8
QSLV-1/4-10-I		10	18	21,3	16,8	34	11	15	28	30,7	20,7	10
QSLV-3/8-8-I	R3/8	8	14	17,9	13,8	31	12	13,7	24,7	26,7	18,1	8
QSLV-3/8-10-I		10	18	21,3	16,8	35	12	15,7	28,7	30,7	20,7	10
QSLV-3/8-12-I		12	21	26,3	19,8	39	12	17,7	32,7	36,4	23,4	12
QSLV-1/2-12-I	R1/2	12	21	26,3	19,8	42	15	18,8	33,8	36,4	23,4	12

Dimensioni

Dimensioni – Raccordo a innesto rapido a L QSLV-...-I, filettatura G Download dati CAD www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	
QSLV-G1/8-6-I	G1/8	6	13	23	5,1	14,5	23,7	5
QSLV-G1/8-8-I		8	14	26	5,1	15	26,7	8
QSLV-G1/4-6-I	G1/4	6	13	23,5	5,6	15	23,7	5
QSLV-G1/4-8-I		8	14	26,5	5,6	15,5	26,7	8
QSLV-G1/4-10-I		10	18	30,5	5,6	17,5	30,7	10
QSLV-G3/8-8-I	G3/8	8	14	28	6,6	17	26,7	8
QSLV-G3/8-10-I		10	18	32	6,6	19	30,7	10
QSLV-G3/8-12-I		12	21	36	6,6	21	36,4	12
QSLV-G1/2-12-I	G1/2	12	21	37	7,6	22	36,4	12

Dimensioni

Dimensioni – Raccordo a innesto a L QSLV, filettatura metrica con anello di tenuta

Download dati CAD www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	⇔ 1
QSLV-M5-6	M5	6	12,5	17,2	3	7,4	23,1	8

Dimensioni

Dimensioni – Raccordo a innesto a L QSLV, filettatura R

Download dati CAD www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	⇔1
QSLV-1/8-4	R1/8	4	10	27	8	12	22,2	14
QSLV-1/8-4-100								
QSLV-1/8-6		6	12,5	27	8	12	24,2	14
QSLV-1/8-6-100								
QSLV-1/8-8		8	14,5	27	8	12,3	26,2	14
QSLV-1/8-8-50								
QSLV-1/4-6	R1/4	6	12,5	31,5	11	13,5	26,8	17
QSLV-1/4-6-100								
QSLV-1/4-8		8	14,5	31,5	11	13,5	28,2	17
QSLV-1/4-8-50								
QSLV-1/4-10		10	17,5	31,5	11	15	30,5	17
QSLV-1/4-10-50								
QSLV-3/8-8	R3/8	8	14,5	36	12	15,7	30,2	21
QSLV-3/8-10		10	18	36	12	15,7	32,5	21
QSLV-3/8-12		12	21	36	12	17,2	35,2	21
QSLV-1/2-12	R1/2	12	21	40,2	13	16,5	38,2	24
QSLV-1/2-16		16	25	48,3	15	21,6	36,6	24

Dimensioni

Dimensioni – Raccordo a innesto rapido a L QSLV, filettatura G con guarnizione di tenuta

Download dati CAD www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	⇔ 1
QSLV-G1/8-4	G1/8	4	10	23,7	5,1	8,7	23,4	14
QSLV-G1/8-4-100								
QSLV-G1/8-6		6	12,4	23,7	5,1	9	25,5	14
QSLV-G1/8-6-100								
QSLV-G1/8-8		8	14,4	23,7	5,1	10	28,4	14
QSLV-G1/8-8-50								
QSLV-G1/4-6	G1/4	6	14,5	28,6	5,6	10,4	29	19
QSLV-G1/4-6-100								
QSLV-G1/4-8		8	14,5	28,6	5,6	10,4	28,9	19
QSLV-G1/4-8-50								
QSLV-G1/4-10		10	17,6	28,6	5,6	11,7	31,2	19
QSLV-G1/4-10-50								
QSLV-G3/8-8	G3/8	8	14,4	33,1	6,6	12,6	31	24
QSLV-G3/8-10		10	17,6	33,1	6,6	12,6	33,6	24
QSLV-G3/8-12		12	21	33,1	6,6	14,3	36,4	24
QSLV-G1/2-12	G1/2	12	21	34	7,6	14,3	37,9	27
QSLV-G1/2-16		16	25	43,1	7,6	17,2	38,1	27

Dimensioni

Dimensioni – Raccordo a innesto rapido a L QSL

Download dati CAD www.festo.com




	D1	D5 ø	D6 ø	H1	H2
QSL-4	4	10	3,2	16,9	6,5
QSL-4-100					
QSL-6	6	12,5	3,2	20,1	8
QSL-6-100					
QSL-8	8	15	4,2	22,4	10
QSL-8-50					
QSL-10	10	17,5	4,2	26,2	12
QSL-10-50					
QSL-12	12	21	4,2	29,4	14
QSL-12-20					
QSL-16	16	25	4,2	33,1	12
QSL-16-20					

Dimensioni

Dimensioni – Raccordo a innesto a L QSL-...H con bussola a innesto


Download dati CAD www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	H1	L1
QSL-4H	QS-4	4	10	25	16,8
QSL-4H-100					
QSL-6H	QS-6	6	12,5	28,5	19,8
QSL-6H-100					
QSL-8H	QS-8	8	14,5	30,7	21,8
QSL-8H-50					
QSL-10H	QS-10	10	17,5	33,7	24,9
QSL-10H-50					
QSL-12H	QS-12	12	21	39	28,9
QSL-6H-4	QS-6	4	12,5	28,5	17,7
QSL-8H-6	QS-8	6	14,5	30,7	21,9
QSL-10H-8	QS-10	8	17,5	33,7	24,6
QSL-12H-10	QS-12	10	21	39	28,7

Dimensioni

Dimensioni – Raccordo a innesto a L QSL-...H con bussola a innesto lunga Download dati CAD www.festo.com




	D1	D2	D5 Ø	H1	L1
QSL-4HL	QS-4	4	10	36	16,8
QSL-6HL	QS-6	6	12,5	42	19,8
QSL-8HL	QS-8	8	14,5	46,7	21,8
QSL-10HL	QS-10	10	17,5	51,7	24,9
QSL-12HL	QS-12	12	21	59,5	28,95

Dimensioni

Dimensioni – Raccordo a innesto a T QST, filettatura R


Download dati CAD www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	⫷
QST-1/8-4	R1/8	4	10	22	8	23	37,4	10
QST-1/8-4-100								
QST-1/8-6		6	12,5	22,5	8	24,8	40,5	10
QST-1/8-6-100								
QST-1/8-8		8	14,5	24	8	27,3	45,4	12
QST-1/8-8-50								
QST-1/8-10		10	17,5	25	8	29,8	51	12
QST-1/4-4	R1/4	4	10	29	11	28	41,4	14
QST-1/4-6		6	12,5	28	11	28,2	43,5	14
QST-1/4-6-100								
QST-1/4-8		8	14,5	28	11	29,2	47,4	14
QST-1/4-8-50								
QST-1/4-10		10	17,5	28,5	11	31,2	52	14
QST-1/4-10-50								
QST-1/4-12		12	21	29,8	11	34,2	57,9	14
QST-3/8-6	R3/8	6	12,5	31,5	12	31,4	47,5	17
QST-3/8-8		8	14,5	31	12	31,9	49,4	17
QST-3/8-8-50								
QST-3/8-10		10	17,5	32	12	34,4	54	17
QST-3/8-10-20								
QST-3/8-12		12	21	32,5	12	36,7	59,4	17
QST-3/8-12-20								
QST-1/2-10	R1/2	10	17,5	36	15	36,6	55	21
QST-1/2-12		12	21	36,5	15	38,8	61,4	21

Dimensioni


Dimensioni – Raccordo a innesto a T QST-...-16, filettatura R Download dati CAD www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	D6 ø	H1	H2	H3	L1	L2	L3	⊂
QST-3/8-16	R3/8	16	25	4,2	47	11	53,2	66,2	24	12	22
QST-1/2-16	R1/2	16	25	4,2	51	15	55,3	66,2	24	12	22

Dimensioni

Dimensioni – Raccordo a innesto a T QST, filettatura G con anello di tenuta Download dati CAD www.festo.com




[1] Anello di tenuta

	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H6	L1	⌀
QST-G1/8-4	G1/8	4	10	21,1	4,2	1,9	37,4	13
QST-G1/8-4-100								
QST-G1/8-6		6	12,5	21,6	4,2	1,9	40,5	13
QST-G1/8-6-100								
QST-G1/8-8		8	14,5	22,1	4,2	1,9	45,4	13
QST-G1/8-8-50								
QST-G1/4-6	G1/4	6	12,5	24,7	4,8	1,9	43,5	17
QST-G1/4-6-100								
QST-G1/4-8		8	14,5	24,7	4,8	1,9	47,4	17
QST-G1/4-8-50								
QST-G1/4-10		10	17,5	25,2	4,8	1,9	52	17
QST-G1/4-10-50								
QST-G1/4-12		12	21	26,5	4,8	1,9	57,9	17
QST-G3/8-8	G3/8	8	14,5	27,2	5,8	2,4	49,4	19
QST-G3/8-8-50								
QST-G3/8-10		10	17,5	28,2	5,8	2,4	54	19
QST-G3/8-10-20								
QST-G3/8-12		12	21	28,7	5,8	2,4	59,4	19
QST-G3/8-12-20								
QST-G1/2-12	G1/2	12	21	32,2	6,8	2,4	61,4	24

Dimensioni

Dimensioni – Raccordo a innesto a T QST-...-16, filettatura G con anello di tenuta

Download dati CAD www.festo.com




[1] Anello di tenuta

	D1	D2	D5 ø	D6 ø	H1	H2	H6	L1	L2	L3	⫧
QST-G3/8-16	G3/8	16	25	4,2	44,2	5,8	2,4	66,2	24	12	24
QST-G1/2-16	G1/2	16	25	4,2	45,2	6,8	2,4	66,2	24	12	24

Dimensioni

Dimensioni – Raccordo a innesto a T QST

Download dati CAD www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	D6 ø	B1	H1	H2	L1	L2
QST-4	4	4	10	3,2	10,4	17,2	6,5	34,4	13
QST-4-100									
QST-6	6	6	13	3,2	13,5	20,1	8	40,2	16
QST-6-100									
QST-8	8	8	15	3,2	15,6	22,2	9	44,4	18
QST-8-50									
QST-10	10	10	17,5	4,2	18,2	25,2	12	50,4	24
QST-10-50									
QST-12	12	12	21	4,2	21,7	28,4	14	56,8	28
QST-12-20									
QST-16	16	16	25	4,2	25,6	33,1	12	66,2	24
QST-6-4	6	4	13	3,2	13	19,5	8	40,1	16
QST-6-4-100									
QST-8-4	8	4	14,5	3,2	15,1	21,7	9	44,4	18
QST-8-6		6	14,5	3,2	15,1	22,3	9	44,4	18
QST-8-6-50									
QST-10-6	10	6	17,5	4,2	18,2	25	12	50,4	24
QST-10-8		8	17,5	4,2	18,2	24,9	12	50,4	24
QST-10-8-50									
QST-12-8	12	8	21	4,2	21,7	27,7	14	56,8	28
QST-12-10		10	21	4,2	21,7	28	14	56,8	28
QST-12-10-20									
QST-16-12	16	12	25	4,2	25,7	33,2	12	66,2	24

Dimensioni

Dimensioni – Raccordo a innesto a T QSTF, filettatura R

Download dati CAD www.festo.com




	D1	D2	D3	D5 ø	H1	H2	H3	L1	T1	⫧ 1
QSTF-1/8-4-B	R1/8	4	G1/8	10	32,5	8	12	22,2	7	14
QSTF-1/8-6-B		6	G1/8	12,5	32,5	8	12	24,2	7	14
QSTF-1/8-8-B		8	G1/8	14,5	32,5	8	12,3	26,2	7	14
QSTF-1/4-6-B	R1/4	6	G1/4	12,5	38,5	11	13,5	26,8	9,5	17
QSTF-1/4-8-B		8	G1/4	14,5	38,5	11	13,5	28,2	9,5	17
QSTF-1/4-10-B		10	G1/4	17,5	38,5	11	15	30,5	9,5	17
QSTF-3/8-8-B	R3/8	8	G3/8	14,5	44,5	12	15,7	30,2	11	21
QSTF-3/8-10-B		10	G3/8	18	44,5	12	15,7	32,5	11	21
QSTF-3/8-12-B		12	G3/8	21	44,5	12	17,2	35,2	11	21
QSTF-1/2-12-B	R1/2	12	G1/2	21	52,2	13	16,5	38,2	14	24

Dimensioni

Dimensioni – Raccordo a innesto a T QSTF, filettatura G con anello di tenuta

Download dati CAD www.festo.com




	D1	D2	D3	D5 ø	H1	H2	H3	L1	T1	⇄ 1
QSTF-G1/8-4	G1/8	4	G1/8	10	26	5,1	8,7	23,4	7	14
QSTF-G1/8-6		6	G1/8	12,4	26	5,1	9	25,5	7	14
QSTF-G1/8-8		8	G1/8	14,4	26	5,1	10	28,4	7	14
QSTF-G1/4-6	G1/4	6	G1/4	14,5	33,2	5,6	10,4	29	9,5	19
QSTF-G1/4-8		8	G1/4	14,5	33,2	5,6	10,4	28,9	9,5	19
QSTF-G1/4-10		10	G1/4	17,6	33,2	5,6	11,7	31,2	9,5	19
QSTF-G3/8-8	G3/8	8	G3/8	14,4	38,1	6,6	12,6	31	11	24
QSTF-G3/8-10		10	G3/8	17,6	38,1	6,6	12,6	33,6	11	24
QSTF-G3/8-12		12	G3/8	21	38,1	6,6	14,3	36,4	11	24
QSTF-G1/2-12	G1/2	12	G1/2	21	42,8	7,6	14,3	37,9	14	27

Dimensioni

Dimensioni – Raccordo a innesto a T QSTL, filettatura R

Download dati CAD www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	H4	L1	⫧
QSTL-1/8-4	R1/8	4	10	40,2	8	36,2	19	17,2	10
QSTL-1/8-4-100									
QSTL-1/8-6		6	12,5	43,3	8	39,3	18,8	20,5	10
QSTL-1/8-6-100									
QSTL-1/8-8		8	14,5	46,9	8	42,9	20	22,9	12
QSTL-1/8-8-50									
QSTL-1/4-6	R1/4	6	12,5	48,8	11	42,7	22,2	20,5	14
QSTL-1/4-6-100									
QSTL-1/4-8		8	14,5	51,7	11	45,7	22,8	22,9	14
QSTL-1/4-8-50									
QSTL-1/4-10		10	17,5	54,7	11	48,7	22,5	26,2	14
QSTL-1/4-10-50									
QSTL-3/8-8	R3/8	8	14,5	55,4	12	49,1	26,2	22,9	17
QSTL-3/8-10		10	17,5	58,2	12	51,9	25,7	26,2	17
QSTL-3/8-12		12	21	63,5	12	57,2	26,7	30,5	17
QSTL-1/2-12	R1/2	12	21	67,5	15	59,3	28,8	30,7	21

Dimensioni

Dimensioni – Raccordo a innesto a T QSTL-...-16, filettatura R


Download dati CAD www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	D6 ø	H1	H2	H3	H4	L1	L2	L3	⫧
QSTL-1/2-16	R1/2	16	25	4,2	84,1	15	75,9	42,8	33,1	24	12	22

Dimensioni

Dimensioni – Raccordo a innesto a T QSTL, filettatura G con anello di tenuta Download dati CAD www.festo.com




[1] Anello di tenuta

	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	H6	L1	⫧
QSTL-G1/8-4	G1/8	4	10	39,3	4,2	22,1	1,9	17,2	13
QSTL-G1/8-4-100									
QSTL-G1/8-6		6	12,5	42,4	4,2	21,9	1,9	20,5	13
QSTL-G1/8-6-100									
QSTL-G1/8-8		8	14,5	45	4,2	22,1	1,9	22,9	13
QSTL-G1/8-8-50									
QSTL-G1/4-6	G1/4	6	12,5	45,5	4,8	25	1,9	20,5	17
QSTL-G1/4-6-100									
QSTL-G1/4-8		8	14,5	48,4	4,8	25,5	1,9	22,9	17
QSTL-G1/4-8-50									
QSTL-G1/4-10		10	17,5	51,4	4,8	25,2	1,9	26,2	17
QSTL-G1/4-10-50									
QSTL-G3/8-8	G3/8	8	14,5	51,6	5,8	28,7	2,4	22,9	19
QSTL-G3/8-10		10	17,5	54,4	5,8	28,2	2,4	26,2	19
QSTL-G3/8-12		12	21	59,7	5,8	29,2	2,4	30,5	19
QSTL-G1/2-12	G1/2	12	21	63,2	6,8	32,7	2,4	30,7	24

Dimensioni

Dimensioni – Raccordo a innesto a T QSTL-...-16, filettatura G con anello di tenuta

Download dati CAD www.festo.com




[1] Anello di tenuta

	D1	D2	D5 ø	D6 ø	H1	H2	H3	H6	L1	L2	L3	⌀
QSTL-G1/2-16	G1/2	16	25	4,2	78,3	6,8	45,2	2,4	33,1	24	12	24

Dimensioni

Dimensioni – Raccordo a innesto rapido QSW, filettatura R


Download dati CAD www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	⫧
QSW-1/8-4	R1/8	4	8	14,8	8	23	10
QSW-1/8-6		6	10,5	16,4	8	25,3	10
QSW-1/8-8		8	14,5	24	8	39,2	12
QSW-1/4-6	R1/4	6	10,5	21,4	11	28,2	14
QSW-1/4-8		8	14,5	28	11	41,2	14
QSW-1/4-10		10	17,5	28,5	11	44,9	14
QSW-3/8-10	R3/8	10	17,5	33	12	49,1	17
QSW-3/8-12		12	21	32,5	12	53,2	17
QSW-1/2-12	R1/2	12	21	36,5	15	55,4	21

Dimensioni

Dimensioni – Raccordo a innesto rapido QSW-...-16, filettatura R Download dati CAD www.festo.com




	D1	D2	D1	D2	H2	H3	⬡
QSW-1/2-16	R1/2	16	25	47	15	67,6	22

Dimensioni

Dimensioni – Raccordo a innesto rapido QSW-...HL con manicotto a innesto-
Raccordo a innesto rapido QSW-...HL con bussola a innesto

Download dati CAD www.festo.com




	D1	D2	D5	D6	H1	H2
QSW-4HL	QS-4	4	8	8	21,8	15
QSW-6HL	QS-6	6	10,5	8	24,6	17,3
QSW-8HL	QS-8	8	14,5	10	28,5	25,7
QSW-10HL	QS-10	10	17,5	11	31,5	30,5
QSW-12HL	QS-12	12	21	14	35,5	36,3

Dimensioni

Dimensioni – Raccordo a innesto rapido a X QSX

Download dati CAD www.festo.com




	D1	D5 ø	D6 ø	H1	H2	L1	L2
QSX-8	8	15	3,5	23,5	9	47	18
QSX-10	10	17,5	4,5	27,5	11	55	22
QSX-12	12	21	4,5	31	12	62	24

Dimensioni

Dimensioni – Raccordo a innesto a Y QSY, filettatura metrica con anello di tenuta

Download dati CAD www.festo.com




[1] Anello di tenuta

	D1	D2	D5 ø	H1	L1	L2	L3	L4	L5	⫧
QSY-M5-4	M5x0,8	4	10	10,3	32,9	2,8	30,1	14,9	0,5	8
QSY-M5-6		6	12,5	12,5	38,3	2,8	35,5	17	0,5	10

Dimensioni

Dimensioni – Raccordo a innesto a Y QSY, filettatura R

Download dati CAD www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	H1	L1	L2	L3	L4	⇄C
QSY-1/8-4	R1/8	4	10	10,3	38,4	8	34,4	14,9	10
QSY-1/8-6		6	12,5	12,5	41,3	8	37,3	17	10
QSY-1/8-8		8	14,5	14,5	46,1	8	42,1	18,1	12
QSY-1/4-4	R1/4	4	10	10,3	43,4	11	37,4	14,9	14
QSY-1/4-6		6	12,5	12,5	48,3	11	42,2	17	14
QSY-1/4-8		8	14,5	14,5	49,3	11	43,3	18,1	14
QSY-1/4-10		10	17,5	17,5	53,6	11	47,6	20,2	14
QSY-3/8-8	R3/8	8	14,5	14,5	52,5	12	46,2	18,1	17
QSY-3/8-10		10	17,5	17,5	56,7	12	50,4	20,2	17
QSY-3/8-12		12	21	21	60,6	12	54,3	23,4	17
QSY-1/2-10	R1/2	10	17,5	17,5	60,2	15	52	20,2	21
QSY-1/2-12		12	21	21	64,7	15	56,5	23,4	21

Dimensioni

Dimensioni – Raccordo a innesto a Y QSY, filettatura G con anello di tenuta

Download dati CAD www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	H1	L1	L2	L4	L5	⊂
QSY-G1/8-4	G1/8	4	10	10,3	37,5	4,2	14,9	1,9	13
QSY-G1/8-6		6	12,5	12,5	40,4	4,2	17	1,9	13
QSY-G1/8-8		8	14,5	14,5	44,2	4,2	18,1	1,9	13
QSY-G1/4-6	G1/4	6	12,5	12,5	45	4,8	17	1,9	17
QSY-G1/4-8		8	14,5	14,5	46	4,8	18,1	1,9	17
QSY-G1/4-10		10	17,5	17,5	50,3	4,8	20,2	1,9	17
QSY-G3/8-8	G3/8	8	14,5	14,5	48,7	5,8	18,1	2,4	19
QSY-G3/8-10		10	17,5	17,5	52,9	5,8	20,2	2,4	19
QSY-G3/8-12		12	21	21	56,8	5,8	23,4	2,4	19
QSY-G1/2-12	G1/2	12	21	21	60,4	6,8	23,4	2,4	24

Dimensioni

Dimensioni – Raccordo a innesto a Y QSY

Download dati CAD www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	D8 ø	D9 ø	H1	L1	L2	L3
QSY-4	4	4	10	10	3,2	11	32,8	14,1	14,9
QSY-4-100									
QSY-6	6	6	13	12,5	3,4	12	37,7	15,8	17
QSY-6-100									
QSY-8	8	8	15	14,5	3,4	14	42,4	17,2	18,1
QSY-8-50									
QSY-10	10	10	17,5	17,5	4,2	18	48,4	19,5	20,7
QSY-10-20									
QSY-12	12	12	21	21	4,2	20	54,9	22,3	23,4
QSY-12-20									
QSY-16	16	16	25	25	4,5	24	62,2	22,1	24,1

Dimensioni

Dimensioni – Raccordo a innesto a Y QSY, per riduzione

Download dati CAD www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	D6 ø	D7 ø	D8 ø	D9 ø	H1	L1	L2	L3	L4
QSY-6-4	6	4	13	11,8	9,9	12,5	3,4	12	37,2	15,2	17	14,9
QSY-6-4-100												
QSY-8-4	8	4	14,5	13,8	9,9	12,5	3,4	14	41,9	16,7	18,1	14,9
QSY-8-6		6	14,5	13,8	11,8	12,5	3,4	14	42,5	17,3	18,1	17
QSY-8-6-50												
QSY-10-6	10	6	17,5	16,8	11,8	14,5	4,5	18	48,2	19,3	20,2	17
QSY-10-8		8	17,5	16,8	13,8	14,5	4,5	18	48,1	19,2	20,2	18,1
QSY-10-8-20												
QSY-12-8	12	8	21	19,8	13,8	17,5	4,5	20	54,3	21,7	23,4	18,1
QSY-12-10		10	21	19,8	16,8	17,5	4,5	20	54,6	22	23,4	20,2
QSY-12-10-20												
QSY-16-12	16	12	25	23	19,8	25	4,5	24	62,3	22,2	24,1	23,4

Dimensioni

Dimensioni – Raccordo a innesto a Y QSY-...H con bussola a innesto

Download dati CAD www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	D6 ø	D7 ø	H1	L1	L2	L3	L4
QSY-4H	QS-4	4	10	3,2	10	11	48,7	19	14,1	14,9
QSY-6H-4	QS-6	4	10	3,2	10	11	50,9	22	14,1	14,9

Dimensioni

Dimensioni – Raccordo a innesto a Y QSY-...H-B con bussola a innesto

Download dati CAD www.festo.com




	D1	D2	D7 ø	H1	L1	L2	L4
QSY-6H-B	QS-6	6	12,5	12	53,2	22,5	17
QSY-8H-B	QS-8	8	14,5	14	56,1	23,5	18,1
QSY-10H-B	QS-10	10	17,5	18	63,2	25	20,2
QSY-12H-B	QS-12	12	21	20	71,3	29	23,4
QSY-8H-6-B	QS-8	6	12,5	12	54,2	23,5	17
QSY-10H-8-B	QS-10	8	14,5	14	57,6	25	18,1
QSY-12H-10-B	QS-12	10	17,5	18	67,2	29	20,2

Dimensioni

Dimensioni – Raccordo a innesto a Y QSYL, filettatura R


Download dati CAD www.festo.com



	D1	D2	B1	D5 ø	H1	L1	L2	L3	⬡
QSYL-1/8-4	R1/8	4	10,3	10	18,2	23	8	24	10
QSYL-1/8-6		6	12,5	12,5	19,8	23,5	8	25,8	10
QSYL-1/8-8		8	14,5	14,5	22,7	25	8	28,3	12
QSYL-1/4-6	R1/4	6	12,5	12,5	21,8	29	11	29,2	14
QSYL-1/4-8		8	14,5	14,5	23,7	29	11	30,2	14
QSYL-1/4-10		10	17,5	17,5	26	29,5	11	32,2	14
QSYL-3/8-8	R3/8	8	14,5	14,5	24,7	32	12	32,9	17
QSYL-3/8-10		10	17,5	17,5	27	32,5	12	34,9	17
QSYL-3/8-12		12	21	21	29,2	33,5	12	37,7	17
QSYL-1/2-12	R1/2	12	21	21	30,2	38	15	40,3	21

Dimensioni

Dimensioni – Raccordo a innesto a Y QSYL, filettatura G con anello di tenuta Download dati CAD www.festo.com




[1] Anello di tenuta


	D1	D2	B1	D5 ø	H1	L1	L2	L5	⫧
QSYL-G1/8-4	G1/8	4	10,3	10	18,2	22,1	4,2	1,9	13
QSYL-G1/8-6		6	12,5	12,5	19,8	22,6	4,2	1,9	13
QSYL-G1/8-8		8	14,5	14,5	22,7	23,1	4,2	1,9	13
QSYL-G1/4-6	G1/4	6	12,5	12,5	21,8	25,7	4,8	1,9	17
QSYL-G1/4-8		8	14,5	14,5	23,7	25,7	4,8	1,9	17
QSYL-G1/4-10		10	17,5	17,5	26	26,2	4,8	1,9	17
QSYL-G3/8-8	G3/8	8	14,5	14,5	24,7	28,2	5,8	2,4	19
QSYL-G3/8-10		10	17,5	17,5	27	28,7	5,8	2,4	19
QSYL-G3/8-12		12	21	21	29,2	29,7	5,8	2,4	19
QSYL-G1/2-12	G1/2	12	21	21	30,2	33,7	6,8	2,4	24

Dimensioni

Dimensioni – Raccordo a innesto a Y QSYLV, filettatura R

Download dati CAD www.festo.com







	D1	D2	B1	D5 ø	D6 ø	H1	H2	H3	L1	L2	⫧
QSYLV-1/8-6	R1/8	6	12	12,5	3,2	27	8	11	26	10,5	14
QSYLV-1/4-8	R1/4	8	14	14,5	3,2	31,5	11	12,5	29	12,5	17
QSYLV-3/8-10	R3/8	10	17	17,5	4,2	36	12	14,5	33,5	15	21
QSYLV-1/2-12	R1/2	12	20	21	4,2	40	15	17,5	37,5	17	24

Dimensioni

Dimensioni – Raccordo a innesto a Y QSYLV, filettatura G con anello di tenuta Download dati CAD www.festo.com





	D1	D2	B1	D5 ø	D6 ø	H1	H2	H3	L1	L2	⌀
QSYLV-G1/8-6	G1/8	6	12	12,4	3,2	26,2	5,1	15,2	27,5	12	17
QSYLV-G1/4-8	G1/4	8	14	14,4	3,2	28,4	5,6	16,4	30,9	14	19
QSYLV-G3/8-10	G3/8	10	17	17,6	4,2	33,4	6,6	19,4	34	15,5	21
QSYLV-G1/2-12	G1/2	12	20	21	4,2	37,4	7,6	21,9	38,9	18,5	27

Data ordine

Informazioni per l'ordinazione – Raccordo a innesto QS, filettatura R



Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Dimensione nominale	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
Filetto maschio R1/8	Per diametro esterno della tubazione di 4 mm	3 mm	10	**153001**	**QS-1/8-4**
			100	**130674**	**QS-1/8-4-100**
	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	5 mm	10	**153002**	**QS-1/8-6**
			100	**130675**	**QS-1/8-6-100**
	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	6 mm	10	**153004**	**QS-1/8-8**
			50	**130676**	**QS-1/8-8-50**
	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm		10	**190643**	**QS-1/8-10**
Filetto maschio R1/4	Per diametro esterno della tubazione di 4 mm	3 mm		**190644**	**QS-1/4-4**
	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	5 mm		**153003**	**QS-1/4-6**
			100	**130677**	**QS-1/4-6-100**
	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	7 mm	10	**153005**	**QS-1/4-8**
			50	**130678**	**QS-1/4-8-50**
	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	8,5 mm	10	**153007**	**QS-1/4-10**
			50	**130679**	**QS-1/4-10-50**
	Per diametro esterno tubazione di 12 mm		10	**164980**	**QS-1/4-12**
			20	**130680**	**QS-1/4-12-20**
Filetto maschio R3/8	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	5 mm	10	**190645**	**QS-3/8-6**
	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	7 mm		**153006**	**QS-3/8-8**
			50	**130681**	**QS-3/8-8-50**
	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	9 mm	10	**153008**	**QS-3/8-10**
			50	**130682**	**QS-3/8-10-50**
	Per diametro esterno tubazione di 12 mm	11 mm	10	**153009**	**QS-3/8-12**
			20	**130683**	**QS-3/8-12-20**
	Per diametro esterno della tubazione di 16 mm		1	**164957**	**QS-3/8-16**
Filetto maschio R1/2	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	9 mm		**190646**	**QS-1/2-10**
			50	**133189**	**QS-1/2-10-50**
	Per diametro esterno tubazione di 12 mm	11 mm	1	**153010**	**QS-1/2-12**
			20	**130684**	**QS-1/2-12-20**
	Per diametro esterno della tubazione di 16 mm	13 mm	1	**153011**	**QS-1/2-16**
			20	**130685**	**QS-1/2-16-20**

Informazioni per l'ordinazione – Raccordo a innesto QS, filettatura G con anello di tenuta



Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Dimensione nominale	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
Filetto maschio G1/8	Per diametro esterno della tubazione di 4 mm	3 mm	10	**186095**	**QS-G1/8-4**
			100	**132036**	**QS-G1/8-4-100**
	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	5 mm	10	**186096**	**QS-G1/8-6**
			100	**132037**	**QS-G1/8-6-100**
	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	6 mm	10	**186098**	**QS-G1/8-8**
			50	**132038**	**QS-G1/8-8-50**
Filetto maschio G1/4	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	5 mm	10	**186097**	**QS-G1/4-6**
			100	**132039**	**QS-G1/4-6-100**
	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	7 mm	10	**186099**	**QS-G1/4-8**

Data ordine

Informazioni per l'ordinazione – Raccordo a innesto QS, filettatura G con anello di tenuta



Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Dimensione nominale	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
Filetto maschio G1/4	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	7 mm	50	**132040**	**QS-G1/4-8-50**
	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	8,5 mm	10	**186101**	**QS-G1/4-10**
			50	**132041**	**QS-G1/4-10-50**
	Per diametro esterno tubazione di 12 mm		10	**186350**	**QS-G1/4-12**
			20	**132042**	**QS-G1/4-12-20**
Filetto maschio G3/8	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	7 mm	10	**186100**	**QS-G3/8-8**
			50	**132043**	**QS-G3/8-8-50**
	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	9 mm	10	**186102**	**QS-G3/8-10**
			50	**132044**	**QS-G3/8-10-50**
	Per diametro esterno tubazione di 12 mm	11 mm	10	**186103**	**QS-G3/8-12**
			20	**132045**	**QS-G3/8-12-20**
	Per diametro esterno della tubazione di 16 mm		1	**186347**	**QS-G3/8-16**
Filetto maschio G1/2	Per diametro esterno tubazione di 12 mm			**186104**	**QS-G1/2-12**
			20	**132046**	**QS-G1/2-12-20**
	Per diametro esterno della tubazione di 16 mm	13 mm	1	**186105**	**QS-G1/2-16**
			20	**132047**	**QS-G1/2-16-20**
Filetto maschio G3/4	Per diametro esterno della tubazione di 22 mm	20 mm	1	**8040613**	**QS-G3/4-22**

Informazioni per l'ordinazione – Raccordo a innesto QS-...-I, filettatura R



Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Dimensione nominale	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
Filetto maschio R1/8	Per diametro esterno della tubazione di 4 mm	2,6 mm	10	**153012**	**QS-1/8-4-I**
			100	**133191**	**QS-1/8-4-I-100**
	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	4,2 mm	10	**153013**	**QS-1/8-6-I**
			100	**133186**	**QS-1/8-6-I-100**
	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	5,3 mm	10	**153015**	**QS-1/8-8-I**
			50	**133187**	**QS-1/8-8-I-50**
	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm		10	**190647**	**QS-1/8-10-I**
Filetto maschio R1/4	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	4,2 mm		**153014**	**QS-1/4-6-I**
			100	**133193**	**QS-1/4-6-I-100**
	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	6,3 mm	10	**153016**	**QS-1/4-8-I**
			50	**133190**	**QS-1/4-8-I-50**
	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm		10	**153018**	**QS-1/4-10-I**
			50	**133188**	**QS-1/4-10-I-50**
	Per diametro esterno tubazione di 12 mm		10	**190649**	**QS-1/4-12-I**
Filetto maschio R3/8	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm			**153017**	**QS-3/8-8-I**
	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm			**153019**	**QS-3/8-10-I**
	Per diametro esterno tubazione di 12 mm	8,4 mm		**153020**	**QS-3/8-12-I**
Filetto maschio R1/2	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	6,3 mm	1	**190648**	**QS-1/2-10-I**
	Per diametro esterno tubazione di 12 mm	8,4 mm		**153021**	**QS-1/2-12-I**

Data ordine

Informazioni per l'ordinazione – Raccordo a innesto QS-...-I, filettatura R



Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Dimensione nominale	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo

Informazioni per l'ordinazione – Raccordo a innesto QS-...-I, filettatura G con anello di tenuta



Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Dimensione nominale	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
Filetto maschio G1/8	Per diametro esterno della tubazione di 4 mm	2,6 mm	10	**186106**	**QS-G1/8-4-I**
			100	**133008**	**QS-G1/8-4-I-100**
	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	4,2 mm	10	**186107**	**QS-G1/8-6-I**
			100	**133009**	**QS-G1/8-6-I-100**
	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	5,3 mm	10	**186109**	**QS-G1/8-8-I**
			100	**133010**	**QS-G1/8-8-I-100**
	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm		10	**132999**	**QS-G1/8-10-I**
			100	**133000**	**QS-G1/8-10-I-100**
Filetto maschio G1/4	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	4,2 mm	10	**186108**	**QS-G1/4-6-I**
	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	6,3 mm		**186110**	**QS-G1/4-8-I**
	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	7,3 mm		**186112**	**QS-G1/4-10-I**
Filetto maschio G3/8	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	6,3 mm		**186111**	**QS-G3/8-8-I**
	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	7,3 mm		**186113**	**QS-G3/8-10-I**
	Per diametro esterno tubazione di 12 mm	8,4 mm		**186114**	**QS-G3/8-12-I**
Filetto maschio G1/2			1	**186115**	**QS-G1/2-12-I**

Informazioni per l'ordinazione – Raccordo a innesto QSF, filettatura G



Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Dimensione nominale	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
Filetto femmina G1/8	Per diametro esterno della tubazione di 4 mm	3 mm	10	**153022**	**QSF-1/8-4-B**
			100	**130709**	**QSF-1/8-4-B-100**
	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	5 mm	10	**153023**	**QSF-1/8-6-B**
			100	**130710**	**QSF-1/8-6-B-100**
	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	7 mm	10	**153025**	**QSF-1/8-8-B**
			50	**130711**	**QSF-1/8-8-B-50**
Filetto femmina G1/4	Per diametro esterno della tubazione di 4 mm	3 mm	10	**190650**	**QSF-1/4-4-B**
	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	5 mm		**153024**	**QSF-1/4-6-B**
			100	**130712**	**QSF-1/4-6-B-100**
	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	7 mm	10	**153026**	**QSF-1/4-8-B**
			50	**130713**	**QSF-1/4-8-B-50**
	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	9 mm	10	**153028**	**QSF-1/4-10-B**

Data ordine

Informazioni per l'ordinazione – Raccordo a innesto QSF, filettatura G



Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Dimensione nominale	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
Filetto femmina G1/4	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	9 mm	50	**130714**	**QSF-1/4-10-B-50**
	Per diametro esterno tubazione di 12 mm	11 mm	10	**190651**	**QSF-1/4-12-B**
Filetto femmina G3/8	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	5 mm		**190652**	**QSF-3/8-6-B**
	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	7 mm		**153027**	**QSF-3/8-8-B**
			50	**130715**	**QSF-3/8-8-B-50**
	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	9 mm	10	**153029**	**QSF-3/8-10-B**
			50	**130716**	**QSF-3/8-10-B-50**
	Per diametro esterno tubazione di 12 mm	11 mm	10	**153030**	**QSF-3/8-12-B**
			20	**130717**	**QSF-3/8-12-B-20**
Filetto femmina G1/2			1	**190653**	**QSF-1/2-12-B**
	Per diametro esterno della tubazione di 16 mm	15 mm		**190654**	**QSF-1/2-16-B**

Informazioni per l'ordinazione – Raccordo a innesto QS



Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Dimensione nominale	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
Per diametro esterno tubazione di 4 mm	Per diametro esterno della tubazione di 4 mm	2,8 mm	10	**153031**	**QS-4**
			100	**130686**	**QS-4-100**
Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	4,3 mm	10	**153032**	**QS-6**
			100	**130687**	**QS-6-100**
Per diametro esterno tubazione di 8 mm	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	7 mm	10	**153033**	**QS-8**
			50	**130688**	**QS-8-50**
Per diametro esterno tubazione di 10 mm	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	9 mm	10	**153034**	**QS-10**
			50	**130689**	**QS-10-50**
Per diametro esterno tubazione di 12 mm	Per diametro esterno tubazione di 12 mm	11 mm	10	**153035**	**QS-12**
			20	**130690**	**QS-12-20**
Per diametro esterno tubazione di 16 mm	Per diametro esterno della tubazione di 16 mm	13 mm	1	**153036**	**QS-16**
			20	**133195**	**QS-16-20**

Informazioni per l'ordinazione – Raccordo a innesto QS, per riduzione



Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Dimensione nominale	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	Per diametro esterno della tubazione di 4 mm	2,8 mm	10	**153037**	**QS-6-4**
			100	**130691**	**QS-6-4-100**
Per diametro esterno tubazione di 8 mm			10	**130606**	**QS-8-4**
	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	4,3 mm		**153038**	**QS-8-6**
			50	**130692**	**QS-8-6-50**
Per diametro esterno tubazione di 10 mm			10	**130607**	**QS-10-6**

Data ordine

Informazioni per l'ordinazione – Raccordo a innesto QS, per riduzione



Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Dimensione nominale	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
Per diametro esterno tubazione di 10 mm	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	6,5 mm	10	**153039**	**QS-10-8**
			50	**130693**	**QS-10-8-50**
Per diametro esterno tubazione di 12 mm		6,2 mm	10	**130608**	**QS-12-8**
	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	9 mm		**153040**	**QS-12-10**
			20	**130694**	**QS-12-10-20**

Informazioni per l'ordinazione – Raccordo a innesto passa-parete QSS



Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Dimensione nominale	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
Per diametro esterno tubazione di 4 mm	Per diametro esterno della tubazione di 4 mm	3 mm	10	**153157**	**QSS-4**
			100	**130788**	**QSS-4-100**
Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	5 mm	10	**153158**	**QSS-6**
			100	**130789**	**QSS-6-100**
Per diametro esterno tubazione di 8 mm	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	7 mm	10	**153159**	**QSS-8**
			50	**130790**	**QSS-8-50**
Per diametro esterno tubazione di 10 mm	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	9 mm	10	**153160**	**QSS-10**
			50	**130791**	**QSS-10-50**
Per diametro esterno tubazione di 12 mm	Per diametro esterno tubazione di 12 mm	11 mm	10	**153161**	**QSS-12**
			20	**130792**	**QSS-12-20**

Informazioni per l'ordinazione – Raccordo a innesto rapido passa-parete QSS-...-F, con collare fisso



Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Dimensione nominale	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
Per diametro esterno tubazione di 4 mm	Per diametro esterno della tubazione di 4 mm	2,6 mm	10	**193950**	**QSS-4-F**
Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	4 mm		**193951**	**QSS-6-F**
Per diametro esterno tubazione di 8 mm	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	5,5 mm		**130642**	**QSS-8-F**
Per diametro esterno tubazione di 10 mm	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	6,5 mm		**130643**	**QSS-10-F**
Per diametro esterno tubazione di 12 mm	Per diametro esterno tubazione di 12 mm	7,5 mm		**130644**	**QSS-12-F**

Data ordine

Informazioni per l'ordinazione – Raccordo a innesto rapido passa-parete QSSF



Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Dimensione nominale	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
Filetto femmina G1/8	Per diametro esterno della tubazione di 4 mm	3 mm	10	**153162**	**QSSF-1/8-4-B**
	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	5 mm		**153163**	**QSSF-1/8-6-B**
	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	7 mm		**153165**	**QSSF-1/8-8-B**
Filetto femmina G1/4	Per diametro esterno della tubazione di 4 mm	3 mm		**190655**	**QSSF-1/4-4-B**
	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	5 mm		**153164**	**QSSF-1/4-6-B**
	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	7 mm		**153166**	**QSSF-1/4-8-B**
	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	9 mm		**153168**	**QSSF-1/4-10-B**
Filetto femmina G3/8	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	5 mm		**190656**	**QSSF-3/8-6-B**
	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	7 mm		**153167**	**QSSF-3/8-8-B**
	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	9 mm		**153169**	**QSSF-3/8-10-B**
	Per diametro esterno tubazione di 12 mm	11 mm		**153170**	**QSSF-3/8-12-B**
Filetto femmina G1/2	Per diametro esterno della tubazione di 12 mm	11 mm	1	**153171**	**QSSF-1/2-12-B**
	Per diametro esterno della tubazione di 16 mm	15 mm		**190657**	**QSSF-1/2-16-B**

Informazioni per l'ordinazione – Calotta a innesto QSC



Collegamento pneumatico, porta 1	Peso prodotto	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
Per diametro esterno tubazione di 4 mm	2,4 g	10	**153262**	**QSC-4**
		100	**130704**	**QSC-4-100**
Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	3,3 g	10	**153263**	**QSC-6**
		100	**130705**	**QSC-6-100**
Per diametro esterno tubazione di 8 mm	4,7 g	10	**153264**	**QSC-8**
		50	**130706**	**QSC-8-50**
Per diametro esterno tubazione di 10 mm	7,8 g	10	**153265**	**QSC-10**
		50	**130707**	**QSC-10-50**
Per diametro esterno tubazione di 12 mm	12 g	10	**153266**	**QSC-12**
		20	**130708**	**QSC-12-20**

Data ordine

Informazioni per l'ordinazione – Raccordo a innesto QS-...H



Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Dimensione nominale	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
Raccordo a innesto Ø 6 mm	Per diametro esterno della tubazione di 4 mm	2,5 mm	10	**153041**	**QS-6H-4**
			100	**130695**	**QS-6H-4-100**
Raccordo a innesto Ø 8 mm		2,4 mm	10	**130622**	**QS-8H-4**
	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	3,8 mm		**153042**	**QS-8H-6**
			50	**130696**	**QS-8H-6-50**
Raccordo a innesto Ø 10 mm			10	**130623**	**QS-10H-6**
	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	5,4 mm		**153043**	**QS-10H-8**
			50	**130697**	**QS-10H-8-50**
Raccordo a innesto Ø 12 mm	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	3,7 mm	10	**132981**	**QS-12H-6**
	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	5,4 mm		**130624**	**QS-12H-8**
	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	6,3 mm		**153044**	**QS-12H-10**
			20	**130698**	**QS-12H-10-20**

Informazioni per l'ordinazione – Bussola a innesto QSH



Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Dimensione nominale	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
Raccordo a innesto Ø 4 mm	Raccordo a innesto Ø 4 mm	2,5 mm	10	**153251**	**QSH-4**
			100	**130723**	**QSH-4-100**
Raccordo a innesto Ø 6 mm	Raccordo a innesto Ø 6 mm	4 mm	10	**153252**	**QSH-6**
			100	**130724**	**QSH-6-100**
Raccordo a innesto Ø 8 mm	Raccordo a innesto Ø 8 mm	6 mm	10	**153253**	**QSH-8**
			50	**130725**	**QSH-8-50**
Raccordo a innesto Ø 10 mm	Raccordo a innesto Ø 10 mm	7,5 mm	10	**153254**	**QSH-10**
			50	**130726**	**QSH-10-50**
Raccordo a innesto Ø 12 mm	Raccordo a innesto Ø 12 mm	9 mm	10	**153255**	**QSH-12**
			20	**130727**	**QSH-12-20**
Raccordo a innesto Ø 16 mm	Raccordo a innesto Ø 16 mm	11 mm	1	**153256**	**QSH-16**

Informazioni per l'ordinazione – Bussola a innesto QSH, per riduzione



Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Dimensione nominale	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
Raccordo a innesto Ø 6 mm	Raccordo a innesto Ø 4 mm	2,3 mm	10	**153257**	**QSH-6-4**
			100	**130718**	**QSH-6-4-100**
Raccordo a innesto Ø 8 mm			10	**130625**	**QSH-8-4**
	Raccordo a innesto Ø 6 mm	3,8 mm		**153258**	**QSH-8-6**
			50	**130719**	**QSH-8-6-50**
Raccordo a innesto Ø 10 mm			10	**130626**	**QSH-10-6**

Data ordine

Informazioni per l'ordinazione – Bussola a innesto QSH, per riduzione



Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Dimensione nominale	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
Raccordo a innesto Ø 10 mm	Raccordo a innesto Ø 8 mm	4,9 mm	10	**153259**	**QSH-10-8**
			50	**130720**	**QSH-10-8-50**
Raccordo a innesto Ø 12 mm			10	**130627**	**QSH-12-8**
	Raccordo a innesto Ø 10 mm	7,1 mm		**153260**	**QSH-12-10**
			20	**130721**	**QSH-12-10-20**
Raccordo a innesto Ø 16 mm	Raccordo a innesto Ø 12 mm	7,8 mm	1	**153261**	**QSH-16-12**
			20	**130722**	**QSH-16-12-20**

Informazioni per l'ordinazione – Tappo di chiusura QSC-...H



Collegamento pneumatico, porta 1	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
Raccordo a innesto Ø 4 mm	10	**153267**	**QSC-4H**
	100	**130699**	**QSC-4H-100**
Raccordo a innesto Ø 6 mm	10	**153268**	**QSC-6H**
	100	**130700**	**QSC-6H-100**
Raccordo a innesto Ø 8 mm	10	**153269**	**QSC-8H**
	50	**130701**	**QSC-8H-50**
Raccordo a innesto Ø 10 mm	10	**153270**	**QSC-10H**
	50	**130702**	**QSC-10H-50**
Raccordo a innesto Ø 12 mm	10	**153271**	**QSC-12H**
	20	**130703**	**QSC-12H-20**
Raccordo a innesto Ø 16 mm	1	**153272**	**QSC-16H**

Informazioni per l'ordinazione – Raccordo a innesto a L QSL, filettatura R



Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Dimensione nominale	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
Filetto maschio R1/8	Per diametro esterno della tubazione di 4 mm	2,8 mm	10	**153045**	**QSL-1/8-4**
			100	**130728**	**QSL-1/8-4-100**
	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	4,2 mm	10	**153046**	**QSL-1/8-6**
			100	**130729**	**QSL-1/8-6-100**
	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	6 mm	10	**153048**	**QSL-1/8-8**
			50	**130730**	**QSL-1/8-8-50**
	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm		10	**190658**	**QSL-1/8-10**
Filetto maschio R1/4	Per diametro esterno della tubazione di 4 mm	2,8 mm		**190659**	**QSL-1/4-4**
	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	4,3 mm		**153047**	**QSL-1/4-6**
			100	**130731**	**QSL-1/4-6-100**
	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	6,7 mm	10	**153049**	**QSL-1/4-8**
			50	**130732**	**QSL-1/4-8-50**
	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	8 mm	10	**153051**	**QSL-1/4-10**
			50	**130733**	**QSL-1/4-10-50**
	Per diametro esterno tubazione di 12 mm		10	**164981**	**QSL-1/4-12**
			20	**130734**	**QSL-1/4-12-20**
Filetto maschio R3/8	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	4,3 mm	10	**190660**	**QSL-3/8-6**

Data ordine

Informazioni per l'ordinazione – Raccordo a innesto a L QSL, filettatura R



Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Dimensione nominale	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
Filetto maschio R3/8	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	6,7 mm	10	**153050**	**QSL-3/8-8**
			50	**130735**	**QSL-3/8-8-50**
	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	8,3 mm	10	**153052**	**QSL-3/8-10**
			20	**130736**	**QSL-3/8-10-20**
	Per diametro esterno tubazione di 12 mm	10 mm	10	**153053**	**QSL-3/8-12**
			20	**130737**	**QSL-3/8-12-20**
	Per diametro esterno della tubazione di 16 mm	11 mm	1	**164958**	**QSL-3/8-16**
Filetto maschio R1/2	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	8,3 mm		**190661**	**QSL-1/2-10**
			50	**133192**	**QSL-1/2-10-50**
	Per diametro esterno tubazione di 12 mm	10,3 mm	1	**153054**	**QSL-1/2-12**
			20	**130738**	**QSL-1/2-12-20**
	Per diametro esterno della tubazione di 16 mm	13 mm	1	**153055**	**QSL-1/2-16**
			20	**130739**	**QSL-1/2-16-20**

Informazioni per l'ordinazione – Raccordo a innesto a L QSL, filettatura G con anello di tenuta



Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Dimensione nominale	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
Filetto maschio G1/8	Per diametro esterno della tubazione di 4 mm	2,8 mm	10	**186116**	**QSL-G1/8-4**
			100	**132048**	**QSL-G1/8-4-100**
	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	4,2 mm	10	**186117**	**QSL-G1/8-6**
			100	**132049**	**QSL-G1/8-6-100**
	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	6 mm	10	**186119**	**QSL-G1/8-8**
			50	**132050**	**QSL-G1/8-8-50**
Filetto maschio G1/4	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	4,3 mm	10	**186118**	**QSL-G1/4-6**
			100	**132051**	**QSL-G1/4-6-100**
	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	6,7 mm	10	**186120**	**QSL-G1/4-8**
			50	**132052**	**QSL-G1/4-8-50**
	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	8 mm	10	**186122**	**QSL-G1/4-10**
			50	**132053**	**QSL-G1/4-10-50**
	Per diametro esterno tubazione di 12 mm		10	**186351**	**QSL-G1/4-12**
			20	**132054**	**QSL-G1/4-12-20**
Filetto maschio G3/8	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	6,7 mm	10	**186121**	**QSL-G3/8-8**
			50	**132055**	**QSL-G3/8-8-50**
	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	8,3 mm	10	**186123**	**QSL-G3/8-10**
			20	**132056**	**QSL-G3/8-10-20**
	Per diametro esterno tubazione di 12 mm	10 mm	10	**186124**	**QSL-G3/8-12**
			20	**132057**	**QSL-G3/8-12-20**
	Per diametro esterno della tubazione di 16 mm	11 mm	1	**186348**	**QSL-G3/8-16**
Filetto maschio G1/2	Per diametro esterno tubazione di 12 mm	10,3 mm		**186125**	**QSL-G1/2-12**
			20	**132058**	**QSL-G1/2-12-20**
	Per diametro esterno della tubazione di 16 mm	13 mm	1	**186126**	**QSL-G1/2-16**
			20	**132059**	**QSL-G1/2-16-20**

Data ordine

Informazioni per l'ordinazione – Raccordo a innesto a L, lungo QSLL, filettatura R



Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Dimensione nominale	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
Filetto maschio R1/8	Per diametro esterno della tubazione di 4 mm	2,8 mm	10	**153076**	**QSLL-1/8-4**
	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	4,3 mm		**153077**	**QSLL-1/8-6**
	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	6 mm		**153079**	**QSLL-1/8-8**
Filetto maschio R1/4	Per diametro esterno della tubazione di 4 mm	2,8 mm		**190662**	**QSLL-1/4-4**
	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	4,3 mm		**153078**	**QSLL-1/4-6**
	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	6,7 mm		**153080**	**QSLL-1/4-8**
	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	8 mm		**153082**	**QSLL-1/4-10**
Filetto maschio R3/8	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	4,3 mm		**190663**	**QSLL-3/8-6**
	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	6,7 mm		**153081**	**QSLL-3/8-8**
	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	8,3 mm		**153083**	**QSLL-3/8-10**
	Per diametro esterno tubazione di 12 mm	10 mm		**153084**	**QSLL-3/8-12**
Filetto maschio R1/2	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	8,3 mm	1	**190664**	**QSLL-1/2-10**
	Per diametro esterno tubazione di 12 mm	10,3 mm		**153085**	**QSLL-1/2-12**

Informazioni per l'ordinazione – Raccordo a innesto a L, lungo QSLL, filettatura G con anello di tenuta



Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Dimensione nominale	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
Filetto maschio G1/8	Per diametro esterno della tubazione di 4 mm	2,8 mm	10	**186127**	**QSLL-G1/8-4**
			100	**133015**	**QSLL-G1/8-4-100**
	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	4,3 mm	10	**186128**	**QSLL-G1/8-6**
			100	**133016**	**QSLL-G1/8-6-100**
	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	6 mm	10	**186130**	**QSLL-G1/8-8**
			100	**133017**	**QSLL-G1/8-8-100**
Filetto maschio G1/4	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	4,3 mm	10	**186129**	**QSLL-G1/4-6**
	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	6,7 mm		**186131**	**QSLL-G1/4-8**
	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	8 mm		**186133**	**QSLL-G1/4-10**
	Per diametro esterno tubazione di 12 mm		1	**132596**	**QSLL-G1/4-12**
Filetto maschio G3/8	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	6,7 mm	10	**186132**	**QSLL-G3/8-8**
	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	8,3 mm		**186134**	**QSLL-G3/8-10**
	Per diametro esterno tubazione di 12 mm	10 mm		**186135**	**QSLL-G3/8-12**

Data ordine

Informazioni per l'ordinazione – Raccordo a innesto a L, lungo QSLL, filettatura G con anello di tenuta



Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Dimensione nominale	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
Filetto maschio G1/2	Per diametro esterno tubazione di 12 mm	10,3 mm	1	**186136**	**QSLL-G1/2-12**
	Per diametro esterno della tubazione di 16 mm	13 mm		**190665**	**QSLL-G1/2-16**

Informazioni per l'ordinazione – Raccordo a innesto a L QSLF, filettatura G



Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Dimensione nominale	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
Filetto femmina G1/8	Per diametro esterno della tubazione di 4 mm	2,8 mm	10	**153273**	**QSLF-1/8-4-B**
	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	4,2 mm		**153274**	**QSLF-1/8-6-B**
	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	6 mm		**153276**	**QSLF-1/8-8-B**
Filetto femmina G1/4	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	4,3 mm		**153275**	**QSLF-1/4-6-B**
	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	6,7 mm		**153277**	**QSLF-1/4-8-B**
	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	8 mm		**153279**	**QSLF-1/4-10-B**
Filetto femmina G3/8	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	6,7 mm		**153278**	**QSLF-3/8-8-B**
	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	8,3 mm		**153280**	**QSLF-3/8-10-B**

Informazioni per l'ordinazione – Raccordo a innesto rapido a L QSLV-...-I, filettatura R



Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Dimensione nominale	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
Filetto maschio R1/8	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	3 mm	10	**153097**	**QSLV-1/8-6-I**
	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	4,2 mm		**153099**	**QSLV-1/8-8-I**
Filetto maschio R1/4	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	3,1 mm		**153098**	**QSLV-1/4-6-I**
	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	4 mm		**153100**	**QSLV-1/4-8-I**
	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	5,4 mm		**153102**	**QSLV-1/4-10-I**
Filetto maschio R3/8	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	4,2 mm		**153101**	**QSLV-3/8-8-I**
	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	5,4 mm		**153103**	**QSLV-3/8-10-I**
	Per diametro esterno tubazione di 12 mm	6,9 mm		**153104**	**QSLV-3/8-12-I**

Data ordine

Informazioni per l'ordinazione – Raccordo a innesto rapido a L QSLV-...-I, filettatura R



Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Dimensione nominale	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
Filetto maschio R1/2	Per diametro esterno tubazione di 12 mm	6,4 mm	1	**153105**	**QSLV-1/2-12-I**

Informazioni per l'ordinazione – Raccordo a innesto a L QSLV-...-I, filettatura G



Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Dimensione nominale	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
Filetto maschio G1/8	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	3 mm	10	**186148**	**QSLV-G1/8-6-I**
	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	4,2 mm		**186150**	**QSLV-G1/8-8-I**
Filetto maschio G1/4	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	3,1 mm		**186149**	**QSLV-G1/4-6-I**
	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	4 mm		**186151**	**QSLV-G1/4-8-I**
	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	5,4 mm		**186153**	**QSLV-G1/4-10-I**
Filetto maschio G3/8	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	4,2 mm		**186152**	**QSLV-G3/8-8-I**
	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	5,4 mm		**186154**	**QSLV-G3/8-10-I**
	Per diametro esterno tubazione di 12 mm	6,9 mm		**186155**	**QSLV-G3/8-12-I**
Filetto maschio G1/2		6,4 mm	1	**186156**	**QSLV-G1/2-12-I**

Informazioni per l'ordinazione – Raccordo a innesto a L QSLV, filettatura metrica con anello di tenuta



Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Dimensione nominale	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
Filetto maschio M5	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	1,8 mm	10	**190666**	**QSLV-M5-6**

Informazioni per l'ordinazione – Raccordo a innesto a L QSLV, filettatura R



Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Dimensione nominale	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
Filetto maschio R1/8	Per diametro esterno della tubazione di 4 mm	2,4 mm	100	**130749**	**QSLV-1/8-4-100**
		2,8 mm	10	**153086**	**QSLV-1/8-4**
	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	3,7 mm	100	**130750**	**QSLV-1/8-6-100**

Data ordine

Informazioni per l'ordinazione – Raccordo a innesto a L QSLV, filettatura R



Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Dimensione nominale	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
Filetto maschio R1/8	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	4,6 mm	10	**153087**	**QSLV-1/8-6**
	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	4,4 mm	50	**130751**	**QSLV-1/8-8-50**
		5,5 mm	10	**153089**	**QSLV-1/8-8**
Filetto maschio R1/4	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	3,8 mm	100	**130752**	**QSLV-1/4-6-100**
		4,3 mm	10	**153088**	**QSLV-1/4-6**
	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	5 mm	50	**130753**	**QSLV-1/4-8-50**
		6 mm	10	**153090**	**QSLV-1/4-8**
	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	5,4 mm	50	**130754**	**QSLV-1/4-10-50**
		7,1 mm	10	**153092**	**QSLV-1/4-10**
Filetto maschio R3/8	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	6 mm		**153091**	**QSLV-3/8-8**
	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	8 mm		**153093**	**QSLV-3/8-10**
	Per diametro esterno tubazione di 12 mm	9,3 mm		**153094**	**QSLV-3/8-12**
Filetto maschio R1/2		10 mm	1	**153095**	**QSLV-1/2-12**
	Per diametro esterno della tubazione di 16 mm	13 mm		**153096**	**QSLV-1/2-16**

Informazioni per l'ordinazione – Raccordo a innesto a L QSLV, filettatura G con anello di tenuta



Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Dimensione nominale	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
Filetto maschio G1/8	Per diametro esterno della tubazione di 4 mm	3 mm	10	**186137**	**QSLV-G1/8-4**
			100	**132060**	**QSLV-G1/8-4-100**
	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	4 mm	10	**186138**	**QSLV-G1/8-6**
			100	**132061**	**QSLV-G1/8-6-100**
	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	5,6 mm	10	**186140**	**QSLV-G1/8-8**
			50	**132062**	**QSLV-G1/8-8-50**
Filetto maschio G1/4	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	5 mm	10	**186139**	**QSLV-G1/4-6**
			100	**132063**	**QSLV-G1/4-6-100**
	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	6 mm	10	**186141**	**QSLV-G1/4-8**
			50	**132064**	**QSLV-G1/4-8-50**
	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	7 mm	10	**186143**	**QSLV-G1/4-10**
			50	**132065**	**QSLV-G1/4-10-50**
Filetto maschio G3/8	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	6 mm	10	**186142**	**QSLV-G3/8-8**
	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	8 mm		**186144**	**QSLV-G3/8-10**
	Per diametro esterno tubazione di 12 mm	8,7 mm		**186145**	**QSLV-G3/8-12**
Filetto maschio G1/2			1	**186146**	**QSLV-G1/2-12**
	Per diametro esterno della tubazione di 16 mm	13 mm		**186147**	**QSLV-G1/2-16**

Data ordine

Informazioni per l'ordinazione – Raccordo a innesto a L QSL



Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Dimensione nominale	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
Per diametro esterno tubazione di 4 mm	Per diametro esterno della tubazione di 4 mm	2,8 mm	10	**153070**	**QSL-4**
			100	**130740**	**QSL-4-100**
Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	5 mm	10	**153071**	**QSL-6**
			100	**130741**	**QSL-6-100**
Per diametro esterno tubazione di 8 mm	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	7,2 mm	10	**153072**	**QSL-8**
			50	**130742**	**QSL-8-50**
Per diametro esterno tubazione di 10 mm	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	8,3 mm	10	**153073**	**QSL-10**
			50	**130743**	**QSL-10-50**
Per diametro esterno tubazione di 12 mm	Per diametro esterno tubazione di 12 mm	10 mm	10	**153074**	**QSL-12**
			20	**130744**	**QSL-12-20**
Per diametro esterno tubazione di 16 mm	Per diametro esterno della tubazione di 16 mm	13 mm	1	**153075**	**QSL-16**
			20	**133194**	**QSL-16-20**

Informazioni per l'ordinazione – Raccordo a innesto a L QSL-...H con bussola a innesto



Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Dimensione nominale	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
Raccordo a innesto Ø 4 mm	Per diametro esterno della tubazione di 4 mm	2 mm	10	**153056**	**QSL-4H**
			100	**130745**	**QSL-4H-100**
Raccordo a innesto Ø 6 mm	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	3,2 mm	10	**153057**	**QSL-6H**
			100	**130746**	**QSL-6H-100**
Raccordo a innesto Ø 8 mm	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	4,7 mm	10	**153058**	**QSL-8H**
			50	**130747**	**QSL-8H-50**
Raccordo a innesto Ø 10 mm	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	5,7 mm	10	**153059**	**QSL-10H**
			50	**130748**	**QSL-10H-50**
Raccordo a innesto Ø 12 mm	Per diametro esterno tubazione di 12 mm	6,8 mm	10	**153060**	**QSL-12H**

Informazioni per l'ordinazione – Raccordo a innesto a L QSL-...H con bussola a innesto, per riduzione



Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Dimensione nominale	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
Raccordo a innesto Ø 6 mm	Per diametro esterno della tubazione di 4 mm	2,4 mm	10	**153061**	**QSL-6H-4**
Raccordo a innesto Ø 8 mm	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	3,5 mm		**153062**	**QSL-8H-6**
Raccordo a innesto Ø 10 mm	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	4,9 mm		**153063**	**QSL-10H-8**
Raccordo a innesto Ø 12 mm	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	6,1 mm		**153064**	**QSL-12H-10**

Data ordine

Informazioni per l'ordinazione – Raccordo a innesto a L QSL-...H con bussola a innesto lunga



Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Dimensione nominale	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
Raccordo a innesto Ø 4 mm	Per diametro esterno della tubazione di 4 mm	2 mm	10	**153065**	**QSL-4HL**
Raccordo a innesto Ø 6 mm	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	3,1 mm		**153066**	**QSL-6HL**
Raccordo a innesto Ø 8 mm	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	4,5 mm		**153067**	**QSL-8HL**
Raccordo a innesto Ø 10 mm	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	5,6 mm		**153068**	**QSL-10HL**
Raccordo a innesto Ø 12 mm	Per diametro esterno tubazione di 12 mm	6,7 mm		**153069**	**QSL-12HL**

Informazioni per l'ordinazione – Raccordo a innesto a T QST, filettatura R



Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Dimensione nominale	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
Filetto maschio R1/8	Per diametro esterno della tubazione di 4 mm	2,8 mm	10	**153106**	**QST-1/8-4**
			100	**130793**	**QST-1/8-4-100**
	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	4,2 mm	10	**153107**	**QST-1/8-6**
			100	**130794**	**QST-1/8-6-100**
	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	6 mm	10	**153109**	**QST-1/8-8**
			50	**130795**	**QST-1/8-8-50**
	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm		10	**190667**	**QST-1/8-10**
Filetto maschio R1/4	Per diametro esterno della tubazione di 4 mm	2,8 mm		**190668**	**QST-1/4-4**
	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	4,3 mm		**153108**	**QST-1/4-6**
			100	**130796**	**QST-1/4-6-100**
	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	6,7 mm	10	**153110**	**QST-1/4-8**
			50	**130797**	**QST-1/4-8-50**
	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	8 mm	10	**153112**	**QST-1/4-10**
			50	**130798**	**QST-1/4-10-50**
	Per diametro esterno tubazione di 12 mm		10	**190669**	**QST-1/4-12**
Filetto maschio R3/8	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	4,3 mm		**190670**	**QST-3/8-6**
	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	6,7 mm		**153111**	**QST-3/8-8**
			50	**130799**	**QST-3/8-8-50**
	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	8,3 mm	10	**153113**	**QST-3/8-10**
			20	**130800**	**QST-3/8-10-20**
	Per diametro esterno tubazione di 12 mm	10 mm	10	**153114**	**QST-3/8-12**
			20	**130801**	**QST-3/8-12-20**
	Per diametro esterno della tubazione di 16 mm	11 mm	1	**164959**	**QST-3/8-16**
Filetto maschio R1/2	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	8,3 mm		**190672**	**QST-1/2-10**
	Per diametro esterno tubazione di 12 mm	10,3 mm		**153115**	**QST-1/2-12**
	Per diametro esterno della tubazione di 16 mm	13 mm		**153116**	**QST-1/2-16**

Data ordine

Informazioni per l'ordinazione – Raccordo a innesto a T QST, filettatura G con anello di tenuta



Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Dimensione nominale	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
Filetto maschio G1/8	Per diametro esterno della tubazione di 4 mm	2,8 mm	10	**186157**	**QST-G1/8-4**
			100	**132066**	**QST-G1/8-4-100**
	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	4,2 mm	10	**186158**	**QST-G1/8-6**
			100	**132067**	**QST-G1/8-6-100**
	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	6 mm	10	**186160**	**QST-G1/8-8**
			50	**132068**	**QST-G1/8-8-50**
Filetto maschio G1/4	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	4,3 mm	10	**186159**	**QST-G1/4-6**
			100	**132069**	**QST-G1/4-6-100**
	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	6,7 mm	10	**186161**	**QST-G1/4-8**
			50	**132070**	**QST-G1/4-8-50**
	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	8 mm	10	**186163**	**QST-G1/4-10**
			50	**132071**	**QST-G1/4-10-50**
	Per diametro esterno tubazione di 12 mm		1	**132597**	**QST-G1/4-12**
Filetto maschio G3/8	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	6,7 mm	10	**186162**	**QST-G3/8-8**
			50	**132072**	**QST-G3/8-8-50**
	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	8,3 mm	10	**186164**	**QST-G3/8-10**
			20	**132073**	**QST-G3/8-10-20**
	Per diametro esterno tubazione di 12 mm	10 mm	10	**186165**	**QST-G3/8-12**
			20	**132074**	**QST-G3/8-12-20**
	Per diametro esterno della tubazione di 16 mm	11 mm	1	**186349**	**QST-G3/8-16**
Filetto maschio G1/2	Per diametro esterno tubazione di 12 mm	10,3 mm		**186166**	**QST-G1/2-12**
	Per diametro esterno della tubazione di 16 mm	13 mm		**186167**	**QST-G1/2-16**

Informazioni per l'ordinazione – Raccordo a innesto a T QST



Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Dimensione nominale	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
Per diametro esterno tubazione di 4 mm	Per diametro esterno della tubazione di 4 mm	2,8 mm	10	**153128**	**QST-4**
			100	**130802**	**QST-4-100**
Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	4,8 mm	10	**153129**	**QST-6**
			100	**130803**	**QST-6-100**
Per diametro esterno tubazione di 8 mm	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	6,2 mm	10	**153130**	**QST-8**
			50	**130804**	**QST-8-50**
Per diametro esterno tubazione di 10 mm	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	8,1 mm	10	**153131**	**QST-10**
			50	**130805**	**QST-10-50**
Per diametro esterno tubazione di 12 mm	Per diametro esterno tubazione di 12 mm	10 mm	10	**153132**	**QST-12**
			20	**130806**	**QST-12-20**
Per diametro esterno tubazione di 16 mm	Per diametro esterno della tubazione di 16 mm	13 mm	1	**153133**	**QST-16**

Data ordine

Informazioni per l'ordinazione – Raccordo a innesto a T QST, per riduzione



Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Dimensione nominale	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	Per diametro esterno della tubazione di 4 mm	2,3 mm	10	**153134**	**QST-6-4**
			100	**130820**	**QST-6-4-100**
Per diametro esterno tubazione di 8 mm			10	**130613**	**QST-8-4**
	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	3,5 mm		**153135**	**QST-8-6**
			50	**130821**	**QST-8-6-50**
Per diametro esterno tubazione di 10 mm		3,7 mm	10	**130614**	**QST-10-6**
	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	4,9 mm		**153136**	**QST-10-8**
			50	**130822**	**QST-10-8-50**
Per diametro esterno tubazione di 12 mm		5,1 mm	10	**130615**	**QST-12-8**
	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	6,1 mm		**153137**	**QST-12-10**
			20	**130823**	**QST-12-10-20**
Per diametro esterno tubazione di 16 mm	Per diametro esterno tubazione di 12 mm	7,6 mm	1	**130616**	**QST-16-12**

Informazioni per l'ordinazione – Raccordo a innesto a T QSTF, filettatura R



Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Dimensione nominale	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
Filetto maschio R1/8	Filetto femmina G1/8, Per diametro esterno della tubazione di 4 mm	2,8 mm	1	**153182**	**QSTF-1/8-4-B**
	Filetto femmina G1/8, Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	4,6 mm		**153183**	**QSTF-1/8-6-B**
	Filetto femmina G1/8, Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	5,5 mm		**153185**	**QSTF-1/8-8-B**
Filetto maschio R1/4	Filetto femmina G1/4, Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	4,3 mm		**153184**	**QSTF-1/4-6-B**
	Filetto femmina G1/4, Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	6 mm		**153186**	**QSTF-1/4-8-B**
	Filetto femmina G1/4, Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	7,1 mm		**153188**	**QSTF-1/4-10-B**
Filetto maschio R3/8	Filetto femmina G3/8, Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	6 mm		**153187**	**QSTF-3/8-8-B**
	Filetto femmina G3/8, Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	8 mm		**153189**	**QSTF-3/8-10-B**
	Filetto femmina G3/8, Per diametro esterno tubazione di 12 mm	9,3 mm		**153190**	**QSTF-3/8-12-B**
Filetto maschio R1/2	Filetto femmina G1/2, Per diametro esterno tubazione di 12 mm	10 mm		**153191**	**QSTF-1/2-12-B**

Data ordine

Informazioni per l'ordinazione – Raccordo a innesto a T QSTF, filettatura G con anello di tenuta



Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Dimensione nominale	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
Filetto maschio G1/8	Filetto femmina G1/8, Per diametro esterno della tubazione di 4 mm	3 mm	1	**186199**	**QSTF-G1/8-4**
	Filetto femmina G1/8, Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	4 mm		**186200**	**QSTF-G1/8-6**
	Filetto femmina G1/8, Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	5,6 mm		**186202**	**QSTF-G1/8-8**
Filetto maschio G1/4	Filetto femmina G1/4, Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	5 mm		**186201**	**QSTF-G1/4-6**
	Filetto femmina G1/4, Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	6 mm		**186203**	**QSTF-G1/4-8**
	Filetto femmina G1/4, Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	7 mm		**186205**	**QSTF-G1/4-10**
Filetto maschio G3/8	Filetto femmina G3/8, Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	6 mm		**186204**	**QSTF-G3/8-8**
	Filetto femmina G3/8, Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	8 mm		**186206**	**QSTF-G3/8-10**
	Filetto femmina G3/8, Per diametro esterno tubazione di 12 mm	8,7 mm		**186207**	**QSTF-G3/8-12**
Filetto maschio G1/2	Filetto femmina G1/2, Per diametro esterno tubazione di 12 mm			**186208**	**QSTF-G1/2-12**

Informazioni per l'ordinazione – Raccordo a innesto a T QSTL, filettatura R



Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Dimensione nominale	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
Filetto maschio R1/8	Per diametro esterno della tubazione di 4 mm	2,8 mm	10	**153117**	**QSTL-1/8-4**
			100	**130824**	**QSTL-1/8-4-100**
	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	4,3 mm	10	**153118**	**QSTL-1/8-6**
			100	**130825**	**QSTL-1/8-6-100**
	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	6 mm	10	**153120**	**QSTL-1/8-8**
			50	**130826**	**QSTL-1/8-8-50**
Filetto maschio R1/4	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	4,3 mm	10	**153119**	**QSTL-1/4-6**
			100	**130827**	**QSTL-1/4-6-100**
	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	6,7 mm	10	**153121**	**QSTL-1/4-8**
			50	**130828**	**QSTL-1/4-8-50**
	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	8 mm	10	**153123**	**QSTL-1/4-10**
			50	**130829**	**QSTL-1/4-10-50**
Filetto maschio R3/8	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	6,7 mm	10	**153122**	**QSTL-3/8-8**

Data ordine

Informazioni per l'ordinazione – Raccordo a innesto a T QSTL, filettatura R



Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Dimensione nominale	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
Filetto maschio R3/8	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	8,3 mm	10	**153124**	**QSTL-3/8-10**
	Per diametro esterno tubazione di 12 mm	10 mm		**153125**	**QSTL-3/8-12**
Filetto maschio R1/2		10,3 mm	1	**153126**	**QSTL-1/2-12**
	Per diametro esterno della tubazione di 16 mm	13 mm		**153127**	**QSTL-1/2-16**

Informazioni per l'ordinazione – Raccordo a innesto rapido a T QSTL, filettatura G con guarnizione di tenuta



Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Dimensione nominale	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
Filetto maschio G1/8	Per diametro esterno della tubazione di 4 mm	2,8 mm	10	**186168**	**QSTL-G1/8-4**
			100	**132075**	**QSTL-G1/8-4-100**
	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	4,3 mm	10	**186169**	**QSTL-G1/8-6**
			100	**132076**	**QSTL-G1/8-6-100**
	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	6 mm	10	**186171**	**QSTL-G1/8-8**
			50	**132077**	**QSTL-G1/8-8-50**
Filetto maschio G1/4	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	4,3 mm	10	**186170**	**QSTL-G1/4-6**
			100	**132078**	**QSTL-G1/4-6-100**
	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	6,7 mm	10	**186172**	**QSTL-G1/4-8**
			50	**132079**	**QSTL-G1/4-8-50**
	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	8 mm	10	**186174**	**QSTL-G1/4-10**
			50	**132080**	**QSTL-G1/4-10-50**
Filetto maschio G3/8	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	6,7 mm	10	**186173**	**QSTL-G3/8-8**
	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	8,3 mm		**186175**	**QSTL-G3/8-10**
	Per diametro esterno tubazione di 12 mm	10 mm		**186176**	**QSTL-G3/8-12**
Filetto maschio G1/2		10,3 mm	1	**186177**	**QSTL-G1/2-12**
	Per diametro esterno della tubazione di 16 mm	13 mm		**186178**	**QSTL-G1/2-16**

Informazioni per l'ordinazione – Raccordo a innesto rapido QSW, filettatura R



Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Dimensione nominale	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
Filetto maschio R1/8	Per diametro esterno della tubazione di 4 mm	2,5 mm	10	**130596**	**QSW-1/8-4**
	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	3,3 mm		**130597**	**QSW-1/8-6**

Data ordine

Informazioni per l'ordinazione – Raccordo a innesto rapido QSW, filettatura R




Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Dimensione nominale	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
Filetto maschio R1/8	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	6 mm	10	**130598**	**QSW-1/8-8**
Filetto maschio R1/4	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	3,3 mm		**130599**	**QSW-1/4-6**
	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	6,7 mm		**130600**	**QSW-1/4-8**
	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	8 mm		**130601**	**QSW-1/4-10**
Filetto maschio R3/8		8,3 mm		**130602**	**QSW-3/8-10**
	Per diametro esterno tubazione di 12 mm	9,5 mm		**130603**	**QSW-3/8-12**
Filetto maschio R1/2		10,3 mm	1	**130604**	**QSW-1/2-12**
	Per diametro esterno della tubazione di 16 mm	13 mm		**130605**	**QSW-1/2-16**

Informazioni per l'ordinazione – Raccordo a innesto rapido QSW-...HL con manicotto a innesto



Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Dimensione nominale	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
Raccordo a innesto Ø 4 mm	Per diametro esterno della tubazione di 4 mm	2 mm	10	**130617**	**QSW-4HL**
Raccordo a innesto Ø 6 mm	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	2,7 mm		**130618**	**QSW-6HL**
Raccordo a innesto Ø 8 mm	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	5 mm		**130619**	**QSW-8HL**
Raccordo a innesto Ø 10 mm	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	6,3 mm		**130620**	**QSW-10HL**
Raccordo a innesto Ø 12 mm	Per diametro esterno tubazione di 12 mm	6,9 mm		**130621**	**QSW-12HL**

Informazioni per l'ordinazione – Raccordo a innesto rapido a X QSX



Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Dimensione nominale	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
Per diametro esterno tubazione di 8 mm	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	4,7 mm	10	**153285**	**QSX-8**
Per diametro esterno tubazione di 10 mm	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	6,1 mm		**153286**	**QSX-10**
Per diametro esterno tubazione di 12 mm	Per diametro esterno tubazione di 12 mm	7,5 mm		**153287**	**QSX-12**

Data ordine

Informazioni per l'ordinazione – Raccordo a innesto a Y QSY, filettatura metrica con anello di tenuta



Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Dimensione nominale	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
Filetto maschio M5	Per diametro esterno della tubazione di 4 mm	2,4 mm	10	**190673**	**QSY-M5-4**
	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm			**190674**	**QSY-M5-6**

Informazioni per l'ordinazione – Raccordo a innesto rapido a Y QSY, filettatura R



Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Dimensione nominale	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
Filetto maschio R1/8	Per diametro esterno della tubazione di 4 mm	3,1 mm	10	**153138**	**QSY-1/8-4**
	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	4,2 mm		**153139**	**QSY-1/8-6**
	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	5,9 mm		**153141**	**QSY-1/8-8**
Filetto maschio R1/4	Per diametro esterno della tubazione di 4 mm	3,3 mm		**190675**	**QSY-1/4-4**
	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	4,8 mm		**153140**	**QSY-1/4-6**
	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	6,2 mm		**153142**	**QSY-1/4-8**
	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	7,2 mm		**153144**	**QSY-1/4-10**
Filetto maschio R3/8	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	6,6 mm		**153143**	**QSY-3/8-8**
	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	7,4 mm		**153145**	**QSY-3/8-10**
	Per diametro esterno tubazione di 12 mm	8,4 mm		**153146**	**QSY-3/8-12**
Filetto maschio R1/2	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	7,8 mm	1	**133196**	**QSY-1/2-10**
	Per diametro esterno tubazione di 12 mm	8,3 mm		**153147**	**QSY-1/2-12**

Informazioni per l'ordinazione – Raccordo a innesto a Y QSY, filettatura G con anello di tenuta



Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Dimensione nominale	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
Filetto maschio G1/8	Per diametro esterno della tubazione di 4 mm	3,1 mm	10	**186179**	**QSY-G1/8-4**
	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	4,2 mm		**186180**	**QSY-G1/8-6**
	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	5,9 mm		**186182**	**QSY-G1/8-8**
Filetto maschio G1/4	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	4,8 mm		**186181**	**QSY-G1/4-6**

Data ordine

Informazioni per l'ordinazione – Raccordo a innesto a Y QSY, filettatura G con anello di tenuta



Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Dimensione nominale	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
Filetto maschio G1/4	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	6,2 mm	10	**186183**	**QSY-G1/4-8**
	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	7,2 mm		**186185**	**QSY-G1/4-10**
Filetto maschio G3/8	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	6,6 mm		**186184**	**QSY-G3/8-8**
	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	7,4 mm		**186186**	**QSY-G3/8-10**
	Per diametro esterno tubazione di 12 mm	8,4 mm		**186187**	**QSY-G3/8-12**
Filetto maschio G1/2		8,3 mm	1	**186188**	**QSY-G1/2-12**

Informazioni per l'ordinazione – Raccordo a innesto a Y QSY



Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Dimensione nominale	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
Per diametro esterno tubazione di 4 mm	Per diametro esterno della tubazione di 4 mm	2,6 mm	10	**153148**	**QSY-4**
			100	**130807**	**QSY-4-100**
Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	4,3 mm	10	**153149**	**QSY-6**
			100	**130808**	**QSY-6-100**
Per diametro esterno tubazione di 8 mm	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	5,7 mm	10	**153150**	**QSY-8**
			50	**130809**	**QSY-8-50**
Per diametro esterno tubazione di 10 mm	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	6,7 mm	10	**153151**	**QSY-10**
			20	**130810**	**QSY-10-20**
Per diametro esterno tubazione di 12 mm	Per diametro esterno tubazione di 12 mm	8 mm	10	**153152**	**QSY-12**
			20	**130811**	**QSY-12-20**
Per diametro esterno tubazione di 16 mm	Per diametro esterno della tubazione di 16 mm	12,7 mm	1	**130609**	**QSY-16**

Informazioni per l'ordinazione – Raccordo a innesto a Y QSY, per riduzione



Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Dimensione nominale	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	Per diametro esterno della tubazione di 4 mm	2,3 mm	10	**153153**	**QSY-6-4**
			100	**130812**	**QSY-6-4-100**
Per diametro esterno tubazione di 8 mm		1,7 mm	10	**130610**	**QSY-8-4**
	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	3,2 mm		**153154**	**QSY-8-6**
			50	**130813**	**QSY-8-6-50**
Per diametro esterno tubazione di 10 mm		3,3 mm	10	**130611**	**QSY-10-6**
	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	4,5 mm		**153155**	**QSY-10-8**
			20	**130814**	**QSY-10-8-20**
Per diametro esterno tubazione di 12 mm			10	**130612**	**QSY-12-8**
	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	5,8 mm		**153156**	**QSY-12-10**
			20	**130815**	**QSY-12-10-20**
Per diametro esterno tubazione di 16 mm	Per diametro esterno tubazione di 12 mm	7 mm	1	**190708**	**QSY-16-12**

Data ordine

Informazioni per l'ordinazione – Raccordo a innesto a Y QSY-...H con bussola a innesto




Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Dimensione nominale	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
Raccordo a innesto Ø 4 mm	Per diametro esterno della tubazione di 4 mm	1,6 mm	10	**130628**	**QSY-4H**

Informazioni per l'ordinazione – Raccordo a innesto a Y QSY-...H con bussola a innesto, per riduzione




Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Dimensione nominale	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
Raccordo a innesto Ø 6 mm	Per diametro esterno della tubazione di 4 mm	2,3 mm	10	**130633**	**QSY-6H-4**

Informazioni per l'ordinazione – Raccordo a innesto a Y QSY-...H-B con bussola a innesto



Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Dimensione nominale	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
Raccordo a innesto Ø 6 mm	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	3,1 mm	10	**133145**	**QSY-6H-B**
Raccordo a innesto Ø 8 mm	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	4,6 mm		**133146**	**QSY-8H-B**
Raccordo a innesto Ø 10 mm	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	5,9 mm		**133148**	**QSY-10H-B**
Raccordo a innesto Ø 12 mm	Per diametro esterno tubazione di 12 mm	7,3 mm		**133150**	**QSY-12H-B**

Informazioni per l'ordinazione – Raccordo a innesto a Y QSY-...H-B con bussola a innesto, per riduzione



Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Dimensione nominale	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
Raccordo a innesto Ø 8 mm	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	3,6 mm	10	**133147**	**QSY-8H-6-B**
Raccordo a innesto Ø 10 mm	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	4,6 mm		**133149**	**QSY-10H-8-B**
Raccordo a innesto Ø 12 mm	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	5,9 mm		**133151**	**QSY-12H-10-B**

Data ordine

Informazioni per l'ordinazione – Raccordo a innesto a Y QSYL, filettatura R



Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Dimensione nominale	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
Filetto maschio R1/8	Per diametro esterno della tubazione di 4 mm	3,9 mm	1	**153172**	**QSYL-1/8-4**
	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	4,2 mm		**153173**	**QSYL-1/8-6**
	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	5,7 mm		**153175**	**QSYL-1/8-8**
Filetto maschio R1/4	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	5,3 mm		**153174**	**QSYL-1/4-6**
	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	7,3 mm		**153176**	**QSYL-1/4-8**
	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	8 mm		**153178**	**QSYL-1/4-10**
Filetto maschio R3/8	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	7,3 mm		**153177**	**QSYL-3/8-8**
	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	9,2 mm		**153179**	**QSYL-3/8-10**
	Per diametro esterno tubazione di 12 mm	9,7 mm		**153180**	**QSYL-3/8-12**
Filetto maschio R1/2		10,6 mm		**153181**	**QSYL-1/2-12**

Informazioni per l'ordinazione – Raccordo a innesto a Y QSYL, filettatura G con anello di tenuta



Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Dimensione nominale	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
Filetto maschio G1/8	Per diametro esterno della tubazione di 4 mm	3,9 mm	1	**186189**	**QSYL-G1/8-4**
	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	4,2 mm		**186190**	**QSYL-G1/8-6**
	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	5,7 mm		**186192**	**QSYL-G1/8-8**
Filetto maschio G1/4	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	5,3 mm		**186191**	**QSYL-G1/4-6**
	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	7,3 mm		**186193**	**QSYL-G1/4-8**
	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	8 mm		**186195**	**QSYL-G1/4-10**
Filetto maschio G3/8	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	7,3 mm		**186194**	**QSYL-G3/8-8**
	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	9,2 mm		**186196**	**QSYL-G3/8-10**
	Per diametro esterno tubazione di 12 mm	9,7 mm		**186197**	**QSYL-G3/8-12**
Filetto maschio G1/2		10,6 mm		**186198**	**QSYL-G1/2-12**

Data ordine

Informazioni per l'ordinazione – Raccordo a innesto a Y QSYLV, filettatura R



Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Dimensione nominale	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
Filetto maschio R1/8	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	4,2 mm	1	**153192**	**QSYLV-1/8-6**
Filetto maschio R1/4	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	6 mm		**153193**	**QSYLV-1/4-8**
Filetto maschio R3/8	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	8 mm		**153194**	**QSYLV-3/8-10**
Filetto maschio R1/2	Per diametro esterno tubazione di 12 mm	10 mm		**153195**	**QSYLV-1/2-12**

Informazioni per l'ordinazione – Raccordo a innesto a Y QSYLV, filettatura G con anello di tenuta



Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Dimensione nominale	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
Filetto maschio G1/8	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	3,5 mm	1	**186209**	**QSYLV-G1/8-6**
Filetto maschio G1/4	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	4,7 mm		**186210**	**QSYLV-G1/4-8**
Filetto maschio G3/8	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	5,2 mm		**186211**	**QSYLV-G3/8-10**
Filetto maschio G1/2	Per diametro esterno tubazione di 12 mm	7 mm		**186212**	**QSYLV-G1/2-12**

Accessori

Chiave di smontaggio QSO



Codice corto	Dimensione	Peso prodotto	Cod. prod.	Tipo
QSO	per tubo flessibile con diametro esterno da 4 mm per tubo flessibile con diametro esterno da 6 mm per tubo flessibile con diametro esterno da 8 mm per tubo flessibile con diametro esterno da 10 mm	13 g	**158419**	**QSO**