
원터치 피팅 QS



특징

개요

표준 시리즈
- 풍부한 변형 버전: 표준 애플리케이션에서 최고의 유연성을 위한 광범위한 선택 가능성
- PBT 및 니켈 도금 황동
- 작동 매체 압축공기, 진공, 물

참고: 모든 R 나사산은 실런트로 코팅되어 있습니다. 이 코팅은 기존의 실링 링을 대체합니다. R 나사산을 손으로 그냥 조이고 렌치로 1~2바퀴 단단히 조이면 됩니다. 피팅은 최대 5회까지 새로 나사로 조일 수 있습니다. R 나사산의 경우 여러 번 나사로 조일 때 실런트 코팅의 마모 입자가 압축 공기 시스템에 들어가지 않도록 주의해주세요.

추가 문서

Link qs

추가 문서 PUSH-IN-FITTINGS-ADD에는 호스/피팅 조합 및 나사산 유형에 대한 추가 정보와 설치 지침이 포함되어 있습니다.


다이어그램

Link qs


본 문서에 표시된 다이어그램은 온라인에서도 사용할 수 있습니다. 여기에는 정확한 값을 표시할 수 있습니다.

디자인


[C] 블랭킹 플러그




[L] L 형태




[LL] L 형태, 긴 버전




[S] 원터치 벌크헤드 커넥터




[T] T 형태




[TL] T형, 추가 플러그인 커넥터, 세로 방향




[W] 45° 엘보



[X] X형




[Y] Y-형



특징

공압 연결부 1



다양한 호스 외경을 위한 푸쉬-인 피팅은 푸쉬-인 피팅, 푸쉬-인 슬리브, 미터식 수나사, R 수나사 및 G 수나사와 결합될 수 있습니다.

어떤 피팅이 어떤 나사산에 맞습니까?

- 미터식 나사: 나사산은 G 나사산과 비슷하며 미터식 원통형 나사산에 조립됩니다. 밀폐형 O-링으로 기밀성을 보장합니다.
- ISO 228-1에 따른 G 나사산: 더 짧은 나사산, 일정한 설치 깊이, 교환 가능한 실링 링, 전면 밀봉, 교환 가능한 실링 링이므로 여러 번 재사용할 수 있습니다.
- R-나사(EN 10226-1 및 ISO 7/1): 자동 잠금 나사, 나사산에 밀봉, 추가 밀봉 표면 필요 없음, 밀봉 표면을 위한 숄더가 없어 설치 크기가 작으며 최대 5회까지 재사용 가능. 수나사와 암나사의 조합에서 암나사가 제대로 제조되지 않았거나 한계 허용 오차 범위 내에 있는 경우 누출이 발생할 수 있습니다. 그런 다음 밀봉 테이프 등으로 추가 밀봉이 필요합니다.

해제 링

호스 조립:

내부 씰의 손상을 방지하고 안전하게 고정하기 위한 전제 조건은 호스를 길이에 맞게 절단하고 디버링하는 것입니다.

- 튜브를 피팅의 끝까지 밀어 넣으십시오. 튜브가 내부 씰에 제대로 끼워져 있는지 확인해야 합니다. 튜브와 씰의 공차 상황에 따라, 튜브와 씰의 접점이 잘못된 방식으로 '스토퍼'로 해석될 수 있습니다.
- 호스를 살짝 당겨서 바브형 배관 커넥터가 단단히 고정되었는지 확인합니다.

호스 해체:

- 릴리스 링을 누르고 있으면 호스가 분리됩니다. 피팅에서 호스를 조심스럽게 당겨 빼냅니다.
- 호스를 재사용하려면 사전에 손상 부분을 잘라 제거합니다.

타입 코드

001	시리즈	
QS	푸시인 피팅 QS	
QSC	푸시인 피팅 QSC	
QSF	푸시인 피팅 QSF	
QSH	푸시인 피팅 QSH	
QSL	푸시인 피팅, L-형 QSL	
QSLF	푸시인 피팅, L-형 QSLF	
QSLL	푸시인 피팅, L-형 QSLL	
QSLV	푸시인 피팅, L형, 정렬 가능 QSLV	
QSM	푸시인 피팅 QSM	
QSMC	푸시인 피팅 QSMC	
QSMF	푸시인 피팅 QSMF	
QSML	푸시인 피팅, 미니, L-형 QSML	
QSMLL	푸시인 피팅, 미니, L형 QSMLL	
QSMLLV	푸시인 피팅, Mini, L-형 QSMLLV	
QSMLV	푸시인 피팅, 미니, L-형 QSMLV	
QSMP	푸시인 피팅, Mini QSMP	
QSMS	푸시인 피팅, 미니 QSMS	
QSMT	푸시인 피팅, 미니 QSMT	
QSMTL	푸시인 피팅, Mini QSMTL	
QSMX	푸시인 피팅, 미니 QSMX	
QSMY	푸시인 피팅, Mini QSMY	
QSYLV	푸시인 피팅, L형, 2단, 정렬 가능 QSYLV	
QSX	푸시인 피팅, X-형 QSX	
QST	푸시인 피팅, T형 QST	
QSYL	푸시인 피팅, L형, 2단 QSYL	
QSS	푸쉬-인 벌크헤드 커넥터 QSS	
QSTL	푸시인 피팅 T/L형, 정렬 가능 QSTL	
QSY	푸시인 피팅, Y-형 QSY	
QSTF	푸시인 피팅, T형, 정렬 가능 QSTF	
QSW	푸시인 피팅 QSW	
QSSF	암나사 QSSF가 있는 푸쉬-인 벌크헤드 커넥터	

002	디자인	
	일자형	
C	블랭킹 플러그	
L	L 형태	
LL	L 형태, 긴 버전	
S	원터치 벌크헤드 커넥터	
T	T 형태	
TL	T형, 추가 플러그인 커넥터, 세로 방향	
W	45° 엘보	
X	X형	
Y	Y-형	

003	공압 연결부 1	
1/8	수나사 R1/8	
1/4	수나사 R1/4	
3/8	수나사 R3/8	
1/2	수나사 R1/2	
2	푸시인 커넥터 2mm	
2H	푸시 인 슬리브 2mm	
3	푸시인 커넥터 3mm	
3H	플러그인 슬리브 3 mm	
4	푸시인 커넥터 4mm	
4H	푸시인 슬리브 4mm	
6	푸시인 커넥터 6mm	
6H	플러그인 슬리브 6mm	
8	푸시인 커넥터 8mm	
8H	푸시 인 슬리브 8mm	
10	푸시인 커넥터 10mm	
10H	푸시 인 슬리브 10mm	
12	푸시인 커넥터 12mm	
12H	플러그인 슬리브 12mm	
16	푸시인 커넥터 mm	
16H	푸시 인 슬리브 16 mm	
G1/8	수나사 G1/8	
G1/4	수나사 G1/4	
G3/8	수나사 G3/8	
G1/2	수나사 G1/2	
G3/4	수나사 G 3/4	
M3	수나사 M3	
M5	수나사 M5	
M6	수나사 M6	
M6x0,75	수나사 M6x0.75	
M7	수나사 M7	
M8x0,75	수나사 M8x0.75	
M8x1,25	수나사 M8x1.25	

004	공압 연결부 2	
	공압 연결부 1과 동일한 플러그인 커넥터 크기	
2	원터치 피팅 2mm	
3	푸시인 커넥터 3mm	
4	푸시 인 커넥터 4mm	
6	푸시 인 커넥터 6mm	
8	플러그인 커넥터 8mm	
10	푸시인 커넥터 10mm	
12	원터치 피팅 12mm	
16	푸시 인 커넥터 16mm	
22	푸시인 커넥터 22mm	

005	조립 방식	
	표준	
I	내부 육각홈	
V	육각 헤드 중공 볼트	

006	추가 특성	
	제외	
F	고정 칼라 있음	
R	원형 해제 링	
Y	2중 출구, 병렬	

007	포장 단위[개수]	
1	1	
10	10	
20	20	
50	50	
100	100	

데이터 시트

일반 기술 자료 - 미터식 및 G 수나사

공압 연결부 1	수나사 M5	수나사 G1/8	수나사 G1/4	수나사 G3/8	수나사 G1/2	수나사 G3/4
디자인	Push-Pull 원리					
설치 위치	임의					
스크류 인 핀 씰 유형	실링 링					
공칭 조임 토크	1.2 Nm	5.4 Nm	9 Nm	15.5 Nm	26 Nm	20 Nm
공칭 조임 토크 공차	± 20%					
공칭 폭	1.8 ... 2.4 mm	2.6 ... 6 mm	3.1 ... 8.5 mm	4.2 ... 11 mm	6.4 ... 13 mm	20 mm
호스 삽입 깊이[1)]	14.9 ... 17 mm	14.9 ... 20.7 mm	17 ... 23.4 mm	18.1 ... 24.8 mm	23.3 ... 24.8 mm	27.54 mm
제품 무게	8 ... 13 g	7.7 ... 31 g	13 ... 48 g	20 ... 97 g	33 ... 158 g	91.2 g

1) 지정된 호스 삽입 깊이는 기준치이며 종류에 따라 다소 차이가 있을 수 있습니다.

일반 기술 자료 – R 외부 스레드

공압 연결부 1	수나사 R1/8	수나사 R1/4	수나사 R3/8	수나사 R1/2
디자인	Push-Pull 원리			
설치 위치	임의			
스크류 인 핀 씰 유형	코팅			
공칭 폭	2.4 ... 6 mm	2.8 ... 8.5 mm	4.2 ... 11 mm	6.3 ... 13 mm
호스 삽입 깊이[1)]	11.6 ... 20.7 mm	11.9 ... 23.4 mm	17 ... 24.8 mm	20.2 ... 24.8 mm

1) 지정된 호스 삽입 깊이는 기준치이며 종류에 따라 다소 차이가 있을 수 있습니다.

일반 기술 자료 – G 암나사

공압 연결부 1	암나사 G1/8	암나사 G1/4	암나사 G3/8	암나사 G1/2
디자인	Push-Pull 원리			
설치 위치	임의			
스크류 인 핀 씰 유형	코팅			
공칭 폭	2.8 ... 7 mm	3 ... 11 mm	5 ... 11 mm	11 ... 15 mm

일반 기술 자료 - 소켓 슬리브

공압 연결부 1	플러그인 슬리브 Ø 4 mm	플러그인 슬리브 Ø 6 mm	플러그인 슬리브 Ø 8 mm	플러그인 슬리브 Ø 10 mm	플러그인 슬리브 Ø 12 mm	플러그인 슬리브 Ø 16 mm
디자인	Push-Pull 원리					
설치 위치	임의					
공칭 폭	2.5 mm	2.3 ... 4 mm	2.3 ... 6 mm	3.8 ... 7.5 mm	3.7 ... 9 mm	7.8 ... 11 mm

일반 기술 자료 – 튜브 외경용

공압 연결부 1	호스 외경 4mm용	호스 외경 6 mm용	호스 외경 8mm용	호스 외경 10mm용	호스 외경 12mm용	호스 외경 16mm용
디자인	Push-Pull 원리					
설치 위치	임의					
스크류 인 핀 씰 유형	–					코팅
공칭 폭	2.8 mm	2.8 ... 4.3 mm	2.8 ... 7 mm	4.3 ... 9 mm	6.2 ... 11 mm	13 mm

호스 삽입 깊이

공압 연결부 2	호스 외경 4 mm용	호스 외경 6mm용	호스 외경 8 mm용	호스 외경 10 mm용	호스 외경 12 mm용	호스 외경 16 mm용	호스 외경 22mm용
호스 삽입 깊이[1)]	14.9 mm	17 mm	18.2 mm	20.7 mm	23.3 mm	24.8 mm	27.54 mm

1) 지정된 호스 삽입 깊이는 기준치이며 종류에 따라 다소 차이가 있을 수 있습니다.

호스 삽입 깊이 QSC

공압 연결부 1	호스 외경 4mm용	호스 외경 6 mm용	호스 외경 8mm용	호스 외경 10mm용	호스 외경 12mm용
호스 삽입 깊이[1)]	14.9 mm	17 mm	18.1 mm	20.7 mm	22.9 mm

1) 지정된 호스 삽입 깊이는 기준치이며 종류에 따라 다소 차이가 있을 수 있습니다.

데이터 시트

작동 및 환경 조건

온도 범위 전체 작동 압력	-0.95 ... 6 bar
온도에 따른 작동 압력	-0.95 ... 14 bar
작동 압력 관련 참고 사항	물: 최대 50°C 기준 최대 0.6 MPa
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:-:-]에 따른 압축공기 물 (액체, 얼음 없음)
작동/제어 매체 관련 참고 사항	윤활 작동 가능 물: G 나사산은 추가 액세서리로 실링 링 유형 OL에서만 가능합니다.
주변 온도	-10 ... 80°C
내식성 등급 CRC[1)]	1 - 낮은 부식 부하
Maritime 등급분류	인증서 참조


1) 상세 정보 www.festo.com/x/topic/kbk

작동 및 환경 조건 QS-G3/4-22

온도 범위 전체 작동 압력	-0.95 ... 14 bar
온도에 따른 작동 압력	-0.95 ... 14 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:-:-]에 따른 압축공기 물 (액체, 얼음 없음)
작동/제어 매체 관련 참고 사항	윤활 작동 가능 물: G 나사산은 추가 액세서리로 실링 링 유형 OL에서만 가능합니다.
주변 온도	-20 ... 80°C
내식성 등급 CRC[1)]	1 - 낮은 부식 부하

1) 상세 정보 www.festo.com/x/topic/kbk

온도 t에 따른 작동 압력 p (QS-G3/4-22 제외)



소재


하우징 소재	양극 처리 알루미늄, 니켈 도금 황동, PBT
해제 링 소재	POM
해제 링 색상	파란색
호스 씰 소재	NBR
호스 클램프 세그먼트 소재	고합금 스테인리스 스틸
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
너트 소재	니켈 도금 황동
중공 볼트 소재	니켈 도금 황동
클린룸 적합성, 다음 기준에 따라 측정 ISO 14644-14[1)]	ISO 14644-1에 따른 등급 4 정적으로 설치된 요소, ISO 14644-1에 따라 의미 있는 평가 불가능

1) QSH 콘센트 및 QSC-...H 블랭킹 플러그의 경우 ISO 14644-1(정적으로 설치된 요소)에 따라 의미 있는 평가가 불가능합니다.

치수

치수 – 푸시인 피팅 QS, R 나사산

CAD 데이터 다운로드 www.festo.com




	D1	D2	L1	L2	L3	⌀
QS-1/8-4	R1/8	4	21	8	17	10
QS-1/8-4-100						
QS-1/8-6		6	22,3	8	18,3	12
QS-1/8-6-100						
QS-1/8-8		8	27,9	8	23,9	14
QS-1/8-8-50						
QS-1/8-10		10	30,3	8	26,3	17
QS-1/4-4	R1/4	4	22,5	11	16,5	14
QS-1/4-6		6	23,7	11	17,6	14
QS-1/4-6-100						
QS-1/4-8		8	26,6	11	20,6	14
QS-1/4-8-50						
QS-1/4-10		10	29,8	11	23,8	17
QS-1/4-10-50						
QS-1/4-12		12	35,9	11	29,9	21
QS-1/4-12-20						
QS-3/8-6	R3/8	6	24,5	12	18,1	17
QS-3/8-8		8	25,5	12	19,2	17
QS-3/8-8-50						
QS-3/8-10		10	29,3	12	23	17
QS-3/8-10-50						
QS-3/8-12		12	31,9	12	25,6	21
QS-3/8-12-20						
QS-1/2-10	R1/2	10	30,4	15	22,2	21
QS-1/2-10-50						
QS-1/2-12		12	33,9	15	25,7	21
QS-1/2-12-20						
QS-1/2-16		16	41,3	15	33,1	24
QS-1/2-16-20						

치수

치수 – 푸시인 피팅 QS-3/8-16, R 나사산

CAD 데이터 다운로드 www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	L1	L2	L3	⫧
QS-3/8-16	R3/8	16	23,8	41,1	12	34,8	22

치수

치수 – 푸시인 피팅 QS, 실링 링이 있는 G 나사산(G1/8, G1/4, G3/8, G1/2)

CAD 데이터 다운로드 www.festo.com




[1] 실링 링

	D1	D2	L1	L2	L5	⫧
QS-G1/8-4	G1/8	4	19,5	4,2	1,9	13
QS-G1/8-4-100						
QS-G1/8-6		6	20,6	4,2	1,9	13
QS-G1/8-6-100						
QS-G1/8-8		8	25,8	4,2	1,9	14
QS-G1/8-8-50						
QS-G1/4-6	G1/4	6	21,2	4,8	1,9	17
QS-G1/4-6-100						
QS-G1/4-8		8	21,9	4,8	1,9	17
QS-G1/4-8-50						
QS-G1/4-10		10	28,9	4,8	1,9	17
QS-G1/4-10-50						
QS-G1/4-12		12	34,1	4,8	1,9	21
QS-G1/4-12-20						
QS-G3/8-8	G3/8	8	21,7	5,8	2,4	19
QS-G3/8-8-50						
QS-G3/8-10		10	25,4	5,8	2,4	19
QS-G3/8-10-50						
QS-G3/8-12		12	31,5	5,8	2,4	21
QS-G3/8-12-20						
QS-G1/2-12	G1/2	12	28	6,8	2,4	24
QS-G1/2-12-20						
QS-G1/2-16		16	35,3	6,8	2,4	24
QS-G1/2-16-20						

치수

치수 – 푸시인 피팅 QS-G3/8-16, 실링 링이 있는 G 나사산 CAD 데이터 다운로드 www.festo.com




[1] 실링 링

	D1	D2 Ø	L1	L2	L5	L6	1
QS-G3/8-16	G3/8A	16	37,3	5,8	2,4	9,6	22

치수

치수 – 푸시인 피팅 QS, 실링 링이 있는 G 나사산(G3/4) CAD 데이터 다운로드 www.festo.com




	D1	D	D2 ø	L1	L2	L3	T1 ø	⬡ 1
QS-G3/4-22	G3/4	22	32	42,1	31,1	11	~27,5	32

치수

치수 – 푸시인 피팅 QS-...-I, R 나사산

CAD 데이터 다운로드 www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	D6 ø	L1	L2	L3	L4	⫧
QS-1/8-4-I	R1/8	4	9,7	9,9	20	8	16	14,9	2,5
QS-1/8-4-I-100									
QS-1/8-6-I		6	11,8	11,8	22,1	8	18,1	17	4
QS-1/8-6-I-100									
QS-1/8-8-I		8	13,7	13,8	25,9	8	21,9	18,2	5
QS-1/8-8-I-50									
QS-1/8-10-I		10	17,5	16,8	30,3	8	26,3	20,7	5
QS-1/4-6-I	R1/4	6	13,7	11,8	21,3	11	15,2	17	4
QS-1/4-6-I-100									
QS-1/4-8-I		8	13,7	13,8	25,1	11	19,1	18,2	6
QS-1/4-8-I-50									
QS-1/4-10-I		10	17,5	16,8	29,8	11	23,8	20,7	6
QS-1/4-10-I-50									
QS-1/4-12-I		12	20,8	19,8	35,9	11	29,9	23,3	6
QS-3/8-8-I	R3/8	8	16,8	13,8	22,2	12	15,9	18,2	6
QS-3/8-10-I		10	17,5	16,8	29,3	12	23	20,7	6
QS-3/8-12-I		12	20,8	19,8	31,9	12	25,6	23,3	8
QS-1/2-10-I	R1/2	10	20,8	16,8	30,3	15	22,1	20,7	6
QS-1/2-12-I		12	20,8	19,8	33,9	15	25,7	23,3	8

치수

치수 – 푸시인 피팅 QSF, G 나사산

CAD 데이터 다운로드 www.festo.com




[1] 실링 링

	D1	D2	D5 ø	D6 ø	L1	L2	L4	L5	⫧
QS-G1/8-4-I	G1/8	4	13	9,9	19,5	4,2	14,9	1,9	2,5
QS-G1/8-4-I-100									
QS-G1/8-6-I		6	13	11,8	21,6	4,2	17	1,9	4
QS-G1/8-6-I-100									
QS-G1/8-8-I		8	13,7	13,8	25,8	4,2	18,2	1,9	5
QS-G1/8-8-I-100									
QS-G1/8-10-I		10	17	16,8	28,3	4,2	20,7	1,9	5
QS-G1/8-10-I-100									
QS-G1/4-6-I	G1/4	6	17	11,8	20,2	4,8	17	1,9	4
QS-G1/4-8-I		8	17	13,8	24,4	4,8	18,2	1,9	6
QS-G1/4-10-I		10	17	16,8	28,9	4,8	20,7	1,9	7
QS-G3/8-8-I	G3/8	8	19	13,8	23,9	5,8	18,2	2,4	6
QS-G3/8-10-I		10	19	16,8	26,4	5,8	20,7	2,4	7
QS-G3/8-12-I		12	20,8	19,8	31,5	5,8	23,3	2,4	8
QS-G1/2-12-I	G1/2	12	24	19,8	28	6,8	23,3	2,4	8

치수

치수 – 푸시인 피팅 QSF, G 나사산

CAD 데이터 다운로드 www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	L1	L2	⫧
QSF-1/8-4-B	G1/8	4	9,7	23,9	7	14
QSF-1/8-4-B-100						
QSF-1/8-6-B		6	11,8	26	7	14
QSF-1/8-6-B-100						
QSF-1/8-8-B		8	13,7	27,2	7	14
QSF-1/8-8-B-50						
QSF-1/4-4-B	G1/4	4	9,7	26,9	9,5	17
QSF-1/4-6-B		6	11,8	29	9,5	17
QSF-1/4-6-B-100						
QSF-1/4-8-B		8	13,7	30,2	9,5	17
QSF-1/4-8-B-50						
QSF-1/4-10-B		10	17,5	32,7	9,5	17
QSF-1/4-10-B-50						
QSF-1/4-12-B		12	20,8	34,8	9,5	21
QSF-3/8-6-B	G3/8	6	11,8	30,5	11	21
QSF-3/8-8-B		8	13,7	31,7	11	21
QSF-3/8-8-B-50						
QSF-3/8-10-B		10	17,5	34,2	11	21
QSF-3/8-10-B-50						
QSF-3/8-12-B		12	20,8	36,8	11	21
QSF-3/8-12-B-20						
QSF-1/2-12-B	G1/2	12	20,8	40,1	14	24
QSF-1/2-16-B		16	25	41,6	14	25

치수

치수 – 커넥터 QS

CAD 데이터 다운로드 www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	D6	L1
QS-4	4	4	10	–	30,8
QS-4-100					
QS-6	6	6	12,5	–	34,9
QS-6-100					
QS-8	8	8	14,5	–	37,8
QS-8-50					
QS-10	10	10	17,5	–	41,4
QS-10-50					
QS-12	12	12	21	–	47,8
QS-12-20					
QS-16	16	16	25	–	50
QS-16-20					
QS-6-4	6	4	12,5	12,5	34,4
QS-6-4-100					
QS-8-4	8	4	10,7	14,5	36,6
QS-8-6		6	14,5	14,5	37,9
QS-8-6-50					
QS-10-6	10	6	13	17,5	39,8
QS-10-8		8	17,5	17,5	41,1
QS-10-8-50					
QS-12-8	12	8	14,5	21	44
QS-12-10		10	21	21	47,6
QS-12-10-20					

치수

치수 – 격벽 푸시인 커넥터 QSS

CAD 데이터 다운로드 www.festo.com




	D1	D5	D6 ø	L1	L2	L3	L4	⫧
QSS-4	4	M12x1	10,8	30,8	14,8	9,5	4	14
QSS-4-100								
QSS-6	6	M14x1	12,5	34,9	19	9,5	4	17
QSS-6-100								
QSS-8	8	M16x1	14,6	37,4	19,4	10,5	4	19
QSS-8-50								
QSS-10	10	M20x1	18,5	42,4	21,6	11,9	5	24
QSS-10-50								
QSS-12	12	M22x1	20,4	47,6	24,2	13,2	6	27
QSS-12-20								

치수

치수 – 격벽 푸시인 커넥터 QSS-...-F, 고정 칼라 포함


CAD 데이터 다운로드 www.festo.com



	D1	D5	D6 ø	L1	L2	L3	
QSS-4-F	4	M12x1	9,9	33	13	max. 10	14
QSS-6-F	6	M14x1	11,8	34,9	14,4	max. 10	17
QSS-8-F	8	M16x1	13,8	38,4	15,2	max. 13	19
QSS-10-F	10	M20x1	16,8	47,1	20,3	max. 15	24
QSS-12-F	12	M22x1	19,8	48,5	18,9	max. 17,5	27

치수


치수 – 격벽 푸시인 피팅 QSSF CAD 데이터 다운로드 www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	L1	L2	L4	L5	L6	L7	⊂1	⊂2
QSSF-1/8-4-B	G1/8	4	M12x1	24,2	7	4	5	9	9	14	14
QSSF-1/8-6-B		6	M14x1	26,4	7	4	6	10	10,2	17	17
QSSF-1/8-8-B		8	M16x1	27	7	4	6	10	9,8	19	19
QSSF-1/4-4-B	G1/4	4	M12x1	27,5	9,5	4	6	12,3	9	17	14
QSSF-1/4-6-B		6	M14x1	28,7	9,5	4	6	12,3	10,2	17	17
QSSF-1/4-8-B		8	M16x1	30	9,5	4	6	13	9,8	19	19
QSSF-1/4-10-B		10	M20x1	32,7	9,5	5	7	13	11,1	24	24
QSSF-3/8-6-B	G3/8	6	M14x1	30,9	11	4	6,5	14,5	10,2	21	17
QSSF-3/8-8-B		8	M16x1	31,5	11	4	6,5	14,5	9,8	21	19
QSSF-3/8-10-B		10	M20x1	34,2	11	5	7	14,5	11,1	24	24
QSSF-3/8-12-B		12	M22x1	36,8	11	6	7	14,5	12,4	24	27
QSSF-1/2-12-B	G1/2	12	M22x1	40,1	14	6	7	17,8	12,4	24	27
QSSF-1/2-16-B		16	M27x1,5	42,6	14	9	8,5	17,3	15,4	29	32

치수

치수 – 푸시인 캡 QSC CAD 데이터 다운로드 www.festo.com




	D1 ø	D5 ø	L1
QSC-4	4	10	16,4
QSC-4-100			
QSC-6	6	12,5	18,5
QSC-6-100			
QSC-8	8	14,5	19,9
QSC-8-50			
QSC-10	10	17,5	22,3
QSC-10-50			
QSC-12	12	21	24,9
QSC-12-20			

치수

치수 – 플러그 커넥터 QS-...H


CAD 데이터 다운로드 www.festo.com



	D1	D2	D3 ø	D5 ø	L1	L2
QS-6H-4	QS-6	4	10	9,9	37,7	15,2
QS-6H-4-100						
QS-8H-4	QS-8	4	12,5	9,9	40,2	16,7
QS-8H-6		6	12,5	11,8	40,8	17,3
QS-8H-6-50						
QS-10H-6	QS-10	6	12,5	11,8	43,8	18,8
QS-10H-8		8	14,5	13,8	43,7	18,7
QS-10H-8-50						
QS-12H-6	QS-12	6	14,5	11,8	48,8	19,8
QS-12H-8		8	14,5	13,8	49,7	20,7
QS-12H-10		10	17,5	16,8	50	21
QS-12H-10-20						

치수

치수 – 플러그인 슬리브 QSH CAD 데이터 다운로드 www.festo.com




	D1	L1	L2
QSH-4	QS-4	34,8	11,3
QSH-4-100			
QSH-6	QS-6	38,2	11,3
QSH-6-100			
QSH-8	QS-8	41,4	12,1
QSH-8-50			
QSH-10	QS-10	46,2	13
QSH-10-50			
QSH-12	QS-12	52,8	17,5
QSH-12-20			
QSH-16	QS-16	55,6	18

치수

치수 – 플러그인 슬리브 QSH, 감소

CAD 데이터 다운로드 www.festo.com





	D1	D2	L1
QSH-6-4	QS-6	QS-4	36,7
QSH-6-4-100			
QSH-8-4	QS-8	QS-4	41,1
QSH-8-6		QS-6	40,5
QSH-8-6-50			
QSH-10-6	QS-10	QS-6	43,7
QSH-10-8		QS-8	44
QSH-10-8-50			
QSH-12-8	QS-12	QS-8	47,5
QSH-12-10		QS-10	49,6
QSH-12-10-20			
QSH-16-12	QS-16	QS-12	54,4
QSH-16-12-20			

치수

치수 – 블랭킹 플러그 QSC-...4H

CAD 데이터 다운로드 www.festo.com






	B1	D1 ø ±0,1	D5 ø	D6 ø	L1	L2
QSC-4H	2,1	4	5	3	27,5	15
QSC-4H-100						
QSC-6H	3	6	7	3	32,5	17
QSC-6H-100						
QSC-8H	4	8	9	4	36,5	18,1
QSC-8H-50						

치수

치수 – 블랭킹 플러그 QSC-...6H/8H/10H/12H/16H CAD 데이터 다운로드 www.festo.com




	D1 ø ±0,1	D5 ø	D6 ø	L1	L2
QSC-10H QSC-10H-50	10	11	5	42	20,2
QSC-12H QSC-12H-20	12	13	6	44	23,4
QSC-16H	16	17	8	46	24,1

치수

치수 – L 푸시인 피팅 QSL, R 나사산

CAD 데이터 다운로드 www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	⫷
QSL-1/8-4	R1/8	4	10	22	8	23	18,7	10
QSL-1/8-4-100								
QSL-1/8-6		6	12,5	22,5	8	24,8	20,3	10
QSL-1/8-6-100								
QSL-1/8-8		8	14,5	24	8	27,3	22,7	12
QSL-1/8-8-50								
QSL-1/8-10		10	17,5	25	8	29,8	25,5	12
QSL-1/4-4	R1/4	4	10	29	11	28	20,7	14
QSL-1/4-6		6	12,5	28	11	28,2	21,8	14
QSL-1/4-6-100								
QSL-1/4-8		8	14,5	28	11	29,2	23,7	14
QSL-1/4-8-50								
QSL-1/4-10		10	17,5	28,5	11	31,2	26	14
QSL-1/4-10-50								
QSL-1/4-12		12	21	29,8	11	34,2	29	14
QSL-1/4-12-20								
QSL-3/8-6	R3/8	6	12,5	31,5	12	31,4	23,8	17
QSL-3/8-8		8	14,5	31	12	31,9	24,7	17
QSL-3/8-8-50								
QSL-3/8-10		10	17,5	32	12	34,4	27	17
QSL-3/8-10-20								
QSL-3/8-12		12	21	32,5	12	36,7	29,7	17
QSL-3/8-12-20								
QSL-1/2-10	R1/2	10	17,5	36	15	36,6	27,5	21
QSL-1/2-10-50								
QSL-1/2-12		12	21	36,5	15	38,8	30,7	21
QSL-1/2-12-20								

치수

치수 – L 푸시인 피팅 QSL-...-16, R 나사산


CAD 데이터 다운로드 www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	⫧
QSL-3/8-16	R3/8	16	25	47	11	53,2	33,1	22
QSL-1/2-16	R1/2	16	25	51	15	55,3	33,1	22
QSL-1/2-16-20								

치수

치수 – L 푸시인 피팅 QSL-...-16, 실링 링이 있는 G 나사산 CAD 데이터 다운로드 www.festo.com




[1] 실링 링

	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H5	L1	⫧
QSL-G1/8-4	G1/8	4	10	21,1	4,2	1,9	18,7	13
QSL-G1/8-4-100								
QSL-G1/8-6		6	12,5	21,6	4,2	1,9	20,3	13
QSL-G1/8-6-100								
QSL-G1/8-8		8	14,5	22,1	4,2	1,9	22,7	13
QSL-G1/8-8-50								
QSL-G1/4-6	G1/4	6	12,5	24,7	4,8	1,9	21,8	17
QSL-G1/4-6-100								
QSL-G1/4-8		8	14,5	24,7	4,8	1,9	23,7	17
QSL-G1/4-8-50								
QSL-G1/4-10		10	17,5	25,2	4,8	1,9	26	17
QSL-G1/4-10-50								
QSL-G1/4-12		12	21	26,5	4,8	1,9	29	17
QSL-G1/4-12-20								
QSL-G3/8-8	G3/8	8	14,5	27,2	5,8	2,4	24,7	19
QSL-G3/8-8-50								
QSL-G3/8-10		10	17,5	28,2	5,8	2,4	27	19
QSL-G3/8-10-20								
QSL-G3/8-12		12	21	28,7	5,8	2,4	29,7	19
QSL-G3/8-12-20								
QSL-G1/2-12	G1/2	12	21	32,2	6,8	2,4	30,7	24
QSL-G1/2-12-20								

치수

치수 – L 푸시인 피팅 QSL-...-16, 실링 링이 있는 G 나사산 CAD 데이터 다운로드 www.festo.com




[1] 실링 링

	D1	D2	D5 Ø	H1	H2	H5	L1	⫰
QSL-G3/8-16	G3/8	16	25	44,2	5,8	2,4	33,1	24
QSL-G1/2-16	G1/2	16	25	45,2	6,8	2,4	33,1	24
QSL-G1/2-16-20								

치수

치수 – L-롱 푸시인 피팅 QSLL, R 나사


CAD 데이터 다운로드 www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	H1	L1	L2	L3	⫧
QSLL-1/8-4	R1/8	4	10	18,7	34	8	35	10
QSLL-1/8-6		6	12,5	20,3	37	8	39,3	10
QSLL-1/8-8		8	14,5	22,7	40,5	8	43,8	12
QSLL-1/4-4	R1/4	4	10	20,7	41	11	40	14
QSLL-1/4-6		6	12,5	21,8	42,5	11	42,7	14
QSLL-1/4-8		8	14,5	23,7	44,5	11	45,7	14
QSLL-1/4-10		10	17,5	26	48	11	50,7	14
QSLL-3/8-6	R3/8	6	12,5	23,8	46	12	45,9	17
QSLL-3/8-8		8	14,5	24,7	47,5	12	48,4	17
QSLL-3/8-10		10	17,5	27	51,5	12	53,9	17
QSLL-3/8-12		12	21	29,7	55,5	12	59,7	17
QSLL-1/2-10	R1/2	10	17,5	27	55,5	15	56,1	21
QSLL-1/2-12		12	21	29,7	59,5	15	61,8	21

치수

치수 – 푸시인 장형 L-피팅 QSLL, 실링 링이 있는 G 나사산 CAD 데이터 다운로드 www.festo.com




[1] 실링 링

	D1	D2	D5 ø	H1	L1	L2	L6	⫧
QSLL-G1/8-4	G1/8	4	10	18,7	33,1	4,2	1,9	13
QSLL-G1/8-4-100								
QSLL-G1/8-6		6	12,5	20,3	36,1	4,2	1,9	13
QSLL-G1/8-6-100								
QSLL-G1/8-8		8	14,5	22,7	38,6	4,2	1,9	13
QSLL-G1/8-8-100								
QSLL-G1/4-6	G1/4	6	12,5	21,8	39,2	4,8	1,9	17
QSLL-G1/4-8		8	14,5	23,7	41,2	4,8	1,9	17
QSLL-G1/4-10		10	17,5	26	44,7	4,8	1,9	17
QSLL-G1/4-12		12	21	29	49,5	4,8	1,9	17
QSLL-G3/8-8	G3/8	8	14,5	24,7	43,7	5,8	2,4	19
QSLL-G3/8-10		10	17,5	27	47,7	5,8	2,4	19
QSLL-G3/8-12		12	21	29,7	51,7	5,8	2,4	19
QSLL-G1/2-12	G1/2	12	21	29,7	55,2	6,8	2,4	24

치수

치수 – 푸시인 장형 L-피팅 QSLL-...-16, 실링 링이 있는 G 나사산 CAD 데이터 다운로드 www.festo.com




[1] 실링 링

	D1	D2	D5 ø	H1	L1	L2	L6	⊂
QSLL-G1/2-16	G1/2	16	25	33,1	72,2	6,8	2,4	24

치수

치수 – L 푸시인 피팅 QSLF, G 나사산

CAD 데이터 다운로드 www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	D6 ø	H1	H2	H3	L1	L2	⫧
QSLF-1/8-4-B	G1/8	4	10	9,9	25	20	7	18,7	14,9	14
QSLF-1/8-6-B		6	12,5	11,8	26,8	20,5	7	20,3	17	14
QSLF-1/8-8-B		8	14,5	13,8	28,3	21	7	22,7	18,1	14
QSLF-1/4-6-B	G1/4	6	12,5	11,8	31,3	25	9,5	21,8	17	17
QSLF-1/4-8-B		8	14,5	13,8	32,3	25	9,5	23,7	18,1	17
QSLF-1/4-10-B		10	17,5	16,8	34,3	25,5	9,5	26	20,2	17
QSLF-3/8-8-B	G3/8	8	14,5	13,8	34,8	27,5	11	24,7	18,1	21
QSLF-3/8-10-B		10	17,5	16,8	37,3	28,5	11	27	20,2	21

치수

치수 – L 푸시인 피팅 QSLV-...-I, R 나사

CAD 데이터 다운로드 www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	D6 ø	D7 ø	H1	H2	H3	H4	L1	L2	⫧
QSLV-1/8-6-I	R1/8	6	13	14,3	11,8	24	8	11,5	20	23,7	17	5
QSLV-1/8-8-I		8	14	17,9	13,8	27	8	12	23	26,7	18,1	8
QSLV-1/4-6-I	R1/4	6	13	14,3	11,8	27	11	12,5	21	23,7	17	5
QSLV-1/4-8-I		8	14	17,9	13,8	30	11	13	24	26,7	18,1	8
QSLV-1/4-10-I		10	18	21,3	16,8	34	11	15	28	30,7	20,7	10
QSLV-3/8-8-I	R3/8	8	14	17,9	13,8	31	12	13,7	24,7	26,7	18,1	8
QSLV-3/8-10-I		10	18	21,3	16,8	35	12	15,7	28,7	30,7	20,7	10
QSLV-3/8-12-I		12	21	26,3	19,8	39	12	17,7	32,7	36,4	23,4	12
QSLV-1/2-12-I	R1/2	12	21	26,3	19,8	42	15	18,8	33,8	36,4	23,4	12

치수

치수 – L 푸시인 피팅 QSLV-...-I, G 나사산

CAD 데이터 다운로드 www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	
QSLV-G1/8-6-I	G1/8	6	13	23	5,1	14,5	23,7	5
QSLV-G1/8-8-I		8	14	26	5,1	15	26,7	8
QSLV-G1/4-6-I	G1/4	6	13	23,5	5,6	15	23,7	5
QSLV-G1/4-8-I		8	14	26,5	5,6	15,5	26,7	8
QSLV-G1/4-10-I		10	18	30,5	5,6	17,5	30,7	10
QSLV-G3/8-8-I	G3/8	8	14	28	6,6	17	26,7	8
QSLV-G3/8-10-I		10	18	32	6,6	19	30,7	10
QSLV-G3/8-12-I		12	21	36	6,6	21	36,4	12
QSLV-G1/2-12-I	G1/2	12	21	37	7,6	22	36,4	12

치수

치수 – L 푸시인 피팅 QSLV, 실링 링이 있는 미터 나사

CAD 데이터 다운로드 www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	⫧ 1
QSLV-M5-6	M5	6	12,5	17,2	3	7,4	23,1	8

치수

치수 – L 푸시인 피팅 QSLV, R 나사산

CAD 데이터 다운로드 www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	⫧ 1
QSLV-1/8-4	R1/8	4	10	27	8	12	22,2	14
QSLV-1/8-4-100								
QSLV-1/8-6		6	12,5	27	8	12	24,2	14
QSLV-1/8-6-100								
QSLV-1/8-8		8	14,5	27	8	12,3	26,2	14
QSLV-1/8-8-50								
QSLV-1/4-6	R1/4	6	12,5	31,5	11	13,5	26,8	17
QSLV-1/4-6-100								
QSLV-1/4-8		8	14,5	31,5	11	13,5	28,2	17
QSLV-1/4-8-50								
QSLV-1/4-10		10	17,5	31,5	11	15	30,5	17
QSLV-1/4-10-50								
QSLV-3/8-8	R3/8	8	14,5	36	12	15,7	30,2	21
QSLV-3/8-10		10	18	36	12	15,7	32,5	21
QSLV-3/8-12		12	21	36	12	17,2	35,2	21
QSLV-1/2-12	R1/2	12	21	40,2	13	16,5	38,2	24
QSLV-1/2-16		16	25	48,3	15	21,6	36,6	24

치수

치수 – L 푸시인 피팅 QSLV, 실링 링이 있는 G 나사산

CAD 데이터 다운로드 www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	⫧ 1
QSLV-G1/8-4	G1/8	4	10	23,7	5,1	8,7	23,4	14
QSLV-G1/8-4-100								
QSLV-G1/8-6		6	12,4	23,7	5,1	9	25,5	14
QSLV-G1/8-6-100								
QSLV-G1/8-8		8	14,4	23,7	5,1	10	28,4	14
QSLV-G1/8-8-50								
QSLV-G1/4-6	G1/4	6	14,5	28,6	5,6	10,4	29	19
QSLV-G1/4-6-100								
QSLV-G1/4-8		8	14,5	28,6	5,6	10,4	28,9	19
QSLV-G1/4-8-50								
QSLV-G1/4-10		10	17,6	28,6	5,6	11,7	31,2	19
QSLV-G1/4-10-50								
QSLV-G3/8-8	G3/8	8	14,4	33,1	6,6	12,6	31	24
QSLV-G3/8-10		10	17,6	33,1	6,6	12,6	33,6	24
QSLV-G3/8-12		12	21	33,1	6,6	14,3	36,4	24
QSLV-G1/2-12	G1/2	12	21	34	7,6	14,3	37,9	27
QSLV-G1/2-16		16	25	43,1	7,6	17,2	38,1	27

치수

치수 – 푸시인 L-커넥터 QSL


CAD 데이터 다운로드 www.festo.com



	D1	D5 ø	D6 ø	H1	H2
QSL-4 QSL-4-100	4	10	3,2	16,9	6,5
QSL-6 QSL-6-100	6	12,5	3,2	20,1	8
QSL-8 QSL-8-50	8	15	4,2	22,4	10
QSL-10 QSL-10-50	10	17,5	4,2	26,2	12
QSL-12 QSL-12-20	12	21	4,2	29,4	14
QSL-16 QSL-16-20	16	25	4,2	33,1	12

치수

치수 – 플러그인 슬리브가 포함된 푸시인 L-커넥터 QSL-...H CAD 데이터 다운로드 www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	H1	L1
QSL-4H	QS-4	4	10	25	16,8
QSL-4H-100					
QSL-6H	QS-6	6	12,5	28,5	19,8
QSL-6H-100					
QSL-8H	QS-8	8	14,5	30,7	21,8
QSL-8H-50					
QSL-10H	QS-10	10	17,5	33,7	24,9
QSL-10H-50					
QSL-12H	QS-12	12	21	39	28,9
QSL-6H-4	QS-6	4	12,5	28,5	17,7
QSL-8H-6	QS-8	6	14,5	30,7	21,9
QSL-10H-8	QS-10	8	17,5	33,7	24,6
QSL-12H-10	QS-12	10	21	39	28,7

치수

치수 – 긴 플러그인 슬리브가 포함된 푸시인 L-커넥터 QSL-...H

CAD 데이터 다운로드 www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	H1	L1
QSL-4HL	QS-4	4	10	36	16,8
QSL-6HL	QS-6	6	12,5	42	19,8
QSL-8HL	QS-8	8	14,5	46,7	21,8
QSL-10HL	QS-10	10	17,5	51,7	24,9
QSL-12HL	QS-12	12	21	59,5	28,95

치수

치수 – T 푸시인 피팅 QST, R 나사산

CAD 데이터 다운로드 www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	⫷
QST-1/8-4	R1/8	4	10	22	8	23	37,4	10
QST-1/8-4-100								
QST-1/8-6		6	12,5	22,5	8	24,8	40,5	10
QST-1/8-6-100								
QST-1/8-8		8	14,5	24	8	27,3	45,4	12
QST-1/8-8-50								
QST-1/8-10		10	17,5	25	8	29,8	51	12
QST-1/4-4	R1/4	4	10	29	11	28	41,4	14
QST-1/4-6		6	12,5	28	11	28,2	43,5	14
QST-1/4-6-100								
QST-1/4-8		8	14,5	28	11	29,2	47,4	14
QST-1/4-8-50								
QST-1/4-10		10	17,5	28,5	11	31,2	52	14
QST-1/4-10-50								
QST-1/4-12		12	21	29,8	11	34,2	57,9	14
QST-3/8-6	R3/8	6	12,5	31,5	12	31,4	47,5	17
QST-3/8-8		8	14,5	31	12	31,9	49,4	17
QST-3/8-8-50								
QST-3/8-10		10	17,5	32	12	34,4	54	17
QST-3/8-10-20								
QST-3/8-12		12	21	32,5	12	36,7	59,4	17
QST-3/8-12-20								
QST-1/2-10	R1/2	10	17,5	36	15	36,6	55	21
QST-1/2-12		12	21	36,5	15	38,8	61,4	21

치수

치수 – T 푸시인 피팅 QST-...-16, R 나사산

CAD 데이터 다운로드 www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	D6 ø	H1	H2	H3	L1	L2	L3	⫧
QST-3/8-16	R3/8	16	25	4,2	47	11	53,2	66,2	24	12	22
QST-1/2-16	R1/2	16	25	4,2	51	15	55,3	66,2	24	12	22

치수

치수 – T 푸시인 피팅 QST, 실링 링이 있는 G 나사산

CAD 데이터 다운로드 www.festo.com




[1] 실링 링

	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H6	L1	⫧
QST-G1/8-4	G1/8	4	10	21,1	4,2	1,9	37,4	13
QST-G1/8-4-100								
QST-G1/8-6		6	12,5	21,6	4,2	1,9	40,5	13
QST-G1/8-6-100								
QST-G1/8-8		8	14,5	22,1	4,2	1,9	45,4	13
QST-G1/8-8-50								
QST-G1/4-6	G1/4	6	12,5	24,7	4,8	1,9	43,5	17
QST-G1/4-6-100								
QST-G1/4-8		8	14,5	24,7	4,8	1,9	47,4	17
QST-G1/4-8-50								
QST-G1/4-10		10	17,5	25,2	4,8	1,9	52	17
QST-G1/4-10-50								
QST-G1/4-12		12	21	26,5	4,8	1,9	57,9	17
QST-G3/8-8	G3/8	8	14,5	27,2	5,8	2,4	49,4	19
QST-G3/8-8-50								
QST-G3/8-10		10	17,5	28,2	5,8	2,4	54	19
QST-G3/8-10-20								
QST-G3/8-12		12	21	28,7	5,8	2,4	59,4	19
QST-G3/8-12-20								
QST-G1/2-12	G1/2	12	21	32,2	6,8	2,4	61,4	24

치수

치수 – T 푸시인 피팅 QST-...-16, 실링 링이 있는 G 나사산 CAD 데이터 다운로드 www.festo.com




[1] 실링 링

	D1	D2	D5 ø	D6 ø	H1	H2	H6	L1	L2	L3	⫧
QST-G3/8-16	G3/8	16	25	4,2	44,2	5,8	2,4	66,2	24	12	24
QST-G1/2-16	G1/2	16	25	4,2	45,2	6,8	2,4	66,2	24	12	24

치수

치수 – 푸시인 T-커넥터 QST

CAD 데이터 다운로드 www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	D6 ø	B1	H1	H2	L1	L2
QST-4	4	4	10	3,2	10,4	17,2	6,5	34,4	13
QST-4-100									
QST-6	6	6	13	3,2	13,5	20,1	8	40,2	16
QST-6-100									
QST-8	8	8	15	3,2	15,6	22,2	9	44,4	18
QST-8-50									
QST-10	10	10	17,5	4,2	18,2	25,2	12	50,4	24
QST-10-50									
QST-12	12	12	21	4,2	21,7	28,4	14	56,8	28
QST-12-20									
QST-16	16	16	25	4,2	25,6	33,1	12	66,2	24
QST-6-4	6	4	13	3,2	13	19,5	8	40,1	16
QST-6-4-100									
QST-8-4	8	4	14,5	3,2	15,1	21,7	9	44,4	18
QST-8-6		6	14,5	3,2	15,1	22,3	9	44,4	18
QST-8-6-50									
QST-10-6	10	6	17,5	4,2	18,2	25	12	50,4	24
QST-10-8		8	17,5	4,2	18,2	24,9	12	50,4	24
QST-10-8-50									
QST-12-8	12	8	21	4,2	21,7	27,7	14	56,8	28
QST-12-10		10	21	4,2	21,7	28	14	56,8	28
QST-12-10-20									
QST-16-12	16	12	25	4,2	25,7	33,2	12	66,2	24

치수

치수 – T 푸시인 피팅 QSTF, G 나사산

CAD 데이터 다운로드 www.festo.com




	D1	D2	D3	D5 ø	H1	H2	H3	L1	T1	⫧ 1
QSTF-1/8-4-B	R1/8	4	G1/8	10	32,5	8	12	22,2	7	14
QSTF-1/8-6-B		6	G1/8	12,5	32,5	8	12	24,2	7	14
QSTF-1/8-8-B		8	G1/8	14,5	32,5	8	12,3	26,2	7	14
QSTF-1/4-6-B	R1/4	6	G1/4	12,5	38,5	11	13,5	26,8	9,5	17
QSTF-1/4-8-B		8	G1/4	14,5	38,5	11	13,5	28,2	9,5	17
QSTF-1/4-10-B		10	G1/4	17,5	38,5	11	15	30,5	9,5	17
QSTF-3/8-8-B	R3/8	8	G3/8	14,5	44,5	12	15,7	30,2	11	21
QSTF-3/8-10-B		10	G3/8	18	44,5	12	15,7	32,5	11	21
QSTF-3/8-12-B		12	G3/8	21	44,5	12	17,2	35,2	11	21
QSTF-1/2-12-B	R1/2	12	G1/2	21	52,2	13	16,5	38,2	14	24

치수

치수 – T 푸시인 피팅 QSTF, 실링 링이 있는 G 나사산

CAD 데이터 다운로드 www.festo.com




	D1	D2	D3	D5 ø	H1	H2	H3	L1	T1	⫧1
QSTF-G1/8-4	G1/8	4	G1/8	10	26	5,1	8,7	23,4	7	14
QSTF-G1/8-6		6	G1/8	12,4	26	5,1	9	25,5	7	14
QSTF-G1/8-8		8	G1/8	14,4	26	5,1	10	28,4	7	14
QSTF-G1/4-6	G1/4	6	G1/4	14,5	33,2	5,6	10,4	29	9,5	19
QSTF-G1/4-8		8	G1/4	14,5	33,2	5,6	10,4	28,9	9,5	19
QSTF-G1/4-10		10	G1/4	17,6	33,2	5,6	11,7	31,2	9,5	19
QSTF-G3/8-8	G3/8	8	G3/8	14,4	38,1	6,6	12,6	31	11	24
QSTF-G3/8-10		10	G3/8	17,6	38,1	6,6	12,6	33,6	11	24
QSTF-G3/8-12		12	G3/8	21	38,1	6,6	14,3	36,4	11	24
QSTF-G1/2-12	G1/2	12	G1/2	21	42,8	7,6	14,3	37,9	14	27

치수

치수 – T 푸시인 피팅 QSTL, R 나사산

CAD 데이터 다운로드 www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	H4	L1	⫧
QSTL-1/8-4	R1/8	4	10	40,2	8	36,2	19	17,2	10
QSTL-1/8-4-100									
QSTL-1/8-6		6	12,5	43,3	8	39,3	18,8	20,5	10
QSTL-1/8-6-100									
QSTL-1/8-8		8	14,5	46,9	8	42,9	20	22,9	12
QSTL-1/8-8-50									
QSTL-1/4-6	R1/4	6	12,5	48,8	11	42,7	22,2	20,5	14
QSTL-1/4-6-100									
QSTL-1/4-8		8	14,5	51,7	11	45,7	22,8	22,9	14
QSTL-1/4-8-50									
QSTL-1/4-10		10	17,5	54,7	11	48,7	22,5	26,2	14
QSTL-1/4-10-50									
QSTL-3/8-8	R3/8	8	14,5	55,4	12	49,1	26,2	22,9	17
QSTL-3/8-10		10	17,5	58,2	12	51,9	25,7	26,2	17
QSTL-3/8-12		12	21	63,5	12	57,2	26,7	30,5	17
QSTL-1/2-12	R1/2	12	21	67,5	15	59,3	28,8	30,7	21

치수

치수 – T 푸시인 피팅 QSTL-...-16, R 나사산


CAD 데이터 다운로드 www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	D6 ø	H1	H2	H3	H4	L1	L2	L3	⫷
QSTL-1/2-16	R1/2	16	25	4,2	84,1	15	75,9	42,8	33,1	24	12	22

치수

치수 – T 푸시인 피팅 QSTL, 실링 링이 있는 G 나사산 CAD 데이터 다운로드 www.festo.com




[1] 실링 링

	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	H6	L1	⫧
QSTL-G1/8-4	G1/8	4	10	39,3	4,2	22,1	1,9	17,2	13
QSTL-G1/8-4-100									
QSTL-G1/8-6		6	12,5	42,4	4,2	21,9	1,9	20,5	13
QSTL-G1/8-6-100									
QSTL-G1/8-8		8	14,5	45	4,2	22,1	1,9	22,9	13
QSTL-G1/8-8-50									
QSTL-G1/4-6	G1/4	6	12,5	45,5	4,8	25	1,9	20,5	17
QSTL-G1/4-6-100									
QSTL-G1/4-8		8	14,5	48,4	4,8	25,5	1,9	22,9	17
QSTL-G1/4-8-50									
QSTL-G1/4-10		10	17,5	51,4	4,8	25,2	1,9	26,2	17
QSTL-G1/4-10-50									
QSTL-G3/8-8	G3/8	8	14,5	51,6	5,8	28,7	2,4	22,9	19
QSTL-G3/8-10		10	17,5	54,4	5,8	28,2	2,4	26,2	19
QSTL-G3/8-12		12	21	59,7	5,8	29,2	2,4	30,5	19
QSTL-G1/2-12	G1/2	12	21	63,2	6,8	32,7	2,4	30,7	24

치수

치수 – T 푸시인 피팅 QSTL-...-16, 실링 링이 있는 G 나사산 CAD 데이터 다운로드 www.festo.com




[1] 실링 링

	D1	D2	D5 ø	D6 ø	H1	H2	H3	H6	L1	L2	L3	⬡
QSTL-G1/2-16	G1/2	16	25	4,2	78,3	6,8	45,2	2,4	33,1	24	12	24

치수

치수 – 푸시인 피팅 QSW, R 나사산

CAD 데이터 다운로드 www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	⫰
QSW-1/8-4	R1/8	4	8	14,8	8	23	10
QSW-1/8-6		6	10,5	16,4	8	25,3	10
QSW-1/8-8		8	14,5	24	8	39,2	12
QSW-1/4-6	R1/4	6	10,5	21,4	11	28,2	14
QSW-1/4-8		8	14,5	28	11	41,2	14
QSW-1/4-10		10	17,5	28,5	11	44,9	14
QSW-3/8-10	R3/8	10	17,5	33	12	49,1	17
QSW-3/8-12		12	21	32,5	12	53,2	17
QSW-1/2-12	R1/2	12	21	36,5	15	55,4	21

치수

치수 – 푸시인 피팅 QSW-...-16, R 나사

CAD 데이터 다운로드 www.festo.com




	D1	D2	D1	D2	H2	H3	⬡
QSW-1/2-16	R1/2	16	25	47	15	67,6	22

치수

치수 – 소켓 슬리브가 있는 QSW-...HL 플러그인 연결

CAD 데이터 다운로드 www.festo.com




	D1	D2	D5	D6	H1	H2
QSW-4HL	QS-4	4	8	8	21,8	15
QSW-6HL	QS-6	6	10,5	8	24,6	17,3
QSW-8HL	QS-8	8	14,5	10	28,5	25,7
QSW-10HL	QS-10	10	17,5	11	31,5	30,5
QSW-12HL	QS-12	12	21	14	35,5	36,3

치수

치수 – X 커넥터 QSX


CAD 데이터 다운로드 www.festo.com



	D1	D5 ø	D6 ø	H1	H2	L1	L2
QSX-8	8	15	3,5	23,5	9	47	18
QSX-10	10	17,5	4,5	27,5	11	55	22
QSX-12	12	21	4,5	31	12	62	24

치수

치수 – Y 푸시인 피팅 QSY, 실링 링이 있는 미터 나사 CAD 데이터 다운로드 www.festo.com




[1] 실링 링

	D1	D2	D5 ø	H1	L1	L2	L3	L4	L5	⫧
QSY-M5-4	M5x0,8	4	10	10,3	32,9	2,8	30,1	14,9	0,5	8
QSY-M5-6		6	12,5	12,5	38,3	2,8	35,5	17	0,5	10

치수

치수 – Y 푸시인 피팅 QSY, R 나사산

CAD 데이터 다운로드 www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	H1	L1	L2	L3	L4	⫧
QSY-1/8-4	R1/8	4	10	10,3	38,4	8	34,4	14,9	10
QSY-1/8-6		6	12,5	12,5	41,3	8	37,3	17	10
QSY-1/8-8		8	14,5	14,5	46,1	8	42,1	18,1	12
QSY-1/4-4	R1/4	4	10	10,3	43,4	11	37,4	14,9	14
QSY-1/4-6		6	12,5	12,5	48,3	11	42,2	17	14
QSY-1/4-8		8	14,5	14,5	49,3	11	43,3	18,1	14
QSY-1/4-10		10	17,5	17,5	53,6	11	47,6	20,2	14
QSY-3/8-8	R3/8	8	14,5	14,5	52,5	12	46,2	18,1	17
QSY-3/8-10		10	17,5	17,5	56,7	12	50,4	20,2	17
QSY-3/8-12		12	21	21	60,6	12	54,3	23,4	17
QSY-1/2-10	R1/2	10	17,5	17,5	60,2	15	52	20,2	21
QSY-1/2-12		12	21	21	64,7	15	56,5	23,4	21

치수

치수 – Y 푸시인 피팅 QSY, 실링 링이 있는 G 나사산

CAD 데이터 다운로드 www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	H1	L1	L2	L4	L5	⫧
QSY-G1/8-4	G1/8	4	10	10,3	37,5	4,2	14,9	1,9	13
QSY-G1/8-6		6	12,5	12,5	40,4	4,2	17	1,9	13
QSY-G1/8-8		8	14,5	14,5	44,2	4,2	18,1	1,9	13
QSY-G1/4-6	G1/4	6	12,5	12,5	45	4,8	17	1,9	17
QSY-G1/4-8		8	14,5	14,5	46	4,8	18,1	1,9	17
QSY-G1/4-10		10	17,5	17,5	50,3	4,8	20,2	1,9	17
QSY-G3/8-8	G3/8	8	14,5	14,5	48,7	5,8	18,1	2,4	19
QSY-G3/8-10		10	17,5	17,5	52,9	5,8	20,2	2,4	19
QSY-G3/8-12		12	21	21	56,8	5,8	23,4	2,4	19
QSY-G1/2-12	G1/2	12	21	21	60,4	6,8	23,4	2,4	24

치수

치수 – Y 커넥터 QSY

CAD 데이터 다운로드 www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	D8 ø	D9 ø	H1	L1	L2	L3
QSY-4	4	4	10	10	3,2	11	32,8	14,1	14,9
QSY-4-100									
QSY-6	6	6	13	12,5	3,4	12	37,7	15,8	17
QSY-6-100									
QSY-8	8	8	15	14,5	3,4	14	42,4	17,2	18,1
QSY-8-50									
QSY-10	10	10	17,5	17,5	4,2	18	48,4	19,5	20,7
QSY-10-20									
QSY-12	12	12	21	21	4,2	20	54,9	22,3	23,4
QSY-12-20									
QSY-16	16	16	25	25	4,5	24	62,2	22,1	24,1

치수

치수 – Y 커넥터 QSY, 감소

CAD 데이터 다운로드 www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	D6 ø	D7 ø	D8 ø	D9 ø	H1	L1	L2	L3	L4
QSY-6-4	6	4	13	11,8	9,9	12,5	3,4	12	37,2	15,2	17	14,9
QSY-6-4-100												
QSY-8-4	8	4	14,5	13,8	9,9	12,5	3,4	14	41,9	16,7	18,1	14,9
QSY-8-6		6	14,5	13,8	11,8	12,5	3,4	14	42,5	17,3	18,1	17
QSY-8-6-50												
QSY-10-6	10	6	17,5	16,8	11,8	14,5	4,5	18	48,2	19,3	20,2	17
QSY-10-8		8	17,5	16,8	13,8	14,5	4,5	18	48,1	19,2	20,2	18,1
QSY-10-8-20												
QSY-12-8	12	8	21	19,8	13,8	17,5	4,5	20	54,3	21,7	23,4	18,1
QSY-12-10		10	21	19,8	16,8	17,5	4,5	20	54,6	22	23,4	20,2
QSY-12-10-20												
QSY-16-12	16	12	25	23	19,8	25	4,5	24	62,3	22,2	24,1	23,4

치수

치수 – 플러그인 슬리브가 포함된 Y 커넥터 QSY-...H

CAD 데이터 다운로드 www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	D6 ø	D7 ø	H1	L1	L2	L3	L4
QSY-4H	QS-4	4	10	3,2	10	11	48,7	19	14,1	14,9
QSY-6H-4	QS-6	4	10	3,2	10	11	50,9	22	14,1	14,9

치수

치수 – 소켓이 있는 Y 커넥터 QSY-...HB

CAD 데이터 다운로드 www.festo.com





	D1	D2	D7 ø	H1	L1	L2	L4
QSY-6H-B	QS-6	6	12,5	12	53,2	22,5	17
QSY-8H-B	QS-8	8	14,5	14	56,1	23,5	18,1
QSY-10H-B	QS-10	10	17,5	18	63,2	25	20,2
QSY-12H-B	QS-12	12	21	20	71,3	29	23,4
QSY-8H-6-B	QS-8	6	12,5	12	54,2	23,5	17
QSY-10H-8-B	QS-10	8	14,5	14	57,6	25	18,1
QSY-12H-10-B	QS-12	10	17,5	18	67,2	29	20,2

치수

치수 – Y 푸시인 피팅 QSYL, R 나사산

CAD 데이터 다운로드 www.festo.com






	D1	D2	B1	D5 ø	H1	L1	L2	L3	⫧
QSYL-1/8-4	R1/8	4	10,3	10	18,2	23	8	24	10
QSYL-1/8-6		6	12,5	12,5	19,8	23,5	8	25,8	10
QSYL-1/8-8		8	14,5	14,5	22,7	25	8	28,3	12
QSYL-1/4-6	R1/4	6	12,5	12,5	21,8	29	11	29,2	14
QSYL-1/4-8		8	14,5	14,5	23,7	29	11	30,2	14
QSYL-1/4-10		10	17,5	17,5	26	29,5	11	32,2	14
QSYL-3/8-8	R3/8	8	14,5	14,5	24,7	32	12	32,9	17
QSYL-3/8-10		10	17,5	17,5	27	32,5	12	34,9	17
QSYL-3/8-12		12	21	21	29,2	33,5	12	37,7	17
QSYL-1/2-12	R1/2	12	21	21	30,2	38	15	40,3	21

치수

치수 – Y 푸시인 피팅 QSYL, 실링 링이 있는 G 나사산

CAD 데이터 다운로드 www.festo.com




[1] 실링 링


	D1	D2	B1	D5 ø	H1	L1	L2	L5	⫧
QSYL-G1/8-4	G1/8	4	10,3	10	18,2	22,1	4,2	1,9	13
QSYL-G1/8-6		6	12,5	12,5	19,8	22,6	4,2	1,9	13
QSYL-G1/8-8		8	14,5	14,5	22,7	23,1	4,2	1,9	13
QSYL-G1/4-6	G1/4	6	12,5	12,5	21,8	25,7	4,8	1,9	17
QSYL-G1/4-8		8	14,5	14,5	23,7	25,7	4,8	1,9	17
QSYL-G1/4-10		10	17,5	17,5	26	26,2	4,8	1,9	17
QSYL-G3/8-8	G3/8	8	14,5	14,5	24,7	28,2	5,8	2,4	19
QSYL-G3/8-10		10	17,5	17,5	27	28,7	5,8	2,4	19
QSYL-G3/8-12		12	21	21	29,2	29,7	5,8	2,4	19
QSYL-G1/2-12	G1/2	12	21	21	30,2	33,7	6,8	2,4	24

치수

치수 – Y 푸시인 피팅 QSYLV, R 나사산

CAD 데이터 다운로드 www.festo.com







	D1	D2	B1	D5 ø	D6 ø	H1	H2	H3	L1	L2	⫧
QSYLV-1/8-6	R1/8	6	12	12,5	3,2	27	8	11	26	10,5	14
QSYLV-1/4-8	R1/4	8	14	14,5	3,2	31,5	11	12,5	29	12,5	17
QSYLV-3/8-10	R3/8	10	17	17,5	4,2	36	12	14,5	33,5	15	21
QSYLV-1/2-12	R1/2	12	20	21	4,2	40	15	17,5	37,5	17	24

치수

치수 – Y 푸시인 피팅 QSYLV, 실링 링이 있는 G 나사산

CAD 데이터 다운로드 www.festo.com





	D1	D2	B1	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	L1	L2	⊂
QSYLV-G1/8-6	G1/8	6	12	12,4	3,2	26,2	5,1	15,2	27,5	12	17
QSYLV-G1/4-8	G1/4	8	14	14,4	3,2	28,4	5,6	16,4	30,9	14	19
QSYLV-G3/8-10	G3/8	10	17	17,6	4,2	33,4	6,6	19,4	34	15,5	21
QSYLV-G1/2-12	G1/2	12	20	21	4,2	37,4	7,6	21,9	38,9	18,5	27

주문 정보

주문 정보 – 푸시인 피팅 QS, R 나사



공압 연결부 1	공압 연결부 2	공칭 폭	팩 크기	부품 번호	타입
수나사 R1/8	호스 외경 4 mm용	3 mm	10	**153001**	**QS-1/8-4**
			100	**130674**	**QS-1/8-4-100**
	호스 외경 6mm용	5 mm	10	**153002**	**QS-1/8-6**
			100	**130675**	**QS-1/8-6-100**
	호스 외경 8 mm용	6 mm	10	**153004**	**QS-1/8-8**
			50	**130676**	**QS-1/8-8-50**
	호스 외경 10 mm용		10	**190643**	**QS-1/8-10**
수나사 R1/4	호스 외경 4 mm용	3 mm		**190644**	**QS-1/4-4**
	호스 외경 6mm용	5 mm		**153003**	**QS-1/4-6**
			100	**130677**	**QS-1/4-6-100**
	호스 외경 8 mm용	7 mm	10	**153005**	**QS-1/4-8**
			50	**130678**	**QS-1/4-8-50**
	호스 외경 10 mm용	8.5 mm	10	**153007**	**QS-1/4-10**
			50	**130679**	**QS-1/4-10-50**
	호스 외경 12 mm용		10	**164980**	**QS-1/4-12**
			20	**130680**	**QS-1/4-12-20**
수나사 R3/8	호스 외경 6mm용	5 mm	10	**190645**	**QS-3/8-6**
	호스 외경 8 mm용	7 mm		**153006**	**QS-3/8-8**
			50	**130681**	**QS-3/8-8-50**
	호스 외경 10 mm용	9 mm	10	**153008**	**QS-3/8-10**
			50	**130682**	**QS-3/8-10-50**
	호스 외경 12 mm용	11 mm	10	**153009**	**QS-3/8-12**
			20	**130683**	**QS-3/8-12-20**
	호스 외경 16 mm용		1	**164957**	**QS-3/8-16**
수나사 R1/2	호스 외경 10 mm용	9 mm		**190646**	**QS-1/2-10**
			50	**133189**	**QS-1/2-10-50**
	호스 외경 12 mm용	11 mm	1	**153010**	**QS-1/2-12**
			20	**130684**	**QS-1/2-12-20**
	호스 외경 16 mm용	13 mm	1	**153011**	**QS-1/2-16**
			20	**130685**	**QS-1/2-16-20**

주문 정보 – 푸시인 피팅 QS, 실링 링이 있는 G 나사산



공압 연결부 1	공압 연결부 2	공칭 폭	팩 크기	부품 번호	타입
수나사 G1/8	호스 외경 4 mm용	3 mm	10	**186095**	**QS-G1/8-4**
			100	**132036**	**QS-G1/8-4-100**
	호스 외경 6mm용	5 mm	10	**186096**	**QS-G1/8-6**
			100	**132037**	**QS-G1/8-6-100**
	호스 외경 8 mm용	6 mm	10	**186098**	**QS-G1/8-8**
			50	**132038**	**QS-G1/8-8-50**
수나사 G1/4	호스 외경 6mm용	5 mm	10	**186097**	**QS-G1/4-6**
			100	**132039**	**QS-G1/4-6-100**
	호스 외경 8 mm용	7 mm	10	**186099**	**QS-G1/4-8**
			50	**132040**	**QS-G1/4-8-50**
	호스 외경 10 mm용	8.5 mm	10	**186101**	**QS-G1/4-10**
			50	**132041**	**QS-G1/4-10-50**
	호스 외경 12 mm용		10	**186350**	**QS-G1/4-12**
			20	**132042**	**QS-G1/4-12-20**
수나사 G3/8	호스 외경 8 mm용	7 mm	10	**186100**	**QS-G3/8-8**
			50	**132043**	**QS-G3/8-8-50**
	호스 외경 10 mm용	9 mm	10	**186102**	**QS-G3/8-10**

주문 정보

주문 정보 – 푸시인 피팅 QS, 실링 링이 있는 G 나사산



공압 연결부 1	공압 연결부 2	공칭 폭	팩 크기	부품 번호	타입
수나사 G3/8	호스 외경 10 mm용	9 mm	50	**132044**	**QS-G3/8-10-50**
	호스 외경 12 mm용	11 mm	10	**186103**	**QS-G3/8-12**
			20	**132045**	**QS-G3/8-12-20**
	호스 외경 16 mm용		1	**186347**	**QS-G3/8-16**
수나사 G1/2	호스 외경 12 mm용			**186104**	**QS-G1/2-12**
			20	**132046**	**QS-G1/2-12-20**
	호스 외경 16 mm용	13 mm	1	**186105**	**QS-G1/2-16**
			20	**132047**	**QS-G1/2-16-20**
수나사 G3/4	호스 외경 22mm용	20 mm	1	**8040613**	**QS-G3/4-22**

주문 정보 – 푸시인 피팅 QS-...-I, R 나사산



공압 연결부 1	공압 연결부 2	공칭 폭	팩 크기	부품 번호	타입
수나사 R1/8	호스 외경 4 mm용	2.6 mm	10	**153012**	**QS-1/8-4-I**
			100	**133191**	**QS-1/8-4-I-100**
	호스 외경 6mm용	4.2 mm	10	**153013**	**QS-1/8-6-I**
			100	**133186**	**QS-1/8-6-I-100**
	호스 외경 8 mm용	5.3 mm	10	**153015**	**QS-1/8-8-I**
			50	**133187**	**QS-1/8-8-I-50**
	호스 외경 10 mm용		10	**190647**	**QS-1/8-10-I**
수나사 R1/4	호스 외경 6mm용	4.2 mm		**153014**	**QS-1/4-6-I**
			100	**133193**	**QS-1/4-6-I-100**
	호스 외경 8 mm용	6.3 mm	10	**153016**	**QS-1/4-8-I**
			50	**133190**	**QS-1/4-8-I-50**
	호스 외경 10 mm용		10	**153018**	**QS-1/4-10-I**
			50	**133188**	**QS-1/4-10-I-50**
	호스 외경 12 mm용		10	**190649**	**QS-1/4-12-I**
수나사 R3/8	호스 외경 8 mm용			**153017**	**QS-3/8-8-I**
	호스 외경 10 mm용			**153019**	**QS-3/8-10-I**
	호스 외경 12 mm용	8.4 mm		**153020**	**QS-3/8-12-I**
수나사 R1/2	호스 외경 10 mm용	6.3 mm	1	**190648**	**QS-1/2-10-I**
	호스 외경 12 mm용	8.4 mm		**153021**	**QS-1/2-12-I**

주문 정보 – 푸시인 피팅 QS-...-I, 실링 링이 있는 G 나사산



공압 연결부 1	공압 연결부 2	공칭 폭	팩 크기	부품 번호	타입
수나사 G1/8	호스 외경 4 mm용	2.6 mm	10	**186106**	**QS-G1/8-4-I**
			100	**133008**	**QS-G1/8-4-I-100**
	호스 외경 6mm용	4.2 mm	10	**186107**	**QS-G1/8-6-I**
			100	**133009**	**QS-G1/8-6-I-100**
	호스 외경 8 mm용	5.3 mm	10	**186109**	**QS-G1/8-8-I**
			100	**133010**	**QS-G1/8-8-I-100**
	호스 외경 10 mm용		10	**132999**	**QS-G1/8-10-I**
			100	**133000**	**QS-G1/8-10-I-100**
수나사 G1/4	호스 외경 6mm용	4.2 mm	10	**186108**	**QS-G1/4-6-I**
	호스 외경 8 mm용	6.3 mm		**186110**	**QS-G1/4-8-I**

주문 정보

주문 정보 – 푸시인 피팅 QS-...-I, 실링 링이 있는 G 나사산



공압 연결부 1	공압 연결부 2	공칭 폭	팩 크기	부품 번호	타입
수나사 G1/4	호스 외경 10 mm용	7.3 mm	10	**186112**	**QS-G1/4-10-I**
수나사 G3/8	호스 외경 8 mm용	6.3 mm		**186111**	**QS-G3/8-8-I**
	호스 외경 10 mm용	7.3 mm		**186113**	**QS-G3/8-10-I**
	호스 외경 12 mm용	8.4 mm		**186114**	**QS-G3/8-12-I**
수나사 G1/2			1	**186115**	**QS-G1/2-12-I**

주문 정보 – 푸시인 피팅 QSF, G 나사산



공압 연결부 1	공압 연결부 2	공칭 폭	팩 크기	부품 번호	타입
암나사 G1/8	호스 외경 4 mm용	3 mm	10	**153022**	**QSF-1/8-4-B**
			100	**130709**	**QSF-1/8-4-B-100**
	호스 외경 6mm용	5 mm	10	**153023**	**QSF-1/8-6-B**
			100	**130710**	**QSF-1/8-6-B-100**
	호스 외경 8 mm용	7 mm	10	**153025**	**QSF-1/8-8-B**
			50	**130711**	**QSF-1/8-8-B-50**
암나사 G1/4	호스 외경 4 mm용	3 mm	10	**190650**	**QSF-1/4-4-B**
	호스 외경 6mm용	5 mm		**153024**	**QSF-1/4-6-B**
			100	**130712**	**QSF-1/4-6-B-100**
	호스 외경 8 mm용	7 mm	10	**153026**	**QSF-1/4-8-B**
			50	**130713**	**QSF-1/4-8-B-50**
	호스 외경 10 mm용	9 mm	10	**153028**	**QSF-1/4-10-B**
			50	**130714**	**QSF-1/4-10-B-50**
	호스 외경 12 mm용	11 mm	10	**190651**	**QSF-1/4-12-B**
암나사 G3/8	호스 외경 6mm용	5 mm		**190652**	**QSF-3/8-6-B**
	호스 외경 8 mm용	7 mm		**153027**	**QSF-3/8-8-B**
			50	**130715**	**QSF-3/8-8-B-50**
	호스 외경 10 mm용	9 mm	10	**153029**	**QSF-3/8-10-B**
			50	**130716**	**QSF-3/8-10-B-50**
	호스 외경 12 mm용	11 mm	10	**153030**	**QSF-3/8-12-B**
			20	**130717**	**QSF-3/8-12-B-20**
암나사 G1/2			1	**190653**	**QSF-1/2-12-B**
	호스 외경 16 mm용	15 mm		**190654**	**QSF-1/2-16-B**

주문 정보 – 플러그 커넥터 QS



공압 연결부 1	공압 연결부 2	공칭 폭	팩 크기	부품 번호	타입
호스 외경 4mm용	호스 외경 4 mm용	2.8 mm	10	**153031**	**QS-4**
			100	**130686**	**QS-4-100**
호스 외경 6 mm용	호스 외경 6mm용	4.3 mm	10	**153032**	**QS-6**
			100	**130687**	**QS-6-100**
호스 외경 8mm용	호스 외경 8 mm용	7 mm	10	**153033**	**QS-8**
			50	**130688**	**QS-8-50**
호스 외경 10mm용	호스 외경 10 mm용	9 mm	10	**153034**	**QS-10**
			50	**130689**	**QS-10-50**
호스 외경 12mm용	호스 외경 12 mm용	11 mm	10	**153035**	**QS-12**

주문 정보

주문 정보 – 플러그 커넥터 QS



공압 연결부 1	공압 연결부 2	공칭 폭	팩 크기	부품 번호	타입
호스 외경 12mm용	호스 외경 12 mm용	11 mm	20	**130690**	**QS-12-20**
호스 외경 16mm용	호스 외경 16 mm용	13 mm	1	**153036**	**QS-16**
			20	**133195**	**QS-16-20**

주문 정보 – 플러그 커넥터 QS, 감소



공압 연결부 1	공압 연결부 2	공칭 폭	팩 크기	부품 번호	타입
호스 외경 6 mm용	호스 외경 4 mm용	2.8 mm	10	**153037**	**QS-6-4**
			100	**130691**	**QS-6-4-100**
호스 외경 8mm용			10	**130606**	**QS-8-4**
	호스 외경 6mm용	4.3 mm		**153038**	**QS-8-6**
			50	**130692**	**QS-8-6-50**
호스 외경 10mm용			10	**130607**	**QS-10-6**
	호스 외경 8 mm용	6.5 mm		**153039**	**QS-10-8**
			50	**130693**	**QS-10-8-50**
호스 외경 12mm용		6.2 mm	10	**130608**	**QS-12-8**
	호스 외경 10 mm용	9 mm		**153040**	**QS-12-10**
			20	**130694**	**QS-12-10-20**

주문 정보 – 격벽 푸시인 커넥터 QSS



공압 연결부 1	공압 연결부 2	공칭 폭	팩 크기	부품 번호	타입
호스 외경 4mm용	호스 외경 4 mm용	3 mm	10	**153157**	**QSS-4**
			100	**130788**	**QSS-4-100**
호스 외경 6 mm용	호스 외경 6mm용	5 mm	10	**153158**	**QSS-6**
			100	**130789**	**QSS-6-100**
호스 외경 8mm용	호스 외경 8 mm용	7 mm	10	**153159**	**QSS-8**
			50	**130790**	**QSS-8-50**
호스 외경 10mm용	호스 외경 10 mm용	9 mm	10	**153160**	**QSS-10**
			50	**130791**	**QSS-10-50**
호스 외경 12mm용	호스 외경 12 mm용	11 mm	10	**153161**	**QSS-12**
			20	**130792**	**QSS-12-20**

주문 정보

주문 정보 – 격벽 푸시인 커넥터 QSS-...-F, 고정 칼라 포함



공압 연결부 1	공압 연결부 2	공칭 폭	팩 크기	부품 번호	타입
호스 외경 4mm용	호스 외경 4 mm용	2.6 mm	10	**193950**	**QSS-4-F**
호스 외경 6 mm용	호스 외경 6mm용	4 mm		**193951**	**QSS-6-F**
호스 외경 8mm용	호스 외경 8 mm용	5.5 mm		**130642**	**QSS-8-F**
호스 외경 10mm용	호스 외경 10 mm용	6.5 mm		**130643**	**QSS-10-F**
호스 외경 12mm용	호스 외경 12 mm용	7.5 mm		**130644**	**QSS-12-F**

주문 정보 – 격벽 푸시인 피팅 QSSF



공압 연결부 1	공압 연결부 2	공칭 폭	팩 크기	부품 번호	타입
암나사 G1/8	호스 외경 4 mm용	3 mm	10	**153162**	**QSSF-1/8-4-B**
	호스 외경 6mm용	5 mm		**153163**	**QSSF-1/8-6-B**
	호스 외경 8 mm용	7 mm		**153165**	**QSSF-1/8-8-B**
암나사 G1/4	호스 외경 4 mm용	3 mm		**190655**	**QSSF-1/4-4-B**
	호스 외경 6mm용	5 mm		**153164**	**QSSF-1/4-6-B**
	호스 외경 8 mm용	7 mm		**153166**	**QSSF-1/4-8-B**
	호스 외경 10 mm용	9 mm		**153168**	**QSSF-1/4-10-B**
암나사 G3/8	호스 외경 6mm용	5 mm		**190656**	**QSSF-3/8-6-B**
	호스 외경 8 mm용	7 mm		**153167**	**QSSF-3/8-8-B**
	호스 외경 10 mm용	9 mm		**153169**	**QSSF-3/8-10-B**
	호스 외경 12 mm용	11 mm		**153170**	**QSSF-3/8-12-B**
암나사 G1/2			1	**153171**	**QSSF-1/2-12-B**
	호스 외경 16 mm용	15 mm		**190657**	**QSSF-1/2-16-B**

주문 정보 – 푸시인 캡 QSC



공압 연결부 1	제품 무게	팩 크기	부품 번호	타입
호스 외경 4mm용	2.4 g	10	**153262**	**QSC-4**
		100	**130704**	**QSC-4-100**
호스 외경 6 mm용	3.3 g	10	**153263**	**QSC-6**
		100	**130705**	**QSC-6-100**
호스 외경 8mm용	4.7 g	10	**153264**	**QSC-8**
		50	**130706**	**QSC-8-50**
호스 외경 10mm용	7.8 g	10	**153265**	**QSC-10**
		50	**130707**	**QSC-10-50**
호스 외경 12mm용	12 g	10	**153266**	**QSC-12**
		20	**130708**	**QSC-12-20**

주문 정보

주문 정보 – 플러그인 연결 QS-...H



공압 연결부 1	공압 연결부 2	공칭 폭	팩 크기	부품 번호	타입
플러그인 슬리브 Ø 6 mm	호스 외경 4 mm용	2.5 mm	10	**153041**	**QS-6H-4**
			100	**130695**	**QS-6H-4-100**
플러그인 슬리브 Ø 8 mm		2.4 mm	10	**130622**	**QS-8H-4**
	호스 외경 6mm용	3.8 mm		**153042**	**QS-8H-6**
			50	**130696**	**QS-8H-6-50**
플러그인 슬리브 Ø 10 mm			10	**130623**	**QS-10H-6**
	호스 외경 8 mm용	5.4 mm		**153043**	**QS-10H-8**
			50	**130697**	**QS-10H-8-50**
플러그인 슬리브 Ø 12 mm	호스 외경 6mm용	3.7 mm	10	**132981**	**QS-12H-6**
	호스 외경 8 mm용	5.4 mm		**130624**	**QS-12H-8**
	호스 외경 10 mm용	6.3 mm		**153044**	**QS-12H-10**
			20	**130698**	**QS-12H-10-20**

주문 정보 – 플러그인 슬리브 QSH



공압 연결부 1	공압 연결부 2	공칭 폭	팩 크기	부품 번호	타입
플러그인 슬리브 Ø 4 mm	플러그인 슬리브 Ø 4 mm	2.5 mm	10	**153251**	**QSH-4**
			100	**130723**	**QSH-4-100**
플러그인 슬리브 Ø 6 mm	플러그인 슬리브 Ø 6 mm	4 mm	10	**153252**	**QSH-6**
			100	**130724**	**QSH-6-100**
플러그인 슬리브 Ø 8 mm	플러그인 슬리브 Ø 8 mm	6 mm	10	**153253**	**QSH-8**
			50	**130725**	**QSH-8-50**
플러그인 슬리브 Ø 10 mm	플러그인 슬리브 Ø 10 mm	7.5 mm	10	**153254**	**QSH-10**
			50	**130726**	**QSH-10-50**
플러그인 슬리브 Ø 12 mm	플러그인 슬리브 Ø 12 mm	9 mm	10	**153255**	**QSH-12**
			20	**130727**	**QSH-12-20**
플러그인 슬리브 Ø 16 mm	플러그인 슬리브 Ø 16 mm	11 mm	1	**153256**	**QSH-16**

주문 정보 – 플러그인 슬리브 QSH, 감소



공압 연결부 1	공압 연결부 2	공칭 폭	팩 크기	부품 번호	타입
플러그인 슬리브 Ø 6 mm	플러그인 슬리브 Ø 4 mm	2.3 mm	10	**153257**	**QSH-6-4**
			100	**130718**	**QSH-6-4-100**
플러그인 슬리브 Ø 8 mm			10	**130625**	**QSH-8-4**
	플러그인 슬리브 Ø 6 mm	3.8 mm		**153258**	**QSH-8-6**
			50	**130719**	**QSH-8-6-50**
플러그인 슬리브 Ø 10 mm			10	**130626**	**QSH-10-6**
	플러그인 슬리브 Ø 8 mm	4.9 mm		**153259**	**QSH-10-8**
			50	**130720**	**QSH-10-8-50**
플러그인 슬리브 Ø 12 mm			10	**130627**	**QSH-12-8**
	플러그인 슬리브 Ø 10 mm	7.1 mm		**153260**	**QSH-12-10**
			20	**130721**	**QSH-12-10-20**
플러그인 슬리브 Ø 16 mm	플러그인 슬리브 Ø 12 mm	7.8 mm	1	**153261**	**QSH-16-12**

주문 정보

주문 정보 – 플러그인 슬리브 QSH, 감소



공압 연결부 1	공압 연결부 2	공칭 폭	팩 크기	부품 번호	타입
플러그인 슬리브 Ø 16 mm	플러그인 슬리브 Ø 12 mm	7.8 mm	20	**130722**	**QSH-16-12-20**

주문 정보 – 블랭킹 플러그 QSC-...H



공압 연결부 1	팩 크기	부품 번호	타입
플러그인 슬리브 Ø 4 mm	10	**153267**	**QSC-4H**
	100	**130699**	**QSC-4H-100**
플러그인 슬리브 Ø 6 mm	10	**153268**	**QSC-6H**
	100	**130700**	**QSC-6H-100**
플러그인 슬리브 Ø 8 mm	10	**153269**	**QSC-8H**
	50	**130701**	**QSC-8H-50**
플러그인 슬리브 Ø 10 mm	10	**153270**	**QSC-10H**
	50	**130702**	**QSC-10H-50**
플러그인 슬리브 Ø 12 mm	10	**153271**	**QSC-12H**
	20	**130703**	**QSC-12H-20**
플러그인 슬리브 Ø 16 mm	1	**153272**	**QSC-16H**

주문 정보 – L 푸시인 피팅 QSL, R 나사



공압 연결부 1	공압 연결부 2	공칭 폭	팩 크기	부품 번호	타입
수나사 R1/8	호스 외경 4 mm용	2.8 mm	10	**153045**	**QSL-1/8-4**
			100	**130728**	**QSL-1/8-4-100**
	호스 외경 6mm용	4.2 mm	10	**153046**	**QSL-1/8-6**
			100	**130729**	**QSL-1/8-6-100**
	호스 외경 8 mm용	6 mm	10	**153048**	**QSL-1/8-8**
			50	**130730**	**QSL-1/8-8-50**
	호스 외경 10 mm용		10	**190658**	**QSL-1/8-10**
수나사 R1/4	호스 외경 4 mm용	2.8 mm		**190659**	**QSL-1/4-4**
	호스 외경 6mm용	4.3 mm		**153047**	**QSL-1/4-6**
			100	**130731**	**QSL-1/4-6-100**
	호스 외경 8 mm용	6.7 mm	10	**153049**	**QSL-1/4-8**
			50	**130732**	**QSL-1/4-8-50**
	호스 외경 10 mm용	8 mm	10	**153051**	**QSL-1/4-10**
			50	**130733**	**QSL-1/4-10-50**
	호스 외경 12 mm용		10	**164981**	**QSL-1/4-12**
			20	**130734**	**QSL-1/4-12-20**
수나사 R3/8	호스 외경 6mm용	4.3 mm	10	**190660**	**QSL-3/8-6**
	호스 외경 8 mm용	6.7 mm		**153050**	**QSL-3/8-8**
			50	**130735**	**QSL-3/8-8-50**
	호스 외경 10 mm용	8.3 mm	10	**153052**	**QSL-3/8-10**
			20	**130736**	**QSL-3/8-10-20**
	호스 외경 12 mm용	10 mm	10	**153053**	**QSL-3/8-12**
			20	**130737**	**QSL-3/8-12-20**
	호스 외경 16 mm용	11 mm	1	**164958**	**QSL-3/8-16**
수나사 R1/2	호스 외경 10 mm용	8.3 mm		**190661**	**QSL-1/2-10**
			50	**133192**	**QSL-1/2-10-50**
	호스 외경 12 mm용	10.3 mm	1	**153054**	**QSL-1/2-12**

주문 정보

주문 정보 – L 푸시인 피팅 QSL, R 나사



공압 연결부 1	공압 연결부 2	공칭 폭	팩 크기	부품 번호	타입
수나사 R1/2	호스 외경 12 mm용	10.3 mm	20	**130738**	**QSL-1/2-12-20**
	호스 외경 16 mm용	13 mm	1	**153055**	**QSL-1/2-16**
			20	**130739**	**QSL-1/2-16-20**

주문 정보 – L 푸시인 피팅 QSL, 실링 링이 있는 G 나사산



공압 연결부 1	공압 연결부 2	공칭 폭	팩 크기	부품 번호	타입
수나사 G1/8	호스 외경 4 mm용	2.8 mm	10	**186116**	**QSL-G1/8-4**
			100	**132048**	**QSL-G1/8-4-100**
	호스 외경 6mm용	4.2 mm	10	**186117**	**QSL-G1/8-6**
			100	**132049**	**QSL-G1/8-6-100**
	호스 외경 8 mm용	6 mm	10	**186119**	**QSL-G1/8-8**
			50	**132050**	**QSL-G1/8-8-50**
수나사 G1/4	호스 외경 6mm용	4.3 mm	10	**186118**	**QSL-G1/4-6**
			100	**132051**	**QSL-G1/4-6-100**
	호스 외경 8 mm용	6.7 mm	10	**186120**	**QSL-G1/4-8**
			50	**132052**	**QSL-G1/4-8-50**
	호스 외경 10 mm용	8 mm	10	**186122**	**QSL-G1/4-10**
			50	**132053**	**QSL-G1/4-10-50**
	호스 외경 12 mm용		10	**186351**	**QSL-G1/4-12**
			20	**132054**	**QSL-G1/4-12-20**
수나사 G3/8	호스 외경 8 mm용	6.7 mm	10	**186121**	**QSL-G3/8-8**
			50	**132055**	**QSL-G3/8-8-50**
	호스 외경 10 mm용	8.3 mm	10	**186123**	**QSL-G3/8-10**
			20	**132056**	**QSL-G3/8-10-20**
	호스 외경 12 mm용	10 mm	10	**186124**	**QSL-G3/8-12**
			20	**132057**	**QSL-G3/8-12-20**
	호스 외경 16 mm용	11 mm	1	**186348**	**QSL-G3/8-16**
수나사 G1/2	호스 외경 12 mm용	10.3 mm		**186125**	**QSL-G1/2-12**
			20	**132058**	**QSL-G1/2-12-20**
	호스 외경 16 mm용	13 mm	1	**186126**	**QSL-G1/2-16**
			20	**132059**	**QSL-G1/2-16-20**

주문 정보 – L-롱 푸시인 피팅 QSLL, R 나사산



공압 연결부 1	공압 연결부 2	공칭 폭	팩 크기	부품 번호	타입
수나사 R1/8	호스 외경 4 mm용	2.8 mm	10	**153076**	**QSLL-1/8-4**
	호스 외경 6mm용	4.3 mm		**153077**	**QSLL-1/8-6**
	호스 외경 8 mm용	6 mm		**153079**	**QSLL-1/8-8**
수나사 R1/4	호스 외경 4 mm용	2.8 mm		**190662**	**QSLL-1/4-4**
	호스 외경 6mm용	4.3 mm		**153078**	**QSLL-1/4-6**
	호스 외경 8 mm용	6.7 mm		**153080**	**QSLL-1/4-8**
	호스 외경 10 mm용	8 mm		**153082**	**QSLL-1/4-10**
수나사 R3/8	호스 외경 6mm용	4.3 mm		**190663**	**QSLL-3/8-6**
	호스 외경 8 mm용	6.7 mm		**153081**	**QSLL-3/8-8**
	호스 외경 10 mm용	8.3 mm		**153083**	**QSLL-3/8-10**
	호스 외경 12 mm용	10 mm		**153084**	**QSLL-3/8-12**
수나사 R1/2	호스 외경 10 mm용	8.3 mm	1	**190664**	**QSLL-1/2-10**
	호스 외경 12 mm용	10.3 mm		**153085**	**QSLL-1/2-12**

주문 정보

주문 정보 – L-긴 푸시인 피팅 QSLL, 실링 링이 있는 G 나사



공압 연결부 1	공압 연결부 2	공칭 폭	팩 크기	부품 번호	타입
수나사 G1/8	호스 외경 4 mm용	2.8 mm	10	**186127**	**QSLL-G1/8-4**
			100	**133015**	**QSLL-G1/8-4-100**
	호스 외경 6mm용	4.3 mm	10	**186128**	**QSLL-G1/8-6**
			100	**133016**	**QSLL-G1/8-6-100**
	호스 외경 8 mm용	6 mm	10	**186130**	**QSLL-G1/8-8**
			100	**133017**	**QSLL-G1/8-8-100**
수나사 G1/4	호스 외경 6mm용	4.3 mm	10	**186129**	**QSLL-G1/4-6**
	호스 외경 8 mm용	6.7 mm		**186131**	**QSLL-G1/4-8**
	호스 외경 10 mm용	8 mm		**186133**	**QSLL-G1/4-10**
	호스 외경 12 mm용		1	**132596**	**QSLL-G1/4-12**
수나사 G3/8	호스 외경 8 mm용	6.7 mm	10	**186132**	**QSLL-G3/8-8**
	호스 외경 10 mm용	8.3 mm		**186134**	**QSLL-G3/8-10**
	호스 외경 12 mm용	10 mm		**186135**	**QSLL-G3/8-12**
수나사 G1/2		10.3 mm	1	**186136**	**QSLL-G1/2-12**
	호스 외경 16 mm용	13 mm		**190665**	**QSLL-G1/2-16**

주문 정보 – L 푸시인 피팅 QSLF, G 나사



공압 연결부 1	공압 연결부 2	공칭 폭	팩 크기	부품 번호	타입
암나사 G1/8	호스 외경 4 mm용	2.8 mm	10	**153273**	**QSLF-1/8-4-B**
	호스 외경 6mm용	4.2 mm		**153274**	**QSLF-1/8-6-B**
	호스 외경 8 mm용	6 mm		**153276**	**QSLF-1/8-8-B**
암나사 G1/4	호스 외경 6mm용	4.3 mm		**153275**	**QSLF-1/4-6-B**
	호스 외경 8 mm용	6.7 mm		**153277**	**QSLF-1/4-8-B**
	호스 외경 10 mm용	8 mm		**153279**	**QSLF-1/4-10-B**
암나사 G3/8	호스 외경 8 mm용	6.7 mm		**153278**	**QSLF-3/8-8-B**
	호스 외경 10 mm용	8.3 mm		**153280**	**QSLF-3/8-10-B**

주문 정보 – L 푸시인 피팅 QSLV-...-I, R 나사산



공압 연결부 1	공압 연결부 2	공칭 폭	팩 크기	부품 번호	타입
수나사 R1/8	호스 외경 6mm용	3 mm	10	**153097**	**QSLV-1/8-6-I**
	호스 외경 8 mm용	4.2 mm		**153099**	**QSLV-1/8-8-I**
수나사 R1/4	호스 외경 6mm용	3.1 mm		**153098**	**QSLV-1/4-6-I**
	호스 외경 8 mm용	4 mm		**153100**	**QSLV-1/4-8-I**
	호스 외경 10 mm용	5.4 mm		**153102**	**QSLV-1/4-10-I**
수나사 R3/8	호스 외경 8 mm용	4.2 mm		**153101**	**QSLV-3/8-8-I**
	호스 외경 10 mm용	5.4 mm		**153103**	**QSLV-3/8-10-I**
	호스 외경 12 mm용	6.9 mm		**153104**	**QSLV-3/8-12-I**
수나사 R1/2		6.4 mm	1	**153105**	**QSLV-1/2-12-I**

주문 정보

주문 정보 – L 푸시인 피팅 QSLV-...-I, G 나사산



공압 연결부 1	공압 연결부 2	공칭 폭	팩 크기	부품 번호	타입
수나사 G1/8	호스 외경 6mm용	3 mm	10	**186148**	**QSLV-G1/8-6-I**
	호스 외경 8 mm용	4.2 mm		**186150**	**QSLV-G1/8-8-I**
수나사 G1/4	호스 외경 6mm용	3.1 mm		**186149**	**QSLV-G1/4-6-I**
	호스 외경 8 mm용	4 mm		**186151**	**QSLV-G1/4-8-I**
	호스 외경 10 mm용	5.4 mm		**186153**	**QSLV-G1/4-10-I**
수나사 G3/8	호스 외경 8 mm용	4.2 mm		**186152**	**QSLV-G3/8-8-I**
	호스 외경 10 mm용	5.4 mm		**186154**	**QSLV-G3/8-10-I**
	호스 외경 12 mm용	6.9 mm		**186155**	**QSLV-G3/8-12-I**
수나사 G1/2		6.4 mm	1	**186156**	**QSLV-G1/2-12-I**

주문 정보 – L 푸시인 피팅 QSLV, 실링 링이 있는 미터 나사



공압 연결부 1	공압 연결부 2	공칭 폭	팩 크기	부품 번호	타입
수나사 M5	호스 외경 6mm용	1.8 mm	10	**190666**	**QSLV-M5-6**

주문 정보 – L 푸시인 피팅 QSLV, R 나사산



공압 연결부 1	공압 연결부 2	공칭 폭	팩 크기	부품 번호	타입
수나사 R1/8	호스 외경 4 mm용	2.4 mm	100	**130749**	**QSLV-1/8-4-100**
		2.8 mm	10	**153086**	**QSLV-1/8-4**
	호스 외경 6mm용	3.7 mm	100	**130750**	**QSLV-1/8-6-100**
		4.6 mm	10	**153087**	**QSLV-1/8-6**
	호스 외경 8 mm용	4.4 mm	50	**130751**	**QSLV-1/8-8-50**
		5.5 mm	10	**153089**	**QSLV-1/8-8**
수나사 R1/4	호스 외경 6mm용	3.8 mm	100	**130752**	**QSLV-1/4-6-100**
		4.3 mm	10	**153088**	**QSLV-1/4-6**
	호스 외경 8 mm용	5 mm	50	**130753**	**QSLV-1/4-8-50**
		6 mm	10	**153090**	**QSLV-1/4-8**
	호스 외경 10 mm용	5.4 mm	50	**130754**	**QSLV-1/4-10-50**
		7.1 mm	10	**153092**	**QSLV-1/4-10**
수나사 R3/8	호스 외경 8 mm용	6 mm		**153091**	**QSLV-3/8-8**
	호스 외경 10 mm용	8 mm		**153093**	**QSLV-3/8-10**
	호스 외경 12 mm용	9.3 mm		**153094**	**QSLV-3/8-12**
수나사 R1/2		10 mm	1	**153095**	**QSLV-1/2-12**
	호스 외경 16 mm용	13 mm		**153096**	**QSLV-1/2-16**

주문 정보

주문 정보 – L 푸시인 피팅 QSLV, 실링 링이 있는 G 나사산



공압 연결부 1	공압 연결부 2	공칭 폭	팩 크기	부품 번호	타입
수나사 G1/8	호스 외경 4 mm용	3 mm	10	**186137**	**QSLV-G1/8-4**
			100	**132060**	**QSLV-G1/8-4-100**
	호스 외경 6mm용	4 mm	10	**186138**	**QSLV-G1/8-6**
			100	**132061**	**QSLV-G1/8-6-100**
	호스 외경 8 mm용	5.6 mm	10	**186140**	**QSLV-G1/8-8**
			50	**132062**	**QSLV-G1/8-8-50**
수나사 G1/4	호스 외경 6mm용	5 mm	10	**186139**	**QSLV-G1/4-6**
			100	**132063**	**QSLV-G1/4-6-100**
	호스 외경 8 mm용	6 mm	10	**186141**	**QSLV-G1/4-8**
			50	**132064**	**QSLV-G1/4-8-50**
	호스 외경 10 mm용	7 mm	10	**186143**	**QSLV-G1/4-10**
			50	**132065**	**QSLV-G1/4-10-50**
수나사 G3/8	호스 외경 8 mm용	6 mm	10	**186142**	**QSLV-G3/8-8**
	호스 외경 10 mm용	8 mm		**186144**	**QSLV-G3/8-10**
	호스 외경 12 mm용	8.7 mm		**186145**	**QSLV-G3/8-12**
수나사 G1/2			1	**186146**	**QSLV-G1/2-12**
	호스 외경 16 mm용	13 mm		**186147**	**QSLV-G1/2-16**

주문 정보 – L 커넥터 QSL



공압 연결부 1	공압 연결부 2	공칭 폭	팩 크기	부품 번호	타입
호스 외경 4mm용	호스 외경 4 mm용	2.8 mm	10	**153070**	**QSL-4**
			100	**130740**	**QSL-4-100**
호스 외경 6 mm용	호스 외경 6mm용	5 mm	10	**153071**	**QSL-6**
			100	**130741**	**QSL-6-100**
호스 외경 8mm용	호스 외경 8 mm용	7.2 mm	10	**153072**	**QSL-8**
			50	**130742**	**QSL-8-50**
호스 외경 10mm용	호스 외경 10 mm용	8.3 mm	10	**153073**	**QSL-10**
			50	**130743**	**QSL-10-50**
호스 외경 12mm용	호스 외경 12 mm용	10 mm	10	**153074**	**QSL-12**
			20	**130744**	**QSL-12-20**
호스 외경 16mm용	호스 외경 16 mm용	13 mm	1	**153075**	**QSL-16**
			20	**133194**	**QSL-16-20**

주문 정보 – 플러그인 슬리브가 있는 푸시인 L-커넥터 QSL-...H



공압 연결부 1	공압 연결부 2	공칭 폭	팩 크기	부품 번호	타입
플러그인 슬리브 Ø 4 mm	호스 외경 4 mm용	2 mm	10	**153056**	**QSL-4H**
			100	**130745**	**QSL-4H-100**
플러그인 슬리브 Ø 6 mm	호스 외경 6mm용	3.2 mm	10	**153057**	**QSL-6H**
			100	**130746**	**QSL-6H-100**
플러그인 슬리브 Ø 8 mm	호스 외경 8 mm용	4.7 mm	10	**153058**	**QSL-8H**
			50	**130747**	**QSL-8H-50**
플러그인 슬리브 Ø 10 mm	호스 외경 10 mm용	5.7 mm	10	**153059**	**QSL-10H**
			50	**130748**	**QSL-10H-50**
플러그인 슬리브 Ø 12 mm	호스 외경 12 mm용	6.8 mm	10	**153060**	**QSL-12H**

주문 정보

주문 정보 – 플러그인 슬리브가 있는 푸시인 L-커넥터 QSL-...H, 감소



공압 연결부 1	공압 연결부 2	공칭 폭	팩 크기	부품 번호	타입
플러그인 슬리브 Ø 6 mm	호스 외경 4 mm용	2.4 mm	10	**153061**	**QSL-6H-4**
플러그인 슬리브 Ø 8 mm	호스 외경 6mm용	3.5 mm		**153062**	**QSL-8H-6**
플러그인 슬리브 Ø 10 mm	호스 외경 8 mm용	4.9 mm		**153063**	**QSL-10H-8**
플러그인 슬리브 Ø 12 mm	호스 외경 10 mm용	6.1 mm		**153064**	**QSL-12H-10**

주문 정보 – 긴 플러그인 슬리브가 있는 L 플러그인 연결 QSL-...H



공압 연결부 1	공압 연결부 2	공칭 폭	팩 크기	부품 번호	타입
플러그인 슬리브 Ø 4 mm	호스 외경 4 mm용	2 mm	10	**153065**	**QSL-4HL**
플러그인 슬리브 Ø 6 mm	호스 외경 6mm용	3.1 mm		**153066**	**QSL-6HL**
플러그인 슬리브 Ø 8 mm	호스 외경 8 mm용	4.5 mm		**153067**	**QSL-8HL**
플러그인 슬리브 Ø 10 mm	호스 외경 10 mm용	5.6 mm		**153068**	**QSL-10HL**
플러그인 슬리브 Ø 12 mm	호스 외경 12 mm용	6.7 mm		**153069**	**QSL-12HL**

주문 정보 – T 푸시인 피팅 QST, R 나사산



공압 연결부 1	공압 연결부 2	공칭 폭	팩 크기	부품 번호	타입
수나사 R1/8	호스 외경 4 mm용	2.8 mm	10	**153106**	**QST-1/8-4**
			100	**130793**	**QST-1/8-4-100**
	호스 외경 6mm용	4.2 mm	10	**153107**	**QST-1/8-6**
			100	**130794**	**QST-1/8-6-100**
	호스 외경 8 mm용	6 mm	10	**153109**	**QST-1/8-8**
			50	**130795**	**QST-1/8-8-50**
	호스 외경 10 mm용		10	**190667**	**QST-1/8-10**
수나사 R1/4	호스 외경 4 mm용	2.8 mm		**190668**	**QST-1/4-4**
	호스 외경 6mm용	4.3 mm		**153108**	**QST-1/4-6**
			100	**130796**	**QST-1/4-6-100**
	호스 외경 8 mm용	6.7 mm	10	**153110**	**QST-1/4-8**
			50	**130797**	**QST-1/4-8-50**
	호스 외경 10 mm용	8 mm	10	**153112**	**QST-1/4-10**
			50	**130798**	**QST-1/4-10-50**
	호스 외경 12 mm용		10	**190669**	**QST-1/4-12**
수나사 R3/8	호스 외경 6mm용	4.3 mm		**190670**	**QST-3/8-6**
	호스 외경 8 mm용	6.7 mm		**153111**	**QST-3/8-8**
			50	**130799**	**QST-3/8-8-50**
	호스 외경 10 mm용	8.3 mm	10	**153113**	**QST-3/8-10**
			20	**130800**	**QST-3/8-10-20**
	호스 외경 12 mm용	10 mm	10	**153114**	**QST-3/8-12**
			20	**130801**	**QST-3/8-12-20**
	호스 외경 16 mm용	11 mm	1	**164959**	**QST-3/8-16**
수나사 R1/2	호스 외경 10 mm용	8.3 mm		**190672**	**QST-1/2-10**
	호스 외경 12 mm용	10.3 mm		**153115**	**QST-1/2-12**
	호스 외경 16 mm용	13 mm		**153116**	**QST-1/2-16**

주문 정보

주문 정보 – QST 푸시-인 티 피팅, 실링 링이 있는 G 나사산



공압 연결부 1	공압 연결부 2	공칭 폭	팩 크기	부품 번호	타입
수나사 G1/8	호스 외경 4 mm용	2.8 mm	10	**186157**	**QST-G1/8-4**
			100	**132066**	**QST-G1/8-4-100**
	호스 외경 6mm용	4.2 mm	10	**186158**	**QST-G1/8-6**
			100	**132067**	**QST-G1/8-6-100**
	호스 외경 8 mm용	6 mm	10	**186160**	**QST-G1/8-8**
			50	**132068**	**QST-G1/8-8-50**
수나사 G1/4	호스 외경 6mm용	4.3 mm	10	**186159**	**QST-G1/4-6**
			100	**132069**	**QST-G1/4-6-100**
	호스 외경 8 mm용	6.7 mm	10	**186161**	**QST-G1/4-8**
			50	**132070**	**QST-G1/4-8-50**
	호스 외경 10 mm용	8 mm	10	**186163**	**QST-G1/4-10**
			50	**132071**	**QST-G1/4-10-50**
	호스 외경 12 mm용		1	**132597**	**QST-G1/4-12**
수나사 G3/8	호스 외경 8 mm용	6.7 mm	10	**186162**	**QST-G3/8-8**
			50	**132072**	**QST-G3/8-8-50**
	호스 외경 10 mm용	8.3 mm	10	**186164**	**QST-G3/8-10**
			20	**132073**	**QST-G3/8-10-20**
	호스 외경 12 mm용	10 mm	10	**186165**	**QST-G3/8-12**
			20	**132074**	**QST-G3/8-12-20**
	호스 외경 16 mm용	11 mm	1	**186349**	**QST-G3/8-16**
수나사 G1/2	호스 외경 12 mm용	10.3 mm		**186166**	**QST-G1/2-12**
	호스 외경 16 mm용	13 mm		**186167**	**QST-G1/2-16**

주문 정보 – 푸시인 T-커넥터 QST



공압 연결부 1	공압 연결부 2	공칭 폭	팩 크기	부품 번호	타입
호스 외경 4mm용	호스 외경 4 mm용	2.8 mm	10	**153128**	**QST-4**
			100	**130802**	**QST-4-100**
호스 외경 6 mm용	호스 외경 6mm용	4.8 mm	10	**153129**	**QST-6**
			100	**130803**	**QST-6-100**
호스 외경 8mm용	호스 외경 8 mm용	6.2 mm	10	**153130**	**QST-8**
			50	**130804**	**QST-8-50**
호스 외경 10mm용	호스 외경 10 mm용	8.1 mm	10	**153131**	**QST-10**
			50	**130805**	**QST-10-50**
호스 외경 12mm용	호스 외경 12 mm용	10 mm	10	**153132**	**QST-12**
			20	**130806**	**QST-12-20**
호스 외경 16mm용	호스 외경 16 mm용	13 mm	1	**153133**	**QST-16**

주문 정보

주문 정보 – T-커넥터 QST, 감소



공압 연결부 1	공압 연결부 2	공칭 폭	팩 크기	부품 번호	타입
호스 외경 6 mm용	호스 외경 4 mm용	2.3 mm	10	**153134**	**QST-6-4**
			100	**130820**	**QST-6-4-100**
호스 외경 8mm용			10	**130613**	**QST-8-4**
	호스 외경 6mm용	3.5 mm		**153135**	**QST-8-6**
			50	**130821**	**QST-8-6-50**
호스 외경 10mm용		3.7 mm	10	**130614**	**QST-10-6**
	호스 외경 8 mm용	4.9 mm		**153136**	**QST-10-8**
			50	**130822**	**QST-10-8-50**
호스 외경 12mm용		5.1 mm	10	**130615**	**QST-12-8**
	호스 외경 10 mm용	6.1 mm		**153137**	**QST-12-10**
			20	**130823**	**QST-12-10-20**
호스 외경 16mm용	호스 외경 12 mm용	7.6 mm	1	**130616**	**QST-16-12**

주문 정보 – T 푸시인 피팅 QSTF, R 나사산



공압 연결부 1	공압 연결부 2	공칭 폭	팩 크기	부품 번호	타입
수나사 R1/8	암나사 G1/8, 호스 외경 4 mm용	2.8 mm	1	**153182**	**QSTF-1/8-4-B**
	암나사 G1/8, 호스 외경 6mm용	4.6 mm		**153183**	**QSTF-1/8-6-B**
	암나사 G1/8, 호스 외경 8 mm용	5.5 mm		**153185**	**QSTF-1/8-8-B**
수나사 R1/4	암나사 G1/4, 호스 외경 6mm용	4.3 mm		**153184**	**QSTF-1/4-6-B**
	암나사 G1/4, 호스 외경 8 mm용	6 mm		**153186**	**QSTF-1/4-8-B**
	암나사 G1/4, 호스 외경 10 mm용	7.1 mm		**153188**	**QSTF-1/4-10-B**
수나사 R3/8	암나사 G3/8, 호스 외경 8 mm용	6 mm		**153187**	**QSTF-3/8-8-B**
	암나사 G3/8, 호스 외경 10 mm용	8 mm		**153189**	**QSTF-3/8-10-B**
	암나사 G3/8, 호스 외경 12 mm용	9.3 mm		**153190**	**QSTF-3/8-12-B**
수나사 R1/2	암나사 G1/2, 호스 외경 12 mm용	10 mm		**153191**	**QSTF-1/2-12-B**

주문 정보

주문 정보 – T-커넥터 QSTF, 실링 링이 있는 G 나사산



공압 연결부 1	공압 연결부 2	공칭 폭	팩 크기	부품 번호	타입
수나사 G1/8	암나사 G1/8, 호스 외경 4 mm용	3 mm	1	**186199**	**QSTF-G1/8-4**
	암나사 G1/8, 호스 외경 6mm용	4 mm		**186200**	**QSTF-G1/8-6**
	암나사 G1/8, 호스 외경 8 mm용	5.6 mm		**186202**	**QSTF-G1/8-8**
수나사 G1/4	암나사 G1/4, 호스 외경 6mm용	5 mm		**186201**	**QSTF-G1/4-6**
	암나사 G1/4, 호스 외경 8 mm용	6 mm		**186203**	**QSTF-G1/4-8**
	암나사 G1/4, 호스 외경 10 mm용	7 mm		**186205**	**QSTF-G1/4-10**
수나사 G3/8	암나사 G3/8, 호스 외경 8 mm용	6 mm		**186204**	**QSTF-G3/8-8**
	암나사 G3/8, 호스 외경 10 mm용	8 mm		**186206**	**QSTF-G3/8-10**
	암나사 G3/8, 호스 외경 12 mm용	8.7 mm		**186207**	**QSTF-G3/8-12**
수나사 G1/2	암나사 G1/2, 호스 외경 12 mm용			**186208**	**QSTF-G1/2-12**

주문 정보 – T 푸시인 피팅 QSTL, R 나사산



공압 연결부 1	공압 연결부 2	공칭 폭	팩 크기	부품 번호	타입
수나사 R1/8	호스 외경 4 mm용	2.8 mm	10	**153117**	**QSTL-1/8-4**
			100	**130824**	**QSTL-1/8-4-100**
	호스 외경 6mm용	4.3 mm	10	**153118**	**QSTL-1/8-6**
			100	**130825**	**QSTL-1/8-6-100**
	호스 외경 8 mm용	6 mm	10	**153120**	**QSTL-1/8-8**
			50	**130826**	**QSTL-1/8-8-50**
수나사 R1/4	호스 외경 6mm용	4.3 mm	10	**153119**	**QSTL-1/4-6**
			100	**130827**	**QSTL-1/4-6-100**
	호스 외경 8 mm용	6.7 mm	10	**153121**	**QSTL-1/4-8**
			50	**130828**	**QSTL-1/4-8-50**
	호스 외경 10 mm용	8 mm	10	**153123**	**QSTL-1/4-10**
			50	**130829**	**QSTL-1/4-10-50**
수나사 R3/8	호스 외경 8 mm용	6.7 mm	10	**153122**	**QSTL-3/8-8**
	호스 외경 10 mm용	8.3 mm		**153124**	**QSTL-3/8-10**
	호스 외경 12 mm용	10 mm		**153125**	**QSTL-3/8-12**
수나사 R1/2		10.3 mm	1	**153126**	**QSTL-1/2-12**
	호스 외경 16 mm용	13 mm		**153127**	**QSTL-1/2-16**

주문 정보

주문 정보 – T-커넥터 QSTL, 실링 링이 있는 G-나사



공압 연결부 1	공압 연결부 2	공칭 폭	팩 크기	부품 번호	타입
수나사 G1/8	호스 외경 4 mm용	2.8 mm	10	**186168**	**QSTL-G1/8-4**
			100	**132075**	**QSTL-G1/8-4-100**
	호스 외경 6mm용	4.3 mm	10	**186169**	**QSTL-G1/8-6**
			100	**132076**	**QSTL-G1/8-6-100**
	호스 외경 8 mm용	6 mm	10	**186171**	**QSTL-G1/8-8**
			50	**132077**	**QSTL-G1/8-8-50**
수나사 G1/4	호스 외경 6mm용	4.3 mm	10	**186170**	**QSTL-G1/4-6**
			100	**132078**	**QSTL-G1/4-6-100**
	호스 외경 8 mm용	6.7 mm	10	**186172**	**QSTL-G1/4-8**
			50	**132079**	**QSTL-G1/4-8-50**
	호스 외경 10 mm용	8 mm	10	**186174**	**QSTL-G1/4-10**
			50	**132080**	**QSTL-G1/4-10-50**
수나사 G3/8	호스 외경 8 mm용	6.7 mm	10	**186173**	**QSTL-G3/8-8**
	호스 외경 10 mm용	8.3 mm		**186175**	**QSTL-G3/8-10**
	호스 외경 12 mm용	10 mm		**186176**	**QSTL-G3/8-12**
수나사 G1/2		10.3 mm	1	**186177**	**QSTL-G1/2-12**
	호스 외경 16 mm용	13 mm		**186178**	**QSTL-G1/2-16**

주문 정보 – QSW 푸시인 피팅, R 나사



공압 연결부 1	공압 연결부 2	공칭 폭	팩 크기	부품 번호	타입
수나사 R1/8	호스 외경 4 mm용	2.5 mm	10	**130596**	**QSW-1/8-4**
	호스 외경 6mm용	3.3 mm		**130597**	**QSW-1/8-6**
	호스 외경 8 mm용	6 mm		**130598**	**QSW-1/8-8**
수나사 R1/4	호스 외경 6mm용	3.3 mm		**130599**	**QSW-1/4-6**
	호스 외경 8 mm용	6.7 mm		**130600**	**QSW-1/4-8**
	호스 외경 10 mm용	8 mm		**130601**	**QSW-1/4-10**
수나사 R3/8		8.3 mm		**130602**	**QSW-3/8-10**
	호스 외경 12 mm용	9.5 mm		**130603**	**QSW-3/8-12**
수나사 R1/2		10.3 mm	1	**130604**	**QSW-1/2-12**
	호스 외경 16 mm용	13 mm		**130605**	**QSW-1/2-16**

주문 정보 – 소켓 슬리브가 있는 QSW-...HL 플러그인 연결



공압 연결부 1	공압 연결부 2	공칭 폭	팩 크기	부품 번호	타입
플러그인 슬리브 Ø 4 mm	호스 외경 4 mm용	2 mm	10	**130617**	**QSW-4HL**
플러그인 슬리브 Ø 6 mm	호스 외경 6mm용	2.7 mm		**130618**	**QSW-6HL**
플러그인 슬리브 Ø 8 mm	호스 외경 8 mm용	5 mm		**130619**	**QSW-8HL**


주문 정보

주문 정보 – 소켓 슬리브가 있는 QSW-...HL 플러그인 연결



공압 연결부 1	공압 연결부 2	공칭 폭	팩 크기	부품 번호	타입
플러그인 슬리브 Ø 10 mm	호스 외경 10 mm용	6.3 mm	10	**130620**	**QSW-10HL**
플러그인 슬리브 Ø 12 mm	호스 외경 12 mm용	6.9 mm		**130621**	**QSW-12HL**

주문 정보 – X 커넥터 QSX



공압 연결부 1	공압 연결부 2	공칭 폭	팩 크기	부품 번호	타입
호스 외경 8mm용	호스 외경 8 mm용	4.7 mm	10	**153285**	**QSX-8**
호스 외경 10mm용	호스 외경 10 mm용	6.1 mm		**153286**	**QSX-10**
호스 외경 12mm용	호스 외경 12 mm용	7.5 mm		**153287**	**QSX-12**

주문 정보 – Y 푸시인 피팅 QSY, 실링 링이 있는 미터 나사



공압 연결부 1	공압 연결부 2	공칭 폭	팩 크기	부품 번호	타입
수나사 M5	호스 외경 4 mm용	2.4 mm	10	**190673**	**QSY-M5-4**
	호스 외경 6mm용			**190674**	**QSY-M5-6**

주문 정보 – Y 푸시인 피팅 QSY, R 나사



공압 연결부 1	공압 연결부 2	공칭 폭	팩 크기	부품 번호	타입
수나사 R1/8	호스 외경 4 mm용	3.1 mm	10	**153138**	**QSY-1/8-4**
	호스 외경 6mm용	4.2 mm		**153139**	**QSY-1/8-6**
	호스 외경 8 mm용	5.9 mm		**153141**	**QSY-1/8-8**
수나사 R1/4	호스 외경 4 mm용	3.3 mm		**190675**	**QSY-1/4-4**
	호스 외경 6mm용	4.8 mm		**153140**	**QSY-1/4-6**
	호스 외경 8 mm용	6.2 mm		**153142**	**QSY-1/4-8**
	호스 외경 10 mm용	7.2 mm		**153144**	**QSY-1/4-10**
수나사 R3/8	호스 외경 8 mm용	6.6 mm		**153143**	**QSY-3/8-8**
	호스 외경 10 mm용	7.4 mm		**153145**	**QSY-3/8-10**
	호스 외경 12 mm용	8.4 mm		**153146**	**QSY-3/8-12**
수나사 R1/2	호스 외경 10 mm용	7.8 mm	1	**133196**	**QSY-1/2-10**
	호스 외경 12 mm용	8.3 mm		**153147**	**QSY-1/2-12**

주문 정보

주문 정보 – Y 푸시인 피팅 QSY, 실링 링이 있는 G 나사산



공압 연결부 1	공압 연결부 2	공칭 폭	팩 크기	부품 번호	타입
수나사 G1/8	호스 외경 4 mm용	3.1 mm	10	**186179**	**QSY-G1/8-4**
	호스 외경 6mm용	4.2 mm		**186180**	**QSY-G1/8-6**
	호스 외경 8 mm용	5.9 mm		**186182**	**QSY-G1/8-8**
수나사 G1/4	호스 외경 6mm용	4.8 mm		**186181**	**QSY-G1/4-6**
	호스 외경 8 mm용	6.2 mm		**186183**	**QSY-G1/4-8**
	호스 외경 10 mm용	7.2 mm		**186185**	**QSY-G1/4-10**
수나사 G3/8	호스 외경 8 mm용	6.6 mm		**186184**	**QSY-G3/8-8**
	호스 외경 10 mm용	7.4 mm		**186186**	**QSY-G3/8-10**
	호스 외경 12 mm용	8.4 mm		**186187**	**QSY-G3/8-12**
수나사 G1/2		8.3 mm	1	**186188**	**QSY-G1/2-12**

주문 정보 – Y 커넥터 QSY



공압 연결부 1	공압 연결부 2	공칭 폭	팩 크기	부품 번호	타입
호스 외경 4mm용	호스 외경 4 mm용	2.6 mm	10	**153148**	**QSY-4**
			100	**130807**	**QSY-4-100**
호스 외경 6 mm용	호스 외경 6mm용	4.3 mm	10	**153149**	**QSY-6**
			100	**130808**	**QSY-6-100**
호스 외경 8mm용	호스 외경 8 mm용	5.7 mm	10	**153150**	**QSY-8**
			50	**130809**	**QSY-8-50**
호스 외경 10mm용	호스 외경 10 mm용	6.7 mm	10	**153151**	**QSY-10**
			20	**130810**	**QSY-10-20**
호스 외경 12mm용	호스 외경 12 mm용	8 mm	10	**153152**	**QSY-12**
			20	**130811**	**QSY-12-20**
호스 외경 16mm용	호스 외경 16 mm용	12.7 mm	1	**130609**	**QSY-16**

주문 정보 – Y 커넥터 QSY, 감소



공압 연결부 1	공압 연결부 2	공칭 폭	팩 크기	부품 번호	타입
호스 외경 6 mm용	호스 외경 4 mm용	2.3 mm	10	**153153**	**QSY-6-4**
			100	**130812**	**QSY-6-4-100**
호스 외경 8mm용		1.7 mm	10	**130610**	**QSY-8-4**
	호스 외경 6mm용	3.2 mm		**153154**	**QSY-8-6**
			50	**130813**	**QSY-8-6-50**
호스 외경 10mm용		3.3 mm	10	**130611**	**QSY-10-6**
	호스 외경 8 mm용	4.5 mm		**153155**	**QSY-10-8**
			20	**130814**	**QSY-10-8-20**
호스 외경 12mm용			10	**130612**	**QSY-12-8**
	호스 외경 10 mm용	5.8 mm		**153156**	**QSY-12-10**
			20	**130815**	**QSY-12-10-20**
호스 외경 16mm용	호스 외경 12 mm용	7 mm	1	**190708**	**QSY-16-12**

주문 정보

주문 정보 – 플러그인 슬리브가 있는 Y 커넥터 QSY-...H




공압 연결부 1	공압 연결부 2	공칭 폭	팩 크기	부품 번호	타입
플러그인 슬리브 Ø 4 mm	호스 외경 4 mm용	1.6 mm	10	**130628**	**QSY-4H**

주문 정보 – 플러그인 슬리브가 있는 Y 커넥터 QSY-...H, 감소




공압 연결부 1	공압 연결부 2	공칭 폭	팩 크기	부품 번호	타입
플러그인 슬리브 Ø 6 mm	호스 외경 4 mm용	2.3 mm	10	**130633**	**QSY-6H-4**

주문 정보 – 소켓 슬리브가 있는 Y 커넥터 QSY-...HB



공압 연결부 1	공압 연결부 2	공칭 폭	팩 크기	부품 번호	타입
플러그인 슬리브 Ø 6 mm	호스 외경 6mm용	3.1 mm	10	**133145**	**QSY-6H-B**
플러그인 슬리브 Ø 8 mm	호스 외경 8 mm용	4.6 mm		**133146**	**QSY-8H-B**
플러그인 슬리브 Ø 10 mm	호스 외경 10 mm용	5.9 mm		**133148**	**QSY-10H-B**
플러그인 슬리브 Ø 12 mm	호스 외경 12 mm용	7.3 mm		**133150**	**QSY-12H-B**

주문 정보 – 소켓이 있는 Y 커넥터 QSY-...HB, 축소



공압 연결부 1	공압 연결부 2	공칭 폭	팩 크기	부품 번호	타입
플러그인 슬리브 Ø 8 mm	호스 외경 6mm용	3.6 mm	10	**133147**	**QSY-8H-6-B**
플러그인 슬리브 Ø 10 mm	호스 외경 8 mm용	4.6 mm		**133149**	**QSY-10H-8-B**
플러그인 슬리브 Ø 12 mm	호스 외경 10 mm용	5.9 mm		**133151**	**QSY-12H-10-B**

주문 정보

주문 정보 – Y 푸시인 피팅 QSYL, R 나사산



공압 연결부 1	공압 연결부 2	공칭 폭	팩 크기	부품 번호	타입
수나사 R1/8	호스 외경 4 mm용	3.9 mm	1	**153172**	**QSYL-1/8-4**
	호스 외경 6mm용	4.2 mm		**153173**	**QSYL-1/8-6**
	호스 외경 8 mm용	5.7 mm		**153175**	**QSYL-1/8-8**
수나사 R1/4	호스 외경 6mm용	5.3 mm		**153174**	**QSYL-1/4-6**
	호스 외경 8 mm용	7.3 mm		**153176**	**QSYL-1/4-8**
	호스 외경 10 mm용	8 mm		**153178**	**QSYL-1/4-10**
수나사 R3/8	호스 외경 8 mm용	7.3 mm		**153177**	**QSYL-3/8-8**
	호스 외경 10 mm용	9.2 mm		**153179**	**QSYL-3/8-10**
	호스 외경 12 mm용	9.7 mm		**153180**	**QSYL-3/8-12**
수나사 R1/2		10.6 mm		**153181**	**QSYL-1/2-12**

주문 정보 – QSYL Y 푸시인 피팅, 실링 링이 있는 G 나사산



공압 연결부 1	공압 연결부 2	공칭 폭	팩 크기	부품 번호	타입
수나사 G1/8	호스 외경 4 mm용	3.9 mm	1	**186189**	**QSYL-G1/8-4**
	호스 외경 6mm용	4.2 mm		**186190**	**QSYL-G1/8-6**
	호스 외경 8 mm용	5.7 mm		**186192**	**QSYL-G1/8-8**
수나사 G1/4	호스 외경 6mm용	5.3 mm		**186191**	**QSYL-G1/4-6**
	호스 외경 8 mm용	7.3 mm		**186193**	**QSYL-G1/4-8**
	호스 외경 10 mm용	8 mm		**186195**	**QSYL-G1/4-10**
수나사 G3/8	호스 외경 8 mm용	7.3 mm		**186194**	**QSYL-G3/8-8**
	호스 외경 10 mm용	9.2 mm		**186196**	**QSYL-G3/8-10**
	호스 외경 12 mm용	9.7 mm		**186197**	**QSYL-G3/8-12**
수나사 G1/2		10.6 mm		**186198**	**QSYL-G1/2-12**

주문 정보 – Y 푸시인 피팅 QSYLV, R 나사



공압 연결부 1	공압 연결부 2	공칭 폭	팩 크기	부품 번호	타입
수나사 R1/8	호스 외경 6mm용	4.2 mm	1	**153192**	**QSYLV-1/8-6**
수나사 R1/4	호스 외경 8 mm용	6 mm		**153193**	**QSYLV-1/4-8**
수나사 R3/8	호스 외경 10 mm용	8 mm		**153194**	**QSYLV-3/8-10**
수나사 R1/2	호스 외경 12 mm용	10 mm		**153195**	**QSYLV-1/2-12**

주문 정보

주문 정보 – Y 푸시인 피팅 QSYLV, 실링 링이 있는 G 나사산



공압 연결부 1	공압 연결부 2	공칭 폭	팩 크기	부품 번호	타입
수나사 G1/8	호스 외경 6mm용	3.5 mm	1	**186209**	**QSYLV-G1/8-6**
수나사 G1/4	호스 외경 8 mm용	4.7 mm		**186210**	**QSYLV-G1/4-8**
수나사 G3/8	호스 외경 10 mm용	5.2 mm		**186211**	**QSYLV-G3/8-10**
수나사 G1/2	호스 외경 12 mm용	7 mm		**186212**	**QSYLV-G1/2-12**

액세서리

해체 도구 QSO



타입 코드	사이즈	제품 무게	부품 번호	타입
QSO	호스 외경 4mm용 호스 외경 6mm용 호스 외경 8mm용 호스 외경 10mm용	13 g	**158419**	**QSO**