
快插接頭 QS



特性

特性一覽

標準系列
- 型號眾多：選擇多，在一般應用場合中有很好的靈活性
- PBT 和鍍鎳黃銅
- 工作介質：壓縮空氣、真空、水

註：所有 R 螺紋都塗有密封材料，這種塗層取代了傳統的密封圈。只需用手鎖入 R 螺紋，並用開口扳手轉動一次或兩次將其鎖緊。該配件最多可鎖入五次。多次鎖入 R 螺紋時，請確保磨損的塗層密封材料不會進入氣源系統。

附加文件

連結 qs

補充文件 PUSH-IN-FITTINGS-ADD 包含有關軟管接頭組合和螺紋類型以及組裝說明等額外資訊。


圖表

連結 qs


也可在線上獲取本文件所示的圖表，可使用這些圖表顯示精確值。

設計


[C] 塞頭




[L] L 形




[LL] L 形，長版




[S] 穿板式快插接頭




[T] T 型




[TL] T 型，附加快插接頭，縱向




[W] 45° 接頭



[X] X 形




[Y] Y 形



特性

氣動連接 1



用於不同氣管外徑的快插接頭，可以與快插接頭、插入式軸套、公制外螺紋、R 和 G 外螺紋結合使用。

哪個配件適合哪種螺紋？

- 公制螺紋：螺紋相當於 G 螺紋，安裝在公制圓柱螺紋中，O 型環達成密封效果。
- G 螺紋，符合 ISO 228-1：螺紋更短，安裝深度恆定，密封圈可更換，密封件在前面，可更換的密封圈可多次重複使用。
- R 型螺紋符合 EN 10226-1 和 ISO 7/1 標準：自鎖功能，直接密封，無需額外的密封面，安裝尺寸較小，因為沒有密封面的階梯設計，可重複使用多達 5 次。 當 R 外螺紋與 G 內螺紋組合時，如果 G 內螺紋製造不良或公差範圍過大，則可能發生洩漏。 在這種情況下，需要進行額外的密封，例如使用密封膠帶。

解鎖環

安裝軟管：

裁切軟管並去毛刺，以實現牢固固定，防止內置密封件受損。

- 將軟管插入至接頭的止擋位置。 確保軟管已正確插入內側密封圈內。 根據軟管與密封圈的公差狀況，軟管與密封圈的接觸可能會被誤判為止擋。
- 輕輕拉動軟管，檢測軟管連接是否牢固。

拆卸軟管：

- 輕輕向下按壓釋放環並按住，就可鬆開軟管。小心地將軟管從螺紋接頭中拉出。
- 再次使用軟管前，先將損壞部分剪掉。

型號代碼

001	系列	
QS	快插接頭，標準系列	
QSC	快插接頭，標準系列	
QSF	快插接頭，標準系列	
QSH	快插接頭，標準系列	
QSL	L 型快插接頭 QSL	
QSLF	快插接頭，L 形 QSLF	
QSLL	快插接頭，L 型 QSLL	
QSLV	L 型快插接頭，QSLV，可旋轉	
QSM	快插接頭，Mini 系列	
QSMC	快插接頭，Mini 系列	
QSMF	快插接頭，Mini 系列	
QSML	L 型快插接頭 QSML，Mini 系列	
QSMLL	L 型快插接頭 QSMLL，Mini 系列	
QSMLLV	L 型快插接頭 QSMLLV，Mini 系列	
QSMLV	快插接頭，迷你型，L 型 QSMLV	
QSMP	快插接頭，Mini QSMP	
QSMS	快插接頭，Mini QSMS	
QSMT	快插接頭，Mini QSMT	
QSMTL	快插接頭，Mini QSMTL	
QSMX	快插接頭，Mini QSMX	
QSMY	快插接頭，Mini QSMY	
QSYLV	L 型快插接頭，2 路，可旋轉，QSYLV	
QSX	X 型快插接頭，QSX	
QST	T 型快插接頭，QST	
QSYL	L 型快插接頭，2 路，QSYL	
QSS	穿板式快插接頭 QSS	
QSTL	T/L 型快插接頭，可旋轉，QSTL	
QSY	Y 型快插接頭，QST	
QSTF	T 型快插接頭，QSTF，可旋轉	
QSW	快插接頭，標準系列	
QSSF	穿板式快插接頭，具有內螺紋 QSSF	

002	設計	
	直列式	
C	塞頭	
L	L 形	
LL	L 形，長版	
S	穿板式快插接頭	
T	T 型	
TL	T 型，附加快插接頭，縱向	
W	45° 接頭	
X	X 形	
Y	Y 形	

003	氣動介面 1	
1/8	外螺紋 R1/8	
1/4	外螺紋 R1/4	
3/8	外螺紋 R3/8	
1/2	外螺紋 R1/2	
2	快插接頭 2 mm	
2H	插入式軸套 2 mm	
3	快插接頭 3 mm	
3H	插入式軸套 3 mm	
4	快插接頭 4 mm	
4H	插入式接頭 4 mm	
6	快插接頭 6 mm	
6H	插入式軸套 6 mm	
8	快插接頭 8 mm	
8H	插入式軸套 8 mm	
10	快插接頭 10 mm	
10H	插入式軸套 10 mm	
12	快插接頭 12 mm	
12H	插入式軸套 12 mm	
16	快插接頭 mm	
16H	插入式軸套 16 mm	
G1/8	外螺紋 G1/8	
G1/4	外螺紋 G1/4	
G3/8	外螺紋 G3/8	
G1/2	外螺紋 G1/2	
G3/4	外螺紋 G3/4	
M3	外螺紋 M3	
M5	外螺紋 M5	
M6	外螺紋 M6	
M6x0,75	外螺紋 M6x0.75	
M7	外螺紋 M7	
M8x0,75	外螺紋 M8x0.75	
M8x1,25	外螺紋 M8x1.25	

004	氣動連接 2	
	與氣介面 1 尺寸相同的快插接頭	
2	快插接頭 2 mm	
3	快插接頭 3 mm	
4	快插接頭 4 mm	
6	快插接頭 6 mm	
8	快插接頭 8 mm	
10	快插接頭 10 mm	
12	12 mm 快插接頭	
16	快插接頭 16 mm	
22	快插接頭 22 mm	

005	安裝方式	
	標準	
I	內六角	
V	中空螺栓，外六角	

006	其他特徵	
	無	
F	具有固定圈	
R	圓形釋放環	
Y	出口，兩通，平行	

007	包裝單元 [單位]	
1	1	
10	10	
20	20	
50	50	
100	100	

資料表

主要技術參數 – 公制和 G 外螺紋

氣動介面，氣口 1	外螺紋 M5	外螺紋 G1/8	外螺紋 G1/4	外螺紋 G3/8	外螺紋 G1/2	外螺紋 G3/4
結構特點	推挽原理					
安裝位置	可選					
旋入螺釘上的密封件類型	密封圈					
標稱扭矩	1.2 Nm	5.4 Nm	9 Nm	15.5 Nm	26 Nm	20 Nm
標稱鎖緊扭矩公差	± 20%					
公稱通徑	1.8 ... 2.4 mm	2.6 ... 6 mm	3.1 ... 8.5 mm	4.2 ... 11 mm	6.4 ... 13 mm	20 mm
氣管插入深度[1)]	14.9 ... 17 mm	14.9 ... 20.7 mm	17 ... 23.4 mm	18.1 ... 24.8 mm	23.3 ... 24.8 mm	27.54 mm
產品重量	8 ... 13 g	7.7 ... 31 g	13 ... 48 g	20 ... 97 g	33 ... 158 g	91.2 g

1) 所示的氣管插入深度為參考值，可能因型號而略有不同。

主要技術參數 – –R 外螺紋

氣動介面，氣口 1	外螺紋 R1/8	外螺紋 R1/4	外螺紋 R3/8	外螺紋 R1/2
結構特點	推挽原理			
安裝位置	可選			
旋入螺釘上的密封件類型	塗漆			
公稱通徑	2.4 ... 6 mm	2.8 ... 8.5 mm	4.2 ... 11 mm	6.3 ... 13 mm
氣管插入深度[1)]	11.6 ... 20.7 mm	11.9 ... 23.4 mm	17 ... 24.8 mm	20.2 ... 24.8 mm

1) 所示的氣管插入深度為參考值，可能因型號而略有不同。

主要技術參數 – G 內螺紋

氣動介面，氣口 1	內螺紋 G1/8	內螺紋 G1/4	內螺紋 G3/8	內螺紋 G1/2
結構特點	推挽原理			
安裝位置	可選			
旋入螺釘上的密封件類型	塗漆			
公稱通徑	2.8 ... 7 mm	3 ... 11 mm	5 ... 11 mm	11 ... 15 mm

主要技術參數 - 插入式軸套

氣動介面，氣口 1	插座，直徑 4 mm	插座，直徑 6 mm	插座，直徑 8 mm	插座，直徑 10 mm	插座，直徑 12 mm	插座，直徑 16 mm
結構特點	推挽原理					
安裝位置	可選					
公稱通徑	2.5 mm	2.3 ... 4 mm	2.3 ... 6 mm	3.8 ... 7.5 mm	3.7 ... 9 mm	7.8 ... 11 mm

主要技術參數 - 適用氣管外徑

氣動介面，氣口 1	用於 4 mm 外徑的氣管	適用於氣管外徑 6 mm	用於 8 mm 外徑的氣管	用於 10 mm 外徑的氣管	用於 12 mm 外徑的氣管	用於 16 mm 外徑的氣管
結構特點	推挽原理					
安裝位置	可選					
旋入螺釘上的密封件類型	–					塗漆
公稱通徑	2.8 mm	2.8 ... 4.3 mm	2.8 ... 7 mm	4.3 ... 9 mm	6.2 ... 11 mm	13 mm

氣管插入深度

氣動介面，氣口 2	適用於氣管外徑 4 mm	適用於氣管外徑 6 mm	適用於氣管外徑 8 mm	適用於氣管外徑 10 mm	用於 12 mm 外徑的氣管	適用於氣管外徑 16 mm	適用於氣管外徑 22 mm
氣管插入深度[1)]	14.9 mm	17 mm	18.2 mm	20.7 mm	23.3 mm	24.8 mm	27.54 mm

1) 規定的氣管插入深度為參考值，可能因型號不同而略有差異。

氣管插入深度 QSC

氣動介面，氣口 1	用於 4 mm 外徑的氣管	適用於氣管外徑 6 mm	用於 8 mm 外徑的氣管	用於 10 mm 外徑的氣管	用於 12 mm 外徑的氣管
氣管插入深度[1)]	14.9 mm	17 mm	18.1 mm	20.7 mm	22.9 mm

1) 規定的氣管插入深度為參考值，可能因型號不同而略有差異。

資料表

工作和環境條件

操作壓力的溫度範圍	-0.95 ... 6 bar
取決於溫度的操作壓力	-0.95 ... 14 bar
關於工作壓力的提示	水：在最高溫度 50°C 時，最大值為 0.6 MPa
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 水（液態，無冰）
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 水：G 型螺紋只能使用 OL 型密封圈做為附加配件
環境溫度	-10 ... 80°C
耐腐蝕等級 CRC[1)]	1 - 低耐腐蝕能力
海事分類	參見證書


1) 詳情請查閱 www.festo.com/x/topic/crc

QS-G3/4-22 工作和環境條件

操作壓力的溫度範圍	-0.95 ... 14 bar
取決於溫度的操作壓力	-0.95 ... 14 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 水（液態，無冰）
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 水：G 型螺紋只能使用 OL 型密封圈做為附加配件
環境溫度	-20 ... 80°C
耐腐蝕等級 CRC[1)]	1 - 低耐腐蝕能力

1) 詳情請查閱 www.festo.com/x/topic/crc

工作壓力 p 與溫度 t 的關係（QS G3/4-22 除外）



材料


外殼材質	陽極氧化鋁, 鍍鎳黃銅, PBT
釋放環材料	POM
釋放環顏色	藍色
氣管密封件材料	NBR
氣管夾緊元件材質	高合金不鏽鋼
材料說明	RoHS 合規
螺帽材料	鍍鎳黃銅
中空螺栓材料	鍍鎳黃銅
無塵室適用性，依據 ISO 14644-14 測量[1)]	4 級，符合 ISO 14644-1 靜態安裝的元件，根據 ISO 14644-1 無法進行有意義的評估

1) 在插入式軸套 QSH 和快插堵頭 QSC-...H 中不能移動，根據 ISO 14644-1 標準（固定安裝元件）

尺寸

尺寸 – 快插接頭 QS，R 螺紋


CAD 相關資料下載 www.festo.com



	D1	D2	L1	L2	L3	⊂
QS-1/8-4	R1/8	4	21	8	17	10
QS-1/8-4-100						
QS-1/8-6		6	22,3	8	18,3	12
QS-1/8-6-100						
QS-1/8-8		8	27,9	8	23,9	14
QS-1/8-8-50						
QS-1/8-10		10	30,3	8	26,3	17
QS-1/4-4	R1/4	4	22,5	11	16,5	14
QS-1/4-6		6	23,7	11	17,6	14
QS-1/4-6-100						
QS-1/4-8		8	26,6	11	20,6	14
QS-1/4-8-50						
QS-1/4-10		10	29,8	11	23,8	17
QS-1/4-10-50						
QS-1/4-12		12	35,9	11	29,9	21
QS-1/4-12-20						
QS-3/8-6	R3/8	6	24,5	12	18,1	17
QS-3/8-8		8	25,5	12	19,2	17
QS-3/8-8-50						
QS-3/8-10		10	29,3	12	23	17
QS-3/8-10-50						
QS-3/8-12		12	31,9	12	25,6	21
QS-3/8-12-20						
QS-1/2-10	R1/2	10	30,4	15	22,2	21
QS-1/2-10-50						
QS-1/2-12		12	33,9	15	25,7	21
QS-1/2-12-20						
QS-1/2-16		16	41,3	15	33,1	24
QS-1/2-16-20						

尺寸

尺寸 – 快插接頭 QS-3/8-16，R 螺紋 CAD 相關資料下載 www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	L1	L2	L3	⫧
QS-3/8-16	R3/8	16	23,8	41,1	12	34,8	22

尺寸

尺寸 – 快插接頭 QS，G 螺紋，具有密封圈（G1/8、G1/4、G3/8 和 G1/2）

CAD 相關資料下載 www.festo.com




[1] 密封圈

	D1	D2	L1	L2	L5	⫧
QS-G1/8-4	G1/8	4	19,5	4,2	1,9	13
QS-G1/8-4-100						
QS-G1/8-6		6	20,6	4,2	1,9	13
QS-G1/8-6-100						
QS-G1/8-8		8	25,8	4,2	1,9	14
QS-G1/8-8-50						
QS-G1/4-6	G1/4	6	21,2	4,8	1,9	17
QS-G1/4-6-100						
QS-G1/4-8		8	21,9	4,8	1,9	17
QS-G1/4-8-50						
QS-G1/4-10		10	28,9	4,8	1,9	17
QS-G1/4-10-50						
QS-G1/4-12		12	34,1	4,8	1,9	21
QS-G1/4-12-20						
QS-G3/8-8	G3/8	8	21,7	5,8	2,4	19
QS-G3/8-8-50						
QS-G3/8-10		10	25,4	5,8	2,4	19
QS-G3/8-10-50						
QS-G3/8-12		12	31,5	5,8	2,4	21
QS-G3/8-12-20						
QS-G1/2-12	G1/2	12	28	6,8	2,4	24
QS-G1/2-12-20						
QS-G1/2-16		16	35,3	6,8	2,4	24
QS-G1/2-16-20						

尺寸

尺寸 – 快插接頭 QS-G3/8-16，G 螺紋，具有密封圈

CAD 相關資料下載 www.festo.com




[1] 密封圈

	D1	D2 Ø	L1	L2	L5	L6	1
QS-G3/8-16	G3/8A	16	37,3	5,8	2,4	9,6	22

尺寸

尺寸 – 快插接頭 QS，G 螺紋，具有密封圈 (G3/4)

CAD 相關資料下載 www.festo.com




	D1	D	D2 ø	L1	L2	L3	T1 ø	⬡ 1
QS-G3/4-22	G3/4	22	32	42,1	31,1	11	~27,5	32

尺寸

尺寸 – 快插接頭 QS-...-I，R 螺紋

CAD 相關資料下載 www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	D6 ø	L1	L2	L3	L4	⫧
QS-1/8-4-I	R1/8	4	9,7	9,9	20	8	16	14,9	2,5
QS-1/8-4-I-100									
QS-1/8-6-I		6	11,8	11,8	22,1	8	18,1	17	4
QS-1/8-6-I-100									
QS-1/8-8-I		8	13,7	13,8	25,9	8	21,9	18,2	5
QS-1/8-8-I-50									
QS-1/8-10-I		10	17,5	16,8	30,3	8	26,3	20,7	5
QS-1/4-6-I	R1/4	6	13,7	11,8	21,3	11	15,2	17	4
QS-1/4-6-I-100									
QS-1/4-8-I		8	13,7	13,8	25,1	11	19,1	18,2	6
QS-1/4-8-I-50									
QS-1/4-10-I		10	17,5	16,8	29,8	11	23,8	20,7	6
QS-1/4-10-I-50									
QS-1/4-12-I		12	20,8	19,8	35,9	11	29,9	23,3	6
QS-3/8-8-I	R3/8	8	16,8	13,8	22,2	12	15,9	18,2	6
QS-3/8-10-I		10	17,5	16,8	29,3	12	23	20,7	6
QS-3/8-12-I		12	20,8	19,8	31,9	12	25,6	23,3	8
QS-1/2-10-I	R1/2	10	20,8	16,8	30,3	15	22,1	20,7	6
QS-1/2-12-I		12	20,8	19,8	33,9	15	25,7	23,3	8

尺寸

尺寸 – 快插接頭 QS-...-I，G 螺紋

CAD 相關資料下載 www.festo.com




[1] 密封圈

	D1	D2	D5 ø	D6 ø	L1	L2	L4	L5	⫧
QS-G1/8-4-I	G1/8	4	13	9,9	19,5	4,2	14,9	1,9	2,5
QS-G1/8-4-I-100									
QS-G1/8-6-I		6	13	11,8	21,6	4,2	17	1,9	4
QS-G1/8-6-I-100									
QS-G1/8-8-I		8	13,7	13,8	25,8	4,2	18,2	1,9	5
QS-G1/8-8-I-100									
QS-G1/8-10-I		10	17	16,8	28,3	4,2	20,7	1,9	5
QS-G1/8-10-I-100									
QS-G1/4-6-I	G1/4	6	17	11,8	20,2	4,8	17	1,9	4
QS-G1/4-8-I		8	17	13,8	24,4	4,8	18,2	1,9	6
QS-G1/4-10-I		10	17	16,8	28,9	4,8	20,7	1,9	7
QS-G3/8-8-I	G3/8	8	19	13,8	23,9	5,8	18,2	2,4	6
QS-G3/8-10-I		10	19	16,8	26,4	5,8	20,7	2,4	7
QS-G3/8-12-I		12	20,8	19,8	31,5	5,8	23,3	2,4	8
QS-G1/2-12-I	G1/2	12	24	19,8	28	6,8	23,3	2,4	8

尺寸

尺寸 – 快插接頭 QSF，G 螺紋

CAD 相關資料下載 www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	L1	L2	⫧
QSF-1/8-4-B	G1/8	4	9,7	23,9	7	14
QSF-1/8-4-B-100						
QSF-1/8-6-B		6	11,8	26	7	14
QSF-1/8-6-B-100						
QSF-1/8-8-B		8	13,7	27,2	7	14
QSF-1/8-8-B-50						
QSF-1/4-4-B	G1/4	4	9,7	26,9	9,5	17
QSF-1/4-6-B		6	11,8	29	9,5	17
QSF-1/4-6-B-100						
QSF-1/4-8-B		8	13,7	30,2	9,5	17
QSF-1/4-8-B-50						
QSF-1/4-10-B		10	17,5	32,7	9,5	17
QSF-1/4-10-B-50						
QSF-1/4-12-B		12	20,8	34,8	9,5	21
QSF-3/8-6-B	G3/8	6	11,8	30,5	11	21
QSF-3/8-8-B		8	13,7	31,7	11	21
QSF-3/8-8-B-50						
QSF-3/8-10-B		10	17,5	34,2	11	21
QSF-3/8-10-B-50						
QSF-3/8-12-B		12	20,8	36,8	11	21
QSF-3/8-12-B-20						
QSF-1/2-12-B	G1/2	12	20,8	40,1	14	24
QSF-1/2-16-B		16	25	41,6	14	25

尺寸

尺寸 – 快插接頭 QS

CAD 相關資料下載 www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	D6	L1
QS-4	4	4	10	–	30,8
QS-4-100					
QS-6	6	6	12,5	–	34,9
QS-6-100					
QS-8	8	8	14,5	–	37,8
QS-8-50					
QS-10	10	10	17,5	–	41,4
QS-10-50					
QS-12	12	12	21	–	47,8
QS-12-20					
QS-16	16	16	25	–	50
QS-16-20					
QS-6-4	6	4	12,5	12,5	34,4
QS-6-4-100					
QS-8-4	8	4	10,7	14,5	36,6
QS-8-6		6	14,5	14,5	37,9
QS-8-6-50					
QS-10-6	10	6	13	17,5	39,8
QS-10-8		8	17,5	17,5	41,1
QS-10-8-50					
QS-12-8	12	8	14,5	21	44
QS-12-10		10	21	21	47,6
QS-12-10-20					

尺寸

尺寸 – 穿板式快插接頭 QSS

CAD 相關資料下載 www.festo.com




	D1	D5	D6 ø	L1	L2	L3	L4	⫧
QSS-4	4	M12x1	10,8	30,8	14,8	9,5	4	14
QSS-4-100								
QSS-6	6	M14x1	12,5	34,9	19	9,5	4	17
QSS-6-100								
QSS-8	8	M16x1	14,6	37,4	19,4	10,5	4	19
QSS-8-50								
QSS-10	10	M20x1	18,5	42,4	21,6	11,9	5	24
QSS-10-50								
QSS-12	12	M22x1	20,4	47,6	24,2	13,2	6	27
QSS-12-20								

尺寸

尺寸 – 穿板式快插接頭 QSS-...-F，具有固定套環

CAD 相關資料下載 www.festo.com




	D1	D5	D6 ø	L1	L2	L3	⫧
QSS-4-F	4	M12x1	9,9	33	13	max. 10	14
QSS-6-F	6	M14x1	11,8	34,9	14,4	max. 10	17
QSS-8-F	8	M16x1	13,8	38,4	15,2	max. 13	19
QSS-10-F	10	M20x1	16,8	47,1	20,3	max. 15	24
QSS-12-F	12	M22x1	19,8	48,5	18,9	max. 17,5	27

尺寸

尺寸 – 螺紋穿板接頭 QSSF

CAD 相關資料下載 www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	L1	L2	L4	L5	L6	L7	⇄1	⇄2
QSSF-1/8-4-B	G1/8	4	M12x1	24,2	7	4	5	9	9	14	14
QSSF-1/8-6-B		6	M14x1	26,4	7	4	6	10	10,2	17	17
QSSF-1/8-8-B		8	M16x1	27	7	4	6	10	9,8	19	19
QSSF-1/4-4-B	G1/4	4	M12x1	27,5	9,5	4	6	12,3	9	17	14
QSSF-1/4-6-B		6	M14x1	28,7	9,5	4	6	12,3	10,2	17	17
QSSF-1/4-8-B		8	M16x1	30	9,5	4	6	13	9,8	19	19
QSSF-1/4-10-B		10	M20x1	32,7	9,5	5	7	13	11,1	24	24
QSSF-3/8-6-B	G3/8	6	M14x1	30,9	11	4	6,5	14,5	10,2	21	17
QSSF-3/8-8-B		8	M16x1	31,5	11	4	6,5	14,5	9,8	21	19
QSSF-3/8-10-B		10	M20x1	34,2	11	5	7	14,5	11,1	24	24
QSSF-3/8-12-B		12	M22x1	36,8	11	6	7	14,5	12,4	24	27
QSSF-1/2-12-B	G1/2	12	M22x1	40,1	14	6	7	17,8	12,4	24	27
QSSF-1/2-16-B		16	M27x1,5	42,6	14	9	8,5	17,3	15,4	29	32

尺寸

尺寸 – 插入式堵頭 QSC

CAD 相關資料下載 www.festo.com




	D1 ø	D5 ø	L1
QSC-4	4	10	16,4
QSC-4-100			
QSC-6	6	12,5	18,5
QSC-6-100			
QSC-8	8	14,5	19,9
QSC-8-50			
QSC-10	10	17,5	22,3
QSC-10-50			
QSC-12	12	21	24,9
QSC-12-20			

尺寸

尺寸 – 插頭 QS-...H

CAD 相關資料下載 www.festo.com




	D1	D2	D3 ø	D5 ø	L1	L2
QS-6H-4	QS-6	4	10	9,9	37,7	15,2
QS-6H-4-100						
QS-8H-4	QS-8	4	12,5	9,9	40,2	16,7
QS-8H-6		6	12,5	11,8	40,8	17,3
QS-8H-6-50						
QS-10H-6	QS-10	6	12,5	11,8	43,8	18,8
QS-10H-8		8	14,5	13,8	43,7	18,7
QS-10H-8-50						
QS-12H-6	QS-12	6	14,5	11,8	48,8	19,8
QS-12H-8		8	14,5	13,8	49,7	20,7
QS-12H-10		10	17,5	16,8	50	21
QS-12H-10-20						

尺寸

尺寸 – 插入式軸套 QSH

CAD 相關資料下載 www.festo.com




	D1	L1	L2
QSH-4	QS-4	34,8	11,3
QSH-4-100			
QSH-6	QS-6	38,2	11,3
QSH-6-100			
QSH-8	QS-8	41,4	12,1
QSH-8-50			
QSH-10	QS-10	46,2	13
QSH-10-50			
QSH-12	QS-12	52,8	17,5
QSH-12-20			
QSH-16	QS-16	55,6	18

尺寸

尺寸 – 插入式軸套 QSH，變小徑

CAD 相關資料下載 www.festo.com




	D1	D2	L1
QSH-6-4	QS-6	QS-4	36,7
QSH-6-4-100			
QSH-8-4	QS-8	QS-4	41,1
QSH-8-6		QS-6	40,5
QSH-8-6-50			
QSH-10-6	QS-10	QS-6	43,7
QSH-10-8		QS-8	44
QSH-10-8-50			
QSH-12-8	QS-12	QS-8	47,5
QSH-12-10		QS-10	49,6
QSH-12-10-20			
QSH-16-12	QS-16	QS-12	54,4
QSH-16-12-20			

尺寸

尺寸 – 堵頭 QSC-...4H

CAD 相關資料下載 www.festo.com




	B1	D1 ø ±0,1	D5 ø	D6 ø	L1	L2
QSC-4H	2,1	4	5	3	27,5	15
QSC-4H-100						
QSC-6H	3	6	7	3	32,5	17
QSC-6H-100						
QSC-8H	4	8	9	4	36,5	18,1
QSC-8H-50						

尺寸

尺寸 – 堵頭 QSC-...6H/8H/10H/12H/16H

CAD 相關資料下載 www.festo.com




	D1 ø ±0,1	D5 ø	D6 ø	L1	L2
QSC-10H QSC-10H-50	10	11	5	42	20,2
QSC-12H QSC-12H-20	12	13	6	44	23,4
QSC-16H	16	17	8	46	24,1

尺寸

尺寸 – L 型快插式螺紋接頭 QSL，R 螺紋

CAD 相關資料下載 www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	⫷
QSL-1/8-4	R1/8	4	10	22	8	23	18,7	10
QSL-1/8-4-100								
QSL-1/8-6		6	12,5	22,5	8	24,8	20,3	10
QSL-1/8-6-100								
QSL-1/8-8		8	14,5	24	8	27,3	22,7	12
QSL-1/8-8-50								
QSL-1/8-10		10	17,5	25	8	29,8	25,5	12
QSL-1/4-4	R1/4	4	10	29	11	28	20,7	14
QSL-1/4-6		6	12,5	28	11	28,2	21,8	14
QSL-1/4-6-100								
QSL-1/4-8		8	14,5	28	11	29,2	23,7	14
QSL-1/4-8-50								
QSL-1/4-10		10	17,5	28,5	11	31,2	26	14
QSL-1/4-10-50								
QSL-1/4-12		12	21	29,8	11	34,2	29	14
QSL-1/4-12-20								
QSL-3/8-6	R3/8	6	12,5	31,5	12	31,4	23,8	17
QSL-3/8-8		8	14,5	31	12	31,9	24,7	17
QSL-3/8-8-50								
QSL-3/8-10		10	17,5	32	12	34,4	27	17
QSL-3/8-10-20								
QSL-3/8-12		12	21	32,5	12	36,7	29,7	17
QSL-3/8-12-20								
QSL-1/2-10	R1/2	10	17,5	36	15	36,6	27,5	21
QSL-1/2-10-50								
QSL-1/2-12		12	21	36,5	15	38,8	30,7	21
QSL-1/2-12-20								

尺寸

尺寸 – L 型快插式螺紋接頭 QSL-...-16，R 螺紋

CAD 相關資料下載 www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	⫧
QSL-3/8-16	R3/8	16	25	47	11	53,2	33,1	22
QSL-1/2-16	R1/2	16	25	51	15	55,3	33,1	22
QSL-1/2-16-20								

尺寸

尺寸 – L 型快插式螺紋接頭 QSL，G 螺紋，具有密封圈

CAD 相關資料下載 www.festo.com




[1] 密封圈

	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H5	L1	⬡
QSL-G1/8-4	G1/8	4	10	21,1	4,2	1,9	18,7	13
QSL-G1/8-4-100								
QSL-G1/8-6		6	12,5	21,6	4,2	1,9	20,3	13
QSL-G1/8-6-100								
QSL-G1/8-8		8	14,5	22,1	4,2	1,9	22,7	13
QSL-G1/8-8-50								
QSL-G1/4-6	G1/4	6	12,5	24,7	4,8	1,9	21,8	17
QSL-G1/4-6-100								
QSL-G1/4-8		8	14,5	24,7	4,8	1,9	23,7	17
QSL-G1/4-8-50								
QSL-G1/4-10		10	17,5	25,2	4,8	1,9	26	17
QSL-G1/4-10-50								
QSL-G1/4-12		12	21	26,5	4,8	1,9	29	17
QSL-G1/4-12-20								
QSL-G3/8-8	G3/8	8	14,5	27,2	5,8	2,4	24,7	19
QSL-G3/8-8-50								
QSL-G3/8-10		10	17,5	28,2	5,8	2,4	27	19
QSL-G3/8-10-20								
QSL-G3/8-12		12	21	28,7	5,8	2,4	29,7	19
QSL-G3/8-12-20								
QSL-G1/2-12	G1/2	12	21	32,2	6,8	2,4	30,7	24
QSL-G1/2-12-20								

尺寸

尺寸 – L 型快插式螺紋接頭 QSL-...-16，G 螺紋，具有密封圈

CAD 相關資料下載 www.festo.com




[1] 密封圈

	D1	D2	D5 Ø	H1	H2	H5	L1	⫷
QSL-G3/8-16	G3/8	16	25	44,2	5,8	2,4	33,1	24
QSL-G1/2-16	G1/2	16	25	45,2	6,8	2,4	33,1	24
QSL-G1/2-16-20								

尺寸

尺寸 – L 型快插式螺紋接頭，加長型 QSLL，R 螺紋

CAD 相關資料下載 www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	H1	L1	L2	L3	⫧
QSLL-1/8-4	R1/8	4	10	18,7	34	8	35	10
QSLL-1/8-6		6	12,5	20,3	37	8	39,3	10
QSLL-1/8-8		8	14,5	22,7	40,5	8	43,8	12
QSLL-1/4-4	R1/4	4	10	20,7	41	11	40	14
QSLL-1/4-6		6	12,5	21,8	42,5	11	42,7	14
QSLL-1/4-8		8	14,5	23,7	44,5	11	45,7	14
QSLL-1/4-10		10	17,5	26	48	11	50,7	14
QSLL-3/8-6	R3/8	6	12,5	23,8	46	12	45,9	17
QSLL-3/8-8		8	14,5	24,7	47,5	12	48,4	17
QSLL-3/8-10		10	17,5	27	51,5	12	53,9	17
QSLL-3/8-12		12	21	29,7	55,5	12	59,7	17
QSLL-1/2-10	R1/2	10	17,5	27	55,5	15	56,1	21
QSLL-1/2-12		12	21	29,7	59,5	15	61,8	21

尺寸

尺寸 – L 型快插式螺紋接頭，加長型 QSLL，G 螺紋，具有密封圈

CAD 相關資料下載 www.festo.com




[1] 密封圈

	D1	D2	D5 ø	H1	L1	L2	L6	⫧
QSLL-G1/8-4	G1/8	4	10	18,7	33,1	4,2	1,9	13
QSLL-G1/8-4-100								
QSLL-G1/8-6		6	12,5	20,3	36,1	4,2	1,9	13
QSLL-G1/8-6-100								
QSLL-G1/8-8		8	14,5	22,7	38,6	4,2	1,9	13
QSLL-G1/8-8-100								
QSLL-G1/4-6	G1/4	6	12,5	21,8	39,2	4,8	1,9	17
QSLL-G1/4-8		8	14,5	23,7	41,2	4,8	1,9	17
QSLL-G1/4-10		10	17,5	26	44,7	4,8	1,9	17
QSLL-G1/4-12		12	21	29	49,5	4,8	1,9	17
QSLL-G3/8-8	G3/8	8	14,5	24,7	43,7	5,8	2,4	19
QSLL-G3/8-10		10	17,5	27	47,7	5,8	2,4	19
QSLL-G3/8-12		12	21	29,7	51,7	5,8	2,4	19
QSLL-G1/2-12	G1/2	12	21	29,7	55,2	6,8	2,4	24

尺寸

尺寸 – L 型快插式螺紋接頭，加長型 QSLL-...-16，G 螺紋，具有密封圈

CAD 相關資料下載 www.festo.com




[1] 密封圈

	D1	D2	D5 ø	H1	L1	L2	L6	⫧
QSLL-G1/2-16	G1/2	16	25	33,1	72,2	6,8	2,4	24

尺寸

尺寸 – L 型快插式螺紋接頭 QSLF，G 螺紋

CAD 相關資料下載 www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	D6 ø	H1	H2	H3	L1	L2	⫧
QSLF-1/8-4-B	G1/8	4	10	9,9	25	20	7	18,7	14,9	14
QSLF-1/8-6-B		6	12,5	11,8	26,8	20,5	7	20,3	17	14
QSLF-1/8-8-B		8	14,5	13,8	28,3	21	7	22,7	18,1	14
QSLF-1/4-6-B	G1/4	6	12,5	11,8	31,3	25	9,5	21,8	17	17
QSLF-1/4-8-B		8	14,5	13,8	32,3	25	9,5	23,7	18,1	17
QSLF-1/4-10-B		10	17,5	16,8	34,3	25,5	9,5	26	20,2	17
QSLF-3/8-8-B	G3/8	8	14,5	13,8	34,8	27,5	11	24,7	18,1	21
QSLF-3/8-10-B		10	17,5	16,8	37,3	28,5	11	27	20,2	21

尺寸

尺寸 – L 型螺紋快插接頭 QSLV-...-I，R 螺紋

CAD 相關資料下載 www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	D6 ø	D7 ø	H1	H2	H3	H4	L1	L2	⊂
QSLV-1/8-6-I	R1/8	6	13	14,3	11,8	24	8	11,5	20	23,7	17	5
QSLV-1/8-8-I		8	14	17,9	13,8	27	8	12	23	26,7	18,1	8
QSLV-1/4-6-I	R1/4	6	13	14,3	11,8	27	11	12,5	21	23,7	17	5
QSLV-1/4-8-I		8	14	17,9	13,8	30	11	13	24	26,7	18,1	8
QSLV-1/4-10-I		10	18	21,3	16,8	34	11	15	28	30,7	20,7	10
QSLV-3/8-8-I	R3/8	8	14	17,9	13,8	31	12	13,7	24,7	26,7	18,1	8
QSLV-3/8-10-I		10	18	21,3	16,8	35	12	15,7	28,7	30,7	20,7	10
QSLV-3/8-12-I		12	21	26,3	19,8	39	12	17,7	32,7	36,4	23,4	12
QSLV-1/2-12-I	R1/2	12	21	26,3	19,8	42	15	18,8	33,8	36,4	23,4	12

尺寸

尺寸 – L 型螺紋快插接頭 QSLV-...-I，G 螺紋

CAD 相關資料下載 www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	⫧
QSLV-G1/8-6-I	G1/8	6	13	23	5,1	14,5	23,7	5
QSLV-G1/8-8-I		8	14	26	5,1	15	26,7	8
QSLV-G1/4-6-I	G1/4	6	13	23,5	5,6	15	23,7	5
QSLV-G1/4-8-I		8	14	26,5	5,6	15,5	26,7	8
QSLV-G1/4-10-I		10	18	30,5	5,6	17,5	30,7	10
QSLV-G3/8-8-I	G3/8	8	14	28	6,6	17	26,7	8
QSLV-G3/8-10-I		10	18	32	6,6	19	30,7	10
QSLV-G3/8-12-I		12	21	36	6,6	21	36,4	12
QSLV-G1/2-12-I	G1/2	12	21	37	7,6	22	36,4	12

尺寸

尺寸 – L 型快插式螺紋接頭 QSLV，公制螺紋，具有密封圈

CAD 相關資料下載 www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	⫧1
QSLV-M5-6	M5	6	12,5	17,2	3	7,4	23,1	8

尺寸

尺寸 – L 型螺紋快插接頭 QSLV，R 螺紋

CAD 相關資料下載 www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	⇔ 1
QSLV-1/8-4	R1/8	4	10	27	8	12	22,2	14
QSLV-1/8-4-100								
QSLV-1/8-6		6	12,5	27	8	12	24,2	14
QSLV-1/8-6-100								
QSLV-1/8-8		8	14,5	27	8	12,3	26,2	14
QSLV-1/8-8-50								
QSLV-1/4-6	R1/4	6	12,5	31,5	11	13,5	26,8	17
QSLV-1/4-6-100								
QSLV-1/4-8		8	14,5	31,5	11	13,5	28,2	17
QSLV-1/4-8-50								
QSLV-1/4-10		10	17,5	31,5	11	15	30,5	17
QSLV-1/4-10-50								
QSLV-3/8-8	R3/8	8	14,5	36	12	15,7	30,2	21
QSLV-3/8-10		10	18	36	12	15,7	32,5	21
QSLV-3/8-12		12	21	36	12	17,2	35,2	21
QSLV-1/2-12	R1/2	12	21	40,2	13	16,5	38,2	24
QSLV-1/2-16		16	25	48,3	15	21,6	36,6	24

尺寸

尺寸 – L 型螺紋快插接頭 QSLV，G 螺紋，具有密封圈

CAD 相關資料下載 www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	⫃ 1
QSLV-G1/8-4	G1/8	4	10	23,7	5,1	8,7	23,4	14
QSLV-G1/8-4-100								
QSLV-G1/8-6		6	12,4	23,7	5,1	9	25,5	14
QSLV-G1/8-6-100								
QSLV-G1/8-8		8	14,4	23,7	5,1	10	28,4	14
QSLV-G1/8-8-50								
QSLV-G1/4-6	G1/4	6	14,5	28,6	5,6	10,4	29	19
QSLV-G1/4-6-100								
QSLV-G1/4-8		8	14,5	28,6	5,6	10,4	28,9	19
QSLV-G1/4-8-50								
QSLV-G1/4-10		10	17,6	28,6	5,6	11,7	31,2	19
QSLV-G1/4-10-50								
QSLV-G3/8-8	G3/8	8	14,4	33,1	6,6	12,6	31	24
QSLV-G3/8-10		10	17,6	33,1	6,6	12,6	33,6	24
QSLV-G3/8-12		12	21	33,1	6,6	14,3	36,4	24
QSLV-G1/2-12	G1/2	12	21	34	7,6	14,3	37,9	27
QSLV-G1/2-16		16	25	43,1	7,6	17,2	38,1	27

尺寸

尺寸 – L 型快插接頭 QSL

CAD 相關資料下載 www.festo.com




	D1	D5 ø	D6 ø	H1	H2
QSL-4	4	10	3,2	16,9	6,5
QSL-4-100					
QSL-6	6	12,5	3,2	20,1	8
QSL-6-100					
QSL-8	8	15	4,2	22,4	10
QSL-8-50					
QSL-10	10	17,5	4,2	26,2	12
QSL-10-50					
QSL-12	12	21	4,2	29,4	14
QSL-12-20					
QSL-16	16	25	4,2	33,1	12
QSL-16-20					

尺寸

尺寸 – L 型快插接頭 QSL-...HL，具有插入式軸套

CAD 相關資料下載 www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	H1	L1
QSL-4H	QS-4	4	10	25	16,8
QSL-4H-100					
QSL-6H	QS-6	6	12,5	28,5	19,8
QSL-6H-100					
QSL-8H	QS-8	8	14,5	30,7	21,8
QSL-8H-50					
QSL-10H	QS-10	10	17,5	33,7	24,9
QSL-10H-50					
QSL-12H	QS-12	12	21	39	28,9
QSL-6H-4	QS-6	4	12,5	28,5	17,7
QSL-8H-6	QS-8	6	14,5	30,7	21,9
QSL-10H-8	QS-10	8	17,5	33,7	24,6
QSL-12H-10	QS-12	10	21	39	28,7

尺寸

尺寸 – L 型快插接頭 QSL-...H，具有加長型插入式軸套

CAD 相關資料下載 www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	H1	L1
QSL-4HL	QS-4	4	10	36	16,8
QSL-6HL	QS-6	6	12,5	42	19,8
QSL-8HL	QS-8	8	14,5	46,7	21,8
QSL-10HL	QS-10	10	17,5	51,7	24,9
QSL-12HL	QS-12	12	21	59,5	28,95

尺寸

尺寸 – T 型快插接頭 QST，R 螺紋

CAD 相關資料下載 www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	⫷
QST-1/8-4	R1/8	4	10	22	8	23	37,4	10
QST-1/8-4-100								
QST-1/8-6		6	12,5	22,5	8	24,8	40,5	10
QST-1/8-6-100								
QST-1/8-8		8	14,5	24	8	27,3	45,4	12
QST-1/8-8-50								
QST-1/8-10		10	17,5	25	8	29,8	51	12
QST-1/4-4	R1/4	4	10	29	11	28	41,4	14
QST-1/4-6		6	12,5	28	11	28,2	43,5	14
QST-1/4-6-100								
QST-1/4-8		8	14,5	28	11	29,2	47,4	14
QST-1/4-8-50								
QST-1/4-10		10	17,5	28,5	11	31,2	52	14
QST-1/4-10-50								
QST-1/4-12		12	21	29,8	11	34,2	57,9	14
QST-3/8-6	R3/8	6	12,5	31,5	12	31,4	47,5	17
QST-3/8-8		8	14,5	31	12	31,9	49,4	17
QST-3/8-8-50								
QST-3/8-10		10	17,5	32	12	34,4	54	17
QST-3/8-10-20								
QST-3/8-12		12	21	32,5	12	36,7	59,4	17
QST-3/8-12-20								
QST-1/2-10	R1/2	10	17,5	36	15	36,6	55	21
QST-1/2-12		12	21	36,5	15	38,8	61,4	21

尺寸

尺寸 – T 型快插接頭 QST-...-16，R 螺紋

CAD 相關資料下載 www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	D6 ø	H1	H2	H3	L1	L2	L3	⫧
QST-3/8-16	R3/8	16	25	4,2	47	11	53,2	66,2	24	12	22
QST-1/2-16	R1/2	16	25	4,2	51	15	55,3	66,2	24	12	22

尺寸

尺寸 – T 型快插接頭 QST，G 螺紋，具有密封圈

CAD 相關資料下載 www.festo.com




[1] 密封圈

	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H6	L1	⫧
QST-G1/8-4	G1/8	4	10	21,1	4,2	1,9	37,4	13
QST-G1/8-4-100								
QST-G1/8-6		6	12,5	21,6	4,2	1,9	40,5	13
QST-G1/8-6-100								
QST-G1/8-8		8	14,5	22,1	4,2	1,9	45,4	13
QST-G1/8-8-50								
QST-G1/4-6	G1/4	6	12,5	24,7	4,8	1,9	43,5	17
QST-G1/4-6-100								
QST-G1/4-8		8	14,5	24,7	4,8	1,9	47,4	17
QST-G1/4-8-50								
QST-G1/4-10		10	17,5	25,2	4,8	1,9	52	17
QST-G1/4-10-50								
QST-G1/4-12		12	21	26,5	4,8	1,9	57,9	17
QST-G3/8-8	G3/8	8	14,5	27,2	5,8	2,4	49,4	19
QST-G3/8-8-50								
QST-G3/8-10		10	17,5	28,2	5,8	2,4	54	19
QST-G3/8-10-20								
QST-G3/8-12		12	21	28,7	5,8	2,4	59,4	19
QST-G3/8-12-20								
QST-G1/2-12	G1/2	12	21	32,2	6,8	2,4	61,4	24

尺寸

尺寸 – T 型快插接頭 QST-...-16，G 螺紋，具有密封圈

CAD 相關資料下載 www.festo.com




[1] 密封圈

	D1	D2	D5 ø	D6 ø	H1	H2	H6	L1	L2	L3	⫧
QST-G3/8-16	G3/8	16	25	4,2	44,2	5,8	2,4	66,2	24	12	24
QST-G1/2-16	G1/2	16	25	4,2	45,2	6,8	2,4	66,2	24	12	24

尺寸

尺寸 – T 型快插接頭 QST

CAD 相關資料下載 www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	D6 ø	B1	H1	H2	L1	L2
QST-4	4	4	10	3,2	10,4	17,2	6,5	34,4	13
QST-4-100									
QST-6	6	6	13	3,2	13,5	20,1	8	40,2	16
QST-6-100									
QST-8	8	8	15	3,2	15,6	22,2	9	44,4	18
QST-8-50									
QST-10	10	10	17,5	4,2	18,2	25,2	12	50,4	24
QST-10-50									
QST-12	12	12	21	4,2	21,7	28,4	14	56,8	28
QST-12-20									
QST-16	16	16	25	4,2	25,6	33,1	12	66,2	24
QST-6-4	6	4	13	3,2	13	19,5	8	40,1	16
QST-6-4-100									
QST-8-4	8	4	14,5	3,2	15,1	21,7	9	44,4	18
QST-8-6		6	14,5	3,2	15,1	22,3	9	44,4	18
QST-8-6-50									
QST-10-6	10	6	17,5	4,2	18,2	25	12	50,4	24
QST-10-8		8	17,5	4,2	18,2	24,9	12	50,4	24
QST-10-8-50									
QST-12-8	12	8	21	4,2	21,7	27,7	14	56,8	28
QST-12-10		10	21	4,2	21,7	28	14	56,8	28
QST-12-10-20									
QST-16-12	16	12	25	4,2	25,7	33,2	12	66,2	24

尺寸

尺寸 – T 型快插接頭 QSTF，R 螺紋

CAD 相關資料下載 www.festo.com




	D1	D2	D3	D5 ø	H1	H2	H3	L1	T1	⫧1
QSTF-1/8-4-B	R1/8	4	G1/8	10	32,5	8	12	22,2	7	14
QSTF-1/8-6-B		6	G1/8	12,5	32,5	8	12	24,2	7	14
QSTF-1/8-8-B		8	G1/8	14,5	32,5	8	12,3	26,2	7	14
QSTF-1/4-6-B	R1/4	6	G1/4	12,5	38,5	11	13,5	26,8	9,5	17
QSTF-1/4-8-B		8	G1/4	14,5	38,5	11	13,5	28,2	9,5	17
QSTF-1/4-10-B		10	G1/4	17,5	38,5	11	15	30,5	9,5	17
QSTF-3/8-8-B	R3/8	8	G3/8	14,5	44,5	12	15,7	30,2	11	21
QSTF-3/8-10-B		10	G3/8	18	44,5	12	15,7	32,5	11	21
QSTF-3/8-12-B		12	G3/8	21	44,5	12	17,2	35,2	11	21
QSTF-1/2-12-B	R1/2	12	G1/2	21	52,2	13	16,5	38,2	14	24

尺寸

尺寸 – T 型快插接頭 QSTF，G 螺紋，具有密封圈

CAD 相關資料下載 www.festo.com




	D1	D2	D3	D5 ø	H1	H2	H3	L1	T1	⫧1
QSTF-G1/8-4	G1/8	4	G1/8	10	26	5,1	8,7	23,4	7	14
QSTF-G1/8-6		6	G1/8	12,4	26	5,1	9	25,5	7	14
QSTF-G1/8-8		8	G1/8	14,4	26	5,1	10	28,4	7	14
QSTF-G1/4-6	G1/4	6	G1/4	14,5	33,2	5,6	10,4	29	9,5	19
QSTF-G1/4-8		8	G1/4	14,5	33,2	5,6	10,4	28,9	9,5	19
QSTF-G1/4-10		10	G1/4	17,6	33,2	5,6	11,7	31,2	9,5	19
QSTF-G3/8-8	G3/8	8	G3/8	14,4	38,1	6,6	12,6	31	11	24
QSTF-G3/8-10		10	G3/8	17,6	38,1	6,6	12,6	33,6	11	24
QSTF-G3/8-12		12	G3/8	21	38,1	6,6	14,3	36,4	11	24
QSTF-G1/2-12	G1/2	12	G1/2	21	42,8	7,6	14,3	37,9	14	27

尺寸

尺寸 – T 型快插接頭 QSTL，R 螺紋

CAD 相關資料下載 www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	H4	L1	⫧
QSTL-1/8-4	R1/8	4	10	40,2	8	36,2	19	17,2	10
QSTL-1/8-4-100									
QSTL-1/8-6		6	12,5	43,3	8	39,3	18,8	20,5	10
QSTL-1/8-6-100									
QSTL-1/8-8		8	14,5	46,9	8	42,9	20	22,9	12
QSTL-1/8-8-50									
QSTL-1/4-6	R1/4	6	12,5	48,8	11	42,7	22,2	20,5	14
QSTL-1/4-6-100									
QSTL-1/4-8		8	14,5	51,7	11	45,7	22,8	22,9	14
QSTL-1/4-8-50									
QSTL-1/4-10		10	17,5	54,7	11	48,7	22,5	26,2	14
QSTL-1/4-10-50									
QSTL-3/8-8	R3/8	8	14,5	55,4	12	49,1	26,2	22,9	17
QSTL-3/8-10		10	17,5	58,2	12	51,9	25,7	26,2	17
QSTL-3/8-12		12	21	63,5	12	57,2	26,7	30,5	17
QSTL-1/2-12	R1/2	12	21	67,5	15	59,3	28,8	30,7	21

尺寸

尺寸 – T 型快插螺栓 QSTL-...-16，R 螺紋

CAD 相關資料下載 www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	D6 ø	H1	H2	H3	H4	L1	L2	L3	⫧
QSTL-1/2-16	R1/2	16	25	4,2	84,1	15	75,9	42,8	33,1	24	12	22

尺寸

尺寸 – T 型快插接頭 QSTL，G 螺紋，具有密封圈

CAD 相關資料下載 www.festo.com




[1] 密封圈

	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	H6	L1	⫧
QSTL-G1/8-4	G1/8	4	10	39,3	4,2	22,1	1,9	17,2	13
QSTL-G1/8-4-100									
QSTL-G1/8-6		6	12,5	42,4	4,2	21,9	1,9	20,5	13
QSTL-G1/8-6-100									
QSTL-G1/8-8		8	14,5	45	4,2	22,1	1,9	22,9	13
QSTL-G1/8-8-50									
QSTL-G1/4-6	G1/4	6	12,5	45,5	4,8	25	1,9	20,5	17
QSTL-G1/4-6-100									
QSTL-G1/4-8		8	14,5	48,4	4,8	25,5	1,9	22,9	17
QSTL-G1/4-8-50									
QSTL-G1/4-10		10	17,5	51,4	4,8	25,2	1,9	26,2	17
QSTL-G1/4-10-50									
QSTL-G3/8-8	G3/8	8	14,5	51,6	5,8	28,7	2,4	22,9	19
QSTL-G3/8-10		10	17,5	54,4	5,8	28,2	2,4	26,2	19
QSTL-G3/8-12		12	21	59,7	5,8	29,2	2,4	30,5	19
QSTL-G1/2-12	G1/2	12	21	63,2	6,8	32,7	2,4	30,7	24

尺寸

尺寸 – T 型快插接頭 QSTL-...-16，G 螺紋，具有密封圈

CAD 相關資料下載 www.festo.com




[1] 密封圈

	D1	D2	D5 ø	D6 ø	H1	H2	H3	H6	L1	L2	L3	⬡
QSTL-G1/2-16	G1/2	16	25	4,2	78,3	6,8	45,2	2,4	33,1	24	12	24

尺寸

尺寸 – 快插接頭 QSW，R 螺紋

CAD 相關資料下載 www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	⫧
QSW-1/8-4	R1/8	4	8	14,8	8	23	10
QSW-1/8-6		6	10,5	16,4	8	25,3	10
QSW-1/8-8		8	14,5	24	8	39,2	12
QSW-1/4-6	R1/4	6	10,5	21,4	11	28,2	14
QSW-1/4-8		8	14,5	28	11	41,2	14
QSW-1/4-10		10	17,5	28,5	11	44,9	14
QSW-3/8-10	R3/8	10	17,5	33	12	49,1	17
QSW-3/8-12		12	21	32,5	12	53,2	17
QSW-1/2-12	R1/2	12	21	36,5	15	55,4	21

尺寸

尺寸 – 快插接頭 QSW-...-16，R 螺紋

CAD 相關資料下載 www.festo.com




	D1	D2	D1	D2	H2	H3	⊂
QSW-1/2-16	R1/2	16	25	47	15	67,6	22

尺寸

尺寸 – 快插接頭 QSW-...HL，具有插入式軸套

CAD 相關資料下載 www.festo.com




	D1	D2	D5	D6	H1	H2
QSW-4HL	QS-4	4	8	8	21,8	15
QSW-6HL	QS-6	6	10,5	8	24,6	17,3
QSW-8HL	QS-8	8	14,5	10	28,5	25,7
QSW-10HL	QS-10	10	17,5	11	31,5	30,5
QSW-12HL	QS-12	12	21	14	35,5	36,3

尺寸

尺寸 – X 型快插接頭 QSX

CAD 相關資料下載 www.festo.com




	D1	D5 ø	D6 ø	H1	H2	L1	L2
QSX-8	8	15	3,5	23,5	9	47	18
QSX-10	10	17,5	4,5	27,5	11	55	22
QSX-12	12	21	4,5	31	12	62	24

尺寸

尺寸 – Y 型快插螺紋接頭 QSY，公制螺紋，具有密封圈

CAD 相關資料下載 www.festo.com




[1] 密封圈

	D1	D2	D5 ø	H1	L1	L2	L3	L4	L5	⫧
QSY-M5-4	M5x0,8	4	10	10,3	32,9	2,8	30,1	14,9	0,5	8
QSY-M5-6		6	12,5	12,5	38,3	2,8	35,5	17	0,5	10

尺寸

尺寸 – Y 型快插接頭 QSY，R 螺紋

CAD 相關資料下載 www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	H1	L1	L2	L3	L4	⇄C
QSY-1/8-4	R1/8	4	10	10,3	38,4	8	34,4	14,9	10
QSY-1/8-6		6	12,5	12,5	41,3	8	37,3	17	10
QSY-1/8-8		8	14,5	14,5	46,1	8	42,1	18,1	12
QSY-1/4-4	R1/4	4	10	10,3	43,4	11	37,4	14,9	14
QSY-1/4-6		6	12,5	12,5	48,3	11	42,2	17	14
QSY-1/4-8		8	14,5	14,5	49,3	11	43,3	18,1	14
QSY-1/4-10		10	17,5	17,5	53,6	11	47,6	20,2	14
QSY-3/8-8	R3/8	8	14,5	14,5	52,5	12	46,2	18,1	17
QSY-3/8-10		10	17,5	17,5	56,7	12	50,4	20,2	17
QSY-3/8-12		12	21	21	60,6	12	54,3	23,4	17
QSY-1/2-10	R1/2	10	17,5	17,5	60,2	15	52	20,2	21
QSY-1/2-12		12	21	21	64,7	15	56,5	23,4	21

尺寸

尺寸 – Y 型快插式螺紋接頭 QSY，G 螺紋，具有密封圈

CAD 相關資料下載 www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	H1	L1	L2	L4	L5	⊂
QSY-G1/8-4	G1/8	4	10	10,3	37,5	4,2	14,9	1,9	13
QSY-G1/8-6		6	12,5	12,5	40,4	4,2	17	1,9	13
QSY-G1/8-8		8	14,5	14,5	44,2	4,2	18,1	1,9	13
QSY-G1/4-6	G1/4	6	12,5	12,5	45	4,8	17	1,9	17
QSY-G1/4-8		8	14,5	14,5	46	4,8	18,1	1,9	17
QSY-G1/4-10		10	17,5	17,5	50,3	4,8	20,2	1,9	17
QSY-G3/8-8	G3/8	8	14,5	14,5	48,7	5,8	18,1	2,4	19
QSY-G3/8-10		10	17,5	17,5	52,9	5,8	20,2	2,4	19
QSY-G3/8-12		12	21	21	56,8	5,8	23,4	2,4	19
QSY-G1/2-12	G1/2	12	21	21	60,4	6,8	23,4	2,4	24

尺寸

尺寸 – Y 型快插接頭 QSY

CAD 相關資料下載 www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	D8 ø	D9 ø	H1	L1	L2	L3
QSY-4	4	4	10	10	3,2	11	32,8	14,1	14,9
QSY-4-100									
QSY-6	6	6	13	12,5	3,4	12	37,7	15,8	17
QSY-6-100									
QSY-8	8	8	15	14,5	3,4	14	42,4	17,2	18,1
QSY-8-50									
QSY-10	10	10	17,5	17,5	4,2	18	48,4	19,5	20,7
QSY-10-20									
QSY-12	12	12	21	21	4,2	20	54,9	22,3	23,4
QSY-12-20									
QSY-16	16	16	25	25	4,5	24	62,2	22,1	24,1

尺寸

尺寸 – Y 型快插接頭 QSY，變小徑

CAD 相關資料下載 www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	D6 ø	D7 ø	D8 ø	D9 ø	H1	L1	L2	L3	L4
QSY-6-4	6	4	13	11,8	9,9	12,5	3,4	12	37,2	15,2	17	14,9
QSY-6-4-100												
QSY-8-4	8	4	14,5	13,8	9,9	12,5	3,4	14	41,9	16,7	18,1	14,9
QSY-8-6		6	14,5	13,8	11,8	12,5	3,4	14	42,5	17,3	18,1	17
QSY-8-6-50												
QSY-10-6	10	6	17,5	16,8	11,8	14,5	4,5	18	48,2	19,3	20,2	17
QSY-10-8		8	17,5	16,8	13,8	14,5	4,5	18	48,1	19,2	20,2	18,1
QSY-10-8-20												
QSY-12-8	12	8	21	19,8	13,8	17,5	4,5	20	54,3	21,7	23,4	18,1
QSY-12-10		10	21	19,8	16,8	17,5	4,5	20	54,6	22	23,4	20,2
QSY-12-10-20												
QSY-16-12	16	12	25	23	19,8	25	4,5	24	62,3	22,2	24,1	23,4

尺寸

尺寸 – Y 型快插螺紋接頭 QSY-...H，具有插入式軸套

CAD 相關資料下載 www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	D6 ø	D7 ø	H1	L1	L2	L3	L4
QSY-4H	QS-4	4	10	3,2	10	11	48,7	19	14,1	14,9
QSY-6H-4	QS-6	4	10	3,2	10	11	50,9	22	14,1	14,9

尺寸

尺寸 – Y 型快插接頭 QSY-...H-B，具有插入式軸套

CAD 相關資料下載 www.festo.com





	D1	D2	D7 ø	H1	L1	L2	L4
QSY-6H-B	QS-6	6	12,5	12	53,2	22,5	17
QSY-8H-B	QS-8	8	14,5	14	56,1	23,5	18,1
QSY-10H-B	QS-10	10	17,5	18	63,2	25	20,2
QSY-12H-B	QS-12	12	21	20	71,3	29	23,4
QSY-8H-6-B	QS-8	6	12,5	12	54,2	23,5	17
QSY-10H-8-B	QS-10	8	14,5	14	57,6	25	18,1
QSY-12H-10-B	QS-12	10	17,5	18	67,2	29	20,2

尺寸

尺寸 – Y 型快插式螺紋接頭 QSYL，R 螺紋

CAD 相關資料下載 www.festo.com






	D1	D2	B1	D5 ø	H1	L1	L2	L3	⫧
QSYL-1/8-4	R1/8	4	10,3	10	18,2	23	8	24	10
QSYL-1/8-6		6	12,5	12,5	19,8	23,5	8	25,8	10
QSYL-1/8-8		8	14,5	14,5	22,7	25	8	28,3	12
QSYL-1/4-6	R1/4	6	12,5	12,5	21,8	29	11	29,2	14
QSYL-1/4-8		8	14,5	14,5	23,7	29	11	30,2	14
QSYL-1/4-10		10	17,5	17,5	26	29,5	11	32,2	14
QSYL-3/8-8	R3/8	8	14,5	14,5	24,7	32	12	32,9	17
QSYL-3/8-10		10	17,5	17,5	27	32,5	12	34,9	17
QSYL-3/8-12		12	21	21	29,2	33,5	12	37,7	17
QSYL-1/2-12	R1/2	12	21	21	30,2	38	15	40,3	21

尺寸

尺寸 – Y 型快插式螺紋接頭 QSYL，G 螺紋，具有密封圈

CAD 相關資料下載 www.festo.com




[1] 密封圈


	D1	D2	B1	D5 ø	H1	L1	L2	L5	⫧
QSYL-G1/8-4	G1/8	4	10,3	10	18,2	22,1	4,2	1,9	13
QSYL-G1/8-6		6	12,5	12,5	19,8	22,6	4,2	1,9	13
QSYL-G1/8-8		8	14,5	14,5	22,7	23,1	4,2	1,9	13
QSYL-G1/4-6	G1/4	6	12,5	12,5	21,8	25,7	4,8	1,9	17
QSYL-G1/4-8		8	14,5	14,5	23,7	25,7	4,8	1,9	17
QSYL-G1/4-10		10	17,5	17,5	26	26,2	4,8	1,9	17
QSYL-G3/8-8	G3/8	8	14,5	14,5	24,7	28,2	5,8	2,4	19
QSYL-G3/8-10		10	17,5	17,5	27	28,7	5,8	2,4	19
QSYL-G3/8-12		12	21	21	29,2	29,7	5,8	2,4	19
QSYL-G1/2-12	G1/2	12	21	21	30,2	33,7	6,8	2,4	24

尺寸

尺寸 – Y 型快插式螺紋接頭 QSYLV，R 螺紋

CAD 相關資料下載 www.festo.com






	D1	D2	B1	D5 ø	D6 ø	H1	H2	H3	L1	L2	⫧
QSYLV-1/8-6	R1/8	6	12	12,5	3,2	27	8	11	26	10,5	14
QSYLV-1/4-8	R1/4	8	14	14,5	3,2	31,5	11	12,5	29	12,5	17
QSYLV-3/8-10	R3/8	10	17	17,5	4,2	36	12	14,5	33,5	15	21
QSYLV-1/2-12	R1/2	12	20	21	4,2	40	15	17,5	37,5	17	24

尺寸

尺寸 – Y 型快插式螺紋接頭 QSYLV，G 螺紋，具有密封圈

CAD 相關資料下載 www.festo.com



	D1	D2	B1	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	L1	L2	⊂
QSYLV-G1/8-6	G1/8	6	12	12,4	3,2	26,2	5,1	15,2	27,5	12	17
QSYLV-G1/4-8	G1/4	8	14	14,4	3,2	28,4	5,6	16,4	30,9	14	19
QSYLV-G3/8-10	G3/8	10	17	17,6	4,2	33,4	6,6	19,4	34	15,5	21
QSYLV-G1/2-12	G1/2	12	20	21	4,2	37,4	7,6	21,9	38,9	18,5	27

訂貨資料

訂購資料 – 快插接頭 QS，R 螺紋



氣動介面，氣口 1	氣動介面，氣口 2	公稱通徑	包裝規格	訂貨編號	型號
外螺紋 R1/8	適用於氣管外徑 4 mm	3 mm	10	**153001**	**QS-1/8-4**
			100	**130674**	**QS-1/8-4-100**
	適用於氣管外徑 6 mm	5 mm	10	**153002**	**QS-1/8-6**
			100	**130675**	**QS-1/8-6-100**
	適用於氣管外徑 8 mm	6 mm	10	**153004**	**QS-1/8-8**
			50	**130676**	**QS-1/8-8-50**
	適用於氣管外徑 10 mm		10	**190643**	**QS-1/8-10**
外螺紋 R1/4	適用於氣管外徑 4 mm	3 mm		**190644**	**QS-1/4-4**
	適用於氣管外徑 6 mm	5 mm		**153003**	**QS-1/4-6**
			100	**130677**	**QS-1/4-6-100**
	適用於氣管外徑 8 mm	7 mm	10	**153005**	**QS-1/4-8**
			50	**130678**	**QS-1/4-8-50**
	適用於氣管外徑 10 mm	8.5 mm	10	**153007**	**QS-1/4-10**
			50	**130679**	**QS-1/4-10-50**
	用於 12 mm 外徑的氣管		10	**164980**	**QS-1/4-12**
			20	**130680**	**QS-1/4-12-20**
外螺紋 R3/8	適用於氣管外徑 6 mm	5 mm	10	**190645**	**QS-3/8-6**
	適用於氣管外徑 8 mm	7 mm		**153006**	**QS-3/8-8**
			50	**130681**	**QS-3/8-8-50**
	適用於氣管外徑 10 mm	9 mm	10	**153008**	**QS-3/8-10**
			50	**130682**	**QS-3/8-10-50**
	用於 12 mm 外徑的氣管	11 mm	10	**153009**	**QS-3/8-12**
			20	**130683**	**QS-3/8-12-20**
	適用於氣管外徑 16 mm		1	**164957**	**QS-3/8-16**
外螺紋 R1/2	適用於氣管外徑 10 mm	9 mm		**190646**	**QS-1/2-10**
			50	**133189**	**QS-1/2-10-50**
	用於 12 mm 外徑的氣管	11 mm	1	**153010**	**QS-1/2-12**
			20	**130684**	**QS-1/2-12-20**
	適用於氣管外徑 16 mm	13 mm	1	**153011**	**QS-1/2-16**
			20	**130685**	**QS-1/2-16-20**

訂貨資料 – 快插接頭 QS，G 螺紋，具有密封圈



氣動介面，氣口 1	氣動介面，氣口 2	公稱通徑	包裝規格	訂貨編號	型號
外螺紋 G1/8	適用於氣管外徑 4 mm	3 mm	10	**186095**	**QS-G1/8-4**
			100	**132036**	**QS-G1/8-4-100**
	適用於氣管外徑 6 mm	5 mm	10	**186096**	**QS-G1/8-6**
			100	**132037**	**QS-G1/8-6-100**
	適用於氣管外徑 8 mm	6 mm	10	**186098**	**QS-G1/8-8**
			50	**132038**	**QS-G1/8-8-50**
外螺紋 G1/4	適用於氣管外徑 6 mm	5 mm	10	**186097**	**QS-G1/4-6**
			100	**132039**	**QS-G1/4-6-100**
	適用於氣管外徑 8 mm	7 mm	10	**186099**	**QS-G1/4-8**
			50	**132040**	**QS-G1/4-8-50**
	適用於氣管外徑 10 mm	8.5 mm	10	**186101**	**QS-G1/4-10**
			50	**132041**	**QS-G1/4-10-50**
	用於 12 mm 外徑的氣管		10	**186350**	**QS-G1/4-12**
			20	**132042**	**QS-G1/4-12-20**
外螺紋 G3/8	適用於氣管外徑 8 mm	7 mm	10	**186100**	**QS-G3/8-8**
			50	**132043**	**QS-G3/8-8-50**
	適用於氣管外徑 10 mm	9 mm	10	**186102**	**QS-G3/8-10**

訂貨資料

訂貨資料 – 快插接頭 QS，G 螺紋，具有密封圈



氣動介面，氣口 1	氣動介面，氣口 2	公稱通徑	包裝規格	訂貨編號	型號
外螺紋 G3/8	適用於氣管外徑 10 mm	9 mm	50	132044	QS-G3/8-10-50
	用於 12 mm 外徑的氣管	11 mm	10	186103	QS-G3/8-12
			20	132045	QS-G3/8-12-20
	適用於氣管外徑 16 mm		1	186347	QS-G3/8-16
外螺紋 G1/2	用於 12 mm 外徑的氣管			186104	QS-G1/2-12
			20	132046	QS-G1/2-12-20
	適用於氣管外徑 16 mm	13 mm	1	186105	QS-G1/2-16
			20	132047	QS-G1/2-16-20
外螺紋 G3/4	適用於氣管外徑 22 mm	20 mm	1	8040613	QS-G3/4-22

訂購資料 – 快插接頭 QS-...-I，R 螺紋



氣動介面，氣口 1	氣動介面，氣口 2	公稱通徑	包裝規格	訂貨編號	型號
外螺紋 R1/8	適用於氣管外徑 4 mm	2.6 mm	10	153012	QS-1/8-4-I
			100	133191	QS-1/8-4-I-100
	適用於氣管外徑 6 mm	4.2 mm	10	153013	QS-1/8-6-I
			100	133186	QS-1/8-6-I-100
	適用於氣管外徑 8 mm	5.3 mm	10	153015	QS-1/8-8-I
			50	133187	QS-1/8-8-I-50
	適用於氣管外徑 10 mm		10	190647	QS-1/8-10-I
外螺紋 R1/4	適用於氣管外徑 6 mm	4.2 mm		153014	QS-1/4-6-I
			100	133193	QS-1/4-6-I-100
	適用於氣管外徑 8 mm	6.3 mm	10	153016	QS-1/4-8-I
			50	133190	QS-1/4-8-I-50
	適用於氣管外徑 10 mm		10	153018	QS-1/4-10-I
			50	133188	QS-1/4-10-I-50
	用於 12 mm 外徑的氣管		10	190649	QS-1/4-12-I
外螺紋 R3/8	適用於氣管外徑 8 mm			153017	QS-3/8-8-I
	適用於氣管外徑 10 mm			153019	QS-3/8-10-I
	用於 12 mm 外徑的氣管	8.4 mm		153020	QS-3/8-12-I
外螺紋 R1/2	適用於氣管外徑 10 mm	6.3 mm	1	190648	QS-1/2-10-I
	用於 12 mm 外徑的氣管	8.4 mm		153021	QS-1/2-12-I

訂貨資料 – 快插接頭 QS-...-I，G 螺紋，具有密封圈



氣動介面，氣口 1	氣動介面，氣口 2	公稱通徑	包裝規格	訂貨編號	型號
外螺紋 G1/8	適用於氣管外徑 4 mm	2.6 mm	10	186106	QS-G1/8-4-I
			100	133008	QS-G1/8-4-I-100
	適用於氣管外徑 6 mm	4.2 mm	10	186107	QS-G1/8-6-I
			100	133009	QS-G1/8-6-I-100
	適用於氣管外徑 8 mm	5.3 mm	10	186109	QS-G1/8-8-I
			100	133010	QS-G1/8-8-I-100
	適用於氣管外徑 10 mm		10	132999	QS-G1/8-10-I
			100	133000	QS-G1/8-10-I-100
外螺紋 G1/4	適用於氣管外徑 6 mm	4.2 mm	10	186108	QS-G1/4-6-I
	適用於氣管外徑 8 mm	6.3 mm		186110	QS-G1/4-8-I

訂貨資料

訂貨資料 – 快插接頭 QS-...-I，G 螺紋，具有密封圈



氣動介面，氣口 1	氣動介面，氣口 2	公稱通徑	包裝規格	訂貨編號	型號
外螺紋 G1/4	適用於氣管外徑 10 mm	7.3 mm	10	**186112**	**QS-G1/4-10-I**
外螺紋 G3/8	適用於氣管外徑 8 mm	6.3 mm		**186111**	**QS-G3/8-8-I**
	適用於氣管外徑 10 mm	7.3 mm		**186113**	**QS-G3/8-10-I**
	用於 12 mm 外徑的氣管	8.4 mm		**186114**	**QS-G3/8-12-I**
外螺紋 G1/2			1	**186115**	**QS-G1/2-12-I**

訂購資料 – 快插接頭 QSF，G 螺紋



氣動介面，氣口 1	氣動介面，氣口 2	公稱通徑	包裝規格	訂貨編號	型號
內螺紋 G1/8	適用於氣管外徑 4 mm	3 mm	10	**153022**	**QSF-1/8-4-B**
			100	**130709**	**QSF-1/8-4-B-100**
	適用於氣管外徑 6 mm	5 mm	10	**153023**	**QSF-1/8-6-B**
			100	**130710**	**QSF-1/8-6-B-100**
	適用於氣管外徑 8 mm	7 mm	10	**153025**	**QSF-1/8-8-B**
			50	**130711**	**QSF-1/8-8-B-50**
內螺紋 G1/4	適用於氣管外徑 4 mm	3 mm	10	**190650**	**QSF-1/4-4-B**
	適用於氣管外徑 6 mm	5 mm		**153024**	**QSF-1/4-6-B**
			100	**130712**	**QSF-1/4-6-B-100**
	適用於氣管外徑 8 mm	7 mm	10	**153026**	**QSF-1/4-8-B**
			50	**130713**	**QSF-1/4-8-B-50**
	適用於氣管外徑 10 mm	9 mm	10	**153028**	**QSF-1/4-10-B**
			50	**130714**	**QSF-1/4-10-B-50**
	用於 12 mm 外徑的氣管	11 mm	10	**190651**	**QSF-1/4-12-B**
內螺紋 G3/8	適用於氣管外徑 6 mm	5 mm		**190652**	**QSF-3/8-6-B**
	適用於氣管外徑 8 mm	7 mm		**153027**	**QSF-3/8-8-B**
			50	**130715**	**QSF-3/8-8-B-50**
	適用於氣管外徑 10 mm	9 mm	10	**153029**	**QSF-3/8-10-B**
			50	**130716**	**QSF-3/8-10-B-50**
	用於 12 mm 外徑的氣管	11 mm	10	**153030**	**QSF-3/8-12-B**
			20	**130717**	**QSF-3/8-12-B-20**
內螺紋 G1/2			1	**190653**	**QSF-1/2-12-B**
	適用於氣管外徑 16 mm	15 mm		**190654**	**QSF-1/2-16-B**

訂貨資料 – 快插接頭 QS



氣動介面，氣口 1	氣動介面，氣口 2	公稱通徑	包裝規格	訂貨編號	型號
用於 4 mm 外徑的氣管	適用於氣管外徑 4 mm	2.8 mm	10	**153031**	**QS-4**
			100	**130686**	**QS-4-100**
適用於氣管外徑 6 mm	適用於氣管外徑 6 mm	4.3 mm	10	**153032**	**QS-6**
			100	**130687**	**QS-6-100**
用於 8 mm 外徑的氣管	適用於氣管外徑 8 mm	7 mm	10	**153033**	**QS-8**
			50	**130688**	**QS-8-50**
用於 10 mm 外徑的氣管	適用於氣管外徑 10 mm	9 mm	10	**153034**	**QS-10**
			50	**130689**	**QS-10-50**
用於 12 mm 外徑的氣管	用於 12 mm 外徑的氣管	11 mm	10	**153035**	**QS-12**

訂貨資料

訂貨資料 – 快插接頭 QS



氣動介面，氣口 1	氣動介面，氣口 2	公稱通徑	包裝規格	訂貨編號	型號
用於 12 mm 外徑的氣管	用於 12 mm 外徑的氣管	11 mm	20	**130690**	**QS-12-20**
用於 16 mm 外徑的氣管	適用於氣管外徑 16 mm	13 mm	1	**153036**	**QS-16**
			20	**133195**	**QS-16-20**

訂貨資料 – 快插接頭 QS，變小徑



氣動介面，氣口 1	氣動介面，氣口 2	公稱通徑	包裝規格	訂貨編號	型號
適用於氣管外徑 6 mm	適用於氣管外徑 4 mm	2.8 mm	10	**153037**	**QS-6-4**
			100	**130691**	**QS-6-4-100**
用於 8 mm 外徑的氣管			10	**130606**	**QS-8-4**
	適用於氣管外徑 6 mm	4.3 mm		**153038**	**QS-8-6**
			50	**130692**	**QS-8-6-50**
用於 10 mm 外徑的氣管			10	**130607**	**QS-10-6**
	適用於氣管外徑 8 mm	6.5 mm		**153039**	**QS-10-8**
			50	**130693**	**QS-10-8-50**
用於 12 mm 外徑的氣管		6.2 mm	10	**130608**	**QS-12-8**
	適用於氣管外徑 10 mm	9 mm		**153040**	**QS-12-10**
			20	**130694**	**QS-12-10-20**

訂貨資料 – 穿板式快插接頭 QSS



氣動介面，氣口 1	氣動介面，氣口 2	公稱通徑	包裝規格	訂貨編號	型號
用於 4 mm 外徑的氣管	適用於氣管外徑 4 mm	3 mm	10	**153157**	**QSS-4**
			100	**130788**	**QSS-4-100**
適用於氣管外徑 6 mm	適用於氣管外徑 6 mm	5 mm	10	**153158**	**QSS-6**
			100	**130789**	**QSS-6-100**
用於 8 mm 外徑的氣管	適用於氣管外徑 8 mm	7 mm	10	**153159**	**QSS-8**
			50	**130790**	**QSS-8-50**
用於 10 mm 外徑的氣管	適用於氣管外徑 10 mm	9 mm	10	**153160**	**QSS-10**
			50	**130791**	**QSS-10-50**
用於 12 mm 外徑的氣管	用於 12 mm 外徑的氣管	11 mm	10	**153161**	**QSS-12**
			20	**130792**	**QSS-12-20**

訂貨資料

訂貨資料 - 穿板式快插接頭 QSS-...-F，具有固定環



氣動介面，氣口 1	氣動介面，氣口 2	公稱通徑	包裝規格	訂貨編號	型號
用於 4 mm 外徑的氣管	適用於氣管外徑 4 mm	2.6 mm	10	**193950**	**QSS-4-F**
適用於氣管外徑 6 mm	適用於氣管外徑 6 mm	4 mm		**193951**	**QSS-6-F**
用於 8 mm 外徑的氣管	適用於氣管外徑 8 mm	5.5 mm		**130642**	**QSS-8-F**
用於 10 mm 外徑的氣管	適用於氣管外徑 10 mm	6.5 mm		**130643**	**QSS-10-F**
用於 12 mm 外徑的氣管	用於 12 mm 外徑的氣管	7.5 mm		**130644**	**QSS-12-F**

訂貨資料 – 螺紋穿板接頭 QSSF



氣動介面，氣口 1	氣動介面，氣口 2	公稱通徑	包裝規格	訂貨編號	型號
內螺紋 G1/8	適用於氣管外徑 4 mm	3 mm	10	**153162**	**QSSF-1/8-4-B**
	適用於氣管外徑 6 mm	5 mm		**153163**	**QSSF-1/8-6-B**
	適用於氣管外徑 8 mm	7 mm		**153165**	**QSSF-1/8-8-B**
內螺紋 G1/4	適用於氣管外徑 4 mm	3 mm		**190655**	**QSSF-1/4-4-B**
	適用於氣管外徑 6 mm	5 mm		**153164**	**QSSF-1/4-6-B**
	適用於氣管外徑 8 mm	7 mm		**153166**	**QSSF-1/4-8-B**
	適用於氣管外徑 10 mm	9 mm		**153168**	**QSSF-1/4-10-B**
內螺紋 G3/8	適用於氣管外徑 6 mm	5 mm		**190656**	**QSSF-3/8-6-B**
	適用於氣管外徑 8 mm	7 mm		**153167**	**QSSF-3/8-8-B**
	適用於氣管外徑 10 mm	9 mm		**153169**	**QSSF-3/8-10-B**
	用於 12 mm 外徑的氣管	11 mm		**153170**	**QSSF-3/8-12-B**
內螺紋 G1/2			1	**153171**	**QSSF-1/2-12-B**
	適用於氣管外徑 16 mm	15 mm		**190657**	**QSSF-1/2-16-B**

訂貨資料 – 插入式堵頭 QSC



氣動介面，氣口 1	產品重量	包裝規格	訂貨編號	型號
用於 4 mm 外徑的氣管	2.4 g	10	**153262**	**QSC-4**
		100	**130704**	**QSC-4-100**
適用於氣管外徑 6 mm	3.3 g	10	**153263**	**QSC-6**
		100	**130705**	**QSC-6-100**
用於 8 mm 外徑的氣管	4.7 g	10	**153264**	**QSC-8**
		50	**130706**	**QSC-8-50**
用於 10 mm 外徑的氣管	7.8 g	10	**153265**	**QSC-10**
		50	**130707**	**QSC-10-50**
用於 12 mm 外徑的氣管	12 g	10	**153266**	**QSC-12**
		20	**130708**	**QSC-12-20**

訂貨資料

訂貨資料 - 插頭連接器 QS-...H



氣動介面，氣口 1	氣動介面，氣口 2	公稱通徑	包裝規格	訂貨編號	型號
插座，直徑 6 mm	適用於氣管外徑 4 mm	2.5 mm	10	**153041**	**QS-6H-4**
			100	**130695**	**QS-6H-4-100**
插座，直徑 8 mm		2.4 mm	10	**130622**	**QS-8H-4**
	適用於氣管外徑 6 mm	3.8 mm		**153042**	**QS-8H-6**
			50	**130696**	**QS-8H-6-50**
插座，直徑 10 mm			10	**130623**	**QS-10H-6**
	適用於氣管外徑 8 mm	5.4 mm		**153043**	**QS-10H-8**
			50	**130697**	**QS-10H-8-50**
插座，直徑 12 mm	適用於氣管外徑 6 mm	3.7 mm	10	**132981**	**QS-12H-6**
	適用於氣管外徑 8 mm	5.4 mm		**130624**	**QS-12H-8**
	適用於氣管外徑 10 mm	6.3 mm		**153044**	**QS-12H-10**
			20	**130698**	**QS-12H-10-20**

訂貨資料 – 插入式軸套 QSH



氣動介面，氣口 1	氣動介面，氣口 2	公稱通徑	包裝規格	訂貨編號	型號
插座，直徑 4 mm	插座，直徑 4 mm	2.5 mm	10	**153251**	**QSH-4**
			100	**130723**	**QSH-4-100**
插座，直徑 6 mm	插座，直徑 6 mm	4 mm	10	**153252**	**QSH-6**
			100	**130724**	**QSH-6-100**
插座，直徑 8 mm	插座，直徑 8 mm	6 mm	10	**153253**	**QSH-8**
			50	**130725**	**QSH-8-50**
插座，直徑 10 mm	插座，直徑 10 mm	7.5 mm	10	**153254**	**QSH-10**
			50	**130726**	**QSH-10-50**
插座，直徑 12 mm	插座，直徑 12 mm	9 mm	10	**153255**	**QSH-12**
			20	**130727**	**QSH-12-20**
插座，直徑 16 mm	插座，直徑 16 mm	11 mm	1	**153256**	**QSH-16**

訂貨資料 – 插入式軸套 QSH，變小徑



氣動介面，氣口 1	氣動介面，氣口 2	公稱通徑	包裝規格	訂貨編號	型號
插座，直徑 6 mm	插座，直徑 4 mm	2.3 mm	10	**153257**	**QSH-6-4**
			100	**130718**	**QSH-6-4-100**
插座，直徑 8 mm			10	**130625**	**QSH-8-4**
	插座，直徑 6 mm	3.8 mm		**153258**	**QSH-8-6**
			50	**130719**	**QSH-8-6-50**
插座，直徑 10 mm			10	**130626**	**QSH-10-6**
	插座，直徑 8 mm	4.9 mm		**153259**	**QSH-10-8**
			50	**130720**	**QSH-10-8-50**
插座，直徑 12 mm			10	**130627**	**QSH-12-8**
	插座，直徑 10 mm	7.1 mm		**153260**	**QSH-12-10**
			20	**130721**	**QSH-12-10-20**
插座，直徑 16 mm	插座，直徑 12 mm	7.8 mm	1	**153261**	**QSH-16-12**
			20	**130722**	**QSH-16-12-20**

訂貨資料

訂貨資料 – 堵頭 QSC-...H



氣動介面，氣口 1	包裝規格	訂貨編號	型號
插座，直徑 4 mm	10	**153267**	**QSC-4H**
	100	**130699**	**QSC-4H-100**
插座，直徑 6 mm	10	**153268**	**QSC-6H**
	100	**130700**	**QSC-6H-100**
插座，直徑 8 mm	10	**153269**	**QSC-8H**
	50	**130701**	**QSC-8H-50**
插座，直徑 10 mm	10	**153270**	**QSC-10H**
	50	**130702**	**QSC-10H-50**
插座，直徑 12 mm	10	**153271**	**QSC-12H**
	20	**130703**	**QSC-12H-20**
插座，直徑 16 mm	1	**153272**	**QSC-16H**

訂購資料 - L 型快插式螺紋接頭 QSL，R 螺紋



氣動介面，氣口 1	氣動介面，氣口 2	公稱通徑	包裝規格	訂貨編號	型號
外螺紋 R1/8	適用於氣管外徑 4 mm	2.8 mm	10	**153045**	**QSL-1/8-4**
			100	**130728**	**QSL-1/8-4-100**
	適用於氣管外徑 6 mm	4.2 mm	10	**153046**	**QSL-1/8-6**
			100	**130729**	**QSL-1/8-6-100**
	適用於氣管外徑 8 mm	6 mm	10	**153048**	**QSL-1/8-8**
			50	**130730**	**QSL-1/8-8-50**
	適用於氣管外徑 10 mm		10	**190658**	**QSL-1/8-10**
外螺紋 R1/4	適用於氣管外徑 4 mm	2.8 mm		**190659**	**QSL-1/4-4**
	適用於氣管外徑 6 mm	4.3 mm		**153047**	**QSL-1/4-6**
			100	**130731**	**QSL-1/4-6-100**
	適用於氣管外徑 8 mm	6.7 mm	10	**153049**	**QSL-1/4-8**
			50	**130732**	**QSL-1/4-8-50**
	適用於氣管外徑 10 mm	8 mm	10	**153051**	**QSL-1/4-10**
			50	**130733**	**QSL-1/4-10-50**
	用於 12 mm 外徑的氣管		10	**164981**	**QSL-1/4-12**
			20	**130734**	**QSL-1/4-12-20**
外螺紋 R3/8	適用於氣管外徑 6 mm	4.3 mm	10	**190660**	**QSL-3/8-6**
	適用於氣管外徑 8 mm	6.7 mm		**153050**	**QSL-3/8-8**
			50	**130735**	**QSL-3/8-8-50**
	適用於氣管外徑 10 mm	8.3 mm	10	**153052**	**QSL-3/8-10**
			20	**130736**	**QSL-3/8-10-20**
	用於 12 mm 外徑的氣管	10 mm	10	**153053**	**QSL-3/8-12**
			20	**130737**	**QSL-3/8-12-20**
	適用於氣管外徑 16 mm	11 mm	1	**164958**	**QSL-3/8-16**
外螺紋 R1/2	適用於氣管外徑 10 mm	8.3 mm		**190661**	**QSL-1/2-10**
			50	**133192**	**QSL-1/2-10-50**
	用於 12 mm 外徑的氣管	10.3 mm	1	**153054**	**QSL-1/2-12**
			20	**130738**	**QSL-1/2-12-20**
	適用於氣管外徑 16 mm	13 mm	1	**153055**	**QSL-1/2-16**
			20	**130739**	**QSL-1/2-16-20**

訂貨資料

訂貨資料 – L 型快插式螺紋接頭 QSL，G 螺紋，具有密封圈



氣動介面，氣口 1	氣動介面，氣口 2	公稱通徑	包裝規格	訂貨編號	型號
外螺紋 G1/8	適用於氣管外徑 4 mm	2.8 mm	10	**186116**	**QSL-G1/8-4**
			100	**132048**	**QSL-G1/8-4-100**
	適用於氣管外徑 6 mm	4.2 mm	10	**186117**	**QSL-G1/8-6**
			100	**132049**	**QSL-G1/8-6-100**
	適用於氣管外徑 8 mm	6 mm	10	**186119**	**QSL-G1/8-8**
			50	**132050**	**QSL-G1/8-8-50**
外螺紋 G1/4	適用於氣管外徑 6 mm	4.3 mm	10	**186118**	**QSL-G1/4-6**
			100	**132051**	**QSL-G1/4-6-100**
	適用於氣管外徑 8 mm	6.7 mm	10	**186120**	**QSL-G1/4-8**
			50	**132052**	**QSL-G1/4-8-50**
	適用於氣管外徑 10 mm	8 mm	10	**186122**	**QSL-G1/4-10**
			50	**132053**	**QSL-G1/4-10-50**
	用於 12 mm 外徑的氣管		10	**186351**	**QSL-G1/4-12**
			20	**132054**	**QSL-G1/4-12-20**
外螺紋 G3/8	適用於氣管外徑 8 mm	6.7 mm	10	**186121**	**QSL-G3/8-8**
			50	**132055**	**QSL-G3/8-8-50**
	適用於氣管外徑 10 mm	8.3 mm	10	**186123**	**QSL-G3/8-10**
			20	**132056**	**QSL-G3/8-10-20**
	用於 12 mm 外徑的氣管	10 mm	10	**186124**	**QSL-G3/8-12**
			20	**132057**	**QSL-G3/8-12-20**
	適用於氣管外徑 16 mm	11 mm	1	**186348**	**QSL-G3/8-16**
外螺紋 G1/2	用於 12 mm 外徑的氣管	10.3 mm		**186125**	**QSL-G1/2-12**
			20	**132058**	**QSL-G1/2-12-20**
	適用於氣管外徑 16 mm	13 mm	1	**186126**	**QSL-G1/2-16**
			20	**132059**	**QSL-G1/2-16-20**

訂購資料 - L 型快插式螺紋接頭，加長型 QSLL，R 螺紋



氣動介面，氣口 1	氣動介面，氣口 2	公稱通徑	包裝規格	訂貨編號	型號
外螺紋 R1/8	適用於氣管外徑 4 mm	2.8 mm	10	**153076**	**QSLL-1/8-4**
	適用於氣管外徑 6 mm	4.3 mm		**153077**	**QSLL-1/8-6**
	適用於氣管外徑 8 mm	6 mm		**153079**	**QSLL-1/8-8**
外螺紋 R1/4	適用於氣管外徑 4 mm	2.8 mm		**190662**	**QSLL-1/4-4**
	適用於氣管外徑 6 mm	4.3 mm		**153078**	**QSLL-1/4-6**
	適用於氣管外徑 8 mm	6.7 mm		**153080**	**QSLL-1/4-8**
	適用於氣管外徑 10 mm	8 mm		**153082**	**QSLL-1/4-10**
外螺紋 R3/8	適用於氣管外徑 6 mm	4.3 mm		**190663**	**QSLL-3/8-6**
	適用於氣管外徑 8 mm	6.7 mm		**153081**	**QSLL-3/8-8**
	適用於氣管外徑 10 mm	8.3 mm		**153083**	**QSLL-3/8-10**
	用於 12 mm 外徑的氣管	10 mm		**153084**	**QSLL-3/8-12**
外螺紋 R1/2	適用於氣管外徑 10 mm	8.3 mm	1	**190664**	**QSLL-1/2-10**
	用於 12 mm 外徑的氣管	10.3 mm		**153085**	**QSLL-1/2-12**

訂貨資料

訂貨資料 – L 型快插式螺紋接頭，加長型 QSLL，G 螺紋，具有密封圈



氣動介面，氣口 1	氣動介面，氣口 2	公稱通徑	包裝規格	訂貨編號	型號
外螺紋 G1/8	適用於氣管外徑 4 mm	2.8 mm	10	186127	QSLL-G1/8-4
			100	133015	QSLL-G1/8-4-100
	適用於氣管外徑 6 mm	4.3 mm	10	186128	QSLL-G1/8-6
			100	133016	QSLL-G1/8-6-100
	適用於氣管外徑 8 mm	6 mm	10	186130	QSLL-G1/8-8
			100	133017	QSLL-G1/8-8-100
外螺紋 G1/4	適用於氣管外徑 6 mm	4.3 mm	10	186129	QSLL-G1/4-6
	適用於氣管外徑 8 mm	6.7 mm		186131	QSLL-G1/4-8
	適用於氣管外徑 10 mm	8 mm		186133	QSLL-G1/4-10
	用於 12 mm 外徑的氣管		1	132596	QSLL-G1/4-12
外螺紋 G3/8	適用於氣管外徑 8 mm	6.7 mm	10	186132	QSLL-G3/8-8
	適用於氣管外徑 10 mm	8.3 mm		186134	QSLL-G3/8-10
	用於 12 mm 外徑的氣管	10 mm		186135	QSLL-G3/8-12
外螺紋 G1/2		10.3 mm	1	186136	QSLL-G1/2-12
	適用於氣管外徑 16 mm	13 mm		190665	QSLL-G1/2-16

訂購資料 – L 型快插式螺紋接頭 QSLF，G 螺紋



氣動介面，氣口 1	氣動介面，氣口 2	公稱通徑	包裝規格	訂貨編號	型號
內螺紋 G1/8	適用於氣管外徑 4 mm	2.8 mm	10	153273	QSLF-1/8-4-B
	適用於氣管外徑 6 mm	4.2 mm		153274	QSLF-1/8-6-B
	適用於氣管外徑 8 mm	6 mm		153276	QSLF-1/8-8-B
內螺紋 G1/4	適用於氣管外徑 6 mm	4.3 mm		153275	QSLF-1/4-6-B
	適用於氣管外徑 8 mm	6.7 mm		153277	QSLF-1/4-8-B
	適用於氣管外徑 10 mm	8 mm		153279	QSLF-1/4-10-B
內螺紋 G3/8	適用於氣管外徑 8 mm	6.7 mm		153278	QSLF-3/8-8-B
	適用於氣管外徑 10 mm	8.3 mm		153280	QSLF-3/8-10-B

訂購資料 - L 型快插式螺紋接頭 QSLV-...-I，R 螺紋



氣動介面，氣口 1	氣動介面，氣口 2	公稱通徑	包裝規格	訂貨編號	型號
外螺紋 R1/8	適用於氣管外徑 6 mm	3 mm	10	153097	QSLV-1/8-6-I
	適用於氣管外徑 8 mm	4.2 mm		153099	QSLV-1/8-8-I
外螺紋 R1/4	適用於氣管外徑 6 mm	3.1 mm		153098	QSLV-1/4-6-I
	適用於氣管外徑 8 mm	4 mm		153100	QSLV-1/4-8-I
	適用於氣管外徑 10 mm	5.4 mm		153102	QSLV-1/4-10-I
外螺紋 R3/8	適用於氣管外徑 8 mm	4.2 mm		153101	QSLV-3/8-8-I
	適用於氣管外徑 10 mm	5.4 mm		153103	QSLV-3/8-10-I
	用於 12 mm 外徑的氣管	6.9 mm		153104	QSLV-3/8-12-I
外螺紋 R1/2		6.4 mm	1	153105	QSLV-1/2-12-I

訂貨資料

訂購資料 - L 型快插式螺紋接頭 QSLV-...-I，G 螺紋



氣動介面，氣口 1	氣動介面，氣口 2	公稱通徑	包裝規格	訂貨編號	型號
外螺紋 G1/8	適用於氣管外徑 6 mm	3 mm	10	**186148**	**QSLV-G1/8-6-I**
	適用於氣管外徑 8 mm	4.2 mm		**186150**	**QSLV-G1/8-8-I**
外螺紋 G1/4	適用於氣管外徑 6 mm	3.1 mm		**186149**	**QSLV-G1/4-6-I**
	適用於氣管外徑 8 mm	4 mm		**186151**	**QSLV-G1/4-8-I**
	適用於氣管外徑 10 mm	5.4 mm		**186153**	**QSLV-G1/4-10-I**
外螺紋 G3/8	適用於氣管外徑 8 mm	4.2 mm		**186152**	**QSLV-G3/8-8-I**
	適用於氣管外徑 10 mm	5.4 mm		**186154**	**QSLV-G3/8-10-I**
	用於 12 mm 外徑的氣管	6.9 mm		**186155**	**QSLV-G3/8-12-I**
外螺紋 G1/2		6.4 mm	1	**186156**	**QSLV-G1/2-12-I**

訂貨資料 – L 型快插式螺紋接頭 QSLV，公制螺紋，具有密封圈



氣動介面，氣口 1	氣動介面，氣口 2	公稱通徑	包裝規格	訂貨編號	型號
外螺紋 M5	適用於氣管外徑 6 mm	1.8 mm	10	**190666**	**QSLV-M5-6**

訂貨資料 - L 型快插螺紋接頭 QSLV，R 螺紋



氣動介面，氣口 1	氣動介面，氣口 2	公稱通徑	包裝規格	訂貨編號	型號
外螺紋 R1/8	適用於氣管外徑 4 mm	2.4 mm	100	**130749**	**QSLV-1/8-4-100**
		2.8 mm	10	**153086**	**QSLV-1/8-4**
	適用於氣管外徑 6 mm	3.7 mm	100	**130750**	**QSLV-1/8-6-100**
		4.6 mm	10	**153087**	**QSLV-1/8-6**
	適用於氣管外徑 8 mm	4.4 mm	50	**130751**	**QSLV-1/8-8-50**
		5.5 mm	10	**153089**	**QSLV-1/8-8**
外螺紋 R1/4	適用於氣管外徑 6 mm	3.8 mm	100	**130752**	**QSLV-1/4-6-100**
		4.3 mm	10	**153088**	**QSLV-1/4-6**
	適用於氣管外徑 8 mm	5 mm	50	**130753**	**QSLV-1/4-8-50**
		6 mm	10	**153090**	**QSLV-1/4-8**
	適用於氣管外徑 10 mm	5.4 mm	50	**130754**	**QSLV-1/4-10-50**
		7.1 mm	10	**153092**	**QSLV-1/4-10**
外螺紋 R3/8	適用於氣管外徑 8 mm	6 mm		**153091**	**QSLV-3/8-8**
	適用於氣管外徑 10 mm	8 mm		**153093**	**QSLV-3/8-10**
	用於 12 mm 外徑的氣管	9.3 mm		**153094**	**QSLV-3/8-12**
外螺紋 R1/2		10 mm	1	**153095**	**QSLV-1/2-12**
	適用於氣管外徑 16 mm	13 mm		**153096**	**QSLV-1/2-16**

訂貨資料

訂貨資料 – L 型快插螺紋接頭 QSLV，G 螺紋，具有密封圈



氣動介面，氣口 1	氣動介面，氣口 2	公稱通徑	包裝規格	訂貨編號	型號
外螺紋 G1/8	適用於氣管外徑 4 mm	3 mm	10	**186137**	**QSLV-G1/8-4**
			100	**132060**	**QSLV-G1/8-4-100**
	適用於氣管外徑 6 mm	4 mm	10	**186138**	**QSLV-G1/8-6**
			100	**132061**	**QSLV-G1/8-6-100**
	適用於氣管外徑 8 mm	5.6 mm	10	**186140**	**QSLV-G1/8-8**
			50	**132062**	**QSLV-G1/8-8-50**
外螺紋 G1/4	適用於氣管外徑 6 mm	5 mm	10	**186139**	**QSLV-G1/4-6**
			100	**132063**	**QSLV-G1/4-6-100**
	適用於氣管外徑 8 mm	6 mm	10	**186141**	**QSLV-G1/4-8**
			50	**132064**	**QSLV-G1/4-8-50**
	適用於氣管外徑 10 mm	7 mm	10	**186143**	**QSLV-G1/4-10**
			50	**132065**	**QSLV-G1/4-10-50**
外螺紋 G3/8	適用於氣管外徑 8 mm	6 mm	10	**186142**	**QSLV-G3/8-8**
	適用於氣管外徑 10 mm	8 mm		**186144**	**QSLV-G3/8-10**
	用於 12 mm 外徑的氣管	8.7 mm		**186145**	**QSLV-G3/8-12**
外螺紋 G1/2			1	**186146**	**QSLV-G1/2-12**
	適用於氣管外徑 16 mm	13 mm		**186147**	**QSLV-G1/2-16**

訂貨資料 – L 型快插接頭 QSL



氣動介面，氣口 1	氣動介面，氣口 2	公稱通徑	包裝規格	訂貨編號	型號
用於 4 mm 外徑的氣管	適用於氣管外徑 4 mm	2.8 mm	10	**153070**	**QSL-4**
			100	**130740**	**QSL-4-100**
適用於氣管外徑 6 mm	適用於氣管外徑 6 mm	5 mm	10	**153071**	**QSL-6**
			100	**130741**	**QSL-6-100**
用於 8 mm 外徑的氣管	適用於氣管外徑 8 mm	7.2 mm	10	**153072**	**QSL-8**
			50	**130742**	**QSL-8-50**
用於 10 mm 外徑的氣管	適用於氣管外徑 10 mm	8.3 mm	10	**153073**	**QSL-10**
			50	**130743**	**QSL-10-50**
用於 12 mm 外徑的氣管	用於 12 mm 外徑的氣管	10 mm	10	**153074**	**QSL-12**
			20	**130744**	**QSL-12-20**
用於 16 mm 外徑的氣管	適用於氣管外徑 16 mm	13 mm	1	**153075**	**QSL-16**
			20	**133194**	**QSL-16-20**

訂貨資料 - L 型快插接頭 QSL-...H，具有插入式軸套



氣動介面，氣口 1	氣動介面，氣口 2	公稱通徑	包裝規格	訂貨編號	型號
插座，直徑 4 mm	適用於氣管外徑 4 mm	2 mm	10	**153056**	**QSL-4H**
			100	**130745**	**QSL-4H-100**
插座，直徑 6 mm	適用於氣管外徑 6 mm	3.2 mm	10	**153057**	**QSL-6H**
			100	**130746**	**QSL-6H-100**
插座，直徑 8 mm	適用於氣管外徑 8 mm	4.7 mm	10	**153058**	**QSL-8H**
			50	**130747**	**QSL-8H-50**
插座，直徑 10 mm	適用於氣管外徑 10 mm	5.7 mm	10	**153059**	**QSL-10H**
			50	**130748**	**QSL-10H-50**
插座，直徑 12 mm	用於 12 mm 外徑的氣管	6.8 mm	10	**153060**	**QSL-12H**

訂貨資料

訂貨資料 - L 型快插接頭 QSL-...H，具有插入式軸套，變徑



氣動介面，氣口 1	氣動介面，氣口 2	公稱通徑	包裝規格	訂貨編號	型號
插座，直徑 6 mm	適用於氣管外徑 4 mm	2.4 mm	10	**153061**	**QSL-6H-4**
插座，直徑 8 mm	適用於氣管外徑 6 mm	3.5 mm		**153062**	**QSL-8H-6**
插座，直徑 10 mm	適用於氣管外徑 8 mm	4.9 mm		**153063**	**QSL-10H-8**
插座，直徑 12 mm	適用於氣管外徑 10 mm	6.1 mm		**153064**	**QSL-12H-10**

訂貨資料 - L 型快插接頭 QSL-...H，具有加長型插入式軸套



氣動介面，氣口 1	氣動介面，氣口 2	公稱通徑	包裝規格	訂貨編號	型號
插座，直徑 4 mm	適用於氣管外徑 4 mm	2 mm	10	**153065**	**QSL-4HL**
插座，直徑 6 mm	適用於氣管外徑 6 mm	3.1 mm		**153066**	**QSL-6HL**
插座，直徑 8 mm	適用於氣管外徑 8 mm	4.5 mm		**153067**	**QSL-8HL**
插座，直徑 10 mm	適用於氣管外徑 10 mm	5.6 mm		**153068**	**QSL-10HL**
插座，直徑 12 mm	用於 12 mm 外徑的氣管	6.7 mm		**153069**	**QSL-12HL**

訂購資料 – T 型快插接頭 QST，R 螺紋



氣動介面，氣口 1	氣動介面，氣口 2	公稱通徑	包裝規格	訂貨編號	型號
外螺紋 R1/8	適用於氣管外徑 4 mm	2.8 mm	10	**153106**	**QST-1/8-4**
			100	**130793**	**QST-1/8-4-100**
	適用於氣管外徑 6 mm	4.2 mm	10	**153107**	**QST-1/8-6**
			100	**130794**	**QST-1/8-6-100**
	適用於氣管外徑 8 mm	6 mm	10	**153109**	**QST-1/8-8**
			50	**130795**	**QST-1/8-8-50**
	適用於氣管外徑 10 mm		10	**190667**	**QST-1/8-10**
外螺紋 R1/4	適用於氣管外徑 4 mm	2.8 mm		**190668**	**QST-1/4-4**
	適用於氣管外徑 6 mm	4.3 mm		**153108**	**QST-1/4-6**
			100	**130796**	**QST-1/4-6-100**
	適用於氣管外徑 8 mm	6.7 mm	10	**153110**	**QST-1/4-8**
			50	**130797**	**QST-1/4-8-50**
	適用於氣管外徑 10 mm	8 mm	10	**153112**	**QST-1/4-10**
			50	**130798**	**QST-1/4-10-50**
	用於 12 mm 外徑的氣管		10	**190669**	**QST-1/4-12**
外螺紋 R3/8	適用於氣管外徑 6 mm	4.3 mm		**190670**	**QST-3/8-6**
	適用於氣管外徑 8 mm	6.7 mm		**153111**	**QST-3/8-8**
			50	**130799**	**QST-3/8-8-50**
	適用於氣管外徑 10 mm	8.3 mm	10	**153113**	**QST-3/8-10**
			20	**130800**	**QST-3/8-10-20**
	用於 12 mm 外徑的氣管	10 mm	10	**153114**	**QST-3/8-12**
			20	**130801**	**QST-3/8-12-20**
	適用於氣管外徑 16 mm	11 mm	1	**164959**	**QST-3/8-16**
外螺紋 R1/2	適用於氣管外徑 10 mm	8.3 mm		**190672**	**QST-1/2-10**
	用於 12 mm 外徑的氣管	10.3 mm		**153115**	**QST-1/2-12**
	適用於氣管外徑 16 mm	13 mm		**153116**	**QST-1/2-16**

訂貨資料

訂貨資料 – T 型快插接頭 QST，G 螺紋，具有密封圈



氣動介面，氣口 1	氣動介面，氣口 2	公稱通徑	包裝規格	訂貨編號	型號
外螺紋 G1/8	適用於氣管外徑 4 mm	2.8 mm	10	**186157**	**QST-G1/8-4**
			100	**132066**	**QST-G1/8-4-100**
	適用於氣管外徑 6 mm	4.2 mm	10	**186158**	**QST-G1/8-6**
			100	**132067**	**QST-G1/8-6-100**
	適用於氣管外徑 8 mm	6 mm	10	**186160**	**QST-G1/8-8**
			50	**132068**	**QST-G1/8-8-50**
外螺紋 G1/4	適用於氣管外徑 6 mm	4.3 mm	10	**186159**	**QST-G1/4-6**
			100	**132069**	**QST-G1/4-6-100**
	適用於氣管外徑 8 mm	6.7 mm	10	**186161**	**QST-G1/4-8**
			50	**132070**	**QST-G1/4-8-50**
	適用於氣管外徑 10 mm	8 mm	10	**186163**	**QST-G1/4-10**
			50	**132071**	**QST-G1/4-10-50**
	用於 12 mm 外徑的氣管		1	**132597**	**QST-G1/4-12**
外螺紋 G3/8	適用於氣管外徑 8 mm	6.7 mm	10	**186162**	**QST-G3/8-8**
			50	**132072**	**QST-G3/8-8-50**
	適用於氣管外徑 10 mm	8.3 mm	10	**186164**	**QST-G3/8-10**
			20	**132073**	**QST-G3/8-10-20**
	用於 12 mm 外徑的氣管	10 mm	10	**186165**	**QST-G3/8-12**
			20	**132074**	**QST-G3/8-12-20**
	適用於氣管外徑 16 mm	11 mm	1	**186349**	**QST-G3/8-16**
外螺紋 G1/2	用於 12 mm 外徑的氣管	10.3 mm		**186166**	**QST-G1/2-12**
	適用於氣管外徑 16 mm	13 mm		**186167**	**QST-G1/2-16**

訂貨資料 – T 型快插接頭 QST



氣動介面，氣口 1	氣動介面，氣口 2	公稱通徑	包裝規格	訂貨編號	型號
用於 4 mm 外徑的氣管	適用於氣管外徑 4 mm	2.8 mm	10	**153128**	**QST-4**
			100	**130802**	**QST-4-100**
適用於氣管外徑 6 mm	適用於氣管外徑 6 mm	4.8 mm	10	**153129**	**QST-6**
			100	**130803**	**QST-6-100**
用於 8 mm 外徑的氣管	適用於氣管外徑 8 mm	6.2 mm	10	**153130**	**QST-8**
			50	**130804**	**QST-8-50**
用於 10 mm 外徑的氣管	適用於氣管外徑 10 mm	8.1 mm	10	**153131**	**QST-10**
			50	**130805**	**QST-10-50**
用於 12 mm 外徑的氣管	用於 12 mm 外徑的氣管	10 mm	10	**153132**	**QST-12**
			20	**130806**	**QST-12-20**
用於 16 mm 外徑的氣管	適用於氣管外徑 16 mm	13 mm	1	**153133**	**QST-16**

訂貨資料

訂貨資料 – T 型快插接頭 QST，變徑



氣動介面，氣口 1	氣動介面，氣口 2	公稱通徑	包裝規格	訂貨編號	型號
適用於氣管外徑 6 mm	適用於氣管外徑 4 mm	2.3 mm	10	**153134**	**QST-6-4**
			100	**130820**	**QST-6-4-100**
用於 8 mm 外徑的氣管			10	**130613**	**QST-8-4**
	適用於氣管外徑 6 mm	3.5 mm		**153135**	**QST-8-6**
			50	**130821**	**QST-8-6-50**
用於 10 mm 外徑的氣管		3.7 mm	10	**130614**	**QST-10-6**
	適用於氣管外徑 8 mm	4.9 mm		**153136**	**QST-10-8**
			50	**130822**	**QST-10-8-50**
用於 12 mm 外徑的氣管		5.1 mm	10	**130615**	**QST-12-8**
	適用於氣管外徑 10 mm	6.1 mm		**153137**	**QST-12-10**
			20	**130823**	**QST-12-10-20**
用於 16 mm 外徑的氣管	用於 12 mm 外徑的氣管	7.6 mm	1	**130616**	**QST-16-12**

訂購資料 – T 型快插接頭 QSTF，R 螺紋



氣動介面，氣口 1	氣動介面，氣口 2	公稱通徑	包裝規格	訂貨編號	型號
外螺紋 R1/8	內螺紋 G1/8，適用於氣管外徑 4 mm	2.8 mm	1	**153182**	**QSTF-1/8-4-B**
	內螺紋 G1/8，適用於氣管外徑 6 mm	4.6 mm		**153183**	**QSTF-1/8-6-B**
	內螺紋 G1/8，適用於氣管外徑 8 mm	5.5 mm		**153185**	**QSTF-1/8-8-B**
外螺紋 R1/4	內螺紋 G1/4，適用於氣管外徑 6 mm	4.3 mm		**153184**	**QSTF-1/4-6-B**
	內螺紋 G1/4，適用於氣管外徑 8 mm	6 mm		**153186**	**QSTF-1/4-8-B**
	內螺紋 G1/4，適用於氣管外徑 10 mm	7.1 mm		**153188**	**QSTF-1/4-10-B**
外螺紋 R3/8	內螺紋 G3/8，適用於氣管外徑 8 mm	6 mm		**153187**	**QSTF-3/8-8-B**
	內螺紋 G3/8，適用於氣管外徑 10 mm	8 mm		**153189**	**QSTF-3/8-10-B**
	內螺紋 G3/8，用於 12 mm 外徑的氣管	9.3 mm		**153190**	**QSTF-3/8-12-B**
外螺紋 R1/2	內螺紋 G1/2，用於 12 mm 外徑的氣管	10 mm		**153191**	**QSTF-1/2-12-B**

訂貨資料

訂貨資料 – T 型快插接頭 QSTF，G 螺紋，具有密封圈



氣動介面，氣口 1	氣動介面，氣口 2	公稱通徑	包裝規格	訂貨編號	型號
外螺紋 G1/8	內螺紋 G1/8，適用於氣管外徑 4 mm	3 mm	1	**186199**	**QSTF-G1/8-4**
	內螺紋 G1/8，適用於氣管外徑 6 mm	4 mm		**186200**	**QSTF-G1/8-6**
	內螺紋 G1/8，適用於氣管外徑 8 mm	5.6 mm		**186202**	**QSTF-G1/8-8**
外螺紋 G1/4	內螺紋 G1/4，適用於氣管外徑 6 mm	5 mm		**186201**	**QSTF-G1/4-6**
	內螺紋 G1/4，適用於氣管外徑 8 mm	6 mm		**186203**	**QSTF-G1/4-8**
	內螺紋 G1/4，適用於氣管外徑 10 mm	7 mm		**186205**	**QSTF-G1/4-10**
外螺紋 G3/8	內螺紋 G3/8，適用於氣管外徑 8 mm	6 mm		**186204**	**QSTF-G3/8-8**
	內螺紋 G3/8，適用於氣管外徑 10 mm	8 mm		**186206**	**QSTF-G3/8-10**
	內螺紋 G3/8，用於 12 mm 外徑的氣管	8.7 mm		**186207**	**QSTF-G3/8-12**
外螺紋 G1/2	內螺紋 G1/2，用於 12 mm 外徑的氣管			**186208**	**QSTF-G1/2-12**

訂購資料 – T 型快插螺栓 QSTL，R 螺紋



氣動介面，氣口 1	氣動介面，氣口 2	公稱通徑	包裝規格	訂貨編號	型號
外螺紋 R1/8	適用於氣管外徑 4 mm	2.8 mm	10	**153117**	**QSTL-1/8-4**
			100	**130824**	**QSTL-1/8-4-100**
	適用於氣管外徑 6 mm	4.3 mm	10	**153118**	**QSTL-1/8-6**
			100	**130825**	**QSTL-1/8-6-100**
	適用於氣管外徑 8 mm	6 mm	10	**153120**	**QSTL-1/8-8**
			50	**130826**	**QSTL-1/8-8-50**
外螺紋 R1/4	適用於氣管外徑 6 mm	4.3 mm	10	**153119**	**QSTL-1/4-6**
			100	**130827**	**QSTL-1/4-6-100**
	適用於氣管外徑 8 mm	6.7 mm	10	**153121**	**QSTL-1/4-8**
			50	**130828**	**QSTL-1/4-8-50**
	適用於氣管外徑 10 mm	8 mm	10	**153123**	**QSTL-1/4-10**
			50	**130829**	**QSTL-1/4-10-50**
外螺紋 R3/8	適用於氣管外徑 8 mm	6.7 mm	10	**153122**	**QSTL-3/8-8**
	適用於氣管外徑 10 mm	8.3 mm		**153124**	**QSTL-3/8-10**
	用於 12 mm 外徑的氣管	10 mm		**153125**	**QSTL-3/8-12**
外螺紋 R1/2		10.3 mm	1	**153126**	**QSTL-1/2-12**
	適用於氣管外徑 16 mm	13 mm		**153127**	**QSTL-1/2-16**

訂貨資料

訂貨資料 – T 型快插接頭 QSTL，G 螺紋，具有密封圈



氣動介面，氣口 1	氣動介面，氣口 2	公稱通徑	包裝規格	訂貨編號	型號
外螺紋 G1/8	適用於氣管外徑 4 mm	2.8 mm	10	**186168**	**QSTL-G1/8-4**
			100	**132075**	**QSTL-G1/8-4-100**
	適用於氣管外徑 6 mm	4.3 mm	10	**186169**	**QSTL-G1/8-6**
			100	**132076**	**QSTL-G1/8-6-100**
	適用於氣管外徑 8 mm	6 mm	10	**186171**	**QSTL-G1/8-8**
			50	**132077**	**QSTL-G1/8-8-50**
外螺紋 G1/4	適用於氣管外徑 6 mm	4.3 mm	10	**186170**	**QSTL-G1/4-6**
			100	**132078**	**QSTL-G1/4-6-100**
	適用於氣管外徑 8 mm	6.7 mm	10	**186172**	**QSTL-G1/4-8**
			50	**132079**	**QSTL-G1/4-8-50**
	適用於氣管外徑 10 mm	8 mm	10	**186174**	**QSTL-G1/4-10**
			50	**132080**	**QSTL-G1/4-10-50**
外螺紋 G3/8	適用於氣管外徑 8 mm	6.7 mm	10	**186173**	**QSTL-G3/8-8**
	適用於氣管外徑 10 mm	8.3 mm		**186175**	**QSTL-G3/8-10**
	用於 12 mm 外徑的氣管	10 mm		**186176**	**QSTL-G3/8-12**
外螺紋 G1/2		10.3 mm	1	**186177**	**QSTL-G1/2-12**
	適用於氣管外徑 16 mm	13 mm		**186178**	**QSTL-G1/2-16**

訂貨資料 – 快插接頭 QSW，R 螺紋



氣動介面，氣口 1	氣動介面，氣口 2	公稱通徑	包裝規格	訂貨編號	型號
外螺紋 R1/8	適用於氣管外徑 4 mm	2.5 mm	10	**130596**	**QSW-1/8-4**
	適用於氣管外徑 6 mm	3.3 mm		**130597**	**QSW-1/8-6**
	適用於氣管外徑 8 mm	6 mm		**130598**	**QSW-1/8-8**
外螺紋 R1/4	適用於氣管外徑 6 mm	3.3 mm		**130599**	**QSW-1/4-6**
	適用於氣管外徑 8 mm	6.7 mm		**130600**	**QSW-1/4-8**
	適用於氣管外徑 10 mm	8 mm		**130601**	**QSW-1/4-10**
外螺紋 R3/8		8.3 mm		**130602**	**QSW-3/8-10**
	用於 12 mm 外徑的氣管	9.5 mm		**130603**	**QSW-3/8-12**
外螺紋 R1/2		10.3 mm	1	**130604**	**QSW-1/2-12**
	適用於氣管外徑 16 mm	13 mm		**130605**	**QSW-1/2-16**

訂貨資料 - 快插接頭 QSW-...HL，具有插入式軸套



氣動介面，氣口 1	氣動介面，氣口 2	公稱通徑	包裝規格	訂貨編號	型號
插座，直徑 4 mm	適用於氣管外徑 4 mm	2 mm	10	**130617**	**QSW-4HL**
插座，直徑 6 mm	適用於氣管外徑 6 mm	2.7 mm		**130618**	**QSW-6HL**
插座，直徑 8 mm	適用於氣管外徑 8 mm	5 mm		**130619**	**QSW-8HL**
插座，直徑 10 mm	適用於氣管外徑 10 mm	6.3 mm		**130620**	**QSW-10HL**


訂貨資料

訂貨資料 - 快插接頭 QSW-...HL，具有插入式軸套



氣動介面，氣口 1	氣動介面，氣口 2	公稱通徑	包裝規格	訂貨編號	型號
插座，直徑 12 mm	用於 12 mm 外徑的氣管	6.9 mm	10	**130621**	**QSW-12HL**

訂貨資料 – X 型快插接頭 QSX



氣動介面，氣口 1	氣動介面，氣口 2	公稱通徑	包裝規格	訂貨編號	型號
用於 8 mm 外徑的氣管	適用於氣管外徑 8 mm	4.7 mm	10	**153285**	**QSX-8**
用於 10 mm 外徑的氣管	適用於氣管外徑 10 mm	6.1 mm		**153286**	**QSX-10**
用於 12 mm 外徑的氣管	用於 12 mm 外徑的氣管	7.5 mm		**153287**	**QSX-12**

訂貨資料 – Y 型快插螺紋接頭 QSY，公制螺紋，具有密封圈



氣動介面，氣口 1	氣動介面，氣口 2	公稱通徑	包裝規格	訂貨編號	型號
外螺紋 M5	適用於氣管外徑 4 mm	2.4 mm	10	**190673**	**QSY-M5-4**
	適用於氣管外徑 6 mm			**190674**	**QSY-M5-6**

訂貨資料 – Y 型快插螺紋接頭 QSY，R 螺紋



氣動介面，氣口 1	氣動介面，氣口 2	公稱通徑	包裝規格	訂貨編號	型號
外螺紋 R1/8	適用於氣管外徑 4 mm	3.1 mm	10	**153138**	**QSY-1/8-4**
	適用於氣管外徑 6 mm	4.2 mm		**153139**	**QSY-1/8-6**
	適用於氣管外徑 8 mm	5.9 mm		**153141**	**QSY-1/8-8**
外螺紋 R1/4	適用於氣管外徑 4 mm	3.3 mm		**190675**	**QSY-1/4-4**
	適用於氣管外徑 6 mm	4.8 mm		**153140**	**QSY-1/4-6**
	適用於氣管外徑 8 mm	6.2 mm		**153142**	**QSY-1/4-8**
	適用於氣管外徑 10 mm	7.2 mm		**153144**	**QSY-1/4-10**
外螺紋 R3/8	適用於氣管外徑 8 mm	6.6 mm		**153143**	**QSY-3/8-8**
	適用於氣管外徑 10 mm	7.4 mm		**153145**	**QSY-3/8-10**
	用於 12 mm 外徑的氣管	8.4 mm		**153146**	**QSY-3/8-12**
外螺紋 R1/2	適用於氣管外徑 10 mm	7.8 mm	1	**133196**	**QSY-1/2-10**
	用於 12 mm 外徑的氣管	8.3 mm		**153147**	**QSY-1/2-12**

訂貨資料

訂貨資料 – Y 型快插螺紋接頭 QSY，G 螺紋，具有密封圈



氣動介面，氣口 1	氣動介面，氣口 2	公稱通徑	包裝規格	訂貨編號	型號
外螺紋 G1/8	適用於氣管外徑 4 mm	3.1 mm	10	**186179**	**QSY-G1/8-4**
	適用於氣管外徑 6 mm	4.2 mm		**186180**	**QSY-G1/8-6**
	適用於氣管外徑 8 mm	5.9 mm		**186182**	**QSY-G1/8-8**
外螺紋 G1/4	適用於氣管外徑 6 mm	4.8 mm		**186181**	**QSY-G1/4-6**
	適用於氣管外徑 8 mm	6.2 mm		**186183**	**QSY-G1/4-8**
	適用於氣管外徑 10 mm	7.2 mm		**186185**	**QSY-G1/4-10**
外螺紋 G3/8	適用於氣管外徑 8 mm	6.6 mm		**186184**	**QSY-G3/8-8**
	適用於氣管外徑 10 mm	7.4 mm		**186186**	**QSY-G3/8-10**
	用於 12 mm 外徑的氣管	8.4 mm		**186187**	**QSY-G3/8-12**
外螺紋 G1/2		8.3 mm	1	**186188**	**QSY-G1/2-12**

訂貨資料 - Y 型接頭 QSY



氣動介面，氣口 1	氣動介面，氣口 2	公稱通徑	包裝規格	訂貨編號	型號
用於 4 mm 外徑的氣管	適用於氣管外徑 4 mm	2.6 mm	10	**153148**	**QSY-4**
			100	**130807**	**QSY-4-100**
適用於氣管外徑 6 mm	適用於氣管外徑 6 mm	4.3 mm	10	**153149**	**QSY-6**
			100	**130808**	**QSY-6-100**
用於 8 mm 外徑的氣管	適用於氣管外徑 8 mm	5.7 mm	10	**153150**	**QSY-8**
			50	**130809**	**QSY-8-50**
用於 10 mm 外徑的氣管	適用於氣管外徑 10 mm	6.7 mm	10	**153151**	**QSY-10**
			20	**130810**	**QSY-10-20**
用於 12 mm 外徑的氣管	用於 12 mm 外徑的氣管	8 mm	10	**153152**	**QSY-12**
			20	**130811**	**QSY-12-20**
用於 16 mm 外徑的氣管	適用於氣管外徑 16 mm	12.7 mm	1	**130609**	**QSY-16**

訂貨資料 – Y 型接頭 QSY，變小徑



氣動介面，氣口 1	氣動介面，氣口 2	公稱通徑	包裝規格	訂貨編號	型號
適用於氣管外徑 6 mm	適用於氣管外徑 4 mm	2.3 mm	10	**153153**	**QSY-6-4**
			100	**130812**	**QSY-6-4-100**
用於 8 mm 外徑的氣管		1.7 mm	10	**130610**	**QSY-8-4**
	適用於氣管外徑 6 mm	3.2 mm		**153154**	**QSY-8-6**
			50	**130813**	**QSY-8-6-50**
用於 10 mm 外徑的氣管		3.3 mm	10	**130611**	**QSY-10-6**
	適用於氣管外徑 8 mm	4.5 mm		**153155**	**QSY-10-8**
			20	**130814**	**QSY-10-8-20**
用於 12 mm 外徑的氣管			10	**130612**	**QSY-12-8**
	適用於氣管外徑 10 mm	5.8 mm		**153156**	**QSY-12-10**
			20	**130815**	**QSY-12-10-20**
用於 16 mm 外徑的氣管	用於 12 mm 外徑的氣管	7 mm	1	**190708**	**QSY-16-12**

訂貨資料

訂貨資料 - Y 型快插接頭 QSY-...H，具有插入式軸套




氣動介面，氣口 1	氣動介面，氣口 2	公稱通徑	包裝規格	訂貨編號	型號
插座，直徑 4 mm	適用於氣管外徑 4 mm	1.6 mm	10	**130628**	**QSY-4H**

訂貨資料 - Y 型快插接頭 QSY-...H，具有插入式軸套，變小徑




氣動介面，氣口 1	氣動介面，氣口 2	公稱通徑	包裝規格	訂貨編號	型號
插座，直徑 6 mm	適用於氣管外徑 4 mm	2.3 mm	10	**130633**	**QSY-6H-4**

訂貨資料 - Y 型快插接頭 QSY-...H-B，具有插入式軸套



氣動介面，氣口 1	氣動介面，氣口 2	公稱通徑	包裝規格	訂貨編號	型號
插座，直徑 6 mm	適用於氣管外徑 6 mm	3.1 mm	10	**133145**	**QSY-6H-B**
插座，直徑 8 mm	適用於氣管外徑 8 mm	4.6 mm		**133146**	**QSY-8H-B**
插座，直徑 10 mm	適用於氣管外徑 10 mm	5.9 mm		**133148**	**QSY-10H-B**
插座，直徑 12 mm	用於 12 mm 外徑的氣管	7.3 mm		**133150**	**QSY-12H-B**

訂貨資料 - Y 型快插接頭 QSY-...H-B，具有插入式軸套，變徑



氣動介面，氣口 1	氣動介面，氣口 2	公稱通徑	包裝規格	訂貨編號	型號
插座，直徑 8 mm	適用於氣管外徑 6 mm	3.6 mm	10	**133147**	**QSY-8H-6-B**
插座，直徑 10 mm	適用於氣管外徑 8 mm	4.6 mm		**133149**	**QSY-10H-8-B**
插座，直徑 12 mm	適用於氣管外徑 10 mm	5.9 mm		**133151**	**QSY-12H-10-B**

訂購資料 – Y 型快插式螺紋接頭 QSYL，R 螺紋



氣動介面，氣口 1	氣動介面，氣口 2	公稱通徑	包裝規格	訂貨編號	型號
外螺紋 R1/8	適用於氣管外徑 4 mm	3.9 mm	1	**153172**	**QSYL-1/8-4**
	適用於氣管外徑 6 mm	4.2 mm		**153173**	**QSYL-1/8-6**
	適用於氣管外徑 8 mm	5.7 mm		**153175**	**QSYL-1/8-8**
外螺紋 R1/4	適用於氣管外徑 6 mm	5.3 mm		**153174**	**QSYL-1/4-6**
	適用於氣管外徑 8 mm	7.3 mm		**153176**	**QSYL-1/4-8**
	適用於氣管外徑 10 mm	8 mm		**153178**	**QSYL-1/4-10**
外螺紋 R3/8	適用於氣管外徑 8 mm	7.3 mm		**153177**	**QSYL-3/8-8**

訂貨資料

訂購資料 – Y 型快插式螺紋接頭 QSYL，R 螺紋



氣動介面，氣口 1	氣動介面，氣口 2	公稱通徑	包裝規格	訂貨編號	型號
外螺紋 R3/8	適用於氣管外徑 10 mm	9.2 mm	1	153179	QSYL-3/8-10
	用於 12 mm 外徑的氣管	9.7 mm		153180	QSYL-3/8-12
外螺紋 R1/2		10.6 mm		153181	QSYL-1/2-12

訂貨資料 – Y 型快插式螺紋接頭 QSYL，G 螺紋，具有密封圈



氣動介面，氣口 1	氣動介面，氣口 2	公稱通徑	包裝規格	訂貨編號	型號
外螺紋 G1/8	適用於氣管外徑 4 mm	3.9 mm	1	186189	QSYL-G1/8-4
	適用於氣管外徑 6 mm	4.2 mm		186190	QSYL-G1/8-6
	適用於氣管外徑 8 mm	5.7 mm		186192	QSYL-G1/8-8
外螺紋 G1/4	適用於氣管外徑 6 mm	5.3 mm		186191	QSYL-G1/4-6
	適用於氣管外徑 8 mm	7.3 mm		186193	QSYL-G1/4-8
	適用於氣管外徑 10 mm	8 mm		186195	QSYL-G1/4-10
外螺紋 G3/8	適用於氣管外徑 8 mm	7.3 mm		186194	QSYL-G3/8-8
	適用於氣管外徑 10 mm	9.2 mm		186196	QSYL-G3/8-10
	用於 12 mm 外徑的氣管	9.7 mm		186197	QSYL-G3/8-12
外螺紋 G1/2		10.6 mm		186198	QSYL-G1/2-12

訂購資料 – Y 型快插式螺紋接頭 QSYLV，R 螺紋



氣動介面，氣口 1	氣動介面，氣口 2	公稱通徑	包裝規格	訂貨編號	型號
外螺紋 R1/8	適用於氣管外徑 6 mm	4.2 mm	1	153192	QSYLV-1/8-6
外螺紋 R1/4	適用於氣管外徑 8 mm	6 mm		153193	QSYLV-1/4-8
外螺紋 R3/8	適用於氣管外徑 10 mm	8 mm		153194	QSYLV-3/8-10
外螺紋 R1/2	用於 12 mm 外徑的氣管	10 mm		153195	QSYLV-1/2-12

訂貨資料 – Y 型快插螺紋接頭 QSYLV，G 螺紋，具有密封圈



氣動介面，氣口 1	氣動介面，氣口 2	公稱通徑	包裝規格	訂貨編號	型號
外螺紋 G1/8	適用於氣管外徑 6 mm	3.5 mm	1	186209	QSYLV-G1/8-6
外螺紋 G1/4	適用於氣管外徑 8 mm	4.7 mm		186210	QSYLV-G1/4-8
外螺紋 G3/8	適用於氣管外徑 10 mm	5.2 mm		186211	QSYLV-G3/8-10
外螺紋 G1/2	用於 12 mm 外徑的氣管	7 mm		186212	QSYLV-G1/2-12

附件

拆卸工具 QSO



短型號代碼	尺寸	產品重量	訂貨編號	型號
QSO	用於氣管外徑 4 mm 用於氣管外徑 6 mm 用於氣管外徑 8 mm 用於氣管外徑 10 mm	13 g	**158419**	**QSO**