電磁閥 VOVG

FESTO



資料表

一般技術參數

閥功能	三口二位，常閉，單穩態		三口二位，單穩態，常開		五口二位，單穩態
寬度	10 mm	12 mm	10 mm	12 mm	25 mm
結構特點	活塞閘閥				
搭接	正重疊				
密封原理	柔軟的				
驅動方式	電動				
復位類型	氣動彈簧復位				
嚮導類型	先導驅動				
流向	不可逆轉				
排氣功能	具有節流選項				
手動裝置	非鎖定式				
安裝位置	可選				
公稱通徑	2.1 mm				
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	200 l/min	180 l/min	200 l/min	180 l/min	180 ... 200 l/min
打開時間	12 ms				15 ms
關閉時間	10 ms				18 ms
氣動介面，氣口 1	M5	底座	M5	底座	底座; M7

操作和環境條件

工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
工作壓力	0.2 ... 0.8 Mpa
工作壓力	2 ... 8 bar
工作壓力	29 ... 116 psi
介質溫度	-5 ... 50°C
環境溫度	-5 ... 50°C

電氣參數

操作電壓	24 V DC
電氣介面	2 針, 插頭

材料

外殼材質	精製鋁合金
密封件材質	FPM; HNBR; NBR
材料說明	RoHS 合規

訂貨資料

訂購資訊，插座閥



閥功能	標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	寬度	線圈的特性參數	訂貨編號	型號
三口二位，常閉，單穩態	200 l/min	10 mm	24 V DC: 1.0 W	**560698**	**VOVG-L10-M32C-AH-M5-1H3**
				560697	**VOVG-L10-M32C-AH-M5-1H2**

訂購資訊，插座閥



閥功能	標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	寬度	線圈的特性參數	訂貨編號	型號
三口二位，單穩態，常開	200 l/min	10 mm	24 V DC: 1.0 W	**560699**	**VOVG-L10-M32U-AH-M5-1H2**
				560700	**VOVG-L10-M32U-AH-M5-1H3**

訂購資訊，插座閥



閥功能	標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	寬度	線圈的特性參數	訂貨編號	型號
五口二位，單穩態	200 l/min	25 mm	24 V DC: 1.0 W	**560701**	**VOVG-L12-M52Q-AH-M5-1H2**
				560702	**VOVG-L12-M52Q-AH-M5-1H3**

訂購資訊，半套筒閥



閥功能	標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	寬度	線圈的特性參數	訂貨編號	型號
三口二位，常閉，單穩態	180 l/min	12 mm	24 V DC: 1.0 W	**560703**	**VOVG-S12-M32C-AH-M5-1H2**
				560704	**VOVG-S12-M32C-AH-M5-1H3**

訂購資訊，半套筒閥



閥功能	標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	寬度	線圈的特性參數	訂貨編號	型號
三口二位，單穩態，常開	180 l/min	12 mm	24 V DC: 1.0 W	**560706**	**VOVG-S12-M32U-AH-M5-1H3**
				560705	**VOVG-S12-M32U-AH-M5-1H2**

訂貨資料

訂購資訊，半套筒閥



閥功能	標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	寬度	線圈的特性參數	訂貨編號	型號
五口二位，單穩態	180 l/min	25 mm	24 V DC: 1.0 W	**560708**	**VOVG-S12-M52Q-AH-M5-1H3**
				560707	**VOVG-S12-M52Q-AH-M5-1H2**

底板閥訂購資訊



閥功能	標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	寬度	線圈的特性參數	訂貨編號	型號
五口二位，單穩態	180 l/min	25 mm	24 V DC: 1.0 W	**560714**	**VOVG-B12-M52Q-AH-F-1H3**
				560713	**VOVG-B12-M52Q-AH-F-1H2**

底板閥訂購資訊



閥功能	標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	寬度	線圈的特性參數	訂貨編號	型號
三口二位，常閉，單穩態	180 l/min	12 mm	24 V DC: 1.0 W	**560710**	**VOVG-B12-M32C-AH-F-1H3**
				560709	**VOVG-B12-M32C-AH-F-1H2**

底板閥訂購資訊



閥功能	標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	寬度	線圈的特性參數	訂貨編號	型號
三口二位，單穩態，常開	180 l/min	12 mm	24 V DC: 1.0 W	**560712**	**VOVG-B12-M32U-AH-F-1H3**
				560711	**VOVG-B12-M32U-AH-F-1H2**

訂購資訊 – 模組化產品系統



閥功能	標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	訂貨編號	型號
三口二位，常閉，單穩態, 三口二位，單穩態，常開, 五口二位，單穩態	180 ... 200 l/min	**549438**	**VOVG**