Filtre
LF-1-D-5M-MAXI-A

Ürün numarası: 162625



General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Maksi
Seri	D
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Filtre hassasiyeti	5 µm
Su tahliye	tam otomatik
Tasarım	Santrifüj ayırıcılı sinter filtre
Kabuk koruması	Metal koruyucu kafes
Sembol	00991520
Çalışma basıncı	2 bar ... 12 bar
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	3800 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:9:-] uyarınca basınçlı hava İnert gazlar
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1:2010 [6:8:4] uyarınca basınçlı hava İnert gazlar
Akışkan sıcaklığı	5 °C ... 60 °C
Ortam sıcaklığı	5 °C ... 60 °C
Ürün ağırlığı	1440 g
Montaj türü	Aksesuar kullanılarak
Pnömatik bağlantı 1	G1
Pnömatik bağlantı 2	G1
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Filtre malzemesi	PE
Gövde malzemesi	Çinko pres döküm
Kabuk malzemesi	Makrolon®