Bobin
VACF-B-B2-1A

Ürün numarası: 8030804

General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Çalıştırma türü	elektrikli
Montaj konumu	herhangi bir
Karşılık geldiği norm	IEC 61010-1
Devreye girme süresi	100%
Yalıtım maddesi sınıfı	H
Bobin karakteristik değerleri	24 V AC: 50/60 Hz, toplama gücü 3,9 VA, tutma gücü 2,6 VA
İzin verilen gerilim dalgalanmaları	+/- 10%
Ruhsat	c UL us - Tanınan (OL)
Denizcilik sınıflandırması	bkz. sertifika
Sertifikayi düzenleyen kuruluş	DNVGL-TAA000011J UL MH18122
Ortam ve akışkan sıcaklığının sınırlandırılması	-20 - 50 °C
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	-20 °C ... 50 °C
Koruma türü	IP65
Ortam sıcaklığı	-20 °C ... 60 °C
Ürün ağırlığı	55.8 g
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Soket
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	11 mm endüstri standardına göre B formu bağlantı şeması form B
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı	3
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı şeması	00997371
Elektrik bağlantısı 1, montaj türü	Merkezi vida M3
Montaj türü	tırtıklı somunlu
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PA Çelik
Bobin malzemesi	Bakır Çelik Termoplastik
Sargı malzemesi	Bakır