

Anschlußblock Typ PRS-1/8-1/4-X

Mit diesem Anschlußblock können 3/2- und 5/2-Wegeventile mit Anschluß G 1/8 und G 1/4 als Batterie montiert werden. Die benötigte Länge richtet sich nach der Anzahl der Ventile.

Zubehör:

Hohlschraube
mit Dichtring und O-Ringen
Typ VT-1/8-PRS
VT-1/4-PRS


Hohlschraube
mit Gewindeanschluß
Typ VT-1/8-AJ-P
VT-1/4-AJ-P

Über den Gewindeanschluß können einzelne Ventile mit einem anderen Druck oder Medium versorgt werden.

Abdeckplatte für Leerplätze
Typ PRSB-...

Die max. Ventilanzahl ist abhängig vom gemeinsamen Luftverbrauch, d. h. wie viele Ventile gleichzeitig geschaltet sind und der nachströmenden Luftmenge. Die Luftversorgung für P kann ein- oder beidseitig angeschlossen werden.

Alle Querbohrungen und Gewinde werden vom Kunden nach Bedarf gefertigt (Maße siehe Rückseite). Zur Erleichterung kann eine Ankörschablone Typ PRSS-1/8-1/4 bestellt werden.



Die benötigten Verschraubungen (Blindstopfen, Schnellverschraubungen, Schalldämpfer usw.) sind nach Katalog zu bestellen.



Bestellbezeichnung Hohlschrauben				Gewicht
Teile-Nr.	Typ	Anschluß	Werkstoff	kg
10071	VT-1/8-PRS	G 1/8	Stahl, verzinkt	0,017
12633	VT-1/8-AJ-P	G 1/8		0,016
9499	VT-1/4-PRS	G 1/4		0,032
12635	VT-1/4-AJ-P	G 1/4		0,045

Bestellbezeichnung	10 055 PRS-1/8-1/4-X	11 687	11 688
Teile-Nr./Typ	+ Längenangabe in mm	PRSB-1/8	PRSB-1/4
Befestigungsart	4 Durchgangsbohrungen		
Anschluß	G 1/2		
Werkstoffe	Al, eloxiert	Al, eloxiert	
Gewicht	0,055 kg pro 10 mm	0,055 kg	0,080 kg

Typ PRS-1/8-1/4-X

MFH; JMF- JMF-DH; VL; JH- JDH-5-1/4	MFH-3-1/4 VL-3-1/4	MOFH-3-1/4 VLO-3-1/4	MFH; JMFH- JMF-DH; VL; JH- JDH-5-1/8	MFH-3-1/8 VL-3-1/8	MOFH-3-1/8 VLO-3-1/8
---	-----------------------	-------------------------	--	-----------------------	-------------------------

