



Produktgruppen med standardventiler er blevet udvidet med VSNB. Denne nye ventil med Namur-interface, i overensstemmelse med VDI/VDE 3845, er udelukkende en ventil – for eksempel leveres magnetspolen kun, hvis der er brug for den. Denne ventil er derfor ideel, hvis du har brug for reducerede omkostninger, men fuld funktionalitet. ATEX godkendelse er inkluderet. Nyhed: den bistabile 5/2-vejs ventil.

Den kan udbygges ...

... da pilotstyringen (mellemliggende magnetplade og - spole) kan leveres separat eller med begge komponenter sammen som en integreret enhed. Forbindelsen er simpel, uanset hvilken leverandør, man bruger, takket være CNOMO interfacet, som kan skrues på pilotkontrollen. Få alt leveret fra én leverandør - Festo - for at opnå det bedste resultat.

Alsidig ...


... da der kun er et skridt fra den monostabile 3/2-vejs ventil til 5/2-vejs ventilen: ved hjælp af to mellemlader, som fungerer som pakning. Eller som en bistabil 5/2-vejs ventil.

Reducerer omkostninger ...

da enheden kun er en ventil - men med de rette interfaces til monteringen af pilotstyringen.



Ren Namur!



Flexibel!



Værdi for pengene!

Namurventil VSNB

Namurventil VSNB

Tekniske data	
Ventilfunktioner	3/2-vejs, monostabil 5/2-vejs, monostabil 5/2-vejs bistabil
Konstruktion	Gliderventil
Tætningsprincip	Blødtætning
Omskiftertype	Pilotstyret
Flowretning	Ikke reversibel
Afblæsning	Kan drøvles
Flow [l/min]	900
Pneumatisk tilslutning	1,3,5 G1/4 2.4 Hulbillede iht. Namur (VDI/VDE 3845)
Montagemåde	Via gennemgående huller
Montage position	Alle
Driftstryk [bar]	2 ... 8

Pilotstyring

Tekniske data: mellemlade og spole	
Funktion	3/2-NC
Pneumatisk tilslutning	CNOMO
Bredde [mm]	30
Relativ indskiftningsvarighed [%]	100
IP beskyttelse	65
Spænding [V]	24 DC, 110 AC, 230 AC

Også inkluderet i leverancen

- Egensikker pilotventil med ATEX godkendelse
- Komplet system bestående af ventil og pilotstyring

Festo Danmark

Islevdalvej 180
DK-2610 Rødovre
Internet www.festo.dk
Telefon +45 70 21 10 90
Telefax +45 44 88 81 10
Email info_dk@festo.dk