


Tubos flexibles translúcidos PUN-H

FESTO



Los tubos flexibles translúcidos PUN-H pueden montarse con gran facilidad gracias a los racores rápidos roscados QS. Son resistentes a la hidrólisis y resultan apropiados para el uso en entornos con elevada humedad.

Alimentación de aire segura en entornos húmedos

En las aplicaciones en entornos de elevada humedad, no se forman grietas a causa de la hidrólisis.

Gran versatilidad

El tubo flexible translúcido PUN-H, resistente al doblado, se tiende fácilmente en la instalación. El material del tubo es apto para el contacto con alimentos* y resistente a la intemperie.

Instalación sencilla

Gracias a los racores rápidos roscados QS con anillo extractor, los tubos flexibles se instalan de forma rápida y segura.

Transparente para una mayor seguridad

En estos tubos flexibles pueden detectarse sin problemas partículas sólidas, humedad y aceite. Esto posibilita un control sencillo y eficaz del estado y de los posibles riesgos de la instalación. El tubo flexible translúcido PUN-H se ofrece en las siguientes variantes: azul, rojo, verde, amarillo, negro y natural.

Tubos flexibles translúcidos PUN-H

	Tubo flexible translúcido PUN-H	Racor rápido roscado QS(M) ★
Material	Material: poliuretano Calibración: exterior	Cuerpo: PBT/latón niquelado Anillo obturador: NBR Anillo extractor: POM Mecanismo de la abrazadera para tubos: acero inoxidable
Ejecución		
Diámetro exterior del tubo flexible [mm]	4, 6, 8, 10, 12	2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 22
Colores	Azul★, negro★, verde, rojo, amarillo, natural★	
Tipo de rosca		Roscas M, G y R
Aplicaciones		
Presión de funcionamiento [MPa]	-0,095 ... +1	-0,095 ... + 1,4
Temperatura de funcionamiento [°C]	-35 ... +60	-10 ... +80
Resistencia e idoneidad		
Resistente a sustancias químicas	+	+
Resistente a la hidrólisis	++	+++
Apto para el contacto con alimentos*	Material conforme a FDA	—
Medio	Aire comprimido, vacío, agua**	Aire comprimido, vacío, agua

* Ver información complementaria sobre el material

** Según declaración del fabricante

+++ Especialmente apropiado ++ Apropiado + Apropiado con limitaciones — No apropiado

La combinación perfecta para un sinfín de aplicaciones: tubo flexible translúcido PUN-H y racor rápido roscado QS.

Para un funcionamiento óptimo y duradero de los equipos.

En función del caso de aplicación, el tubo flexible se adapta de forma excelente a cualquier otro racor de Festo.

El programa básico ★ de Festo

Soluciona el 80 % de las tareas de automatización

Rápida disponibilidad en todo el mundo, también a largo plazo

Siempre con la calidad de Festo

Selección rápida y sencilla

Selección más rápida y sencilla: el buscador de productos y el conjunto modular de tubos flexibles

¿Cómo encuentro el tubo flexible apropiado para mis aplicaciones? ¿Y cuál es el racor que combina con ese tubo?

Muy sencillo: utilizando el buscador de tubos flexibles y racores incluido en el catálogo electrónico de Festo. Elija paso a paso las características técnicas que desee y nuestro programa de configuración encontrará automáticamente los productos adecuados.

Acceda simplemente recurriendo a los siguientes enlaces:

→ <http://www.festo.com/buscador/tubos>

→ www.festo.com/buscador/racores

Aún más personalizado: el conjunto modular de tubos flexibles.

Variedad de colores, impresión y etiquetado propios, longitudes individuales y unidades de embalaje.