



Bevorzugte Anordnung der Elemente (Wartung, Bedienelemente, ...) und Lage der Schnittstellen (pneumatisch, elektrisch, Schottverschraubungen, Kabelverschraubungen, ...) **bitte in Skizze eintragen.**

**Checkliste
Schaltschrank**

1. Skizze Schaltschrank



2. Maße **kleinstmöglich** oder
 Sonderabmessungen Breite (b) max. _____ mm Höhe (h) max. _____ mm
 Tiefe (t) max. _____ mm

3. Material

Standard (Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau)
 Edelstahl (Strichschliff) Sonderwunsch _____

4. Zubehör

Wandbefestigungshalter

5. Lage der Wartungseinheit

Schrankseite **links** Schrankseite **rechts** im Schrank**inneren**

6. Definition der Schnittstellen pneumatisch/elektrisch

6.1 Pneumatisch

	Innengewinde [˘]	Steckanschluss [mm]	Lage der Anschlüsse
Druckluftversorgung (P)			
Arbeitsanschlüsse (2/4)			
Steueranschlüsse			
Abluft	<input type="checkbox"/> Gefasste Abluft	<input type="checkbox"/> Schalldämpfer	

6.2 Elektrisch

Kabelverschraubungen Sammelkabel Reihenklennen Klemmenkasten

7. Bemerkungen _____

8. Für Ventilinselschaltschrank Identcode(s) der Ventilinsel(n) _____

Arbeitsanschlüsse über Schaltschrankmultipol Ja Nein

Festo AG & Co. KG

Systemtechnik
Abteilung DE-TP

Ruiter Straße 82
73734 Esslingen
Germany

Telefon: 07 11/347-4378
 Telefax: 07 11/347-4348
 E-mail:
 EinbaufertigePneumatic
 @de.festo.com