

Клапан Пропорциональный MPYE-5-3/8-010-B

№ изделия: 151695

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	10 mm
Тип управления	электрический
Тип уплотнения	Твердый
Положение при сборке	Любое
Тип конструкции	Золотниковый
Тип сброса	Магнитная пружина
Инструкции по безопасности	MPYE безопасное положение: Если кабель питания будет разорван, распределитель займет среднюю позицию
Тип пилотного управления	прямой
Направление потока	неревверсивный
Функция распределителя	5/3 Н.З.
Защищен от смены полярности	для всех электрических соединений
Рабочее давление	0 ... 10 bar
значение b	0,21
значение C	9 l/sbar
Стандартный номинальный расход	2.000 l/min
Предельная частота	70 Hz
Макс. гистерезис	0,4 %
Диапазон рабочего напряжения DC	17 ... 30 V
Остаточная пульсация	5 %
Значения УСТАВКА/РЕАЛЬНО	Напряжение 0 - 10 V
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Примечание по рабочей среде	Операция смазывания невозможна
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC
КС mark	КС-EMV
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
Температура среды	5 ... 40 °C
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	0 ... 50 °C
Авторизация	RCM Mark
Вес продукта	685 g
Электрическое подключение	Разъем Круглого дизайна M12x1 4-пин
Тип крепления	со сквозным отверстием
Пневматическое подключение, канал 1	G3/8
Пневматическое подключение, канал 2	G3/8
Пневматическое подключение, канал 3	G3/8
Пневматическое присоединение, канал 4	G3/8
Пневматическое присоединение, канал 5	G3/8
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал крышки	ABS покрытый
Материал уплотнений	NBR
Материал корпуса	Алюминий Анодированный