

Válvula de estrangulación y antirretorno GRLA-1/8-QS-6-D

FESTO

Número de artículo: 193144



[General operating condition](#)

Hoja de datos

Característica	Valor
Función de la válvula	Función de estrangulación y antirretorno del aire de escape
Conexión neumática 1	QS-6
Conexión neumática 2	G1/8
Elemento de ajuste	Tornillo ranurado
Tipo de fijación	atornillable
Caudal nominal normal en sentido de estrangulación	185 l/min
Caudal nominal normal en el sentido del antirretorno	160 l/min ... 240 l/min
Temperatura ambiente	-10 °C ... 60 °C
Clasificación marítima	Véase el certificado
Posición de montaje	Indistinta
Símbolo	00991452
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	0.2 bar ... 10 bar
Caudal normal en sentido de la estrangulación 6 → 0 bar	370 l/min
Caudal normal en sentido del antirretorno 6 → 0 bar	330 l/min ... 390 l/min
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Idoneidad de la sala limpia, medida según ISO 14644-1	Clase 4 según ISO 14644-1
Temperatura del medio	-10 °C ... 60 °C
Par de apriete nominal	3 Nm
Tolerancia para el par de apriete nominal	± 10 %
Peso del producto	22 g
Material del pivote atornillado	Aleación de forja de aluminio
Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	Caucho nitrílico
Material del anillo extractor	POM
Material del tornillo de regulación	Latón
Material de la junta basculante	Fundición inyectada de cinc Cromado