



Manipulační modul HSP-25-AP

Číslo dílu: 533615

FESTO



 General operating condition

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	25
Zdvih Y	130 mm ... 170 mm
Zdvih Z	50 mm ... 70 mm
Pracovní zdvih Z	25 mm
Tlumení	tlumiče nárazu na obou stranách měkká charakteristika
Montážní poloha	vodicí lišta svisle
Princip činnosti	dvojčinný
Konstrukce	křížové vedení Kyvňý modul nucený průběh pohybu
Snímání poloh	pro přibližovací čidlo
Pojištění proti pootočení / vedení	křížové vedení
Provozní tlak	4 bar ... 8 bar
Minimální doba taktu	1 s
Opakovatelná přesnost	±0,02 mm
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7::-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	0 °C ... 60 °C
Max. moment M_x , dynamický	3.2 Nm
Max. moment M_x , statický	15 Nm
Max. moment M_y , dynamický	3.2 Nm
Max. moment M_y , statický	15 Nm
Max. moment M_z , dynamický	3.2 Nm
Max. moment M_z , statický	15 Nm
Max. užitečné zatížení	1.5 kg
Teoretická síla při 6 barech	65 N
Hmotnost výrobku	6400 g
Upevnění koncové jednotky	s průchozí dírou
Způsob upevnění	s průchozí dírou s kameny do drážky
Pneumatické připojení	M5
Materiál základní desky	tvárná slitina hliníku
Materiál křížového vedení	zušlechťená ocel
Materiál bočních dílů	tvárná slitina hliníku