

# Schwenkantrieb DSR-25-180-P

Teilenummer: 11911

FESTO



 Allgemeine Einsatzbedingungen

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	25
Dämpfungswinkel	1.8 deg
Einstellbereich Schwenkwinkel	0 deg ... 180 deg
Schwenkwinkel	0 deg ... 180 deg
Dämpfung	elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage	beliebig
Funktionsweise	doppeltwirkend
Konstruktiver Aufbau	Schwenkflügel
Positionserkennung	ohne
Symbol	00991265
Betriebsdruck	1,5 bar ... 8 bar
Max. Schwenkfrequenz bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	3 Hz
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C ... 60 °C
Max. Axialkraft	50 N
Max. Radialkraft	120 N
Theoretisches Drehmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	5 Nm
Produktgewicht	500 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss	M5
Werkstoff Abdeckung	PA-verstärkt
Werkstoff Antriebswelle	Stahl vernickelt
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss