

Anzeigestecker MCL

Teilenummer: 12611



[Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Datenblatt

Merkmal	Wert
Produktgewicht	13 g
Elektrischer Anschluss	Stecker nach DIN EN 175301-803
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Nennbetriebsspannung AC	24 V
Netzfrequenz	0 Hz ... 60 Hz
Zulässige Spannungsschwankungen	+/- 15 %
Schutzart	IP65 nach IEC 60529
Umgebungstemperatur	-20 °C ... 60 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoff Gehäuse	PA6-verstärkt