


# Vakuumsauger VASB-30-1/8-SI-B

Teilenummer: 1377637

FESTO



 Allgemeine Einsatzbedingungen

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Höhenausgleich Sauger	13.9 mm
Nennweite	3 mm
Saugerdurchmesser	30 mm
Saugervolumen	6.18 cm <sup>3</sup>
Wirksamer Saugdurchmesser	21.3 mm
Anschlusslage	oben
Einbaulage	beliebig
Symbol	00991485
Saugerform	rund Faltenbalg 1,5-fach
Betriebsdruck	-0.095 MPa ... 0 MPa
Betriebsdruck	-0.95 bar ... 0 bar
Betriebsdruck	-13.775 psi ... 0 psi
Nennbetriebsdruck	-0.07 MPa
Nennbetriebsdruck	-0.7 bar
Nennbetriebsdruck	-10.15 psi
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-40 °C ... 200 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	25 N
Produktgewicht	7 g
Befestigungsart	über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss	G1/8
Farbe	transparent
Shore-Härte	60 +/- 5
Werkstoff Einschraubzapfen	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	VMQ (Silikon)