

Gabelkopf CRSG-M16X1,5

Teilenummer: 13571

FESTO



 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	M16x1,5
Einbaulage	beliebig
Basierend auf Norm	ISO 8140
Gewindeanschluss	Innengewinde M16x1,5
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien	Metalle mit mehr als 5% Massenanteil Kupfer, Zink oder Nickel sind ausgeschlossen von der Verwendung. Ausgenommen sind Nickel in Stählen, chemisch vernickelte Oberflächen, Leiterplatten, Leitungen, elektrische Steckverbinder und Spulen.
Umgebungstemperatur	-40 °C ... 150 °C
Max. Belastbarkeit	4 kN
Produktgewicht	380.2 g
Werkstoff Gabelkopf	hochlegierter Stahl
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Bolzen	hochlegierter Stahl
Werkstoff Mutter	hochlegierter Stahl
Werkstoff Sicherung	hochlegierter Stahl