

Vakuumsauger VASB-125-3/8-NBR

Teilenummer: 152609

FESTO



Datenblatt

[PDF](#) Allgemeine Einsatzbedingungen

Merkmal	Wert
Höhenausgleich Sauger	25 mm
Nennweite	7 mm
Saugerdurchmesser	125 mm
Saugervolumen	307 cm ³
Wirksamer Saugdurchmesser	105 mm
Anschlusslage	oben
Einbaulage	beliebig
Symbol	00991485
Saugerform	rund Faltenbalg 1,5-fach
Betriebsdruck	-0.095 MPa ... 0 MPa
Betriebsdruck	-0.95 bar ... 0 bar
Betriebsdruck	-13.775 psi ... 0 psi
Nennbetriebsdruck	-0.07 MPa
Nennbetriebsdruck	-0.7 bar
Nennbetriebsdruck	-10.15 psi
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Umgebungstemperatur	-20 °C ... 80 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	606 N
Produktgewicht	207 g
Befestigungsart	über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss	G3/8
Farbe	schwarz
Shore-Härte	60 +/- 5
Werkstoff Einschraubzapfen	Zink-Druckguss
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	NBR