


# Vakuumsauger-Halter ESH-HD-2-QS

Teilenummer: 189235

FESTO



 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Höhenausgleich Saugerhalter	3 mm
Nennweite	1.8 mm
Volumen	0.417 cm <sup>3</sup>
Einbaulage	senkrecht
Konstruktiver Aufbau	Vakuumschluss seitlich mit Höhenausgleich
Zuordnung Saugerhalter	Größe 2
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7::-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Umgebungstemperatur	0 °C ... 60 °C
Produktgewicht	15 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Saugerbefestigung	Durchmesser 4 mm
Vakuumschluss	QS-6
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR Stahl
Werkstoff Halter	Vergütungsstahl hochlegierter Stahl