

Vakuumsauger-Halter ESH-HA-5-G

Teilenummer: 189201

FESTO



 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	8 mm
Volumen	1.862 cm ³
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Vakuumschluss oben
Zuordnung Saugerhalter	Größe 5
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Umgebungstemperatur	-10 °C ... 60 °C
Produktgewicht	84 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Saugerbefestigung	M10
Vakuumschluss	G1/8
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Halter	Vergütungsstahl hochlegierter Stahl