

Vakuumsauger ESS-60-SN

Teilenummer: 189314

FESTO



[PDF](#) Allgemeine Einsatzbedingungen

Datenblatt

Merkmal	Wert
Min. Werkstückradius	350 mm
Nennweite	6 mm
Saugerdurchmesser	60 mm
Saugervolumen	3.953 cm ³
Anschlusslage	oben
Einbaulage	beliebig
Symbol	00991485
Zuordnung Saugerhalter	Größe 5
Saugerform	rund flach
Betriebsdruck	-0.095 MPa ... 0 MPa
Betriebsdruck	-0.95 bar ... 0 bar
Betriebsdruck	-13.775 psi ... 0 psi
Nennbetriebsdruck	-0.07 MPa
Nennbetriebsdruck	-0.7 bar
Nennbetriebsdruck	-10.15 psi
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-10 °C ... 70 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	166.1 N
Querkraft bei Nennbetriebsdruck	136 N
Produktgewicht	49 g
Befestigungsart	über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss	M10
Farbe	schwarz
Shore-Härte	60 +/- 5
Werkstoff Einschraubzapfen	Aluminium-Knetlegierung, vernickelt Stahl, vernickelt Stahl, verzinkt und verchromt
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform

Merkmal	Wert
Werkstoff Sauger	NBR