

Vakuumsauger ESS-200-SF

Teilenummer: 189333

FESTO



[PDF](#) Allgemeine Einsatzbedingungen

Datenblatt

Merkmale	Wert
Min. Werkstückradius	680 mm
Nennweite	10 mm
Saugerdurchmesser	200 mm
Saugervolumen	245.454 cm ³
Anschlusslage	oben
Einbaulage	beliebig
Symbol	00991485
Zuordnung Saugerhalter	Größe 6
Saugerform	rund flach
Betriebsdruck	-0.095 MPa ... 0 MPa
Betriebsdruck	-0.95 bar ... 0 bar
Betriebsdruck	-13.775 psi ... 0 psi
Nennbetriebsdruck	-0.07 MPa
Nennbetriebsdruck	-0.7 bar
Nennbetriebsdruck	-10.15 psi
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-10 °C ... 200 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	1610 N
Querkraft bei Nennbetriebsdruck	500 N
Produktgewicht	1198 g
Befestigungsart	über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss	M20x2
Farbe	grau
Shore-Härte	60 +/- 5
Werkstoff Einschraubzapfen	NBR Stahl, vernickelt Stahl, verzinkt und verchromt
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform

Merkmal	Wert
Werkstoff Sauger	FPM