

Vakuumsauger-Halter ESH-HDL-4-PK

Teilenummer: 189250

FESTO



 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Datenblatt

Merkmal	Wert
Höhenausgleich Saugerhalter	20 mm
Nennweite	3 mm
Volumen	0.448 cm ³
Einbaulage	senkrecht
Konstruktiver Aufbau	Vakuumschluss seitlich mit Höhenausgleich
Zuordnung Saugerhalter	Größe 4
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7::-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Umgebungstemperatur	-10 °C ... 60 °C
Produktgewicht	63 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Saugerbefestigung	M6
Vakuumschluss	PK-4
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR Stahl
Werkstoff Halter	Vergütungsstahl hochlegierter Stahl