

Vakuumsauger ESS-4-SU

Teilenummer: 189270

FESTO



Allgemeine Einsatzbedingungen

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|---|
| Min. Werkstückradius | 10 mm |
| Nennweite | 1.2 mm |
| Saugerdurchmesser | 4 mm |
| Saugervolumen | 0.008 cm ³ |
| Abwurfimpulstauglichkeit | ≤4 bar |
| Anschlusslage | oben |
| Einbaulage | beliebig |
| Symbol | 00991485 |
| Zuordnung Saugerhalter | Größe 1 |
| Saugerform | rund flach |
| Betriebsdruck | -0.095 MPa ... 0 MPa |
| Betriebsdruck | -0.95 bar ... 0 bar |
| Betriebsdruck | -13.775 psi ... 0 psi |
| Nennbetriebsdruck | -0.07 MPa |
| Nennbetriebsdruck | -0.7 bar |
| Nennbetriebsdruck | -10.15 psi |
| Betriebsmedium | atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-Zone III |
| Lebensmitteltauglichkeit | siehe erweiterte Werkstoffinformation |
| Umgebungstemperatur | -20 °C ... 60 °C |
| Haltekraft bei Nennbetriebsdruck | 0.46 N |
| Querkraft bei Nennbetriebsdruck | 0.5 N |
| Produktgewicht | 0.1 g |
| Befestigungsart | über Vakuumanschluss |
| Vakuumanschluss | Außendurchmesser 3 mm |
| Farbe | blau |
| Shore-Härte | 60 +/- 5 |
| Werkstoff Einschraubzapfen | Messing vernickelt |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Sauger | PUR |