

Vakuumsauger ESS-15-EF

Teilenummer: 189337

FESTO



[PDF](#) Allgemeine Einsatzbedingungen

Datenblatt

Merkmal	Wert
Min. Werkstückradius	20 mm
Nennweite	2 mm
Saugerdurchmesser	15 mm
Saugervolumen	0.35 cm ³
Anschlusslage	oben
Einbaulage	beliebig
Symbol	00991485
Zuordnung Saugerhalter	Größe 3
Saugerform	rund extra-tief
Betriebsdruck	-0.095 MPa ... 0 MPa
Betriebsdruck	-0.95 bar ... 0 bar
Betriebsdruck	-13.775 psi ... 0 psi
Nennbetriebsdruck	-0.07 MPa
Nennbetriebsdruck	-0.7 bar
Nennbetriebsdruck	-10.15 psi
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7::-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-10 °C ... 200 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	9.8 N
Querkraft bei Nennbetriebsdruck	14.5 N
Produktgewicht	1.9 g
Befestigungsart	über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss	M4
Farbe	grau
Shore-Härte	60 +/- 5
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing vernickelt
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	FPM