



# Vakuumsauger ESS-30-CS

Teilenummer: 189403

FESTO



 Allgemeine Einsatzbedingungen

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Höhenausgleich Sauger	10.5 mm
Min. Werkstückradius	80 mm
Nennweite	3 mm
Saugerdurchmesser	30 mm
Saugervolumen	9.47 cm <sup>3</sup>
Anschlusslage	oben
Einbaulage	beliebig
Symbol	00991485
Zuordnung Saugerhalter	Größe 4
Saugerform	rund Faltenbalg 3,5-fach
Betriebsdruck	-0.095 MPa ... 0 MPa
Betriebsdruck	-0.95 bar ... 0 bar
Betriebsdruck	-13.775 psi ... 0 psi
Nennbetriebsdruck	-0.07 MPa
Nennbetriebsdruck	-0.7 bar
Nennbetriebsdruck	-10.15 psi
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-30 °C ... 180 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	20.8 N
Querkraft bei Nennbetriebsdruck	11 N
Produktgewicht	12.2 g
Befestigungsart	über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss	M6
Farbe	transparent
Shore-Härte	50 +/- 5
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing vernickelt Stahl, verzinkt und verchromt
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform

<b>Merkmal</b>	<b>Wert</b>
Werkstoff Sauger	VMQ (Silikon)