

Vakuumsaugnapf ESV-20-EN

Teilenummer: 191023

FESTO



Datenblatt

[PDF](#) Allgemeine Einsatzbedingungen

| Merkmal | Wert |
|----------------------------------|---|
| Min. Werkstückradius | 30 mm |
| Saugerdurchmesser | 20 mm |
| Saugervolumen | 0.722 cm ³ |
| Anschlusslage | oben |
| Einbaulage | beliebig |
| Symbol | 00991485 |
| Saugerform | rund extra-tief |
| Betriebsdruck | -0.095 MPa ... 0 MPa |
| Betriebsdruck | -0.95 bar ... 0 bar |
| Betriebsdruck | -13.775 psi ... 0 psi |
| Nennbetriebsdruck | -0.07 MPa |
| Nennbetriebsdruck | -0.7 bar |
| Nennbetriebsdruck | -10.15 psi |
| Betriebsmedium | atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| LABS-Konformität | VDMA24364-A1-L |
| Lebensmitteltauglichkeit | siehe erweiterte Werkstoffinformation |
| Umgebungstemperatur | -10 °C ... 70 °C |
| Haltekraft bei Nennbetriebsdruck | 17 N |
| Produktgewicht | 1.6 g |
| Farbe | schwarz |
| Shore-Härte | 60 +/- 5 |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Sauger | NBR |