

Normzylinder DSNU-10-50-P-A

Teilenummer: 19186

FESTO



 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Hub | 50 mm |
| Kolben-Ø | 10 mm |
| Kolbenstangengewinde | M4 |
| Dämpfung | elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig |
| Einbaulage | beliebig |
| Entspricht Norm | ISO 6432 |
| Kolbenstangenende | Außengewinde |
| Konstruktiver Aufbau | Kolben Kolbenstange Zylinderrohr |
| Positionserkennung | für Näherungsschalter |
| Symbol | 00991217 |
| Varianten | einseitige Kolbenstange |
| Betriebsdruck | 0.15 MPa ... 1 MPa |
| Betriebsdruck | 1.5 bar ... 10 bar |
| Funktionsweise | doppeltwirkend |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Reinraumtauglichkeit, gemessen nach ISO 14644-14 | Klasse 6 nach ISO 14644-1 |
| Umgebungstemperatur | -20 °C ... 80 °C |
| Aufprallenergie in den Endlagen | 0.05 J |
| Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Rücklauf | 39.6 N |
| Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf | 47.1 N |
| Bewegte Masse bei 0 mm Hub | 8.5 g |
| Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub | 1 g |
| Grundgewicht bei 0 mm Hub | 37.3 g |
| Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub | 2.7 g |
| Befestigungsart | mit Zubehör |
| Pneumatischer Anschluss | M5 |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Deckel | Aluminium-Knetlegierung farblos eloxiert |
| Werkstoff Dichtungen | NBR TPE-U(PU) |
| Werkstoff Kolbenstange | hochlegierter Stahl rostfrei |

| Merkmal | Wert |
|------------------------|------------------------------|
| Werkstoff Zylinderrohr | hochlegierter Stahl rostfrei |