

Gelenkkopf CRSGS-M16X1,5

Teilenummer: 195584

FESTO



 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	M16x1,5
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien	Metalle mit mehr als 5% Massenanteil Kupfer, Zink oder Nickel sind ausgeschlossen von der Verwendung. Ausgenommen sind Nickel in Stählen, chemisch vernickelte Oberflächen, Leiterplatten, Leitungen, elektrische Steckverbinder und Spulen.
Umgebungstemperatur	-40 °C ... 150 °C
Max. Belastbarkeit	4 kN
Produktgewicht	265 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Außenring	hochlegierter Stahl
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl
Werkstoff Innenring	hochlegierter Stahl
Werkstoff Mutter	hochlegierter Stahl