

# Spannhülse EAMH-50-8-C13.6

Teilenummer: 2428480

FESTO



[Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	50
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	6000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-10 °C ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	0.4 kgmm <sup>2</sup>
Produktgewicht	16 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform