



Wartungsgeräte-Kombination MSB4-1/8-FRC5:J1M1

Teilenummer: 531133

FESTO



Datenblatt

 Allgemeine Einsatzbedingungen

Merkmal	Wert
Baugröße	4
Baureihe	MS
Betätigungssicherung	Drehknopf mit Arretierung mit Zubehör schliessbar
Einbaulage	senkrecht +/- 5°
Kondensatablass	manuell drehend
Konstruktiver Aufbau	Proportional-Standardnebelöler
Filterfeinheit	40 µm
Reglerfunktion	Ausgangsdruck konstant mit Vordruckkompensation mit Sekundärentlüftung mit Rückstromverhalten
Schalenschutz	Kunststoffschutzkorb
Symbol	00991761
Druckanzeige	mit Manometer
Betriebsdruck	1.5 bar ... 14 bar
Druckregelbereich	0.5 bar ... 12 bar
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	850 l/min
Betriebsmedium	Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatur	-10 °C ... 60 °C
Luftreinheitsklasse am Ausgang	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:-]
Mediumstemperatur	-10 °C ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 °C ... 60 °C
Produktgewicht	500 g
Befestigungsart	mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1	G1/8
Pneumatischer Anschluss 2	G1/8
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Werkstoff Schale	PC