


Öler MS12-LOE-G-U

Teilenummer: 537156

FESTO



[PDF Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Datenblatt

Merkmale	Wert
Baugröße	12
Baureihe	MS
Einbaulage	senkrecht +/- 5°
Konstruktiver Aufbau	Proportional-Standardnebelöler
Max. Ölfüllmenge	1500 cm ³
Schalenschutz	integriert als Metallschale
Symbol	00991532
Betriebsdruck	1 bar ... 16 bar
Minimaldurchfluss für Ölerfunktion	400 l/min
Normalnennendurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	20000 l/min ... 22000 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatur	-10 °C ... 60 °C
Mediumstemperatur	0 °C ... 60 °C
Ölviskosität	ISO VG 32
Umgebungstemperatur	0 °C ... 60 °C
Produktgewicht	6500 g
Befestigungsart	mit Haltewinkel
Pneumatischer Anschluss 1	intern
Pneumatischer Anschluss 2	intern
Werkstoff Abdeckung	PA
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Werkstoff Schale	Aluminium-Knetlegierung