

# Proportional-Druckregelventil VEAA-L-3-D2-Q4-A4-1R1

FESTO

Teilenummer: 8046902



[PDF Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	3-Wege-Proportional-Druckregelventil
Steuerart	direkt
Rückstellart	mechanische Feder
Betätigungsart	elektrisch
Einbaulage	beliebig
Dichtprinzip	weich
Symbol	00995607
Umgebungstemperatur	0 °C ... 50 °C
Mediumtemperatur	5 °C ... 50 °C
Lagertemperatur	-20 °C ... 70 °C
Abmessungen B x L x H	15 mm x 54,5 mm x 85 mm
Pneumatischer Anschluss 1	QS-4
Pneumatischer Anschluss 2	QS-4
Pneumatischer Anschluss 3	QS-4
Werkstoff Dichtungen	NBR
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung mit Zubehör
Eingangsdruck 1	0 MPa ... 1.1 MPa
Eingangsdruck 1	0 bar ... 11 bar
Eingangsdruck 1	0 psi ... 159.5 psi
Ausgangsdruck 2	0.001 MPa ... 0.2 MPa
Ausgangsdruck 2	0.01 bar ... 2 bar
Ausgangsdruck 2	0.145 psi ... 29 psi
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	≥7 l/min
Normalnenndurchfluss 2-3	≥3 l/min
Linearität	0.5 %FS
Reproduzierbarkeit	0.4 %FS
Hysterese	0.25 %FS
Temperaturkoeffizient	0.05 %/K
Gesamtgenauigkeit	0,75 %FS
Produktgewicht	55 g
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich

<b>Merkmal</b>	<b>Wert</b>
Schutzart	IP65
Zulassung	RCM Mark
KC-Zeichen	KC-EMV
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-RoHS-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK RoHS Vorschriften
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Betriebsspannungsbereich DC	19 V ... 29 V
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Restwelligkeit	10 %
Sollwert	4 - 20 mA
Signalbereich Analoger Ausgang	4 - 20 mA
Genauigkeit Analogausgang in ± %FS	2 %FS
Max. elektrische Leistungsaufnahme	1 W
Verpolungsschutz	für alle elektrischen Anschlüsse
Kurzschlussfestigkeit	für alle elektrischen Anschlüsse
Sicherheitshinweis	Sicherheitsstellung VEAA/VEAB: Bei Verlust der elektrischen Versorgung bleibt der Ausgangsdruck unregelt erhalten, kann ansteigen oder abfallen - Ventil gesperrt.
Anzeigeart	LED
Elektrischer Anschluss	M8x1 Stecker nach EN 60947-5-2
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt