

Verteiler NEDY-L2R1-V1-M8G3-U-M8G4-5R

Teilenummer: 8005304

FESTO



 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|---|
| Basierend auf Norm | EN 61076-2-104 |
| Konstruktiver Aufbau | Y-Verteiler mit Kabel steuerungsseitig |
| Verteilerart | 2 auf 1 |
| Leitungsbezeichnung | mit Schildträger |
| Befestigungsart | mit Durchgangsbohrung für Schraube M2 mit Zubehör |
| Produktgewicht | 145 g |
| Elektrischer Anschluss 1, Funktion | Steuerungsseite |
| Elektrischer Anschluss 1, Bauform | rund |
| Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart | Stecker |
| Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang | gerade |
| Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik | M8x1 A-codiert nach EN 61076-2-104 |
| Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern | 4 |
| Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern | 4 |
| Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart | Schraubverriegelung mit Sechskant SW9 und Längsrändel drehbar |
| Elektrischer Anschluss 1, kompatible Befestigungsart | Kompatibel mit Schraubverriegelung drehbar/nicht drehbar |
| Elektrischer Anschluss 1, Anschlussbild | 00991171 |
| Elektrischer Anschluss 2, Funktion | Feldgeräteseite |
| Elektrischer Anschluss 2, Bauform | rund |
| Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart | 2x Dose |
| Elektrischer Anschluss 2, Kabelabgang | gerade |
| Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik | M8x1 A-codiert nach EN 61076-2-104 |
| Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern | 3 |
| Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern | 3 |
| Elektrischer Anschluss 2, Befestigungsart | Schraubverriegelung mit Sechskant SW9 und Längsrändel drehbar |
| Elektrischer Anschluss 2, kompatible Befestigungsart | Kompatibel mit Schraubverriegelung drehbar/nicht drehbar |
| Elektrischer Anschluss 2, Anschlussbild | 00991871 |
| Betriebsspannungsbereich DC | 0 V ... 30 V |
| Betriebsspannungsbereich AC | 0 V ... 30 V |
| Strombelastbarkeit bei 40 °C | 3 A |
| Stoßspannungsfestigkeit | 0.8 kV |
| Kabellänge 1 | 5 m |
| Leitungseigenschaft | energiekettentauglich/ robotertauglich |

| Merkmal | Wert |
|--|---|
| Prüfbedingungen Leitung | Biegewechselfestigkeit: nach Festo Norm Prüfbedingungen nach Anfrage Torsionsfestigkeit: > 300 000 Zyklen, ±270°/0,1 m Energiekette: > 5 Millionen Zyklen, Biegeradius 28 mm |
| Biegeradius 1, bewegliche Kabelverlegung | 46 mm |
| Kabeldurchmesser 1 | 4.5 mm |
| Leiter-Nennquerschnitt | 0.25 mm ² |
| Schutzart | IP65 IP68 IP69K |
| Umgebungstemperatur | -25 °C ... 80 °C |
| Hinweis zur Umgebungstemperatur | -10 - 40 °C bei Befestigung über Durchgangsbohrung |
| Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung | -20 °C ... 80 °C |
| Lagertemperatur | -25 °C ... 80 °C |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-RoHS-Richtlinie |
| UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach UK RoHS Vorschriften |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform halogenfrei phosphorsäureesterfrei |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| Werkstoff Kabelmantel | TPE-U(PUR) |
| Farbe Kabelmantel | grau |
| Werkstoff Gehäuse | PC TPE-U(PUR) |
| Farbe Gehäuse | schwarz |
| Werkstoff Überwurfmutter | Messing vernickelt |
| Werkstoff Dichtungen | NBR |
| Werkstoff Steckkontakte | Kupfer-Legierung vergoldet |
| Werkstoff Gewindehülse | Messing vernickelt |