


Axialbausatz EAMM-A-M43-55A

Teilenummer: 8063533

FESTO



[PDF](#) Allgemeine Einsatzbedingungen

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	17.8 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	8000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	14.5 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	12.5 Nm
Produktgewicht	329 g
Schnittstellencode Aktuator	M43
Schnittstellencode Motor In	55A
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform