


# Axialbausatz EAMM-A-M80-75GA

Teilenummer: 8063564

FESTO



[Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

## Datenblatt

| Merkmal                     | Wert                  |
|-----------------------------|-----------------------|
| Nennlänge                   | 35 mm                 |
| Einbaulage                  | beliebig              |
| Max. Drehzahl               | 5500 1/min            |
| LABS-Konformität            | VDMA24364-B2-L        |
| Lagertemperatur             | -25 °C ... 60 °C      |
| Relative Luftfeuchtigkeit   | 0 - 95 %              |
| Schutzart                   | IP40                  |
| Umgebungstemperatur         | -10 °C ... 60 °C      |
| Massenträgheitsmoment       | 151 kgmm <sup>2</sup> |
| Übertragbares Drehmoment    | 60 Nm                 |
| Produktgewicht              | 1149 g                |
| Schnittstellencode Aktuator | M80                   |
| Schnittstellencode Motor In | 75GA                  |
| Werkstoff-Hinweis           | RoHS konform          |