

# Vakuumsauger OGVM-60-S-N-G14F

Teilenummer: 8073819

FESTO



[PDF](#) Allgemeine Einsatzbedingungen

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Höhenausgleich Sauger	6 mm
Min. Werkstückradius	70 mm
Nennweite	8 mm
Saugerdurchmesser	60 mm
Saugervolumen	15 cm <sup>3</sup>
Anschlusslage	oben
Einbaulage	beliebig
Symbol	00991485
Saugerform	rund flach
Betriebsdruck	-0.095 MPa ... 0 MPa
Betriebsdruck	-0.95 bar ... 0 bar
Betriebsdruck	-13.775 psi ... 0 psi
Nennbetriebsdruck	-0.06 MPa
Nennbetriebsdruck	-0.6 bar
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7::-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Umgebungstemperatur	-20 °C ... 80 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	120 N
Querkraft bei Nennbetriebsdruck	99 N
Produktgewicht	40 g
Befestigungsart	über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss	Innengewinde G1/4
Farbe	schwarz
Shore-Härte	60 +/- 5
Werkstoff Einschraubzapfen	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	NBR