


Axialbausatz EAMM-A-M43-50GA

Teilenummer: 8063540

FESTO



[PDF](#) [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|-----------------------------|------------------------|
| Nennlänge | 22.3 mm |
| Einbaulage | beliebig |
| Max. Drehzahl | 8000 1/min |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Lagertemperatur | -25 °C ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 95 % |
| Schutzart | IP40 |
| Umgebungstemperatur | -10 °C ... 60 °C |
| Massenträgheitsmoment | 14.5 kgmm ² |
| Übertragbares Drehmoment | 12.5 Nm |
| Produktgewicht | 396 g |
| Schnittstellencode Aktuator | M43 |
| Schnittstellencode Motor In | 50GA |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |