

Vakuumsauger OGVM-55X115-AV-N-G14F

Teilenummer: 8073867

FESTO



[PDF](#) Allgemeine Einsatzbedingungen

Datenblatt

Merkmal	Wert
Höhenausgleich Sauger	13 mm
Min. Werkstückradius	50 mm
Nennweite	8 mm
Saugergröße	55x115 mm
Saugervolumen	52 cm ³
Anschlusslage	oben
Einbaulage	beliebig
Symbol	00991485
Saugerform	oval Faltenbalg 1,5-fach
Betriebsdruck	-0.095 MPa ... 0 MPa
Betriebsdruck	-0.95 bar ... 0 bar
Betriebsdruck	-13.775 psi ... 0 psi
Nennbetriebsdruck	-0.06 MPa
Nennbetriebsdruck	-0.6 bar
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Umgebungstemperatur	-20 °C ... 80 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	200 N
Querkraft vertikal bei Nennbetriebsdruck	234 N
Produktgewicht	76 g
Befestigungsart	über Vakuumananschluss
Vakuumananschluss	Innengewinde G1/4
Farbe	schwarz
Shore-Härte	60 +/- 5
Werkstoff Einschraubzapfen	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	NBR