



Magnetventil VOVK-BT6-M32C-MN-5H5ZP-FB

Teilenummer: 8122777

FESTO



[Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Datenblatt

Merkmals	Wert
Ventilfunktion	3/2 geschlossen monostabil
Betätigungsart	elektrisch
Baubreite	5.9 mm
Normalnennendurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	5.5 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss	Anschlussplatte
Betriebsdruck	-0.1 MPa ... 0.7 MPa
Betriebsdruck	-1 bar ... 7 bar
Betriebsdruck	-14.5 psi ... 100 psi
Hinweis zum Betriebsdruck	Betriebsdruck Anschluss 3: nur -1 bis 0 bar
Konstruktiver Aufbau	Sitzventil mit Rückstellfeder
Rückstellart	mechanische Feder
Schutzart	IP40
Nennweite	0.36 mm
Abluftfunktion	drosselbar
Dichtprinzip	weich
Einbaulage	beliebig
Handhilfsbetätigung	keine
Steuerart	elektrisch
Strömungsrichtung	reversibel
Symbol	00992967
Cv-Wert	0.006 Gal/min US
Max. Schaltfrequenz	10 Hz
Schaltzeit aus	≤6 ms
Hinweis zur Schaltzeit aus	Bei $-1 < p < 6$ bar
Schaltzeit ein	≤13 ms
Hinweis zur Schaltzeit ein	≤ 6 ms bei $0 < p < 6$ bar, ≤ 13 ms bei $-1 < p < 0$ bar
Einschaltdauer	100 % innerhalb von 500 h
Elektrische Leistungsaufnahme	≤0.5 W
Nennbetriebsspannung DC	12 V
Zulässige Spannungsschwankungen	+/- 10 %
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Mediumstemperatur	5 °C ... 50 °C

Merkmal	Wert
Relative Luftfeuchtigkeit	70 %
Hinweis zur relativen Luftfeuchtigkeit	bei Umgebungstemperatur
Umgebungstemperatur	5 °C ... 50 °C
Produktgewicht	6 g
Elektrischer Anschluss	Kabel
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 3	Anschlussplatte
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PBT
Werkstoff Feder	hochlegierter Stahl rostfrei