


Spannhülse EAMH-60-14-C18.1

Teilenummer: 8125353

FESTO



 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	60
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	6000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-10 °C ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	1.03 kgmm ²
Produktgewicht	21 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform