

Winkelbausatz EHAM-AK-L9-120-L9-120-MR

Teilenummer: 8128213

FESTO



 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Baugröße | 120 |
| Einbaulage | rechts |
| Konstruktiver Aufbau | Standardausführung |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Umgebungstemperatur | -10 °C ... 80 °C |
| Produktgewicht | 5313 g |
| Befestigungsart | mit Durchgangsbohrung und Schraube |
| Schnittstellencode Basis | L9-120 |
| Schnittstellencode Aufbau | L9-120 |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Adapterplatte | Aluminium, eloxiert |
| Werkstoff Schrauben | Stahl, vernickelt |
| Werkstoff Zentrierelemente | hochlegierter Stahl |