

Spannhülse EAMH-60-14-C18.1

Teilenummer: 8125353

FESTO



[Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---------------------------|------------------------|
| Baugröße | 60 |
| Einbaulage | beliebig |
| Max. Drehzahl | 6000 1/min |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Lagertemperatur | -25 °C ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 95 % |
| Umgebungstemperatur | -10 °C ... 60 °C |
| Massenträgheitsmoment | 1.03 kgmm ² |
| Produktgewicht | 21 g |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |