

Pinza de fuelle DHEB-14-E-U-E-L

Número de artículo: 1320812

FESTO



 General operating condition

Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	14
Carrera del fuelle	7 mm
Diámetro mínimo que se va a sujetar	15 mm
Diámetro máximo que se va a sujetar	19.5 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Modo de funcionamiento	De simple efecto Cerrado
Función de sujeción	Adaptativa
Forma constructiva	Membrana de contracción Movimiento guiado forzado
Guía	Guía básica
Detección de posición	Sin
Presión de funcionamiento	5 bar ... 8 bar
Presión de reposición	<1 bar
Frecuencia de trabajo máxima de la pinza	≤4 Hz
Tiempo de apertura mínimo con 6 bar	20 ms
Tiempo de cierre mínimo con 6 bar	40 ms
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	5 °C ... 60 °C
Intervalo medio de cambio del fuelle	0.5 MioCyc
Valor de referencia de la carga útil	0.15 kg
Peso del producto	20 g
Tipo de fijación	Con rosca exterior Con contratuerca
Conexión neumática	M5
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del fuelle	EPDM
Material del cuerpo	Aluminio Anodizado