

Cilindro normalizado DSBC-40-50-PPVA-N3

Número de artículo: 1376658

FESTO



[PDF General operating condition](#)

Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|--|
| Carrera | 50 mm |
| Diámetro del émbolo | 40 mm |
| Rosca del vástago | M12x1,25 |
| Amortiguación | Amortiguación neumática, regulable en ambos lados |
| Posición de montaje | Cualquiera |
| Conforme a la norma | ISO 15552 |
| Extremo del vástago | Rosca exterior |
| Forma constructiva | Émbolo Vástago Camisa perfilada |
| Detección de posición | Para sensor de proximidad |
| Símbolo | 00991235 |
| Variantes | Vástago simple |
| Presión de funcionamiento | 0.06 MPa ... 1.2 MPa |
| Presión de funcionamiento | 0.6 bar ... 12 bar |
| Modo de funcionamiento | Doble efecto |
| Medio de funcionamiento | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando | Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo) |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 2 - riesgo de corrosión moderado |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Clase de sala limpia | Clase 6 según ISO 14644-1 |
| Temperatura ambiente | -20 °C ... 80 °C |
| Energía de impacto en las posiciones finales | 0.7 J |
| Longitud de amortiguación | 19 mm |
| Fuerza teórica con 6 bar, retorno | 633 N |
| Fuerza teórica con 6 bar, avance | 754 N |
| Masa móvil con carrera de 0 mm | 205 g |
| Aumento masa móvil por 10 mm de carrera | 16 g |
| Peso básico con carrera de 0 mm | 740 g |
| Peso adicional por 10 mm de carrera | 37 g |
| Tipo de fijación | A elegir: Con rosca interior Con accesorios |
| Conexión neumática | G1/4 |
| Nota sobre el material | Conformidad con la Directiva RoHS |

| Característica | Valor |
|--|---|
| Material de la tapa | Fundición inyectada de aluminio, recubierta |
| Material de la junta del émbolo | TPE-U (PU) |
| Material del émbolo | Aleación de forja de aluminio |
| Material del vástago | Acero de alta aleación |
| Material de la junta rascadora del vástago | TPE-U (PU) |
| Material de la junta de tope | TPE-U (PU) |
| Material del émbolo de tope | POM |
| Material de la camisa del cilindro | Aleación forjada de aluminio, superficie pulida y anodizada |
| Material de las tuercas | Acero, galvanizado |
| Material del cojinete | POM |
| Material tornillos con collar | Acero galvanizado |